

# PHILIPS

Капсула 20 Вт,  
капсула G4 (2 шт.)

СВІТЛОДІОДНА

2700K

205 лм

15 000 год



8720169300651



## Спробуйте тепле біле світлодіодне світло

Світлодіодні лампи Philips забезпечують приємне тепле біле світло, надзвичайно тривалий термін служби та миттєву й відчутну економію енергії. Ця лампа з простим і елегантним дизайном — ідеальна заміна матових традиційних ламп.

### Високоякісний освітлювальний прилад

- Тепле біле світло, ніби від справжньої лампи розжарювання

### Обирайте рішення, що захищає природу

- Заощаджує до 80% електроенергії

### Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

# Найважливіше

## Тепле біле світло, ніби від справжньої лампи розжарювання



Кольорова температура цієї лампи становить 2700K, тому вона створює теплу, затишну атмосферу, ідеальну для відпочинку. Світло з температурою

2700 K — чудовий вибір для освітлення оселі.

## Заощаджує до 80% електроенергії



Отримайте економію енергії, яку забезпечують світлодіодні лампи, і збережіть високу якість світла. Почніть заощаджувати понад 80% енергії одразу після заміни своїх ламп розжарювання або галогенних ламп

## Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

Світлодіодна лампа Philips для повсякденного використання, ідеально задовольнить основні потреби у освітленні. Її призмний відтінок та надійна робота — це те, чого ви очікуєте від світлодіодної лампи Philips за доступною ціною.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-капсула розсіяного світла
- Цоколь: G4
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- З вбудованими світлодіодами: Так

## Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 205 lm
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 113

## Різне

- Комфорт для очей: Ні

## Інформація про упаковку

- EAN: 8720169300651
- EOC: 872016930065100
- Назва продукту: LED 20W G4 WW 12V ND 3PF/6 DISC

### Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: AC Electronic 12 V
- Еквівалент потужності (Вт): 20
- Маркування енергоефективності (EEL): F
- Живлення: 1,8
- Споживання енергії кВт/1000 год: 2

### Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 35 mm
- Загальна довжина: 35 mm
- Загальна ширина: 13 mm

### Технічні характеристики

- Частота: -
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Реєстраційний номер EPREL: 1879164

### Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

### Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169300651
- Вага нетто: 0,01 kg
- Вага брутто: 0,02 kg
- Висота: 7 cm
- Довжина: 1,9 cm
- Ширина: 5,4 cm



Дата виходу: 2026-06-06  
Версія: 0.206

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)