

# PHILIPS

Стельовий  
світильник на 24 Вт

Стельові світильники

4000К

Білий

SceneSwitch

8720169301276



## Один світильник. Ваш перемикач. Три режими освітлення

Створюйте потрібний настрій, змінюючи яскравість. Світлодіодний стельовий світильник SceneSwitch від Philips дає змогу насолоджуватися трьома налаштуваннями яскравості, які ідеально підходять для будь-якої миті. Установлювати регулятор яскравості або здійснювати додаткові монтажні роботи не потрібно — усе, що вам потрібно, це наявний вимикач.

### Розроблено спеціально для вашої вітальні та спальні

- Ідеальне рішення для відпочинку та спілкування
- Створюйте вишукану й водночас привітну атмосферу

### Зручність у використанні

- Світильник, який ідеально підходить для розміщення на стіні чи стелі, що дає вам свободу налаштувати вигляд відповідно до свого інтер'єру.
- Просте встановлення

### Ефект освітлення

- Рівномірний розподіл світла

### Найвища якість

- EyeComfort – легке світло, комфортне для очей

# Найважливіше

## Ідеальне рішення для відпочинку та спілкування

Вітальня – серце будь-якої оселі. Місце, де сім'я збирається, щоб відпочити, а гості – щоб поспілкуватися. Освітлення для вашої вітальні та спальні має бути багатофункціональним і легко змінюватися залежно від ваших потреб протягом дня. Завдяки ретельному розміщенню джерел освітлення та правильній композиції їх рівнів оселя здається просторішою й у ній створюється тепла та привітна атмосфера.

## Створіть вишукану атмосферу



Цей світильник розроблено з урахуванням найновіших трендів, тенденцій і стилів життя, тож він легко впишеться у ваш інтер'єр і створить таку омріяну вами особливу атмосферу.

## Адаптивне кріплення для стіни або стелі

### Просте встановлення

Жодних клопотів з установленням. Просто закріпіть або надійно повісьте на стіну чи стелю та підключіть і все — світильник можна вмикати.

### Рівномірний розподіл світла

Рівномірно й однаково освітлюйте свої кімнати.

## EyeComfort

Неякісне світло може втомлювати очі. А оскільки багато хто з нас проводить тривалий час у приміщенні, правильне освітлення оселі наразі важливе як ніколи. Наші вироби відповідають суворим критеріям тестування, зокрема щодо мерехтіння, строб, відблисків, передавання кольору та ефектів затемнення. Тому ми можемо гарантувати, що вони відповідають вимогам EyeComfort. Світлодіодні лампи Philips не лише забезпечують комфортне освітлення, але й підтримують свої характеристики протягом усього терміну служби, забезпечуючи стабільну якість світла, потужність і колір протягом понад десяти років. Перейдіть на світло, комфортне для ваших очей, і вони будуть вам вдячні.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Можливість регулювання яскравості: Так

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Метал, Пластик

## Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 20 рік
- Кількість циклів перемикання: 15 000
- Номінальний термін служби: 20 000

**Характеристики середовища**

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

**Додаткова функція/аксесуар у комплекті**

- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

**Характеристики світла**

- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 К
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 2
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 116,7

**Різне**

- Розроблено спеціально для: Кухня, Спальня, Їдальня, Вітальня
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort
- Додаткові функції: SceneSwitch

**Інші характеристики**

- Струм у лампі: 195 mA

**Споживання енергії**

- Коефіцієнт потужності: 0.5

**Розміри та вага продукту**

- Вага нетто: 0,85 kg
- Загальна висота: 80 mm

**Обслуговування**

- Гарантія: 5 років

**Технічні характеристики**

- Діаметр: 389 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 2800
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Холодне біле світло
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I – заземлений

**Лампа**

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

**Що підтримується**

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

**Розміри та вага в упаковці**

- EAN/UPC – виріб: 8720169301276
- Вага нетто: 0,85 kg
- Вага брутто: 1,47 kg
- Висота: 47,5 cm
- Довжина: 10,5 cm
- Ширина: 47 cm



Дата виходу: 2026-06-03  
Версія: 0.237

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)