

PHILIPS

Капсула 25 Вт G9
G9

СВІТЛОДІОДНА

2700K

220 лм

15 000 год



8720169301634



Спробуйте тепле біле світлодіодне світло

Світлодіодні лампи Philips забезпечують приємне тепле біле світло, надзвичайно тривалий термін служби та миттєву й відчутну економію енергії. Ця лампа з простим і елегантним дизайном — ідеальна заміна матових традиційних ламп.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Тепле біле світло, ніби від справжньої лампи розжарювання

Обирайте рішення, що захищає природу

- Заощаджує до 80% електроенергії

Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

Найважливіше

Тепле біле світло, ніби від справжньої лампи розжарювання



Кольорова температура цієї лампи становить 2700К, тому вона створює теплу, затишну атмосферу, ідеальну для відпочинку. Світло з температурою

2700 К — чудовий вибір для освітлення оселі.

Заощаджує до 80% електроенергії



Отримайте економію енергії, яку забезпечують світлодіодні лампи, і збережіть високу якість світла. Почніть заощаджувати понад 80% енергії одразу після заміни своїх ламп розжарювання або галогенних ламп

Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

Світлодіодна лампа Philips для повсякденного використання, ідеально задовольнить основні потреби у освітленні. Її призмний відтінок та надійна робота — це те, чого ви очікуєте від світлодіодної лампи Philips за доступною ціною.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: G9
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- З вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 320
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 К
- Номінальний світловий потік: 220 lm
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 115

Різне

- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

Інформація про упаковку

- EAN: 8720169301634
- EOC: 872016930163400
- Назва продукту: LED 25W G9 WW RF ND SRT6

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: AC 220–240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 25
- Маркування енергоефективності (EEL): E
- Живлення: 1,9
- Споживання енергії кВт/1000 год: 2

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 43 mm
- Загальна довжина: 43 mm
- Загальна ширина: 14 mm

Технічні характеристики

- Частота: 50–60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Реєстраційний номер EPREL: 1932582

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169301634
- Вага нетто: 0,01 kg
- Вага брутто: 0,01 kg
- Висота: 12,7 cm
- Довжина: 2,5 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.245

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com