

PHILIPS

Капсула 40 Вт G9
G9

СВІТЛОДІОДНА

3000K

470 лм

15 000 год



8720169301719



Звичний промінь у поєднанні з інноваційним дизайном

Ця світлодіодна капсула, що вставляється безпосередньо в мережу живлення, забезпечує яскраве, всебічне, біле світло.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Розроблено для комфорту ваших очей

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до галогенних капсулоподібних ламп

Обирайте рішення, що захищає природу

- Лампи з довшим строком служби – працюють до 15 років

Найважливіше

Комфорт для ваших очей



Погані умови освітлення напружують зір. Надто яскраве світло — з'являються відблиски. Надто м'яке — починається мерехтіння. Але тепер ви можете робити ваше оточення яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

Замінює галогенні капсулоподібні лампи



Ця світлодіодна капсула вирізняється сучасним дизайном, який поєднує витончену форму зі знайомим розміром. Ідеальна екологічна заміна традиційним галогенним капсулоподібним лампам.

Середній термін експлуатації 15 000 год



Завдяки строку служби, що складає до 15 000 годин, можна уникнути турбот із регулярною заміною ламп та насолоджуватись ідеальним освітленням більш ніж 15 років.

Характеристики

General

- Підходить для підсвічування: Ні

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: G9
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Діапазон температури довкілля: від -20 °C до +45 °C
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- З вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 320
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5 s
- Корельована колірна температура (ном.): 3000
- Світловий потік: 470 lm
- Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4
- Світловідача (номінальна) (ном.): 127

Різне

- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

Інші характеристики

- Знак CE: Так
- Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так

Інформація про упаковку

- EAN: 8720169301719
- EOC: 872016930171900
- Назва продукту: LED 40W G9 WH ND SRT6

Потужність

- Коефіцієнт потужності (частка): 0.5

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: AC 220–240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 40
- Маркування енергоефективності (EEL): E
- Живлення: 3,7
- Споживання енергії кВт/1000 год: 4

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 52 mm
- Загальна довжина: 52 mm
- Загальна ширина: 16 mm

Технічні характеристики

- Частота: 50–60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Реєстраційний номер EPREL: 1932581
- Еталон вимірювання потоку: Sphere
- З регульованою яскравістю: Ні
- Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3: 1
- Розташування виводів: G9

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169301719
- Вага нетто: 0,01 kg
- Вага брутто: 0,01 kg
- Висота: 12,7 cm
- Довжина: 2,5 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата виходу: 2026-06-10
Версія: 0.243

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com