

# PHILIPS

Капсула 40 Вт G9  
G9

СВІТЛОДІОДНА

4000K

480 лм

15 000 год



8720169301733



## Звичний промінь у поєднанні з інноваційним дизайном

Ця світлодіодна капсула, що вставляється безпосередньо в мережу живлення, забезпечує яскраве, всебічне, біле світло.

### Високоякісний освітлювальний прилад

- Розроблено для комфорту ваших очей

### Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до галогенних капсулоподібних ламп

### Обирайте рішення, що захищає природу

- Лампи з довшим строком служби – працюють до 15 років

# Найважливіше

## Комфорт для ваших очей



Погані умови освітлення напружують зір. Надто яскраве світло — з'являються відблиски. Надто м'яке — починається мерехтіння. Але тепер ви можете робити ваше оточення яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

## Замінює галогенні капсулоподібні лампи



Ця світлодіодна капсула вирізняється сучасним дизайном, який поєднує витончену форму зі знайомим розміром. Ідеальна екологічна заміна традиційним галогенним капсулоподібним лампам.

## Середній термін експлуатації 15 000 год



Завдяки строку служби, що складає до 15 000 годин, можна уникнути турбот із регулярною заміною ламп та насолоджуватись ідеальним освітленням більш ніж 15 років.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: G9
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 3 вбудованими світлодіодами: Так

## Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 320
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 К
- Номінальний світловий потік: 480 lm
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 129

## Різне

- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

## Інформація про упаковку

- EAN: 8720169301733
- EOC: 872016930173300
- Назва продукту: LED 40W G9 CW ND SRT6

**Споживання енергії**

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: AC 220–240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 40
- Маркування енергоефективності (EEL): E
- Живлення: 3,7
- Споживання енергії кВт/1000 год: 4

**Розміри та вага продукту**

- Загальна висота: 52 mm
- Загальна довжина: 52 mm
- Загальна ширина: 16 mm

**Технічні характеристики**

- Частота: 50–60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Реєстраційний номер EPREL: 1932590

**Лампа**

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

**Що підтримується**

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

**Розміри та вага в упаковці**

- EAN/UPC – виріб: 8720169301733
- Вага нетто: 0,01 kg
- Вага брутто: 0,01 kg
- Висота: 12,7 cm
- Довжина: 2,5 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата виходу: 2026-05-30  
Версія: 0.239

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)