

PHILIPS

Світлова стрічка
30 м (RGB)

Світлові стрічки

RGB

Білий

Можливість регулювання
яскравості; RGB

8720169322554



Найкраще освітлення і СТИЛЬ

Змінійте освітлення відповідно до справ, якими ви займаєтесь.

Ефект освітлення Ambient

- Режим зовнішнього освітлення

Найважливіше

Режим зовнішнього освітлення

Створить затишну й комфортну атмосферу за допомогою режиму зовнішнього освітлення.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Можливість регулювання яскравості: Так

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регулювання яскравості з пульта ДК: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Вимикач увімк./вимк. на дроті: Так
- Адаптер живлення в комплекті: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Так

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): >60
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 2

Світлодіодна стрічка / світлова стрічка

- Можливість розширення: Ні

Різне

- Розроблено спеціально для: Кухня, Спальня, Їдальня, Вітальня, Зала, Кімната розваг
- Стиль: Сучасний
- Тип: Світлові стрічки
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості, Кольори RGB

Інші характеристики

- Струм у лампі: 130 mA

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.7

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,43 kg
- Загальна висота: 2,1 mm
- Загальна довжина: 30 000 mm
- Загальна ширина: 10 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: –
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Кольорове світло (RGB)
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169322554
- Вага нетто: 0,63 kg
- Вага брутто: 0,83 kg

- Висота: 18,7 cm
- Довжина: 8,2 cm
- Ширина: 18,9 cm



Дата виходу: 2026-06-03
Версія: 0.167

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com