

PHILIPS

Лампа на 75 Вт,
А60, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

6500K

1055 лм

15 000 год



8720169324237



Яскраве світлодіодне освітлення, відмінна якість світла

Світлодіодні лампи Philips забезпечують холодне біле світло, надзвичайно тривалий термін служби та миттєву й відчутну економію енергії. Ця лампа з регулюванням яскравості й простим і елегантним дизайном — ідеальна заміна матових традиційних ламп.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Розроблено для комфорту ваших очей

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

Обирайте рішення, що захищає природу

- Лампи з довшим строком служби — працюють до 15 років

Найважливіше

Комфорт для ваших очей



Погані умови освітлення напружують зір. Надто яскраве світло — з'являються відблиски. Надто м'яке — починається мерехтіння. Але тепер ви можете робити ваше оточення яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

Замінює стандартні лампи розжарювання



Ця енергозберігаюча стандартна світлодіодна лампа вирізняється сучасним дизайном, який поєднує витончену форму із знайомим розміром. Ідеальна екологічна заміна традиційним стандартним лампам розжарювання.

Середній термін експлуатації 15 000 год



Завдяки строку служби, що складає до 15 000 годин, можна уникнути турбот із регулярною заміною ламп та насолоджуватись ідеальним освітленням більш ніж 15 років.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 3 вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 150
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 6500 K
- Номінальний світловий потік: 1055 lm
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 111

Різне

- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

Інформація про упаковку

- EAN: 8720169324237
- EOC: 872016932423700
- Назва продукту: LED 75W A60 E27 CDL FR ND 1SRT4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.6
- Напруга: AC 220–240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 75
- Маркування енергоефективності (EEL): E
- Живлення: 9,5
- Споживання енергії кВт/1000 год: 10

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 109 mm
- Загальна довжина: 109 mm
- Загальна ширина: 60 mm

Технічні характеристики

- Частота: 50–60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Реєстраційний номер EPREL: 1930248

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169324237
- Вага нетто: 0,03 kg
- Вага брутто: 0,05 kg
- Висота: 14,6 cm
- Довжина: 6,5 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата виходу: 2026-06-10
Версія: 0.177

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com