

PHILIPS


Настінні світильники
Alix 4,3 Вт

UltraEfficient


2700K

Антрацит

Водостійка



8720169351318



Наші найенергоефективніші світлодіодні світильники

Світлодіодні світильники для зовнішнього освітлення Philips Alix Ultra Efficient, розроблені компанією Philips із використанням новітніх технологій, зменшують викиди вуглецю, кількість відходів і споживання енергії. Маючи дивовижно довгий строк експлуатації — 50 000 годин, ці лампи служать більш ніж удвічі довше, ніж світлодіодні аналоги Philips для застосування надворі, і споживають на 50% менше енергії — саме те, що потрібно для збереження довкілля.

Сталі світлові рішення

- Довгий строк служби — до 50 000 годин
- Надзвичайно ефективно

Вдосконалене світлодіодне освітлення

- 5 років гарантії на світлодіодну систему

Преміальна якість

- Високоякісний алюміній і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості
- Надійний дизайн із покриттям PowerShield

8720169351318

Створено для використання на відкритому повітрі

- IP44 – захист від впливу погоди

Особливі характеристики

- Ефект спрямованих в двох напрямках світлових променів

Високоякісний освітлювальний прилад

- Тепле біле світло (2700 K)


Найважливіше

Довгий строк служби – до 50 000 годин



Надійна високоякісна світлодіодна лампа, яка працюватиме до 50 000 годин. Ви можете бути спокійні, знаючи, що вам роками не доведеться турбуватися про технічне обслуговування, насолоджуючись ідеальним садовим освітленням щовечора.

Надзвичайно ефективно



Споживає принаймні на 50 % менше енергії порівняно з еквівалентними стандартними світлодіодними лампами від Philips.

5 років гарантії на світлодіодну систему




На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цей світильник, Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему (світлодіодний модуль і драйвер).

Високоякісний алюміній і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості




Ця лампа Philips розроблена спеціально для подвір'їв. Вона зносостійка й довговічна, тому освітлюватиме ваш сад ніч за ніччю. Лампу виготовлено з високоякісного литого алюмінію та синтетичних матеріалів із найвищими характеристиками якості.

Надійний дизайн



З покриттям PowerShield. Щоб ваші вуличні світильники залишалися у відмінному стані, ми використовуємо високоефективне порошкове покриття від Interpon, бренду AkzoNobel. Міцніша за традиційні фарби, вона захищає від вицвітання, подряпин, вм'ятин та іржі, щоб світильник довго мав гарний вигляд і працював належним чином.

IP44 – захист від впливу погоди




Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP44 означає, що світильник сертифікований і захищений від потрапляння пилу та бризок води. Це ідеально підходить для загального використання надворі.

Ефект спрямованих в двох напрямках світлових променів

Цей вуличний світильник Philips створює ідеальну атмосферу у вашому саду чи на терасі завдяки ефекту спрямованих в двох напрямках світлових променів.

Тепле біле світло (2700 K)



Чи знаєте ви, що різні відтінки білого світла визначаються різними кольорними температурами, вимірними в градусах Кельвіна (K)? Лампи з нижчими кольорними температурами створюють тепле, затишне біле світло, тоді світильники з вищими кольорними температурами випромінюють холодне, бадьоріше біле світло. Цей світильник забезпечує тепле, розслаблююче світло з кольорною температурою 2700 K.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Метал

Надійність

- Номінальний термін служби: 50 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Так
- Датчик освітленості: Ні
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху: Ні
- Сонячна енергія: Ні
- Центральний елемент: Ні

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Світлодіодні інновації: UltraEfficient
- Додаткові функції: Водостійкість

Споживання енергії

- Живлення: 4,3

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,63 kg
- Загальна висота: 100 mm
- Загальна довжина: 100 mm
- Загальна ширина: 100 mm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 800
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Тепле біле світло
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: B
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Змінне джерело світла: Ні

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable
- Сумісні операційні системи: Не застосовується

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169351318
- Вага нетто: 0,63 kg
- Вага брутто: 0,67 kg
- Висота: 12,3 cm
- Довжина: 11,6 cm
- Ширина: 11,6 cm



Дата виходу: 2026-07-18
Версія: 0.309

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com