

# PHILIPS

Настінні світильники  
Lysin на 3,2 Вт

UltraEfficient Solar

4000К

Чорний

З вечора до  
світанку; датчик; сонячна  
батарея; водостійкість



8720169361881



## Дуже довгий строк служби завдяки змінній лампі й батареям

Philips Lysin — це надійний сонячний світильник, який служить довше, зменшує споживання енергії та не шкодить довкіллю. Він має дуже довгий строк служби завдяки змінній лампі й батареям. Захищені покриттям PowerShield, ваші зовнішні світильники можуть довго залишатися красивими.

### Сталі світлові рішення

- Ultra Efficient Solar

### Прикрасьте свій сад

- Стильний сучасний дизайн для вашого саду

### Преміальна якість

- Надійний дизайн із покриттям PowerShield

### Створено для використання на відкритому повітрі

- IP44 – захист від впливу погоди

### Особливі характеристики

- Інтегрований датчик руху та «З вечора й до світанку»


8720169361881

**Високоякісний освітлювальний прилад**

- Холодне біле світло (4000 К)

# Найважливіше

## Ultra Efficient Solar



Завдяки ультраефективній сонячній системі Philips ці світильники працюють протягом 35 годин на повністю зарядженому акумуляторі. Насолоджуйтеся яскравим світлом усю ніч або навіть за поганої чи похмурої погоди.

## Стильний сучасний дизайн для вашого саду

Сучасний дизайн від Philips додає стилю та елегантності, прикрашаючи ваш сад або терасу вдень або вночі, не перевантажуючи інтер'єр. Серія містить широкий вибір дизайнерських рішень, тож ви обов'язково знайдете те, що відповідає вашому стилю та смаку.

## Надійний дизайн



З покриттям PowerShieldЩоб ваші вуличні світильники залишалися у відмінному стані, ми використовуємо високоефективне порошкове покриття від Interpon, бренду AkzoNobel. Міцніша за традиційні фарби, вона захищає від вицвітання, подряпин, вм'ятин та іржі, щоб світильник довго мав гарний вигляд і працював належним чином.

## IP44 – захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP44 означає, що світильник сертифікований і захищений від потрапляння пилу та бризок води. Це ідеально підходить для загального використання надворі.

## Інтегрований датчик руху та «З вечора й до світанку»



Завдяки вбудованому датчику руху ці світильники автоматично зустрічають вас, коли ви повертаєтесь додому після настання темряви, або вмикаються, коли приходять гості. Унікальна функція «З вечора й до світанку» автоматично вмикає світло, коли надворі темніє – ідеально підходить для довгих літніх вечорів або для забезпечення вашої безпеки.

## Холодне біле світло (4000 K)



Чи знаєте ви, що різні відтінки білого світла визначаються різними кольірними температурами, виміряними в градусах Кельвіна (K)? Лампи з нижчими кольірними температурами створюють тепле, затишне біле світло, тоді світильники з вищими кольірними температурами випромінюють холодне, бадьоріше біле світло. Цей світильник забезпечує холодне біле світло з кольірною температурою 4000 K.

# Характеристики

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Метал, Пластик

## Надійність

- Номінальний термін служби: 15 000

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Датчик освітленості: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху: Так
- Сонячна енергія: Так
- Центральний елемент: Ні

## Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 К

## Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Світлодіодні інновації: UltraEfficient
- Додаткові функції: З вечора й до світанку, Датчик, Сонячна енергія, Водостійкість

## Споживання енергії

- Живлення: 3,2

## Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 1,5606 kg
- Загальна висота: 280 mm
- Загальна довжина: 190 mm
- Загальна ширина: 200 mm

## Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

## Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 500/25
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Холодне біле світло
- Електромережа: 4 DC
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас III – безпечна наднизька напруга
- Змінне джерело світла: Так
- Кількість джерел світла: 1

## Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

## Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

## Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169361881
- Вага нетто: 1,53 kg
- Вага брутто: 2 kg
- Висота: 33,5 cm
- Довжина: 23,5 cm
- Ширина: 23,5 cm



Дата виходу: 2026-06-03  
Версія: 0.244

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)