

PHILIPS

Filament bulb ST64
27K


UltraEfficient Solar

2700K

Скло

Сонячна батарея

8720169361980



Дуже довгий строк служби завдяки змінній лампі й батарейкам

Лампа Philips на сонячній батареї розроблена спеціально для світильників UltraEfficient для зовнішнього освітлення.

Сталі світлові рішення

- Довгий строк служби — до 15 000 годин

Високоякісний освітлювальний прилад

- Тепле біле світло (2700 K)

Найважливіше


Довгий строк служби — до 15 000 годин



Надійне високоякісне світлодіодне світло триває до 15 000 годин. Ви можете бути спокійні, знаючи, що вам

роками не доведеться турбуватися про технічне обслуговування, насолоджуючись ідеальним садовим освітленням щовечора.

Тепле біле світло (2700 K)



Чи знаєте ви, що різні відтінки білого світла визначаються різними кольірними температурами, виміряними в градусах Кельвіна (K)? Лампи з нижчими кольірними температурами створюють тепле, затишне біле світло, тоді світильники з вищими кольірними температурами випромінюють холодне, бадьоріше біле світло. Цей світильник забезпечує тепле, розслаблююче світло з кольірною температурою 2700 K.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Прозорий
- Матеріал: Скло

Надійність

- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Датчик освітленості: Ні
- Повністю захищений від негоди: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху: Ні
- Сонячна енергія: Ні
- Центральний елемент: Ні

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Аксесуари
- Світлодіодні інновації: UltraEfficient
- Додаткові функції: Сонячна енергія

Споживання енергії

- Живлення: 2,5

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,04 kg
- Загальна висота: 130 mm
- Загальна довжина: 60 mm
- Загальна ширина: 60 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 500
- Технологія лампи: Н/д
- Колір світла: Тепле біле світло
- Електромережа: 27 DC
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас III – безпечна наднизька напруга
- Кількість джерел світла: 1

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169361980
- Вага нетто: 0,04 kg
- Вага брутто: 0,1 kg
- Висота: 15,5 cm
- Довжина: 8,5 cm
- Ширина: 8,5 cm



Дата виходу: 2026-06-03
Версія: 0.265

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com