

PHILIPS

Світильники на підставці /
для доріжок Ezra на 1,8 Вт

UltraEfficient Solar

3000К

Чорний

Датчик; сонячна
батарея; водостійкий



8720169362123



Довговічне садове освітлення на сонячній енергії для всіх пір року

Світлодіодні світильники для зовнішнього освітлення UltraEfficient на сонячних батареях, розроблені компанією Philips із використанням новітніх технологій, зменшують викиди вуглецю, кількість відходів і споживання енергії. Вони мають дивовижно довгий строк експлуатації — 50 000 годин і служать у понад 5 разів довше, ніж аналогічні вуличні світильники Philips на світлодіодах. Це рішення, що зберігають нашу планету.

Просте встановлення

- Не потребує проводки

Сталі світлові рішення

- Довгий строк служби – до 50 000 годин

Преміальна якість

- Високоякісний матеріал

Створено для використання на відкритому повітрі

- IP44 – захист від впливу погоди

8720169362123

Особливі характеристики

- Лампа з двома варіантами яскравості

Високоякісний освітлювальний прилад

- Яскраве біле світло 3000 К

Найважливіше

Не потребує проводки



Цей світильник живиться повністю від сонячної енергії. Проводка не потрібна, тому ці світильники легко встановлювати й переміщати в будь-яке місце у вашому саду або на іншій відкритій ділянці.

Довгий строк служби – до 50 000 годин



Надійна якісна світлодіодна лампа працює до 50 000 годин. Ви можете забути про заміну ламп на роки й насолоджуватись ідеальною світловою атмосферою у своїй оселі.

Високоякісний матеріал



Зовнішній світильник Philips виготовлено з високоякісних матеріалів із чудовим оздобленням. Це тривкий і довговічний продукт, стійкий до корозії та плям за будь-яких погодних умов

IP44 – захист від впливу погоди




Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP44 означає, що світильник сертифікований і захищений від потрапляння пилу та бризок води. Це ідеально підходить для загального використання надворі.

Лампа з двома варіантами яскравості

Створить гнучку та привабливу атмосферу за допомогою функції двох варіантів яскравості. Світло тьмяніє, коли ви не використовуєте світильник, і автоматично яскравішає, коли в ньому присутні люди, забезпечуючи потрібний рівень освітлення, коли вам це потрібно.

Яскраве біле світло 3000 K



Чи знаєте ви, що різні відтінки білого світла визначаються різними кольорними температурами, виміряними в градусах Кельвіна (K)? Лампи з нижчими кольорними температурами створюють тепле, затишне біле світло, тоді світильники з вищими кольорними температурами випромінюють холодне, бадьоріше біле світло. Цей світильник забезпечує яскраве біле світло з кольорною температурою 3000 K.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Пластик

Надійність

- Номінальний термін служби: 50 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Датчик освітленості: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху: Так
- Сонячна енергія: Так
- Центральний елемент: Ні

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 120
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Світильники на підставці / світильники для доріжок
- Комфорт для очей: Ні
- Світлодіодні інновації: UltraEfficient
- Додаткові функції: Датчик, Сонячна енергія, Водостійкість

Споживання енергії

- Живлення: 1,8

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,6 kg
- Загальна висота: 690 mm
- Загальна довжина: 130 mm
- Загальна ширина: 110 mm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 250/25
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Біле світло
- Електромережа: 4 DC
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас III – безпечна наднизька напруга
- Змінне джерело світла: Ні

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169362123
- Вага нетто: 0,6 kg
- Вага брутто: 0,88 kg
- Висота: 37,5 cm
- Довжина: 14,5 cm
- Ширина: 18,5 cm



Дата виходу: 2026-06-13
Версія: 0.279

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com