

PHILIPS

Наземні прожектори / шипи Ashlyn на 1,4 Вт

Вуличний світильник на сонячній батареї

2700K

Чорний

З вечора до світанку; сонячний; водостійкість



8720169362246



Довговічне садове освітлення на сонячній енергії для всіх пір року

Philips Ashlyn — це надійний сонячний світильник, який служить довше, зменшує споживання енергії та підтримує сталий розвиток.

Простота у користуванні

- Регульований напрямок освітлення

Просте встановлення

- Не потребує проводки

Сталі світлові рішення

- Довгий строк служби – до 25 000 годин

Преміальна якість

- Високоякісний матеріал

Створено для використання на відкритому повітрі

- IP44 – захист від впливу погоди

Високоякісний освітлювальний прилад

- Тепле біле світло (2700 K)

Найважливіше

Регульований напрямок освітлення

Унікальна панель, що обертається, дає змогу легко спрямовувати освітлення туди, куди вам потрібно. Створіть ідеальне освітлення для всіх заходів назовні – чи то вечеря з родиною та друзями у внутрішньому дворіку, чи відпочинок із гарною книгою на задньому дворі.

Не потребує проводки



Цей світильник живиться повністю від сонячної енергії. Проводка не потрібна, тому ці світильники легко встановлювати й переміщати в будь-яке місце у вашому саду або на іншій відкритій ділянці.

Довгий строк служби – до 25 000 годин



Надійна якісна світлодіодна лампа працює до 25 000 годин. Ви можете забути про заміну ламп на роки й насолоджуватись ідеальною світловою атмосферою у своїй оселі.

Високоякісний матеріал




Зовнішній світильник Philips виготовлено з високоякісних матеріалів із чудовим оздобленням. Це тривкий і довговічний продукт, стійкий до корозії та плям за будь-яких погодних умов

IP44 – захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP44 означає, що світильник сертифікований і захищений від потрапляння пилу та бризок води. Це ідеально підходить для загального використання надворі.

Тепле біле світло (2700 K)



Чи знаєте ви, що різні відтінки білого світла визначаються різними колірними температурами, виміряними в градусах Кельвіна (K)? Лампи з нижчими колірними температурами створюють тепле, затишне біле світло, тоді світильники з вищими колірними температурами випромінюють холодне, бадьоріше біле світло. Цей світильник забезпечує тепле, розслаблююче світло з колірною температурою 2700 K.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Пластик

Надійність

- Номінальний термін служби: 25 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Датчик освітленості: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху: Ні
- Сонячна енергія: Так
- Центральний елемент: Ні

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 120
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Наземні прожектори / шипи
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: З вечора й до світанку, Сонячна енергія, Водостійкість

Споживання енергії

- Живлення: 1,4

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,35 kg
- Загальна висота: 350 mm
- Загальна довжина: 130 mm
- Загальна ширина: 190 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 150
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Тепле біле світло
- Електромережа: 4 DC
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас III – безпечна наднизька напруга
- Змінне джерело світла: Ні

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169362246
- Вага нетто: 0,35 kg
- Вага брутто: 0,5 kg
- Висота: 21,5 cm
- Довжина: 15 cm
- Ширина: 11,5 cm



Дата виходу: 2026-06-03
Версія: 0.256

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com