

# PHILIPS

Настінні світильники  
Lois на 14 Вт

UltraEfficient

3000К

Антрацит

Водостійка



8720169365384



## Наші найенергоефективніші світлодіодні світильники

Прожектори для зовнішнього освітлення Lois Ultra Efficient, розроблені компанією Philips із використанням новітніх технологій, зменшують викиди вуглецю, кількість відходів і споживання енергії. Маючи дивовижно довгий строк експлуатації — 50 000 годин, ці лампи служать більш ніж удвічі довше, ніж світлодіодні аналоги Philips для застосування надворі, і споживають на 50% менше енергії — саме те, що потрібно для збереження довкілля.

### Сталі світлові рішення

- Довгий строк служби – до 50 000 годин
- Надзвичайно ефективно

### Преміальна якість

- Надійний дизайн із покриттям PowerShield

### Створено для використання на відкритому повітрі

- Захист від впливу погоди IP65

### Особливі характеристики

- Датчик руху, що додає зручності та впевненості

8720169365384

**Високоякісний освітлювальний прилад**

- Потужний світловий потік


# Найважливіше

**Довгий строк служби – до 50 000 годин**



Надійна високоякісна світлодіодна лампа, яка працюватиме до 50 000 годин. Ви можете бути спокійні, знаючи, що вам роками не доведеться турбуватися про технічне обслуговування, насолоджуючись ідеальним садовим освітленням щовечора.

**Надзвичайно ефективно**



Споживає принаймні на 50 % менше енергії порівняно з еквівалентними стандартними світлодіодними лампами від Philips.

**Надійний дизайн**



З покриттям PowerShield Щоб ваші вуличні світильники залишалися у відмінному стані, ми використовуємо високоефективне порошкове покриття від Interpon, бренду AkzoNobel. Міцніша за традиційні фарби, вона захищає від вицвітання, подряпин, вм'ятин та іржі, щоб світильник довго мав гарний вигляд і працював належним чином.

**Захист від впливу погоди IP65**

Клас захисту IP містить дві цифри, які позначають захист від твердих речовин, зокрема пилу, або рідин, наприклад дощу. IP65 означає, що ці світильники захищені від бризок води з будь-якого напрямку та підходять для використання на вулиці.

**Датчик руху, що додає зручності та впевненості**



Датчик руху включено в комплект, щоб світильник вмикався, коли ви повертаєтесь додому або коли хтось наближається до будинку.

**Потужний світловий потік**

Зробіть вашу домівку яскравішою за допомогою високоякісного світла

## Характеристики

**Дизайн та оздоблення**

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Метал

**Надійність**

- Номінальний термін служби: 50 000

**Характеристики середовища**

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

### Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Датчик освітленості: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху: Ні
- Сонячна енергія: Ні
- Центральний елемент: Ні

### Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K

### Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Світлодіодні інновації: UltraEfficient
- Додаткові функції: Водостійкість

### Споживання енергії

- Живлення: 14

### Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,404 kg
- Загальна висота: 190 mm
- Загальна довжина: 160 mm
- Загальна ширина: 60 mm

### Обслуговування

- Гарантія: 5 років

### Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 2600
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Біле світло
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: B
- Клас захисту IP: IP65
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Змінне джерело світла: Ні
- Кількість джерел світла: 1

### Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

### Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169365384
- Вага нетто: 0,4 kg
- Вага брутто: 0,46 kg
- Висота: 19,7 cm
- Довжина: 6,7 cm
- Ширина: 16,6 cm



Дата виходу: 2026-06-13  
Версія: 0.227

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)