

PHILIPS

Настінні світильники
Lois на 24 Вт

UltraEfficient

5000 К

Антрацит

Водостійка



8720169365445



Наші найенергоефективніші світлодіодні світильники

Прожектори для зовнішнього освітлення Lois Ultra Efficient, розроблені компанією Philips із використанням новітніх технологій, зменшують викиди вуглецю, кількість відходів і споживання енергії. Маючи дивовижно довгий строк експлуатації — 50 000 годин, ці лампи служать більш ніж удвічі довше, ніж світлодіодні аналоги Philips для застосування надворі, і споживають на 50% менше енергії — саме те, що потрібно для збереження довкілля.

Сталі світлові рішення

- Довгий строк служби – до 50 000 годин
- Надзвичайно ефективно

Преміальна якість

- Надійний дизайн із покриттям PowerShield

Створено для використання на відкритому повітрі

- IP44 – захист від впливу погоди

Особливі характеристики

- Датчик руху, що додає зручності та впевненості

8720169365445

Високоякісний освітлювальний прилад

- Потужний світловий потік


Найважливіше

Довгий строк служби – до 50 000 годин



Надійна високоякісна світлодіодна лампа, яка працюватиме до 50 000 годин. Ви можете бути спокійні, знаючи, що вам роками не доведеться турбуватися про технічне обслуговування, насолоджуючись ідеальним садовим освітленням щовечора.

Надзвичайно ефективно



Споживає принаймні на 50 % менше енергії порівняно з еквівалентними стандартними світлодіодними лампами від Philips.

Надійний дизайн



З покриттям PowerShieldЩоб ваші вуличні світильники залишалися у відмінному стані, ми використовуємо високоефективне порошкове покриття від Interpon, бренду AkzoNobel. Міцніша за традиційні фарби, вона захищає від вицвітання, подряпин, вм'ятин та іржі, щоб світильник довго мав гарний вигляд і працював належним чином.

IP44 – захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP44 означає, що світильник сертифікований і захищений від потрапляння пилу та бризок води. Це ідеально підходить для загального використання надворі.

Датчик руху, що додає зручності та впевненості



Датчик руху включено в комплект, щоб світильник вмикався, коли ви повертаєтесь додому або коли хтось наближається до будинку.

Потужний світловий потік

Зробіть вашу домівку яскравішою за допомогою високоякісного світла

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Метал

Надійність

- Номінальний термін служби: 50 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Датчик освітленості: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху: Ні
- Сонячна енергія: Ні
- Центральний елемент: Ні

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 5000 K

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Світлодіодні інновації: UltraEfficient
- Додаткові функції: Водостійкість

Споживання енергії

- Живлення: 24

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,575 kg
- Загальна висота: 210 mm
- Загальна довжина: 200 mm
- Загальна ширина: 60 mm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 4500
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: B
- Клас захисту IP: IP65
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Змінне джерело світла: Ні
- Кількість джерел світла: 1

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169365445
- Вага нетто: 0,57 kg
- Вага брутто: 0,65 kg
- Висота: 21,7 cm
- Довжина: 6,7 cm
- Ширина: 20,4 cm



Дата виходу: 2026-06-10
Версія: 0.227

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com