

# PHILIPS

Настінні світильники  
Avery на 1,8 Вт

Вуличний світильник на  
сонячній батареї

2700K

Чорний

З вечора до  
світанку; сонячний; водостійкість



8720169386853



## Садове освітлення на сонячній енергії для всіх пір року

Philips Avery — це надійний сонячний світильник, який служить довше, зменшує споживання енергії та підтримує сталий розвиток.

### Просте встановлення

- Не потребує проводки

### Сталі світлові рішення

- Сонячна енергія
- Довгий строк служби — до 15 000 годин

### Вдосконалене світлодіодне освітлення

- Високоякісне світлодіодне світло

### Преміальна якість

- Високоякісний матеріал

### Створено для використання на відкритому повітрі

- IP44 — захист від впливу погоди

### Високоякісний освітлювальний прилад

- Тепле біле світло (2700 K)


# Найважливіше

## Не потребує проводки



Цей світильник живиться повністю від сонячної енергії. Проводка не потрібна, тому ці світильники легко встановлювати й переміщати в будь-яке місце у вашому саду або на іншій відкритій ділянці.

## Сонячна енергія



Сонячні світильники Philips максимально ефективно використовують сонячну енергію, щоб світити якомога довше. Вони зовсім не споживають електроенергію, тому ви зможете заощаджувати на рахунках за комунальні послуги й робити свій внесок у захист довкілля.

## Довгий строк служби — до 15 000 годин



Надійне високоякісне світлодіодне світло триває до 15 000 годин. Ви можете бути спокійні, знаючи, що вам роками не доведеться турбуватися про технічне обслуговування, насолоджуючись ідеальним садовим освітленням щовечора.

## Високоякісне світлодіодне світло



У цих світлодіодних світильниках використовується унікальна технологія, розроблена Philips. Вони вмикаються миттєво та забезпечують оптимальний світловий потік, який підкреслює живі кольори у вашому саду.

## Високоякісний матеріал




Зовнішній світильник Philips виготовлено з високоякісних матеріалів із чудовим оздобленням. Це тривкий і довговічний продукт, стійкий до корозії та плям за будь-яких погодних умов

## IP44 — захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP44 означає, що світильник сертифікований і захищений від потрапляння пилу та бризок води. Це ідеально підходить для загального використання надворі.

**Тепле біле світло (2700 K)**

Чи знаєте ви, що різні відтінки білого світла визначаються різними кольорними температурами, вимірними в градусах Кельвіна (K)? Лампи з нижчими кольорними температурами створюють тепле, затишне біле світло, тоді світильники з вищими кольорними температурами випромінюють холодне, бадьоріше біле світло. Цей світильник

забезпечує тепле, розслаблююче світло з кольірною температурою 2700 K.

## Характеристики

**Дизайн та оздоблення**

- Колір: Чорний
- Матеріал: Пластик

**Надійність**

- Номінальний термін служби: 15 000

**Характеристики середовища**

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

**Додаткова функція/аксесуар у комплекті**

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Датчик освітленості: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху: Ні
- Сонячна енергія: Так
- Центральний елемент: Ні

**Характеристики світла**

- Кут розсіювання променю: 110
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K

**Різне**

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: З вечора й до світанку, Сонячна енергія, Водостійкість

**Споживання енергії**

- Живлення: 1,8

**Розміри та вага продукту**

- Вага нетто: 0,4 kg
- Загальна висота: 5 480 mm
- Загальна довжина: 110 mm
- Загальна ширина: 130 mm

**Обслуговування**

- Гарантія: 2 роки

**Технічні характеристики**

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 200
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Тепле біле світло
- Електромережа: 4 DC
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас III – безпечна наднизька напруга
- Змінне джерело світла: Ні
- Кількість джерел світла: 1

**Лампа**

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

#### Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

#### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169386853
- Вага нетто: 0,4 kg
- Вага брутто: 0,49 kg
- Висота: 14,2 cm
- Довжина: 17,2 cm
- Ширина: 11,7 cm



Дата виходу: 2026-06-03  
Версія: 0.414

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)