

# PHILIPS

## Рейковий світильник ProjectLine

Світлодіодний світильник

Виберіть 1 температуру за допомогою настінного перемикача – 3000 К / 6500 К / 4000 К

Легко встановлюється за допомогою штекера, колірна температура за замовчуванням: 3000 К

120 см

Можна підключити до 8 світильників



8720169510371



## Професійна якість для ваших проєктів

Енергоефективні світлодіодні рейкові світильники, професійні світлодіоди для різноманітного застосування. Рейковий світильник ProjectLine є енергозберігаючим і підходить для широкого спектру застосувань. Нове покоління рейкових світильників тепер дає змогу вибрати найкомфортнішу колірну температуру з трьох попередньо визначених режимів відповідно до бажаного часу доби. Рейковий світильник можна кріпити на стіну (горизонтально) чи стелю.

### Раціональний вибір

- Заощаджуйте енергію з тої миті, як клацнете вимикачем

### Обирайте для високоякісного освітлення

- Ви можете довіряти тому, що вказано на пакуванні виробів Philips

### Надійність

- Тривалий строк служби – до 30 000 годин

# Найважливіше

## Енергоефективність

Усі енергозберігаючі лампи Philips заощаджують енергію з моменту, коли ви клацнете вимикачем. Протягом строку своєї служби вони споживають менше кВт-годин електроенергії, тому й рахунки за світло приходять менші. Рівень економії енергії залежить від типу лампи та використаної технології.

## Надійна якість

Philips дотримується своїх обіцянок щодо продуктивності ламп. Ви можете бути впевнені, що на пакуванні виробів Philips правильно вказано інформацію про світловий потік, строк служби й еквівалентну потужність ламп розжарювання у ватах.

## Тривалий строк служби – до 30 000 годин

Світлодіодна технологія Philips збільшує термін роботи виробів до 30 000 годин.

# Характеристики

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: ПВХ
- Покриття кришки об'єктива: Матово-білий
- Матеріал світлорозсіювача: Полікарбонат

## Надійність

- Діапазон температури довкілля: від -20 °C до +40 °C

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- З вбудованими світлодіодами: Так

## Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): >80
- Допустиме відхилення світлового потоку: +/-10%
- Код кольору: 3000/4000/6500
- Постійний світловий потік: Ні
- Корельована колірна температура (ном.): 3000, 4000, 6500
- Початкова колірність: (0.44, 0.40) SDCM≤6
- Заміна джерела світла: Ні
- Розширення променя світла світильника: 120°
- Світловий потік: 1 500
- Максимальний рівень зменшення яскравості: Не застосовується
- Матеріал оптичного пристрою: Полікарбонат
- Тип оптичного пристрою: Кут променя 120°
- Робоча температура довкілля Tq: 25 °C
- Насичений червоний колір (R9): <50
- Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM): 1,6
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 120
- Узагальнений показник засліплення CEN: 25

## Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio, Готель, Ресторан
- Додаткові функції: ProjectLine, Водостійкість

### Інші характеристики

- Знак CE: Так
- Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так
- Фотобіологічний ризик: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Специфікація фотобіологічного ризику: 0,2 m

### Потужність

- Вхідна напруга: Від 220 до 240
- Пусковий струм: 8,3
- Час впуску: 0,125
- Коефіцієнт потужності (частка): 0.5

### Споживання енергії

- Живлення: 13
- Допуск споживання енергії: +/-10%

### Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 32 mm
- Загальна довжина: 1 185 mm
- Загальна ширина: 20 mm

### Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

### Технічні характеристики

- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція
- Кабель: –
- Підключення: Розетка електромережі
- Інтенсивність відмов механізму керування за середнього терміну служби 35 000 год: 7,5
- З регульованою яскравістю: Ні
- Драйвер входить у комплект: Так
- Кріпильний матеріал: –
- Позначка займистості: Для кріплення на звичайно займисті поверхні
- Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3: 1
- Випробування на займання: Температура 650 °C, тривалість 30 с
- Частота мережі: 50 or 60
- Код захисту від механічного впливу: IK02 | 0,2 Дж стандарт
- Кількість розподільних коробок: 1 шт.
- Кількість виробів у MCB (16 A, тип B): 104
- Підходить для довільного перемикачання: Так

### Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

### Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169510371
- Вага нетто: 0,24 kg
- Вага брутто: 0,34 kg
- Висота: 3,2 cm
- Довжина: 143,5 cm
- Ширина: 4 cm



Дата виходу: 2026-06-03  
Версія: 0.229

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)