

# PHILIPS

LED tube -трубка T5

СВІТЛОДІОДНА

300 мм

4000K

G5



8721103062925



## Надійне світлодіодне робоче освітлення, висока якість світла

Завдяки світлодіодним лампам-трубкам Philips, які використовують сучасні й ефективні технології, ви можете легко й швидко замінити старі люмінесцентні трубки. Світлодіодна лампа-трубка Philips чудово підійде для місць, які потрібно добре освітлювати.

### Високоякісний освітлювальний прилад

- Розроблено для комфорту ваших очей

### Обирайте рішення, що захищає природу

- Отримайте економію енергії, яку забезпечують світлодіодні лампи, і збережіть високу якість світла. Замініть люмінесцентні трубки (заборонені регламентом ЄС із 2023 року) і почніть миттєво заощаджувати понад 40% енергії.

### Замініть старі люмінесцентні лампи без зайвих зусиль

- Розроблений і протестований для роботи із широким спектром електронних баластів у реальних умовах.

# Найважливіше

## Комфорт для ваших очей



Погані умови освітлення напружують зір. Надто яскраве світло — з'являються відблиски. Надто м'яке — починається мерехтіння. Але тепер ви можете робити ваше оточення яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

**Економить понад 40% енергії порівняно з люмінесцентними лампами**  
**Сумісний з електронним баластом**

## Характеристики

### Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: T5
- Цоколь: G5
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Скло

### Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 30 000

### Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

### Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 3 вбудованими світлодіодами: Так

### Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 190
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K
- Номінальний світловий потік: 420 lm
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 105

### Різне

- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

### Інформація про упаковку

- EAN: 8721103062925
- EOC: 872110306292500
- Назва продукту: LED T5 mini HF 4W G5 CW 1CT/12

### Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: AC 17-70 V
- Живлення: 4
- Споживання енергії кВт/1000 год: 4

### Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 302 mm
- Загальна довжина: 302,5 mm
- Загальна ширина: 19 mm

### Технічні характеристики

- Частота: 30K-80
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Сумісність баластового опору: HF

### Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

### Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

**Розміри та вага в упаковці**

- EAN/UPC – виріб: 8721103062925
- Вага нетто: 0,05 kg
- Вага брутто: 0,08 kg

- Висота: 2,4 cm
- Довжина: 33,7 cm
- Ширина: 3,1 cm



Дата виходу: 2026-06-10  
Версія: 0.228

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)