

PHILIPS

Đèn lắp chìm
Pomeron


Đèn lắp âm

4000K

Ánh sáng trắng



59775/31/H3



Mang ánh sáng đặc biệt cho ngôi nhà bạn

Tận dụng hướng đèn theo những cách khác nhau với đầu có thể điều chỉnh của đèn chiếu điểm Philips Pomeron LED xoay 2 trục. Với thiết kế trắng thanh lịch, loại đèn này nâng cao vẻ đẹp cho nội thất của bạn với chùm sáng mạnh tập trung để tạo điểm nhấn.

Dễ dàng trải nghiệm

- Góc chiếu sáng có thể điều chỉnh

Tiết kiệm năng lượng

- Chân lưu thường Philips lắp sẵn

Những nét chính

Góc chiếu sáng có thể điều chỉnh

Tiết kiệm năng lượng, tuổi thọ cao

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Trắng
- Chất liệu: Kim loại, Nhựa

Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 7.500

Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều chỉnh: Có
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 30 °
- Màu sắc đồng nhất: 5 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80

Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng ngủ, Phòng khách, Phòng ăn, Bếp, Văn phòng tại nhà
- Phong cách: Đương đại
- Loại bóng: Đèn lắp âm
- EyeComfort: Có

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 44 mA
- Hiệu quả: 60 lm/W

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Khối lượng tịnh: 0,121 kg
- Chiều dài lỗ cắt: 7.0 cm
- Chiều rộng lỗ cắt: 7.0 cm
- Chiều cao: 6,2 cm
- Chiều dài: 9 cm
- Khoảng cách hốc: 3,5 cm
- Chiều rộng: 9 cm

Dịch vụ

- Bảo hành: 1 năm

Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
- Đường kính: 107,4 mm
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 300
- Màu ánh sáng: 4000
- Nguồn điện lưới: AC 220-240
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
- LED: Có
- Công suất bóng đèn đi kèm: 5
- Công suất tối đa của bóng đèn thay thế: 5 W
- Mã IP: IP20
- Cấp độ bảo vệ: Mức II
- Số lượng nguồn sáng: 1

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 6947830434558
- Khối lượng tịnh: 0,1 kg
- Tổng trọng lượng: 0,14 kg
- Chiều cao: 7,8 cm
- Chiều dài: 9,4 cm
- Chiều rộng: 9,4 cm
- Số vật liệu (12NC): 915005444601



Ngày phát hành:
2024-07-25
Phiên bản: 0.236

© 2024 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com