PHILIPS

Bóng đèn 100W A55 E27

LED

3000K

1350lm

8000 giờ

8718699647551



Bóng đèn LED bulb hiện đại cho ngôi nhà bạn

Bóng đèn LED hiện đại cung cấp giải pháp chiếu sáng thông thường cho các hoạt động sinh hoạt trong nhà hàng ngày. Bạn sẽ tiết kiệm chi phí điện ngay lập tức và giảm tần suất thay bóng đèn mà không phải giảm chất lượng chiếu sáng.

Lựa chọn cho giải pháp bền vững

- Bạn có thể tin tưởng vào những gì nêu trên bao bì đóng gói của Philips.
- Không chứa thủy ngân

Những nét chính

Không có tia UV hoặc tia hồng ngoại

Không có hồng ngoại trong ánh sáng nghĩa là không có nhiệt phát ra và không có tia cực tím nghĩa là chất liệu vải và các phụ kiện sẽ không phai màu dưới ánh sáng này.

Không chứa thủy ngân



Không chứa thủy ngân nên không thải ra chất thải nguy hại. Do đó, đặc điểm này đem đến một giải pháp đơn giản giúp không gian hiện tại của bạn bền vững hơn.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Bóng có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E27
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Lớp hoàn thiện bóng đèn: Sương giá
- Vật liệu bóng đèn: Nhựa

Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 50.000
- Tuổi thọ danh định: 8.000

Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 150 °
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 3000 K
- Quang thông danh định: 1350 lm
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: 0.5
- Mã màu: 830 | CCT of 3000K
- Quang hiệu (định mức) (Danh định): 103 lm/W

Những thông tin khác

- EyeComfort: Không

Thông tin đóng gói

- EAN: 8718699647551
- EOC: 871869964755100
- Tên sản phẩm: ESS LEDBulb 13W E27 3000K 230V 1CT/12APR

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất tương đương: 100 W
- Mức tiêu thụ điện: 13 W

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Chiều cao tổng thể: 120 mm
- Chiều dài tổng thể: 120 mm
- Chiều rộng tổng thể: 60 mm

Giá trị định mức

- Cường độ cực đại định mức: 282 cd

Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8718699647551
- Khối lượng tịnh: 0,04 kg
- Tổng trọng lượng: 0,06 kg
- Chiều cao: 11,9 cm
- Chiều dài: 6,3 cm
- Chiều rộng: 6,3 cm

8718699647551

Ngày phát hành:
2025-08-30
Phiên bản: 0.81

© 2025 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com