

PHILIPS

Đèn bàn VDT
Mate

Đèn bàn

2700 - 6500K

Trắng

Có thể điều chỉnh độ sáng



8719514396814



Với công nghệ EyeComfort, đèn mang đến ánh sáng êm dịu cho mắt

Đèn bàn có công nghệ quang học bất đối xứng chuyên dụng có thể điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu cho mức độ hiển thị nâng cao và giảm ánh sáng chói có hại

Hiệu ứng ánh sáng

- Đổi màu SceneSwitch

Chất lượng cao

- Nhẹ dịu cho mắt - ánh sáng dễ chịu cho mắt

Điều khiển

- Điều chỉnh độ sáng từng nấc

Những nét chính

Đổi màu SceneSwitch

Đổi màu SceneSwitch cho phép bạn thiết lập bầu không khí tổng thể của không gian sống tại nhà. Duy trì sự tập trung với ánh sáng ban ngày mát mẻ, làm việc hiệu quả hơn với ánh sáng trắng sáng hoặc thư giãn với ánh vàng ấm. Về bản chất, người tiêu dùng có thể điều khiển đèn trong nhà theo hoạt động hàng ngày.

Nhẹ dịu cho mắt

Ánh sáng chất lượng kém có thể gây mỏi mắt. Do nhiều người trong số chúng ta đều dành thời gian ở nhà nên một nguồn ánh sáng phù hợp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các sản phẩm của chúng tôi đều đáp ứng những tiêu chí nghiêm ngặt bao gồm độ nhấp nháy, độ chói, độ hoàn màu và hiệu ứng điều chỉnh độ sáng để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu Nhẹ dịu cho mắt. Bóng đèn LED

Philips không chỉ đem đến ánh sáng dễ chịu, mà còn giữ được ưu điểm này trong suốt khoảng thời gian tuổi thọ bóng, mang lại chất lượng ánh sáng đồng nhất. Đây là lựa chọn tối ưu cho đôi mắt của bạn.

Điều chỉnh độ sáng từng nấc

Lựa chọn trong các mức sáng khác nhau để tạo bầu không khí hợp với thời điểm.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Trắng
- Chất liệu: Kim loại, Nhựa

Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 15.000

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều chỉnh: Không
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không

Đặc điểm chiếu sáng

- Màu sắc đồng nhất: 6 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 90

Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng ngủ, Phòng khách, Văn phòng tại nhà
- Phong cách: Đương đại
- Loại bóng: Đèn bàn
- EyeComfort: Có
- Các tính năng bổ sung: Có thể điều chỉnh độ sáng

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 180 mA
- Hiệu quả: 42 lm/W

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Khối lượng tịnh: 3,2 kg
- Chiều cao: 41,6 cm
- Chiều dài: 45 cm
- Chiều rộng: 43,7 cm

Dịch vụ

- Bảo hành: 1 năm

Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 600
- Màu ánh sáng: 2700-6500
- Nguồn điện lưới: 100-240
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Điều chỉnh độ sáng từng nấc - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng
- LED: Có
- Công suất bóng đèn đi kèm: 14
- Mã IP: IP20
- Cấp độ bảo vệ: Mức II

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8719514396814
- Khối lượng tịnh: 3,2 kg
- Tổng trọng lượng: 5,02 kg
- Chiều cao: 53 cm
- Chiều dài: 25 cm
- Chiều rộng: 29,5 cm
- Số vật liệu (12NC): 929003179307



Ngày phát hành:
2024-04-25
Phiên bản: 0.294

© 2024 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com