PHILIPS

# Đèn bàn VDT Mate

Đèn bàn

2700 - 6500K

Trắng

Có thể điều chỉnh độ sáng

8719514396814

## Với công nghệ EyeComfort, đèn mang đến ánh sáng êm dịu cho mắt

Đèn bàn có công nghệ quang học bất đối xứng chuyên dụng có thể điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu cho mức độ hiển thị nâng cao và giảm ánh sáng chói có hại

**Hiệu ứng ánh sáng**
- Đổi màu SceneSwitch

**Chất lượng cao**
- Nhẹ dịu cho mắt - sánh sáng dễ chịu cho mắt

**Điều khiển**
- Điều chỉnh độ sáng từng nấc

# Những nét chính

### Đổi màu SceneSwitch
Đổi màu SceneSwitch cho phép bạn thiết lập bầu không khí tổng thể của không gian sống tại nhà. Duy trì sự tập trung với ánh sáng ban ngày mát mẻ, làm việc hiệu quả hơn với ánh sáng trắng sáng hoặc thư giãn với ánh vàng ấm. Về bản chất, người tiêu dùng có thể điều khiển đèn trong nhà theo hoạt động hàng ngày.

### Nhẹ dịu cho mắt
Ánh sáng chất lượng kém có thể gây mỏi mắt. Do nhiều người trong số chúng ta đều dành thời gian ở nhà nên một nguồn ánh sáng phù hợp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các sản phẩm của chúng tôi đều đáp ứng những tiêu chí nghiêm ngặt bao gồm độ nhấp nháy, độ chói, độ hoàn màu và hiệu ứng điều chỉnh độ sáng để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu Nhẹ dịu cho mắt. Bóng đèn LED Philips không chỉ đem đến ánh sáng dễ chịu, mà còn giữ được ưu điểm này trong suốt khoảng thời gian tuổi thọ bóng, mang lại chất lượng ánh sáng đồng nhất. Đây là lựa chọn tối ưu cho đôi mặt của bạn.

### Điều chỉnh độ sáng từng nấc
Lựa chọn trong các mức sáng khác nhau để tạo bầu không khí hợp với thời điểm.

# Các thông số

### Đặc điểm của đèn
- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Có

### Thiết kế và hoàn thiện
- Màu sắc: Trắng
- Chất liệu: Kim loại, Nhựa

### Tuổi thọ
- Số chu kỳ chuyển đổi: 15.000
- Tuổi thọ danh định: 15.000

### Môi trường
- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

### Tính năng khác/phụ kiện đi kèm
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không

### Đặc điểm chiếu sáng
- Màu sắc đồng nhất: 6 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 90
- Nhiệt độ màu: 2700-6500 K
- Quang hiệu (định mức) (Danh định): 42 lm/W

### Những thông tin khác
- Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng ngủ, Phòng khách, Văn phòng
- Phong cách: Đương đại
- Loại bóng: Đèn bàn
- EyeComfort: Có
- Các tính năng bổ sung: Có thể điều chỉnh độ sáng

### Đặc điểm khác
- Cường độ dòng điện: 180 mA

### Trọng lượng và kích thước sản phẩm
- Khối lượng tịnh: 3,2 kg
- Chiều cao tổng thể: 416 mm
- Chiều dài tổng thể: 450 mm
- Chiều rộng tổng thể: 437 mm

### Dịch vụ
- Bảo hành: 1 năm

### Thông số kỹ thuật
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 600
- Màu ánh sáng: 2700-6500
- Nguồn điện lưới: 100-240
- Công suất bóng đèn đi kèm: 14
- Mã IP: IP20 | Bảo vệ ngón tay
- Cấp độ bảo vệ: Cấp II - Cách điện hai lớp

8719514396814

Ngày phát hành:
2025-09-20
Phiên bản: 0.313

© 2025 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**