PHILIPS

Đèn bàn Tilpa

Đèn bàn

5000K

Ánh sáng trắng

Có thể điều chỉnh độ sáng

8719514443839

Đèn LED ánh sáng êm dịu cho mắt

Với thiết kế mạnh mẽ và hiệu suất tối ưu, đèn bàn Philips LED Performance là bộ đèn mang đến chất lượng và độ sáng hoàn hảo cho mọi không gian ngôi nhà của bạn. Ánh sáng thoải mái và êm dịu cho mắt.

Chất lượng cao

- Nhẹ dịu cho mắt - sánh sáng dễ chịu cho mắt

Những nét chính

Nhẹ dịu cho mắt
Ánh sáng chất lượng kém có thể gây mỏi mắt. Do nhiều người trong số chúng ta đều dành thời gian ở nhà nên một nguồn ánh sáng phù hợp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các sản phẩm của chúng tôi đều đáp ứng những tiêu chí nghiêm ngặt bao gồm độ nhấp nháy, độ chói, độ hoàn màu và hiệu ứng điều chỉnh độ sáng để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu Nhẹ dịu cho mắt. Bóng đèn LED Philips không chỉ đem đến ánh sáng dễ chịu, mà còn giữ được ưu điểm này trong suốt khoảng thời gian tuổi thọ bóng, mang lại chất lượng ánh sáng đồng nhất. Đây là lựa chọn tối ưu cho đôi mắt của bạn.

Các thông số

Đặc điểm của đèn
- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Hình chữ nhật

Thiết kế và hoàn thiện
- Màu sắc: Trắng
- Chất liệu: Nhựa

Tuổi thọ
- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 15 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 70%
- Số chu kỳ chuyển đổi: 50.000
- Tuổi thọ danh định: 15.000

Môi trường
- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không

Đặc điểm chiếu sáng
- Màu sắc đồng nhất: 6 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 5000 K
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: 2
- Quang hiệu (định mức) (Danh định): 18 lm/W

Những thông tin khác
- Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng ngủ, Phòng khách, Văn phòng
- Phong cách: Đương đại
- Loại bóng: Đèn bàn
- EyeComfort: Có
- Các tính năng bổ sung: Có thể điều chỉnh độ sáng

Đặc điểm khác
- Cường độ dòng điện: 1000 mA

Trọng lượng và kích thước sản phẩm
- Khối lượng tịnh: 0,28 kg
- Chiều cao tổng thể: 290 mm
- Chiều dài tổng thể: 236 mm
- Chiều rộng tổng thể: 85 mm

Dịch vụ
- Bảo hành: 2 năm

Thông số kỹ thuật
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 90
- Màu ánh sáng: 5000
- Nguồn điện lưới: 5 V
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Có
- Công suất bóng đèn đi kèm: 5
- Mã IP: IP20 | Bảo vệ ngón tay
- Cấp độ bảo vệ: Cấp III - Điện áp thấp thêm an toàn

Kích thước và trọng lượng đóng gói
- EAN/UPC - sản phẩm: 8719514443839
- Khối lượng tịnh: 0,28 kg
- Tổng trọng lượng: 0,35 kg
- Chiều cao: 28,4 cm
- Chiều dài: 10 cm
- Chiều rộng: 10 cm

8719514443839

Ngày phát hành:
2025-08-30
Phiên bản: 0.457

© 2025 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com