

PHILIPS

Đèn trần

Chức năng

CL610

Ánh sáng trắng

Có thể điều chỉnh độ sáng RF

8720169289543



Đèn LED chất lượng cao được thiết kế để sử dụng trong nhiều năm

Đèn trần LED Philips Essential làm sáng căn phòng của bạn bằng ánh sáng dịu nhẹ và đồng đều với công nghệ LED bền lâu. Hoàn hảo để thấp sáng mọi không gian chung như ban công, nhà bếp và phòng tắm.

Được thiết kế dành cho phòng khách và phòng ngủ của bạn

- Hoàn hảo để thư giãn và giao lưu

An toàn

- Vô bảo vệ đèn LED giúp cách ly nguồn sáng tối ưu và đảm bảo an toàn

Chất lượng cao

- Pha lê nhiều mặt cao cấp cho hiệu ứng ánh sáng lấp lánh

Điều khiển

- Bộ điều khiển từ xa giúp bạn điều chỉnh dễ dàng mọi chức năng của quạt trần và đèn. Bật hoặc tắt đèn hoặc quạt, chọn một trong ba tốc độ quạt, chuyển đổi giữa các chế độ ánh sáng SceneSwitch, sử dụng tính năng đèn pin hoặc cài đặt một trong năm bộ hẹn giờ.

Những nét chính

Hoàn hảo để thư giãn và giao lưu

Phòng khách là trái tim của mọi ngôi nhà. Đó là nơi gia đình sum họp để thư giãn và tiếp khách. Ánh sáng cho phòng khách và phòng ngủ của bạn cần linh hoạt và dễ điều chỉnh cho các mục đích sử dụng khác nhau trong suốt cả ngày. Việc bố trí cẩn thận các nguồn sáng khác nhau và phối hợp nhiều lớp ánh sáng giúp tạo nên cảm giác về không gian, cũng như mang đến cho căn phòng cảm giác ấm cúng và dễ chịu.

Vỏ bảo vệ đèn LED giúp cách ly nguồn sáng tối ưu và đảm bảo an toàn

Bảo vệ đèn LED trong quá trình di chuyển và lắp đặt.

Pha lê nhiều mặt cao cấp cho hiệu ứng ánh sáng lấp lánh

Pha lê nhiều mặt mang đến nét quyền rũ cổ điển, tinh tế cho không gian của bạn.

Đi kèm bộ điều khiển từ xa

Bộ điều khiển từ xa giúp bạn điều chỉnh dễ dàng mọi chức năng của quạt trần và đèn. Bật hoặc tắt đèn hoặc quạt, chọn một trong ba tốc độ quạt, chuyển đổi giữa các chế độ ánh sáng SceneSwitch hoặc bộ hẹn giờ.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Có

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Trắng
- Chất liệu: Kim loại, Nhựa

Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 20 năm
- Số chu kỳ chuyển đổi: 15.000
- Tuổi thọ danh định: 20.000

Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kính tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Có
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Có

Đặc điểm chiếu sáng

- Màu sắc đồng nhất: 6 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 2700-4000-6500 K
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: 2
- Quang hiệu (định mức) (Danh định): 106 lm/W

Những thông tin khác

- Loại bóng: Đèn trần
- EyeComfort: Có

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 315 mA

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Khối lượng tịnh: 0,6 kg
- Chiều cao tổng thể: 70 mm

Dịch vụ

- Bảo hành: 2 năm

Thông số kỹ thuật

- Đường kính: 385 mm
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 3800
- Màu ánh sáng: 4000/6500/2700
- Nguồn điện lưới: AC 220-240
- Mã IP: IP20 | Bảo vệ ngón tay
- Cấp độ bảo vệ: Cấp I - Có nối đất

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC – sản phẩm:
8720169289543
- Khối lượng tịnh: 0,6 kg
- Tổng trọng lượng: 1,18 kg
- Chiều cao: 45 cm
- Chiều dài: 9 cm
- Chiều rộng: 44,5 cm



Ngày phát hành:
2025-09-03
Phiên bản: 0.110

© 2025 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com