

PHILIPS

Đèn lắp chìm
Becken

Đèn lắp âm

3000K

Xám ánh kim

8720169363168



Phong cách và ánh sáng cao cấp

Lắp thật chìm để mang lại cảm giác dễ chịu khi nhìn

Phù hợp với nội thất của bạn

- Kiểu dáng thanh lịch và ấn tượng

Hiệu ứng ánh sáng

- Hiệu ứng hình ảnh nhiều lớpThiết kế theo tầng động

Chất lượng cao

- Nhẹ dịu cho mắt - sáng sủa dễ chịu cho mắt

Tuổi thọ

- Tuổi thọ cao lên đến 25.000 giờ

Những nét chính

Kiểu dáng thanh lịch và ấn tượng

Thiết kế hiện đại, tối giản mang đến sự thanh lịch và tinh tế cho căn phòng của bạn.

Hiệu ứng hình ảnh nhiều lớpThiết kế theo tầng động

Thiết kế theo tầng động này tạo ấn tượng mạnh, tô điểm thêm nét sáng tạo cho căn phòng của bạn.

Nhẹ dịu cho mắt

Ánh sáng chất lượng kém có thể gây mỏi mắt. Do nhiều người trong số chúng ta đều dành thời gian ở nhà nên một nguồn ánh sáng phù hợp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các sản phẩm của chúng tôi đều đáp ứng những tiêu chí nghiêm ngặt bao gồm độ nhấp nháy, độ chói, độ hoàn màu và hiệu ứng điều chỉnh độ sáng để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu Nhẹ dịu cho mắt. Bóng đèn LED

Philips không chỉ đem đến ánh sáng dễ chịu, mà còn giữ được ưu điểm này trong suốt khoảng thời gian tuổi thọ bóng, mang lại chất lượng ánh sáng đồng nhất. Đây là lựa chọn tối ưu cho đôi mắt của bạn.

Tuổi thọ cao lên đến 25.000 giờ

Công nghệ LED của Philips kéo dài tuổi thọ sản phẩm lên đến 25.000 giờ

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Xám kim loại
- Chất liệu: Nhựa

Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 15.000

Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều chỉnh: Có
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 24 °
- Màu sắc đồng nhất: 5 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 90
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: <2

Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng ngủ, Phòng khách, Phòng ăn, Bếp, Văn phòng tại nhà, Hành lang
- Phong cách: Đương đại
- Loại bóng: Đèn lắp âm
- EyeComfort: Có
- Cải tiến đèn LED: EyeComfort

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 90 mA
- Hiệu quả: 86 lm/W

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5
- Công suất: 11 W

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Khối lượng tịnh: 0,176 kg
- Chiều dài lỗ cắt: 7.0-7.5 cm
- Chiều rộng lỗ cắt: 7.0-7.5 cm
- Chiều cao: 8 cm
- Khoảng cách hốc: 5 cm

Dịch vụ

- Bảo hành: 3 năm

Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đèn: 25.000 h
- Đường kính: 85 mm
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 950
- Màu ánh sáng: 3000
- Nguồn điện lưới: AC 220-240
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
- LED: Có
- Mã IP: IP20

- Cấp độ bảo vệ: Mức II
- Số lượng nguồn sáng: 1

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8720169363168
- Khối lượng tịnh: 0,18 kg
- Tổng trọng lượng: 0,22 kg
- Chiều cao: 9,4 cm
- Chiều dài: 9,8 cm
- Chiều rộng: 8,6 cm



Ngày phát hành:
2025-03-11
Phiên bản: 0.76

© 2025 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.