

PHILIPS

Đèn rọi ray Đèn rọi
ray

Đèn rọi ray


4000K

Đen

ClickFix



8720169393912



Thanh ray đèn mảnh và mạnh linh hoạt

Hệ thống chiếu sáng dịu mắt với thiết kế siêu mảnh

Đèn chất lượng cao

- Công nghệ EyeComfort – ánh sáng êm dịu cho mắt

Phù hợp với nội thất của bạn

- Kiểu dáng thanh lịch và ấn tượng
- Thiết kế siêu mỏng

Những nét chính

Công nghệ EyeComfort – ánh sáng êm dịu cho mắt



Chất lượng ánh sáng thấp có thể gây mỏi mắt. Khi nhiều người trong chúng ta

dành nhiều thời gian ở trong nhà, đèn chiếu sáng phù hợp cho ngôi nhà của bạn lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các tiêu chí kiểm tra nghiêm ngặt, bao gồm độ nháy, nhấp nháy, chói, độ hoàn màu và hiệu ứng làm mờ để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của công nghệ EyeComfort. Bộ đèn LED Philips này không chỉ cung cấp ánh sáng dịu mắt mà còn duy trì được điều đó trong suốt thời gian sử dụng, mang lại chất lượng

ánh sáng, cường độ và màu sắc đồng nhất trong hơn một thập kỷ.

Kiểu dáng thanh lịch và ấn tượng

Thiết kế hiện đại, tối giản mang đến sự thanh lịch và tinh tế cho căn phòng của bạn.

Thiết kế siêu mỏng

Thiết kế mỏng lý tưởng cho những căn phòng có trần thấp, lắp ngang với bề mặt.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Đen
- Chất liệu: Kim loại

Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 12.500
- Tuổi thọ danh định: 25.000

Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kính tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Lắp click!FIX: Không
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 24 °
- Màu sắc đồng nhất: 5 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 90
- Nhiệt độ màu: 4000 K
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: 2

Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng ngủ, Phòng ăn, Văn phòng, Phòng khách
- Phong cách: Hiện đại
- Loại bóng: Đèn rọi ray
- EyeComfort: Có
- Cài tiến đèn LED: EyeComfort
- Các tính năng bổ sung: ClickFix

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 290 mA

Mức tiêu thụ điện

- Mức tiêu thụ điện: 14

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Khối lượng tịnh: 0,111 kg
- Chiều cao tổng thể: 20 mm
- Chiều dài tổng thể: 410 mm
- Chiều rộng tổng thể: 20 mm

Dịch vụ

- Bảo hành: 3 năm

Thông số kỹ thuật

- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 950
- Màu ánh sáng: 4000
- Nguồn điện lưới: DC 48
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
- Cấp năng lượng bao gồm nguồn sáng: không áp dụng
- Mã IP: IP20 | Bảo vệ ngón tay
- Cấp độ bảo vệ: Cấp III - Điện áp thấp thêm an toàn
- Nguồn sáng có thể thay thế: Có
- Số lượng nguồn sáng: 1

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8720169393912
- Khối lượng tịnh: 0,11 kg
- Tổng trọng lượng: 0,13 kg
- Chiều cao: 1,9 cm
- Chiều dài: 40,9 cm
- Chiều rộng: 2,2 cm



Ngày phát hành:
2025-09-03
Phiên bản: 0.245

© 2025 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com