

PHILIPS

Đèn lắp chìm Eridani
24 W

Đèn lắp âm

6500K

Ánh sáng trắng

Đường dãi

8721103104335



Đèn LED ánh sáng êm dịu cho mắt

Thắp sáng không gian của bạn với Đèn âm trần LED EyeComfort của Philips cung cấp nguồn sáng êm dịu và dễ chịu cho mắt.

Dễ trải nghiệm

- Lý tưởng cho các phòng có trần thấp, tạo nên bộ đèn gọn gàng và tinh tế.

Hiệu ứng ánh sáng

- Phân bố ánh sáng đồng đều

Tuổi thọ

- Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ

Những nét chính

Phù hợp cho trần thấpThiết kế mỏng

Phân bố ánh sáng đồng đều

Truyền ánh sáng qua các phòng một cách đồng đều.

Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ

Công nghệ LED Philips kéo dài tuổi thọ sản phẩm của bạn lên đến 15.000 giờ.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Trắng
- Chất liệu: Nhựa

Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 7.500
- Tuổi thọ danh định: 15.000

Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kính tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 110 °
- Màu sắc đồng nhất: 6 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: <2
- Quang hiệu (định mức) (Danh định): 91 lm/W

Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng ngủ, Phòng khách, Phòng ăn, Bếp, Văn phòng tại nhà
- Loại bóng: Đèn lắp âm
- EyeComfort: Có
- Cải tiến đèn LED: EyeComfort

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 165 mA

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5
- Công suất: 24 W

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Khối lượng tịnh: 0,382 kg
- Chiều cao: 3 cm

Dịch vụ

- Bảo hành: 1 năm

Thông số kỹ thuật

- Đường kính: 303 mm
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 2200
- Màu ánh sáng: 6500
- Nguồn điện lưới: AC 220-240
- Mã IP: IP20 | Bảo vệ ngón tay
- Cấp độ bảo vệ: Cấp II – Cách điện hai lớp

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC – sản phẩm: 8721103104335
- Khối lượng tịnh: 0,38 kg
- Tổng trọng lượng: 0,49 kg
- Chiều cao: 30,8 cm
- Chiều dài: 30,6 cm
- Chiều rộng: 4 cm



Ngày phát hành:
2025-09-20
Phiên bản: 0.92

© 2025 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com