



Элегантный энергосберегающий светильник с повышенным световым потокотом и универсальным дизайном

Светодиодная свеча

Светодиодные лампы Philips в форме свечи с возможностью изменения светового потока создают декоративную атмосферу с элегантным эффектом свечей накаливания и экономят электроэнергию. Предлагаются свечи с изогнутым, тупым концом и в форме пламени, их уникальная конструкция обеспечивает распространение света во всех направлениях, давая художникам по свету долговечную альтернативу стандартным лампам накаливания.

Преимущества

- Длительный срок службы — снижает расходы, уменьшая частоту замены ламп
- Устанавливается в существующие люстры и светильники со средним цоколем
- Нет потери яркости цвета, минимизирован риск повреждения
- Не содержит ртути
- Практически отсутствует инфракрасное и ультрафиолетовое излучение в световом пучке
- 3- или 5-летняя гарантия в зависимости от предполагаемого срока службы

Светодиодная свеча

Характеристики

- Предлагаются модели с возможностью изменения светового потока* и без
- Прозрачный дизайн — предлагаются варианты с изогнутым, тупым концом и в форме пламени
- Средний срок службы — 25 000 часов⁺ </sup>для светодиодных свечей Philips мощностью 3,5 Вт
- ^{*} </sup>Возможность изменения яркости света при использовании светорегуляторов переднего фронта (сведения о совместимых светорегуляторах переднего фронта см. на веб-сайте компании Philips: www.philips.com/ledtechguide)
- ⁺ </sup>Средний срок службы рассчитывается по результатам инженерно-технических испытаний и вероятностного анализа.

Применение

- Идеально подходит для настенных бра, люстр и декоративного освещения в торговых, офисных и гостиничных помещениях.

Versions




LEDcandle 25W E14 T25 Frosted
827 16D ND



LED T25 E14 FR 1 POS2


Чертеж размеров



Product	D	C
LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	25 mm	59 mm
LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6 UK	25 mm	59 mm
LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6	25 mm	59 mm

Светодиодная свеча

Чертеж размеров



Product	D	C
LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	25 mm	71 mm

Общая информация	
Цоколь	E14
Срок службы (часов)	15 000 часов
Цикл переключения	50 000
Номинальный срок службы	15 000 часов
Технические характеристики освещения	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Код цвета	827
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Частота сети	50 to 60 Hz
Время включения (ном.)	0,5 s
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовый
Форма колбы	T25

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Угол пучка света (ном.)	Светоотдача
929001325855	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	160 °	250 лм
929002401355	LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6	240 °	70 лм
929001325755	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	240 °	150 лм
929001325796	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6 UK	240 °	150 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Эквивалент	
		Энергопотребление	мощности
929001325855	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	3,2 B	25 B
929002401355	LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6	0,9 B	7 B

Order Code	Full Product Name	Эквивалент	
		Энергопотребление	мощности
929001325755	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	1,7 B	15 B
929001325796	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6 UK	1,7 B	15 B

Температура

Светодиодная свеча

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929001325855	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	80 °C
929002401355	LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6	50 °C

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929001325755	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	55 °C
929001325796	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6 UK	55 °C

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/ 1000 ч
929001325855	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	4 kWh
929002401355	LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6	1 kWh
929001325755	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	2 kWh
929001325796	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	2 kWh
UK		

