



Lampu tebar cahaya performa tinggi dengan ukuran kompak

Tango Mini BVP280

Tango mini LED merupakan lampu tembak LED umum untuk variasi aplikasi pencahayaan, seperti aplikasi pencahayaan area, papan iklan, fasad, area industri, olahraga rekreasi, dan lainnya. Lampu tebar cahaya Tango mini LED menyatukan sumber cahaya LED, sistem optik, peredam panas, dan driver menjadi satu housing kompak. Peredam panas didesain khususnya menggabungkan estetika dan fungsi untuk menjamin keandalan dan masa pakai lama. Tango mini LED memanfaatkan teknologi LED yang memberikan penghematan energi dan masa pakai lama, mengantar pencahayaan area menuju era baru.

Benefits

- Efikasi sistem. – Penghematan energi hingga 40% dibandingkan dengan sistem HID/SON.
- Performa terjamin. – cahaya instan, masa pakai 50.000 jam (L70B50@ Ta35°C)
- Kualitas Bagus. – Kukuh, anti getaran, perlindungan angin, dan dengan cat spray anti karat, perlindungan IP66.

Features

- 3 lensa optik. – Cocok untuk aplikasi pencahayaan
- Lampu hemat energi. – Cocok untuk pelanggan yang ingin menghemat tagihan listrik.
- Awet. – masa pakai 50.000 jam.

Tango Mini BVP280

Application

- Penerangan arsitektur
- Pencahayaan lanskap
- Papan iklan
- Pencahayaan keamanan
- Pencahayaan area parkir
- Taman
- Industri

Versions



BVP280

Tango Mini BVP280

Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode pelindung dampak mekanis	IK07
Pelindung Lonjakan (Umum/ Diferensial)	Tingkat perlindungan lonjakan hingga 10 kV
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	salah
Informasi Umum	
Tanda CE	Tanda CE
Penutup optis/tipe lensa	PC-MLO
Driver tercakup	Benar
Tanda dapat menyala	NO
Kode kelompok lampu	-
Sumber cahaya yang dapat diganti	Benar
Jumlah unit alat	TIDAK
Performa Awal (Kesesuaian IEC)	
Indeks Renderasi Warna Awal	70
Fluks cahaya awal	4500 lm
Teknis Lampu	
Sudut kemiringan standar entri samping	-
Sudut kemiringan standar tiang	-
Mekanis dan Housing	
Warna	Aluminium dan abu-abu

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Penyebaran sinar lampu luminer	Warna sumber cahaya	Tipe optik
911401659704	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V AMB GM	100° x 50°	Cool white	Sinar medium asimetris
911401659804	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SWB GM	90°	Cool white	Sinar lebar simetris
911401660004	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V SMB GM	57°	Putih netral	Sinar medium simetris
911401660104	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V SWB GM	90°	Putih netral	Sinar lebar simetris
911401660604	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SMB GM	57°	Cool white	Sinar medium simetris
911401665004	BVP280 LED45/WW 40W 220-240V AMB GM	100° x 50°	Warm white	Sinar medium asimetris
911401666104	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V AMB GM	100° x 50°	Putih netral	Sinar medium asimetris

Performa Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Koreksi Awal Suhu Warna
911401659704	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V AMB GM	5700 K
911401659804	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SWB GM	5700 K
911401660004	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V SMB GM	4000 K
911401660104	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V SWB GM	4000 K

Order Code	Full Product Name	Koreksi Awal Suhu Warna
911401660604	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SMB GM	5700 K
911401665004	BVP280 LED45/WW 40W 220-240V AMB GM	3000 K
911401666104	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V AMB GM	4000 K

