



Innebygd lyssensor for ekstra sikkerhet fra skumring til daggry

LED Skumring til daggry

Philips Skumring til daggry A19-lampe er utstyrt med en innebygd lyssensor som slår lysene på automatisk når solen går ned og slår lyset av når solen stiger.

Fordeler

- Lang levetid – reduserer vedlikeholdskostnadene ved å redusere hyppigheten av lampebytte
- Ypperlig fargesamsvar med høy 80+ fargegjengivelse (CRI)
- Utstyrt med en innebygd lyssensor som slår lyspærene på automatisk når solen går ned og slukker lyset når solen stiger

Funksjoner

- Passer til standard mellomstore armaturer (E26) med utseendet og følelsen til en klassisk lyspære
- Kommer umiddelbart på
- Gjennomsnittlig levetid på 25 000 timer
- Avgir nær sagt ikke noe UV/IR-lys
- Ingen kvikksølv for et sikkert miljø

Søknad

- Sikkerhetsbelysning
- Boligopphold & sykehjem
- Hoteller/moteller

LED Skumring til daggry

Versions




LEDbulb E27 A19



LEDbulbD2D A19 E27 FR

Målskisse



Product	D	C
LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	62 mm	114 mm
LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	62 mm	114 mm

LED Skumring til daggry

Generell informasjon

Sokkelbase	E27
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Nominell levetid	15 000 time(r)

Teknisk belysning

Spredningsvinkel (nom.)	250 grad(er)
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse	806 lm

Drift og elektronikk

Inngangsfrekvens	50 Hz
Line Frequency	50 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Effekten som tilsvarer	60 W

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A19

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korreleret fargetemperatur (nom)	Fargekode
78269600	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	2700 K	827
78271900	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	4000 K	840


Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
78269600	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
78271900	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	6,5 W

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
78269600	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	8 kWh
78271900	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	7 kWh



LED Skumring til daggry

