



Gama completa de luzes ascendentes encastradas para dar um toque diferente ao espaço

UNIn-ground

A família UNIn-ground fornece uma completa gama de luzes ascendentes em termos de potência, ângulo do feixe, temperatura de cor, etc. Permite dar um toque diferente ao seu espaço com mais segurança e comodidade. O design compacto e robusto com corpo em alumínio e os conectores estanque asseguram um funcionamento de longa duração para não ter de se preocupar após a instalação. O conector estanque permite uma instalação mais fácil e económica. Além da luz branca de alta qualidade, as versões RGB (e mono RGB) estão disponíveis com um decodificador DMX512 integrado.

Benefícios

- Fácil de escolher
- Instalação rápida
- Longa vida útil
- Design robusto para condições adversas

UNIIn-ground

Características

- vasta gama de potências de 1 W a 36 W
- mais opções do ângulo de feixe de luz
- branco quente padrão e branco neutro, RGB e RGB mono personalizados
- design compacto e menor altura de acessórios
- IK67, IP67, resistência a uma carga estática de 20 kN e superação de teste de pulverização salina de 500 horas
- temperatura de funcionamento de -40 °C a +50 °C

Aplicação

- Espaços públicos
- Superfícies arquiteturais verticais
- Praças

Versions



BBP403 BS

Desenho dimensional



