



**La regleta  
Smartbright  
Waterproof G3 brinda  
flexibilidad al cliente  
para elegir entre 3  
tamaños, entre las  
versiones estándar y  
con cableado y entre 2  
CCT para adaptarse a  
las diferentes  
necesidades del  
cliente**

**Smartbright Waterproof G3 WT068C**

La regleta Philips Smartbright Waterproof G3 ofrece un valor excepcional. Es perfecta para instalaciones de iluminación diaria. Disponible en 3 tamaños estándar, posee versiones Estándar y con cableado.

# Smartbright Waterproof G3 WT068C

## Beneficios

- Vida útil: 30 000 hrs para L70B50, 3 años de garantía
- IP66, IK06
- Conector rápido para una instalación fácil

## Características

- 2 temperaturas de color, 3 tamaños y versiones Estándar y con cableado
- IP66/IK06: Resistente al agua y al polvo. Para todo tipo de condiciones climáticas
- Confiable con una larga vida útil de servicio de 30 000 horas L70
- 3 años de garantía
- Conector rápido para una instalación fácil

## Aplicaciones

- Estacionamientos
- Oficinas

## Versions



# Smartbright Waterproof G3 WT068C

## Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente -20 a +45 °C

## Aprobación y aplicación

Código de protección de impacto mec. IK06

Código de protección de ingreso IP66

## Controles y regulación

Con regulación de intensidad No

## Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada 220 a 240 V

## Funcionamiento de emergencia

Clase de protección IEC Seguridad clase II

Tipo de cubierta/lente óptico -

## Información general

Índice de reproducción cromática inic. >80

Eficacia de la luminaria LED inicial 110 lm/W

Flujo luminoso inicial 3600 lm

Tolerancia del flujo luminoso +/-10%

Potencia de entrada inicial 33 W

## Datos técnicos de la luz

Color Blanco y gris

## Información general

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada inic.
911401881480	WT068C CW LED36 L1200 PSU	6500 K
911401881780	WT068C NW LED36 L1200 PSU	4000 K

