



Az első lépése a csatlakoztatott világításban

MasterConnect LEDtube EM/hálózat T8

Bemutatjuk a MasterConnect LED-es fényforrásokat – intelligens, régi fényforrások kiváltására alkalmas LED-es fényforrásokat, amelyekkel könnyen és zökkenőmentesen válthat csatlakoztatott világítástechnikára. Az intuitív alkalmazással egyszerűen beállítható MasterConnect LED-es fényforrások beprogramozhatók az energiamegtakarítás maximalizálására, miközben vezeték nélküli és automatizált világítást nyújtanak az Ön kényelméért. Mi több, teljesen skálázhatók és továbbfejleszthetők. Ha további előnyöket szeretne élvezni, mint a távvezérlés vagy az irányítópult, egyszerűen megtarthatja a jelenleg beszerelt lámpákat és hozzáadhat egy átjárót, hogy egy felhőalapú rendszer minden előnyét megtapasztalja. Nincs jobb módja annak, hogy új szintre emelje a világítástechnikai megoldásokat.

Előnyök

- Egyszerűen felszerelhető és beállítható
- Fokozott energiatakarékosság és kényelem a speciális világításszabályozásnak köszönhetően
- Skálázható és továbbfejleszthető felhőalapú megoldássá

Szolgáltatások

- Gyors váltás intelligens világítástechnikára meglévő elektromágneses előtétlen vagy közvetlen hálózati csatlakozáson
- A termék élettartama akár 60 000 óra
- Egyszerűen beállítható és vezérelhető – intuitív alkalmazással
- Interactra előkészített
- Megbízható és biztonságos vezeték nélküli technológia

MasterConnect LEDtube EM/hálózat T8


Alkalmazás

- Irodák, oktatás, üzletek és egészségügy
- Parkolók, ipari területek és raktárak

Versions



Méretezett rajza



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

MasterConnect LEDtube EM/hálózat T8

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági címke (EEL) A++

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő Vezeték nélküli fényerő-szabályozás

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia 50–60 Hz
Feszültség (névleges) 220–240 V
Indulási idő (névleges) 0,5 s

Általános információ

Fejelés G13
Névleges élettartam (névleges) 60000 h
Kapcsolási ciklusok száma 200000X

Technikai adatok

Sugárzási szög (névleges) 160 °
Színvisszaadási index (névleges) 83
Fényerő-megmaradás (LLMF) a 70 %
névleges élettartam végén (névleges)

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája Cső, két végén fejtelt

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet (maximum) 45 °C
Környezeti hőmérséklet (minimum) -20 °C
Tárolási hőmérséklet (maximum) 65 °C
Tárolási hőmérséklet (minimum) -40 °C

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
66970600	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	16 kWh
66972000	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	16 kWh
66976800	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	25 kWh
66978200	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25 kWh
71748300	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	7 kWh
71750600	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	7 kWh

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítmény (névleges) (névleges)
66970600	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	16 W
66972000	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	16 W
66976800	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	25 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítmény (névleges) (névleges)
66978200	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25 W
71748300	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	7 W
71750600	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	7 W

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színkód (névleges)	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényáram (névleges)
66970600	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	840	4000 K	2500 lm

Order Code	Full Product Name	Színkód (névleges)	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényáram (névleges)
66972000	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	865	6500 K	2500 lm

MasterConnect LEDtube EM/hálózat T8

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet		Fényáram (névleges)
		Színkód	(névleges)	
66976800	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	840	4000 K	3700 lm
66978200	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	865	6500 K	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet		Fényáram (névleges)
		Színkód	(névleges)	
71748300	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	840	4000 K	1050 lm
71750600	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	865	6500 K	1050 lm

Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
66970600	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	50 °C
66972000	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	50 °C
66976800	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	65 °C
66978200	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	65 °C
71748300	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	40 °C
71750600	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	40 °C

