



Rangkaian lengkap lampu jalan tenaga surya yang dapat dikonfigurasi dan terkoneksi hingga 24.000 lumen.

GreenVision Xceed Gen 4.0 Solar

Rangkaian lengkap lampu jalan tenaga surya mulai dari 5.000 lumen hingga 24.000 lumen, dengan daya penerangan 170 lm/w, dan opsi versi hibrid. Sesuai untuk jalan utama, jalan raya, dan area parkir. Profil peredupan dan beban watt dapat dikonfigurasi.

Benefits

- Membawa cahaya ke area tanpa akses pada jaringan listrik
- Menghemat energi
- Memelihara lanskap karena tidak diperlukan perlindungan kabel
- Kota cerdas siap untuk kota berkelanjutan
- Ramah lingkungan
- Daya penerangan tinggi mengurangi biaya per titik cahaya dengan mengurangi ukuran baterai dan panel
- Konstruksi kukuh untuk masa pakai lama

GreenVision Xceed Gen 4.0 Solar

Features

- Daya penerangan tinggi hingga 170 lm/Watt.
- Kompatibel dengan beberapa jenis baterai (LiFePO4, LMLA GEL)
- Tersedia dalam versi offgrid dan hibrid
- Profil peredupan dan beban watt dapat dikonfigurasi
- Housing aluminium cetak bertekanan untuk kekuatan dan pengelolaan termal luar biasa

Application

- Jalan raya
- Jalan
- Jalan raya
- Parkir


Versions



GreenVision Xceed

GreenVision Xceed

Dimensional drawing



GreenVision Xceed Gen 4.0 Solar

Teknis Lampu

Indeks renderasi warna (CRI)	>70
------------------------------	-----

Pengoperasian dan Kelistrikan

Tipe baterai	Ganda
Kit koneksi kabel	Termasuk

Suhu

Kisaran suhu ambien	-30 hingga +50 °C
---------------------	-------------------

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Ya
Konfigurabilitas	Dapat dikonfigurasi

Mekanis dan Housing

Warna Housing	RAL7040
Panjang keseluruhan	318 mm
Lebar keseluruhan	136 mm

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66
---	------

Kondisi Aplikasi

Lokasi baterai	Outside Luminaire
Tipe koneksi grid	Offgrid dan hibrid (Pengisi Daya Hibrid terpisah)
Profil peredupan surya	As per charge controler settings

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)
911401821002	BRP371 LED7500/CW 50W DM SD 12.5m	5700 K
911401821302	BRP371 LED7500/NW 50W DM SD 12.5m	4000 K
911401821202	BRP372 LED12500/NW 80W DM SD 12.5m	4000 K

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Tegangan baterai
911401821002	BRP371 LED7500/CW 50W DM SD 12.5m	12;12.8 V
911401821302	BRP371 LED7500/NW 50W DM SD 12.5m	12;12.8 V

Order Code	Full Product Name	Tegangan baterai
911401821202	BRP372 LED12500/NW 80W DM SD 12.5m	24;25.6 V

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Tinggi keseluruhan
911401821002	BRP371 LED7500/CW 50W DM SD 12.5m	422 mm
911401821302	BRP371 LED7500/NW 50W DM SD 12.5m	422 mm

Order Code	Full Product Name	Tinggi keseluruhan
911401821202	BRP372 LED12500/NW 80W DM SD 12.5m	522 mm

GreenVision Xceed Gen 4.0 Solar

