



Светодиодное освещение **Tango G4** сделает ваш мир ярче

Tango G4 LED Flood

Пржекторы Philips Tango G4 LED Floodlight — это 4-е поколение изделий семейства Tango LED. Семейство Tango G4 LED отличается высокой эффективностью и оптимизированной площадью ветровой нагрузки, а также меньшим весом благодаря техническому дизайну. Это новое идеальное решение для широкого спектра задач по освещению территорий и мест занятия любительским спортом. Оно объединяет новейший светодиодный источник света, цельную оптическую систему, теплоотвод и драйвер в надежном и компактном корпусе, который соответствует признанным глобальным стандартам в сфере безопасности. Особый теплоотвод сочетает функциональность, эстетичный внешний вид и непревзойденную надежность. Светодиодные технологии обеспечивают высокую эффективность и длительный срок службы светильника, выводя заливающее освещение на новый уровень.

Преимущества

- Энергосбережение
- Широкая область применения
- Оптимизированная конструкция обеспечивает сокращение веса на 23 % и сокращение площади ветровой нагрузки на (размеров) на 35 % по сравнению с моделью Tango Gen3.
- Создание более яркой, энергичной и безопасной атмосферы в области применения.
- Прочная и надежная конструкция.

Tango G4 LED Flood

Характеристики

- Более высокая эффективность системы: в среднем 140 лм/Вт
- Полный ассортимент значений светового потока, охватывающий множество вариантов заливающего, зонального и спортивного освещения.
- Множество вариантов оптики обеспечивает гибкость проектов освещения.
- Высококачественный корпус из литого алюминия ADC1 и стальная скоба.
- Обеспечивает высокий уровень надежности за счет корпуса, испытанного в соответствии со стандартом ISO 9227 (соляной туман). Стандартный, маленький и средний корпуса испытывались в течение 500 часов, а большой корпус — в течение 1000 часов.
- Светильнику присвоены категории защиты IP66 и IK08.

Применение

- Крупные промышленные зоны / автостоянки
- Рекламные щиты
- Порты и контейнерные станции
- Фасады зданий
- Транспортные терминалы и автодороги
- Спортивные площадки и объекты

Предупреждение и условия безопасности



- обратите внимание на инструкцию по монтажу

Versions







BVP49X

Чертеж размеров



Tango G4 LED Flood

Чертеж размеров



Общая информация	
Маркировка CE	Маркировка CE
Драйвер в комплекте	Да
Технические характеристики освещения	
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>70
Механические компоненты и корпус	
Цвет корпуса	Серый
Соответствие требованиям и область применения	
Код степени защиты от механических воздействий	IK08
Код защиты от проникновения (IP)	IP66

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Знак пожароопасности
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях

Order Code	Full Product Name	Знак пожароопасности
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях

Tango G4 LED Flood

Order Code	Full Product Name	Знак пожароопасности
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401667607	BVP493 LED485/WW 380W NB LP P7	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401679406	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	-
911401679506	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	-
911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	-
911401681206	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	-
911401681306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	-
911401681406	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM	-
911401681506	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM	-
911401681606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	-
911401681706	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	-
911401683206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	-
911401683306	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM	-
911401683406	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	-
911401683506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	-
911401683606	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	-
911401687606	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	-
911401689006	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	-
911401689106	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM	-
911401689206	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	-
911401689306	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	-
911401689406	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	-
911401689506	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	-

Order Code	Full Product Name	Знак пожароопасности
911401690806	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM	-
911401690906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	-
911401691006	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM	-
911401691106	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	-
911401691206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	-
911401691306	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM	-
911401661707	BVP492 LED244/WW 200W AMB	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401600907	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM	-
911401601007	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM	-
911401601107	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM	-
911401601207	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM	-
911401601307	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM	-
911401601507	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM	-
911401601607	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM	-
911401601707	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM	-
911401601807	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM	-
911401603507	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GM	-
911401603607	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GM	-
911401603707	BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GM	-
911401603807	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GM	-
911401604107	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GM	-
911401604207	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM	-

Tango G4 LED Flood

Order Code	Full Product Name	Знак пожароопасности
911401604307	BVP433 LED460/CW 220~240V 345W AMB GM	-
911401604407	BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GM	-
911401604507	BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GM	-
911401606507	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GM	-
911401606607	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GM	-
911401606707	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM	-
911401606807	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM	-
911401606907	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GM	-
911401607007	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W S6 GM	-
911401607107	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM	-
911401607207	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GM	-
911401607307	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM	-
911401607407	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM	-
911401607507	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM	-
911401607907	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	-
911401695506	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SMB GM	-

Order Code	Full Product Name	Знак пожароопасности
911401695606	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GM	-
911401695706	BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GM	-
911401695806	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GM	-
911401695906	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GM	-
911401696006	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GM	-
911401696206	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GM	-
911401696506	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GM	-
911401698306	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM	-
911401698406	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SWB GM	-
911401698506	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GM	-
911401698706	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GM	-
911401698906	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GM	-
911401699006	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM	-
911401699306	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W NB GM	-
911401699406	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W S6 GM	-

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура			Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура		
			температура (ном.)	Тип оптической крышки	Светоотдача				температура (ном.)	Тип оптической крышки	Светоотдача
911401658207	BVP491 LED68/N W 50W SWB	Белый	4000 K	Стекланный	6 800 лм	911401659607	BVP491 LED68/N W 50W SWB LP P7	Белый	4000 K	Стекланный	6 800 лм
911401658307	BVP491 LED93/N W 70W SWB	Белый	4000 K	Стекланный	9 300 лм	911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	Теплый белый	3000 K	Стекланный	26 100 лм
911401658507	BVP491 LED136/N W 100W SWB	Белый	4000 K	Стекланный	13 600 лм	911401665207	BVP493 LED341/N	Белый	4000 K	Стекланный	34 100 лм

Tango G4 LED Flood

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура		Тип оптической крышки	Светоотдача	Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура		Тип оптической крышки	Светоотдача
	W 255W SWB							70W AMB GM					
911401665307	BVP493 LED388/ WW 305W NB	Теплый белый	3000 K		Стекланный	38 800 лм	911401681506	BVP431 LED92/C W 220~240V 70W SMB GM	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	9 200 лм
911401665507	BVP493 LED485/ WW 380W NB	Теплый белый	3000 K		Стекланный	48 500 лм	911401681606	BVP431 LED92/C W 220~240V 70W SWB GM	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	9 200 лм
911401667607	BVP493 LED485/ WW 380W NB LP P7	Теплый белый	3000 K		Стекланный	48 500 лм	911401681706	BVP431 LED91/C W 220~240V 70W AMB GM	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	9 100 лм
911401679406	BVP431 LED68/N W 220~240V 50W SMB GM	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	6 800 лм	911401683206	BVP431 LED136/N W 220~240V 100W SWB GM	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	13 600 лм
911401679506	BVP431 LED68/N W 220~240V 50W SWB GM	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	6 800 лм	911401683306	BVP431 LED134/N W 220~240V 100W AMB GM	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	13 400 лм
911401679606	BVP431 LED67/N W 220~240V 50W AMB GM	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	6 700 лм	911401683406	BVP431 LED135/C W 220~240V 100W SMB GM	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	13 500 лм
911401681206	BVP431 LED92/N W 220~240V 70W SMB GM	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	9 200 лм	911401683506	BVP431 LED135/C W 220~240V 100W SWB GM	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	13 500 лм
911401681306	BVP431 LED92/N W 220~240V 70W SWB GM	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	9 200 лм	911401683606	BVP431 LED133/C W 220~240V	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	13 300 лм
911401681406	BVP431 LED91/N W 220~240V	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	9 100 лм							

Tango G4 LED Flood

Order Code	Full	Цвет	Коррелированная		Светоотдача	Order Code	Full	Цвет	Коррелированная		Светоотдача
	Product	источника	цветовая	Тип оптической			Product	источника	цветовая	Тип оптической	
	Name	света	температура (ном.)	крышки			Name	света	температура (ном.)	крышки	
	100W						200W				
	AMB GM						SMB GM				
911401687606	BVP432	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	16 100 лм	911401690906	BVP432	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	27 400 лм
	LED161/C	белый 757		колпак/плафон			LED274/N	белый 740		колпак/плафон	
	W						W				
	220~240V						220~240V				
	120W						200W				
	SWB GM						SWB GM				
911401689006	BVP432	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	20 600 лм	911401691006	BVP432	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	27 100 лм
	LED206/	белый 740		колпак/плафон			LED271/N	белый 740		колпак/плафон	
	NW						W				
	220~240V						220~240V				
	150W						200W				
	SMB GM						AMB GM				
911401689106	BVP432	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	20 600 лм	911401691106	BVP432	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	27 200 лм
	LED206/	белый 740		колпак/плафон			LED272/C	белый 757		колпак/плафон	
	NW						W				
	220~240V						220~240V				
	150W						200W				
	SWB GM						SMB GM				
911401689206	BVP432	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	20 300 лм	911401691206	BVP432	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	27 200 лм
	LED203/	белый 740		колпак/плафон			LED272/C	белый 757		колпак/плафон	
	NW						W				
	220~240V						220~240V				
	150W						200W				
	AMB GM						SWB GM				
911401689306	BVP432	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	20 400 лм	911401691306	BVP432	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	26 900 лм
	LED204/	белый 757		колпак/плафон			LED269/	белый 757		колпак/плафон	
	CW						CW				
	220~240V						220~240V				
	150W						200W				
	SMB GM						AMB GM				
911401689406	BVP432	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	20 400 лм	911401661707	BVP492	Теплый	3000 K	Стекланный	24 400 лм
	LED204/	белый 757		колпак/плафон			LED244/	белый			
	CW						WW				
	220~240V						200W				
	150W						AMB				
	SWB GM					911401662607	BVP492	Белый	4000 K	Стекланный	20 100 лм
911401689506	BVP432	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	20 200 лм		LED201/N				
	LED202/	белый 757		колпак/плафон			W 150W				
	CW						SWB				
	220~240V						1-10V P7				
	150W					911401663507	BVP492	Теплый	3000 K	Стекланный	24 400 лм
	AMB GM						LED244/	белый			
911401690806	BVP432	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	27 400 лм		WW				
	LED274/N	белый 740		колпак/плафон			200W				
	W						AMB LP				
	220~240V					911401600907	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	41 300 лм
							LED413/N	белый 740		колпак/плафон	

Tango G4 LED Flood

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура		Тип оптической крышки	Светоотдача	Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура		Тип оптической крышки	Светоотдача
			цветовая	температура						цветовая	температура		
911401601007	W							220~240V					
	220~240V							305W					
	305W							SAWB GM					
	SMB GM						911401603507	BVP433	Нейтральный	4000 K		Поликарбонатный	46 500 лм
	LED413/N	белый 740			колпак/плафон	41 300 лм		LED465/NW	белый 740			колпак/плафон	
911401601107	W							220~240V					
	220~240V							345W					
	305W							SMB GM					
	SWB GM						911401603607	BVP433	Нейтральный	4000 K		Поликарбонатный	46 500 лм
	BVP433	Нейтральный	4000 K		Поликарбонатный	40 900 лм		LED465/NW	белый 740			колпак/плафон	
911401601207	LED409/NW	белый 740			колпак/плафон			220~240V					
	220~240V							345W					
	305W							SWB GM					
	AMB GM						911401603707	BVP433	Нейтральный	4000 K		Поликарбонатный	46 000 лм
	BVP433	Нейтральный	4000 K		Поликарбонатный	38 200 лм		LED460/NW	белый 740			колпак/плафон	
911401601307	LED382/NW	белый 740			колпак/плафон			220~240V					
	220~240V							345W					
	305W							AMB GM					
	SAWB GM						911401603807	BVP433	Нейтральный	4000 K		Поликарбонатный	43 000 лм
	BVP433	Нейтральный	4000 K		Поликарбонатный	41 800 лм		LED430/NW	белый 740			колпак/плафон	
911401601507	LED418/NW	белый 740			колпак/плафон			220~240V					
	220~240V							345W					
	305W NB							SAWB GM					
	GM						911401604107	BVP433	Нейтрально	5700 K		Поликарбонатный	46 500 лм
	BVP433	Нейтрально	5700 K		Поликарбонатный	41 300 лм		LED465/CW	белый 757			колпак/плафон	
911401601607	LED413/CW	белый 757			колпак/плафон			220~240V					
	220~240V							345W					
	305W							SMB GM					
	SMB GM						911401604207	BVP433	Нейтрально	5700 K		Поликарбонатный	46 500 лм
	BVP433	Нейтрально	5700 K		Поликарбонатный	41 300 лм		LED465/CW	белый 757			колпак/плафон	
911401601707	LED413/CW	белый 757			колпак/плафон			220~240V					
	220~240V							345W					
	305W							SWB GM					
	SWB GM						911401604307	BVP433	Нейтрально	5700 K		Поликарбонатный	46 000 лм
	BVP433	Нейтрально	5700 K		Поликарбонатный	40 900 лм		LED460/CW	белый 757			колпак/плафон	
911401601807	LED409/CW	белый 757			колпак/плафон			220~240V					
	220~240V							345W					
	305W							AMB GM					
	AMB GM						911401604407	BVP433	Нейтрально	5700 K		Поликарбонатный	43 000 лм
	BVP433	Нейтрально	5700 K		Поликарбонатный	38 200 лм		LED430/CW	белый 757			колпак/плафон	
911401601807	LED382/CW	белый 757			колпак/плафон			220~240V					
	W												

Tango G4 LED Flood

Order Code	Full	Цвет	Коррелированная		Светоотдача	Order Code	Full	Цвет	Коррелированная		Светоотдача
	Product	источника	цветовая	температура			Product	источника	цветовая	температура	
	Name	света	(ном.)	Тип оптической			Name	света	(ном.)	Тип оптической	
				крышки						крышки	
	345W						380W				
	SAWB GM						SMB GM				
911401604507	BVP433	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	47 000 лм	911401607207	BVP433	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	51 700 лм
	LED470/	белый 757		колпак/плафон			LED517/C	белый 757		колпак/плафон	
	CW						W				
	220~240V						220~240V				
	345W NB						380W				
	GM						SWB GM				
911401606507	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	51 700 лм	911401607307	BVP433	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	51 100 лм
	LED517/N	белый 740		колпак/плафон			LED511/C	белый 757		колпак/плафон	
	W						W				
	220~240V						220~240V				
	380W						380W				
	SMB GM						AMB GM				
911401606607	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	51 700 лм	911401607407	BVP433	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	47 700 лм
	LED517/N	белый 740		колпак/плафон			LED477/C	белый 757		колпак/плафон	
	W						W				
	220~240V						220~240V				
	380W						380W				
	SWB GM						SAWB GM				
911401606707	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	51 100 лм	911401607507	BVP433	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	52 200 лм
	LED511/N	белый 740		колпак/плафон			LED522/C	белый 757		колпак/плафон	
	W						W				
	220~240V						220~240V				
	380W						380W NB				
	AMB GM						GM				
911401606807	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	47 700 лм	911401607907	BVP433	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	38 400 лм
	LED477/N	белый 740		колпак/плафон			LED384/C	белый 757		колпак/плафон	
	W						W 300W				
	220~240V						AMB CM				
	380W						GM				
	SAWB GM					911401695506	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	31 000 лм
911401606907	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	52 200 лм		LED310/N	белый 740		колпак/плафон	
	LED522/N	белый 740		колпак/плафон			W				
	W						220~240V				
	220~240V						230W				
	380W NB						SMB GM				
	GM					911401695606	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	31 000 лм
911401607007	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	52 200 лм		LED310/N	белый 740		колпак/плафон	
	LED522/N	белый 740		колпак/плафон			W				
	W						220~240V				
	220~240V						230W				
	380W S6						SWB GM				
	GM					911401695706	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	30 700 лм
911401607107	BVP433	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	51 700 лм		LED307/	белый 740		колпак/плафон	
	LED517/C	белый 757		колпак/плафон			NW				
	W						220~240V				
	220~240V						230W				
							AMB GM				

Tango G4 LED Flood

Коррелированная						Коррелированная					
Full	Цвет	цветовая				Full	Цвет	цветовая			
Product	источника	температура	Тип оптической			Product	источника	температура	Тип оптической		
Order Code	Name	света	(ном.)	крышки	Светоотдача	Order Code	Name	света	(ном.)	крышки	Светоотдача
911401695806	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	28 600 лм	911401698506	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	34 100 лм
	LED286/	белый 740		колпак/плафон			LED341/N	белый 740		колпак/плафон	
	NW						W				
	220~240V						220~240V				
	230W						255W				
911401695906	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	31 300 лм	911401698706	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	34 800 лм
	LED313/N	белый 740		колпак/плафон			LED348/	белый 740		колпак/плафон	
	W						NW				
	220~240V						220~240V				
	230W NB						255W NB				
911401696006	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	31 300 лм	911401698906	BVP433	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	34 400 лм
	LED313/N	белый 740		колпак/плафон			LED344/C	белый 757		колпак/плафон	
	W						W				
	220~240V						220~240V				
	230W S6						255W				
911401696206	BVP433	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	31 000 лм	911401699006	BVP433	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	34 400 лм
	LED310/C	белый 757		колпак/плафон			LED344/C	белый 757		колпак/плафон	
	W						W				
	220~240V						220~240V				
	230W						255W				
911401696506	BVP433	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	31 300 лм	911401699306	BVP433	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	34 800 лм
	LED313/C	белый 757		колпак/плафон			LED348/C	белый 757		колпак/плафон	
	W						W				
	220~240V						220~240V				
	230W NB						255W NB				
911401698306	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	34 400 лм	911401699406	BVP433	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	34 800 лм
	LED344/	белый 740		колпак/плафон			LED348/C	белый 757		колпак/плафон	
	NW						W				
	220~240V						220~240V				
	255W						255W S6				
911401698406	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	34 400 лм						
	LED344/	белый 740		колпак/плафон							
	NW										

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление	Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	50 B	911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	305 B
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	70 B	911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	380 B
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	100 B	911401667607	BVP493 LED485/WW 380W NB LP P7	380 B
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	50 B	911401679406	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	50 B
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	230 B	911401679506	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	50 B
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	255 B	911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	50 B

Tango G4 LED Flood

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401681206	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	70 B
911401681306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	70 B
911401681406	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM	70 B
911401681506	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM	70 B
911401681606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	70 B
911401681706	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	70 B
911401683206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	100 B
911401683306	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM	100 B
911401683406	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	100 B
911401683506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	100 B
911401683606	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	100 B
911401687606	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	120 B
911401689006	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	120 B
911401689106	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM	150 B
911401689206	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	150 B
911401689306	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	150 B
911401689406	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	150 B
911401689506	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	150 B
911401690806	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM	200 B
911401690906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	200 B
911401691006	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM	200 B
911401691106	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	200 B
911401691206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	200 B
911401691306	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM	200 B
911401661707	BVP492 LED244/WW 200W AMB	200 B
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	150 B
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	200 B
911401600907	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM	305 B
911401601007	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM	305 B
911401601107	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM	305 B
911401601207	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM	305 B
911401601307	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM	305 B
911401601507	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM	305 B
911401601607	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM	305 B
911401601707	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM	305 B
911401601807	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM	305 B
911401603507	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GM	345 B

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401603607	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GM	345 B
911401603707	BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GM	345 B
911401603807	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GM	345 B
911401604107	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GM	345 B
911401604207	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM	345 B
911401604307	BVP433 LED460/CW 220~240V 345W AMB GM	345 B
911401604407	BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GM	345 B
911401604507	BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GM	345 B
911401606507	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GM	380 B
911401606607	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GM	380 B
911401606707	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM	380 B
911401606807	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM	380 B
911401606907	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GM	380 B
911401607007	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W S6 GM	380 B
911401607107	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM	380 B
911401607207	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GM	380 B
911401607307	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM	380 B
911401607407	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM	380 B
911401607507	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM	380 B
911401607907	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	300 B
911401695506	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SMB GM	230 B
911401695606	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GM	230 B
911401695706	BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GM	230 B
911401695806	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GM	230 B
911401695906	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GM	230 B
911401696006	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GM	230 B
911401696206	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GM	230 B
911401696506	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GM	230 B
911401698306	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM	255 B
911401698406	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SWB GM	255 B
911401698506	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GM	255 B
911401698706	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GM	255 B
911401698906	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GM	255 B
911401699006	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM	255 B
911401699306	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W NB GM	255 B
911401699406	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W S6 GM	255 B

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	Нет
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	Нет
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	Нет
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	Да
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	Нет
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	Нет
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	Нет
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	Нет
911401667607	BVP493 LED485/WW 380W NB LP P7	Да
911401679406	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	Нет

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401679506	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	Нет
911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	Нет
911401681206	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	Нет
911401681306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	Нет
911401681406	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM	Нет
911401681506	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM	Нет
911401681606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	Нет
911401681706	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	Нет
911401683206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	Нет
911401683306	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM	Нет

Tango G4 LED Flood

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401683406	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	Нет
911401683506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	Нет
911401683606	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	Нет
911401687606	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	Нет
911401689006	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	Нет
911401689106	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM	Нет
911401689206	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	Нет
911401689306	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	Нет
911401689406	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	Нет
911401689506	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	Нет
911401690806	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM	Нет
911401690906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	Нет
911401691006	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM	Нет
911401691106	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	Нет
911401691206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	Нет
911401691306	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM	Нет
911401661707	BVP492 LED244/WW 200W AMB	Нет
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	Да
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	Да
911401600907	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM	Нет
911401601007	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM	Нет
911401601107	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM	Нет
911401601207	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM	Нет
911401601307	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM	Нет
911401601507	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM	Нет
911401601607	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM	Нет
911401601707	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM	Нет
911401601807	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM	Нет
911401603507	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GM	Нет
911401603607	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GM	Нет
911401603707	BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GM	Нет
911401603807	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GM	Нет
911401604107	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GM	Нет

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401604207	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM	Нет
911401604307	BVP433 LED460/CW 220~240V 345W AMB GM	Нет
911401604407	BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GM	Нет
911401604507	BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GM	Нет
911401606507	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GM	Нет
911401606607	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GM	Нет
911401606707	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM	Нет
911401606807	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM	Нет
911401606907	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GM	Нет
911401607007	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W S6 GM	Нет
911401607107	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM	Нет
911401607207	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GM	Нет
911401607307	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM	Нет
911401607407	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM	Нет
911401607507	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM	Нет
911401607907	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	Нет
911401695506	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SMB GM	Нет
911401695606	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GM	Нет
911401695706	BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GM	Нет
911401695806	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GM	Нет
911401695906	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GM	Нет
911401696006	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GM	Нет
911401696206	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GM	Нет
911401696506	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GM	Нет
911401698306	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM	Нет
911401698406	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SWB GM	Нет
911401698506	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GM	Нет
911401698706	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GM	Нет
911401698906	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GM	Нет
911401699006	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM	Нет
911401699306	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W NB GM	Нет
911401699406	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W S6 GM	Нет

