



Ketika lampu begitu penting

Panel LED Langsung GreenPerform

GreenPerform RC099V G2 Direct Panel merupakan panel LED dengan harga terjangkau yang menghasilkan cahaya nyaman dengan keseragaman yang luar biasa. Menawarkan 3 jenis, 600x600, 300x1200, dan 600x1200 mm dengan maks: daya penerangan sistem 110 lm/w. Versi UGR19 menghadirkan kenyamanan visual lebih di kantor. Dengan desain ringkasnya, tinggi housing (tanpa driver) hanya mencapai 35 mm sehingga lebih fleksibel untuk pemasangan tertanam.

Benefits

- Penawaran rangkaian lengkap mulai dari 600x600, 300x1200, hingga 600x1200mm untuk cakupan aplikasi utama
- Pancaran rendah UGR19 untuk menghadirkan lingkungan pencahayaan yang lebih nyaman
- Tinggi housing produk 35 mm (tanpa driver) untuk pemasangan plafon penting

Features

- Efisiensi sistem 110 lm/W (UGR22)
- Tersedia CRI 80 dengan CCT 4000K, 5000K, dan 6500K
- Masa pakai: 50.000 jam (L70@Ta25deg)

Application

- Kantor terbuka
- Ruang Rapat/Pelatihan

Panel LED Langsung GreenPerform





Versions



GreenPerform Direct LED panel

GreenPerform Direct LED panel

Dimensional drawing



Product details

GreenPerform Direct LED panel



Panel LED Langsung GreenPerform

Informasi Umum	
Tanda CE	Tanda CE
Teknis Lampu	
Tipe penutup optik	Mangkuk/ penutup polistirena prismatik
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Suhu	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Warna Housing	RAL 9003 Putih
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Kode pelindung dampak mekanis	-
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Daya Penerangan	
		Terkorelasi (Nom)	(terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401700793	RC099V G2 LED54/840 PSU W60L120	4000 K	120 lm/W	5.400 lm
911401700803	RC099V G2 LED54/850 PSU W60L120	5000 K	120 lm/W	5.400 lm
911401700813	RC099V G2 LED54/865 PSU W60L120	6500 K	120 lm/W	5.400 lm
911401700883	RC099V G2 LED50/840 PSU W60L120 OC	4000 K	110 lm/W	5.000 lm
911401700893	RC099V G2 LED50/850 PSU W60L120 OC	5000 K	110 lm/W	5.000 lm
911401700903	RC099V G2 LED50/865 PSU W60L120 OC	6500 K	110 lm/W	5.000 lm
911401700733	RC099V G2 LED38/840 PSU W60L60	4000 K	110 lm/W	3.800 lm
911401700743	RC099V G2 LED38/850 PSU W60L60	5000 K	110 lm/W	3.800 lm
911401700753	RC099V G2 LED38/865 PSU W60L60	6500 K	110 lm/W	3.800 lm
911401700823	RC099V G2 LED36/840 PSU W60L60 OC	4000 K	100 lm/W	3.600 lm
911401700833	RC099V G2 LED36/850 PSU W60L60 OC	5000 K	100 lm/W	3.600 lm
911401700843	RC099V G2 LED36/865 PSU W60L60 OC	6500 K	100 lm/W	3.600 lm
911401700763	RC099V G2 LED38/840 PSU W30L120	4000 K	110 lm/W	3.800 lm
911401700773	RC099V G2 LED38/850 PSU W30L120	5000 K	110 lm/W	3.800 lm
911401700783	RC099V G2 LED38/865 PSU W30L120	6500 K	110 lm/W	3.800 lm
911401700853	RC099V G2 LED36/840 PSU W30L120 OC	4000 K	100 lm/W	3.600 lm
911401700863	RC099V G2 LED36/850 PSU W30L120 OC	5000 K	100 lm/W	3.600 lm
911401700873	RC099V G2 LED36/865 PSU W30L120 OC	6500 K	100 lm/W	3.600 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401700793	RC099V G2 LED54/840 PSU W60L120	45 W	911401700823	RC099V G2 LED36/840 PSU W60L60 OC	35 W
911401700803	RC099V G2 LED54/850 PSU W60L120	45 W	911401700833	RC099V G2 LED36/850 PSU W60L60 OC	35 W
911401700813	RC099V G2 LED54/865 PSU W60L120	45 W	911401700843	RC099V G2 LED36/865 PSU W60L60 OC	35 W
911401700883	RC099V G2 LED50/840 PSU W60L120 OC	45 W	911401700763	RC099V G2 LED38/840 PSU W30L120	35 W
911401700893	RC099V G2 LED50/850 PSU W60L120 OC	45 W	911401700773	RC099V G2 LED38/850 PSU W30L120	35 W
911401700903	RC099V G2 LED50/865 PSU W60L120 OC	45 W	911401700783	RC099V G2 LED38/865 PSU W30L120	35 W
911401700733	RC099V G2 LED38/840 PSU W60L60	35 W	911401700853	RC099V G2 LED36/840 PSU W30L120 OC	35 W
911401700743	RC099V G2 LED38/850 PSU W60L60	35 W	911401700863	RC099V G2 LED36/850 PSU W30L120 OC	35 W
911401700753	RC099V G2 LED38/865 PSU W60L60	35 W	911401700873	RC099V G2 LED36/865 PSU W30L120 OC	35 W

Panel LED Langsung GreenPerform

