



# Un todoterreno flexible y asequible para aplicaciones comerciales

## Proyector GreenSpace Accent

Gracias a la familia de proyectores GreenSpace Accent, los minoristas y los operadores de edificios pueden disfrutar de una calidad de luz superior y de la eficiencia energética líder en el mercado de la óptica PerfectAccent a cambio de una inversión inicial razonable. La nueva óptica PerfectAccent proporciona luz de alta calidad que resalta la mercancía a la vez que mejora el confort visual del cliente. La instalación y el reposicionamiento son fáciles y rápidos y no requieren herramientas adicionales, ya que los proyectores GreenSpace Accent se integran a la perfección en carriles 3C y DALI, CoreLine Trunking y Maxos fusion. Para establecimientos de moda (tiendas) y alimentación (supermercados, hipermercados), el proyector GreenSpace Accent está disponible con tonalidades de LED especiales y recetas de iluminación mediante LED para alimentos frescos diseñadas para mostrar la mercancía con la mejor luz. Consulta las páginas de nuestro catálogo de moda y alimentación para obtener más información sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

### Beneficios

- Se integra a la perfección en las tiendas por su diseño limpio, sólido y neutro
- Brillo mejorado y mayor confort visual para el cliente gracias a la óptica PerfectAccent
- Alta eficiencia energética, mantenida a lo largo de toda la vida útil del producto

# Proyector GreenSpace Accent

## Características

- Instalación sin herramientas y recolocación en carril (ST321T), CoreLine Trunking (ST321Y; una versión con doble cabezal) o Maxos fusion (ST321S)
- Disponible con un flujo elevado de hasta 4900 lm, una amplia gama de ópticas, cristal frontal opcional y accesorios de aleta cortaflujo
- Incluye tonalidades de LED para comercios y recetas de iluminación mediante LED para alimentos frescos
- Flexibilidad de orientación muy amplia, incluida iluminación ascendente
- Disponible para red eléctrica normal (PSU), regulación DALI sencilla (PSD), DALI compatible con Interact (DIA) y posicionamiento interno (DIA-VLC)

## Aplicaciones

- Tiendas 24 horas
- Supermercados e hipermercados
- Tiendas de moda

## Advertencias y seguridad

- Todos los datos fotométricos se calculan sin el cristal frontal opcional; el flujo se debe reducir un 3,5 % cuando se usa un cristal frontal
- Solo se permite la limpieza de la óptica con aire a presión; está prohibido tocar el LED o el reflector; para zonas de preparación de alimentos y zonas con altos niveles de polvo se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco)
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto se debe instalar fuera del alcance de la mano; la manipulación del producto cuando está caliente solo es posible si se utilizan guantes aislantes

## Versions



ST321T - GreenSpace Accent  
Projector 3C silver






ST321S - GreenSpace Accent  
Projector maxos fusion silver



ST321S - GreenSpace Accent  
Projector maxos fusion white

**Projector GreenSpace Accent**

**Plano de dimensiones**



**Detalles del producto**



ST321T - GreenSpace Accent  
 Projector RPO metal white



ST321T - GreenSpace Accent  
 Projector side view white



ST321T - GreenSpace Accent  
 Projector RPO plastic black



ST321T - GreenSpace Accent  
 Projector front view black

# Projector GreenSpace Accent

## Detalles del producto



ST321T - GreenSpace Accent  
Projector side view black



ST321T - GreenSpace Accent  
Projector back view white



ST321T - GreenSpace Accent  
Projector front view white



ST321S - GreenSpace Accent  
Projector maxos fusion side



ST321T - GreenSpace Accent  
Projector back view black



ST321T - GreenSpace Accent  
Projector RPO metal black



ST321Y - GreenSpace Accent  
Projector Coreline trunking  
connect



ST321T - GreenSpace Accent  
Projector RPO plastic white

## Proyector GreenSpace Accent

### Información general

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Marca CE                    | Sí                                |
| Driver incluido             | Sí                                |
| Certificado ENEC            | Certificado ENEC                  |
| Test del hilo incandescente | Temperatura 650 °C, duración 30 s |
| Fuente de luz sustituible   | No                                |

### Datos técnicos de la luz

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Ángulo de haz de la fuente de luz | 120 ° |
|-----------------------------------|-------|

### Operativos y eléctricos

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tensión de entrada | 220 a 240 V |
| Line Frequency     | 50 to 60 Hz |

### Aprobación y aplicación

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Clase de protección IEC                       | Seguridad clase II |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK02               |
| Código de protección de entrada               | IP20               |

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tolerancia de flujo luminoso | +/-10% |
|------------------------------|--------|

### Información general

| Order Code | Full Product Name               | Marca de inflamabilidad                                | Número de unidades de equipo | Código de gama de producto |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 97193900   | ST321T 27S/840 DIA-VLC VWB BK   | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97194600   | ST321T 27S/840 DIA-VLC HVWB BK  | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97209700   | ST321T 39S/PW930 DIA-VLC WB BK  | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97210300   | ST321T 39S/PW930 DIA-VLC HWB BK | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97182300   | ST321T 19S/ROSE PSU MB FG WH    | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97185400   | ST321T 19S/FMT PSU MB FG WH     | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97199100   | ST321T 27S/CH PSU OVL-H WH      | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97200400   | ST321T 27S/CH PSU HOVL-H WH     | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97201100   | ST321T 27S/FMT PSU MB FG WH     | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97202800   | ST321T 27S/FMT PSU HMB FG WH    | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97203500   | ST321T 27S/ROSE PSU MB FG WH    | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97204200   | ST321T 27S/ROSE PSU HMB FG WH   | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97205900   | ST321T 27S/FR PSU MB FG WH      | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97206600   | ST321T 27S/FR PSU HMB FG WH     | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97189200   | ST321T 27S/827 PSU MB SI        | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97215800   | ST321S 27S/PW930 PSU MB BK      | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321S                     |
| 97214100   | ST321S 27S/830 PSU HWB WH       | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321S                     |
| 97216500   | ST321S 27S/PW930 PSU HMB BK     | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321S                     |
| 97218900   | ST321S 27S/PC930 PSU HMB SI     | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321S                     |
| 97496100   | ST321Y 27S/840 PSU WB WH        | -                                                      | 2 unidades                   | ST321Y                     |
| 97497800   | ST321Y 27S/PW930 DIA-VLC MB WH  | -                                                      | 2 unidades                   | ST321Y                     |
| 97498500   | ST321Y 39S/830 DIA-VLC MB WH    | -                                                      | 2 unidades                   | ST321Y                     |
| 97499200   | ST321Y 39S/840 PSU WB WH        | -                                                      | 2 unidades                   | ST321Y                     |
| 97500500   | ST321Y 39S/PW930 PSU MB WH      | -                                                      | 2 unidades                   | ST321Y                     |
| 97501200   | ST321Y 49S/830 DIA-VLC MB WH    | -                                                      | 2 unidades                   | ST321Y                     |
| 97502900   | ST321Y 49S/840 PSU WB WH        | -                                                      | 2 unidades                   | ST321Y                     |

| Order Code | Full Product Name             | Marca de inflamabilidad                                | Número de unidades de equipo | Código de gama de producto |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 97213400   | ST321S 27S/830 PSU WB WH      | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321S                     |
| 97217200   | ST321S 27S/PC930 PSU MB SI    | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321S                     |
| 97184700   | ST321T 19S/ROSE PSU HMB FG BK | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97186100   | ST321T 19S/FMT PSU HMB FG BK  | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97187800   | ST321T 20S/PW930 PSU NB BK    | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97188500   | ST321T 20S/PW930 PSU HNB BK   | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97191500   | ST321T 27S/830 PSU WB BK      | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97192200   | ST321T 27S/830 PSU HWB BK     | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97195300   | ST321T 27S/PW930 PSU MB BK    | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97196000   | ST321T 27S/PW930 PSU HMB BK   | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97197700   | ST321T 27S/PC930 PSU MB BK    | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97198400   | ST321T 27S/PC930 PSU HMB BK   | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97207300   | ST321T 39S/830 PSU MB BK      | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97208000   | ST321T 39S/830 PSU HMB BK     | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97211000   | ST321T 49S/830 PSU MB BK      | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97212700   | ST321T 49S/830 PSU HMB BK     | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97190800   | ST321T 27S/827 PSU HMB SI     | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | 1 unidad                     | ST321T                     |
| 97495400   | ST321Y 27S/830 PSU MB WH      | -                                                      | 2 unidades                   | ST321Y                     |

Datos técnicos de la luz (1/2)

| Order Code | Full Product Name              | Temperatura de color correlacionada (Nom) | Índice de reproducción cromática (IRC) | Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | Flujo luminoso |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 97193900   | ST321T 27S/840 DIA-VLC VWB BK  | 4000 K                                    | ≥80                                    | 124 lm/W                           | 2.700 lm       |
| 97194600   | ST321T 27S/840 DIA-VLC HVWB BK | 4000 K                                    | ≥80                                    | 143 lm/W                           | 2.700 lm       |

| Order Code | Full Product Name               | Temperatura de color correlacionada (Nom) | Índice de reproducción cromática (IRC) | Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | Flujo luminoso |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 97209700   | ST321T 39S/PW930 DIA-VLC WB BK  | 3000 K                                    | ≥90                                    | 124 lm/W                           | 3.850 lm       |
| 97210300   | ST321T 39S/PW930 DIA-VLC HWB BK | 3000 K                                    | ≥90                                    | 133 lm/W                           | 4.000 lm       |

## Proyector GreenSpace Accent

| Order Code | Full Product Name                    | Temperatura de color correlacionada (Nom) | Índice de reproducción cromática (IRC) | Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | Flujo luminoso |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 97182300   | ST321T 19S/<br>ROSE PSU<br>MB FG WH  | 2200 K                                    | ≥80                                    | 104 lm/W                           | 1.900 lm       |
| 97185400   | ST321T<br>19S/FMT PSU<br>MB FG WH    | 3000 K                                    | ≥90                                    | 80 lm/W                            | 1.900 lm       |
| 97199100   | ST321T<br>27S/CH PSU<br>OVL-H WH     | 2700 K                                    | ≥80                                    | 106 lm/W                           | 2.700 lm       |
| 97200400   | ST321T<br>27S/CH PSU<br>HOVL-H WH    | 2700 K                                    | ≥80                                    | 123 lm/W                           | 2.700 lm       |
| 97201100   | ST321T<br>27S/FMT PSU<br>MB FG WH    | 3000 K                                    | ≥90                                    | 70 lm/W                            | 2.700 lm       |
| 97202800   | ST321T<br>27S/FMT PSU<br>HMB FG WH   | 3000 K                                    | ≥90                                    | 80 lm/W                            | 2.700 lm       |
| 97203500   | ST321T 27S/<br>ROSE PSU<br>MB FG WH  | 2200 K                                    | ≥80                                    | 93 lm/W                            | 2.700 lm       |
| 97204200   | ST321T 27S/<br>ROSE PSU<br>HMB FG WH | 2200 K                                    | ≥80                                    | 96 lm/W                            | 2.700 lm       |
| 97205900   | ST321T<br>27S/FR PSU<br>MB FG WH     | 5000 K                                    | ≥90                                    | 94 lm/W                            | 2.700 lm       |
| 97206600   | ST321T<br>27S/FR PSU<br>HMB FG WH    | 5000 K                                    | ≥90                                    | 97 lm/W                            | 2.700 lm       |
| 97189200   | ST321T<br>27S/827 PSU<br>MB SI       | 2700 K                                    | ≥80                                    | 117 lm/W                           | 2.700 lm       |
| 97215800   | ST321S 27S/<br>PW930 PSU<br>MB BK    | 3000 K                                    | ≥90                                    | 121 lm/W                           | 2.850 lm       |
| 97214100   | ST321S<br>27S/830 PSU<br>HWB WH      | 3000 K                                    | ≥80                                    | 140 lm/W                           | 2.700 lm       |
| 97216500   | ST321S 27S/<br>PW930 PSU<br>HMB BK   | 3000 K                                    | ≥90                                    | 138 lm/W                           | 2.600 lm       |
| 97218900   | ST321S 27S/<br>PC930 PSU<br>HMB SI   | 3000 K                                    | ≥90                                    | 123 lm/W                           | 2.850 lm       |
| 97496100   | ST321Y<br>27S/840 PSU<br>WB WH       | 4000 K                                    | ≥80                                    | 127 lm/W                           | 2.700 lm       |

| Order Code | Full Product Name                      | Temperatura de color correlacionada (Nom) | Índice de reproducción cromática (IRC) | Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | Flujo luminoso |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 97497800   | ST321Y 27S/<br>PW930 DIA-<br>VLC MB WH | 3000 K                                    | ≥90                                    | 121 lm/W                           | 2.850 lm       |
| 97498500   | ST321Y<br>39S/830 DIA-<br>VLC MB WH    | 3000 K                                    | ≥80                                    | 133 lm/W                           | 3.900 lm       |
| 97499200   | ST321Y<br>39S/840 PSU<br>WB WH         | 4000 K                                    | ≥80                                    | 139 lm/W                           | 3.900 lm       |
| 97500500   | ST321Y 39S/<br>PW930 PSU<br>MB WH      | 3000 K                                    | ≥90                                    | 124 lm/W                           | 7.700 lm       |
| 97501200   | ST321Y<br>49S/830<br>DIA-VLC MB<br>WH  | 3000 K                                    | ≥80                                    | 127 lm/W                           | 4.900 lm       |
| 97502900   | ST321Y<br>49S/840 PSU<br>WB WH         | 4000 K                                    | ≥80                                    | 135 lm/W                           | 4.900 lm       |
| 97213400   | ST321S<br>27S/830 PSU<br>WB WH         | 3000 K                                    | ≥80                                    | 121 lm/W                           | 2.700 lm       |
| 97217200   | ST321S 27S/<br>PC930 PSU<br>MB SI      | 3000 K                                    | ≥90                                    | 119 lm/W                           | 2.750 lm       |
| 97184700   | ST321T 19S/<br>ROSE PSU<br>HMB FG BK   | 2200 K                                    | ≥80                                    | 107 lm/W                           | 1.900 lm       |
| 97186100   | ST321T<br>19S/FMT PSU<br>HMB FG BK     | 3000 K                                    | ≥90                                    | 83 lm/W                            | 1.900 lm       |
| 97187800   | ST321T 20S/<br>PW930 PSU<br>NB BK      | 3000 K                                    | ≥90                                    | 97 lm/W                            | 1.800 lm       |
| 97188500   | ST321T 20S/<br>PW930 PSU<br>HNB BK     | 3000 K                                    | ≥90                                    | 108 lm/W                           | 2.000 lm       |
| 97191500   | ST321T<br>27S/830 PSU<br>WB BK         | 3000 K                                    | ≥80                                    | 121 lm/W                           | 2.700 lm       |
| 97192200   | ST321T<br>27S/830 PSU<br>HWB BK        | 3000 K                                    | ≥80                                    | 140 lm/W                           | 2.700 lm       |
| 97195300   | ST321T 27S/<br>PW930 PSU<br>MB BK      | 3000 K                                    | ≥90                                    | 121 lm/W                           | 2.850 lm       |
| 97196000   | ST321T 27S/<br>PW930 PSU<br>HMB BK     | 3000 K                                    | ≥90                                    | 138 lm/W                           | 2.600 lm       |

Proyector GreenSpace Accent

| Order Code | Full Product Name           | Temperatura de color correlacionada (Nom) | Índice de reproducción cromática (IRC) | Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | Flujo luminoso |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 97197700   | ST321T 27S/PC930 PSU MB BK  | 3000 K                                    | ≥90                                    | 119 lm/W                           | 2.750 lm       |
| 97198400   | ST321T 27S/PC930 PSU HMB BK | 3000 K                                    | ≥90                                    | 123 lm/W                           | 2.850 lm       |
| 97207300   | ST321T 39S/830 PSU MB BK    | 3000 K                                    | ≥80                                    | 134 lm/W                           | 3.900 lm       |
| 97208000   | ST321T 39S/830 PSU HMB BK   | 3000 K                                    | ≥80                                    | 139 lm/W                           | 3.900 lm       |

| Order Code | Full Product Name         | Temperatura de color correlacionada (Nom) | Índice de reproducción cromática (IRC) | Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | Flujo luminoso |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 97211000   | ST321T 49S/830 PSU MB BK  | 3000 K                                    | ≥80                                    | 128 lm/W                           | 4.900 lm       |
| 97212700   | ST321T 49S/830 PSU HMB BK | 3000 K                                    | ≥80                                    | 133 lm/W                           | 4.900 lm       |
| 97190800   | ST321T 27S/827 PSU HMB SI | 2700 K                                    | ≥80                                    | 135 lm/W                           | 2.700 lm       |
| 97495400   | ST321Y 27S/830 PSU MB WH  | 3000 K                                    | ≥80                                    | 121 lm/W                           | 2.700 lm       |

Datos técnicos de la luz (2/2)

| Order Code | Full Product Name               | Tipo de óptica |
|------------|---------------------------------|----------------|
| 97193900   | ST321T 27S/840 DIA-VLC VWB BK   | Haz muy ancho  |
| 97194600   | ST321T 27S/840 DIA-VLC HVWB BK  | Haz muy ancho  |
| 97209700   | ST321T 39S/PW930 DIA-VLC WB BK  | Haz ancho      |
| 97210300   | ST321T 39S/PW930 DIA-VLC HWB BK | Haz ancho      |
| 97182300   | ST321T 19S/ROSE PSU MB FG WH    | Haz medio      |
| 97185400   | ST321T 19S/FMT PSU MB FG WH     | Haz medio      |
| 97199100   | ST321T 27S/CH PSU OVL-H WH      | Haz medio      |
| 97200400   | ST321T 27S/CH PSU HOVL-H WH     | Haz medio      |
| 97201100   | ST321T 27S/FMT PSU MB FG WH     | Haz medio      |
| 97202800   | ST321T 27S/FMT PSU HMB FG WH    | Haz medio      |
| 97203500   | ST321T 27S/ROSE PSU MB FG WH    | Haz medio      |
| 97204200   | ST321T 27S/ROSE PSU HMB FG WH   | Haz medio      |
| 97205900   | ST321T 27S/FR PSU MB FG WH      | Haz medio      |
| 97206600   | ST321T 27S/FR PSU HMB FG WH     | Haz medio      |
| 97189200   | ST321T 27S/827 PSU MB SI        | Haz medio      |
| 97215800   | ST321S 27S/PW930 PSU MB BK      | Haz medio      |
| 97214100   | ST321S 27S/830 PSU HWB WH       | Haz ancho      |
| 97216500   | ST321S 27S/PW930 PSU HMB BK     | Haz medio      |
| 97218900   | ST321S 27S/PC930 PSU HMB SI     | Haz medio      |
| 97496100   | ST321Y 27S/840 PSU WB WH        | Haz ancho      |
| 97497800   | ST321Y 27S/PW930 DIA-VLC MB WH  | Haz medio      |
| 97498500   | ST321Y 39S/830 DIA-VLC MB WH    | Haz medio      |

| Order Code | Full Product Name             | Tipo de óptica |
|------------|-------------------------------|----------------|
| 97499200   | ST321Y 39S/840 PSU WB WH      | Haz ancho      |
| 97500500   | ST321Y 39S/PW930 PSU MB WH    | Haz medio      |
| 97501200   | ST321Y 49S/830 DIA-VLC MB WH  | Haz medio      |
| 97502900   | ST321Y 49S/840 PSU WB WH      | Haz ancho      |
| 97213400   | ST321S 27S/830 PSU WB WH      | Haz ancho      |
| 97217200   | ST321S 27S/PC930 PSU MB SI    | Haz medio      |
| 97184700   | ST321T 19S/ROSE PSU HMB FG BK | Haz medio      |
| 97186100   | ST321T 19S/FMT PSU HMB FG BK  | Haz medio      |
| 97187800   | ST321T 20S/PW930 PSU NB BK    | Haz estrecho   |
| 97188500   | ST321T 20S/PW930 PSU HNB BK   | Haz estrecho   |
| 97191500   | ST321T 27S/830 PSU WB BK      | Haz ancho      |
| 97192200   | ST321T 27S/830 PSU HWB BK     | Haz ancho      |
| 97195300   | ST321T 27S/PW930 PSU MB BK    | Haz medio      |
| 97196000   | ST321T 27S/PW930 PSU HMB BK   | Haz medio      |
| 97197700   | ST321T 27S/PC930 PSU MB BK    | Haz medio      |
| 97198400   | ST321T 27S/PC930 PSU HMB BK   | Haz medio      |
| 97207300   | ST321T 39S/830 PSU MB BK      | Haz medio      |
| 97208000   | ST321T 39S/830 PSU HMB BK     | Haz medio      |
| 97211000   | ST321T 49S/830 PSU MB BK      | Haz medio      |
| 97212700   | ST321T 49S/830 PSU HMB BK     | Haz medio      |
| 97190800   | ST321T 27S/827 PSU HMB SI     | Haz medio      |
| 97495400   | ST321Y 27S/830 PSU MB WH      | Haz medio      |

Operativos y eléctricos

| Order Code | Full Product Name               | Consumo de energía |
|------------|---------------------------------|--------------------|
| 97193900   | ST321T 27S/840 DIA-VLC VWB BK   | 24 W               |
| 97194600   | ST321T 27S/840 DIA-VLC HVWB BK  | 19 W               |
| 97209700   | ST321T 39S/PW930 DIA-VLC WB BK  | 31 W               |
| 97210300   | ST321T 39S/PW930 DIA-VLC HWB BK | 30 W               |
| 97182300   | ST321T 19S/ROSE PSU MB FG WH    | 19 W               |
| 97185400   | ST321T 19S/FMT PSU MB FG WH     | 23 W               |

| Order Code | Full Product Name             | Consumo de energía |
|------------|-------------------------------|--------------------|
| 97199100   | ST321T 27S/CH PSU OVL-H WH    | 24 W               |
| 97200400   | ST321T 27S/CH PSU HOVL-H WH   | 19 W               |
| 97201100   | ST321T 27S/FMT PSU MB FG WH   | 36 W               |
| 97202800   | ST321T 27S/FMT PSU HMB FG WH  | 35 W               |
| 97203500   | ST321T 27S/ROSE PSU MB FG WH  | 29 W               |
| 97204200   | ST321T 27S/ROSE PSU HMB FG WH | 29 W               |

Proyector GreenSpace Accent

| Order Code | Full Product Name              | Consumo de energía |
|------------|--------------------------------|--------------------|
| 97205900   | ST321T 27S/FR PSU MB FG WH     | 33 W               |
| 97206600   | ST321T 27S/FR PSU HMB FG WH    | 33 W               |
| 97189200   | ST321T 27S/827 PSU MB SI       | 24 W               |
| 97215800   | ST321S 27S/PW930 PSU MB BK     | 23,5 W             |
| 97214100   | ST321S 27S/830 PSU HWB WH      | 19 W               |
| 97216500   | ST321S 27S/PW930 PSU HMB BK    | 18,8 W             |
| 97218900   | ST321S 27S/PC930 PSU HMB SI    | 23 W               |
| 97496100   | ST321Y 27S/840 PSU WB WH       | 24 W               |
| 97497800   | ST321Y 27S/PW930 DIA-VLC MB WH | 23,5 W             |
| 97498500   | ST321Y 39S/830 DIA-VLC MB WH   | 31 W               |
| 97499200   | ST321Y 39S/840 PSU WB WH       | 29 W               |
| 97500500   | ST321Y 39S/PW930 PSU MB WH     | 62 W               |
| 97501200   | ST321Y 49S/830 DIA-VLC MB WH   | 39 W               |
| 97502900   | ST321Y 49S/840 PSU WB WH       | 39 W               |
| 97213400   | ST321S 27S/830 PSU WB WH       | 24 W               |
| 97217200   | ST321S 27S/PC930 PSU MB SI     | 23 W               |

| Order Code | Full Product Name             | Consumo de energía |
|------------|-------------------------------|--------------------|
| 97184700   | ST321T 19S/ROSE PSU HMB FG BK | 19 W               |
| 97186100   | ST321T 19S/FMT PSU HMB FG BK  | 23 W               |
| 97187800   | ST321T 20S/PW930 PSU NB BK    | 18,5 W             |
| 97188500   | ST321T 20S/PW930 PSU HNB BK   | 18,5 W             |
| 97191500   | ST321T 27S/830 PSU WB BK      | 24 W               |
| 97192200   | ST321T 27S/830 PSU HWB BK     | 19 W               |
| 97195300   | ST321T 27S/PW930 PSU MB BK    | 23,5 W             |
| 97196000   | ST321T 27S/PW930 PSU HMB BK   | 18,8 W             |
| 97197700   | ST321T 27S/PC930 PSU MB BK    | 23 W               |
| 97198400   | ST321T 27S/PC930 PSU HMB BK   | 23 W               |
| 97207300   | ST321T 39S/830 PSU MB BK      | 31 W               |
| 97208000   | ST321T 39S/830 PSU HMB BK     | 29 W               |
| 97211000   | ST321T 49S/830 PSU MB BK      | 39 W               |
| 97212700   | ST321T 49S/830 PSU HMB BK     | 39 W               |
| 97190800   | ST321T 27S/827 PSU HMB SI     | 19 W               |
| 97495400   | ST321Y 27S/830 PSU MB WH      | 24 W               |

Temperatura

| Order Code | Full Product Name               | Rango de temperatura ambiente |
|------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 97193900   | ST321T 27S/840 DIA-VLC VWB BK   | +10 °C a +40 °C               |
| 97194600   | ST321T 27S/840 DIA-VLC HVWB BK  | +10 °C a +40 °C               |
| 97209700   | ST321T 39S/PW930 DIA-VLC WB BK  | +10 °C a +35 °C               |
| 97210300   | ST321T 39S/PW930 DIA-VLC HWB BK | +10 °C a +35 °C               |
| 97182300   | ST321T 19S/ROSE PSU MB FG WH    | +10 °C a +40 °C               |
| 97185400   | ST321T 19S/FMT PSU MB FG WH     | +10 °C a +40 °C               |
| 97199100   | ST321T 27S/CH PSU OVL-H WH      | +10 °C a +40 °C               |
| 97200400   | ST321T 27S/CH PSU HOVL-H WH     | +10 °C a +40 °C               |
| 97201100   | ST321T 27S/FMT PSU MB FG WH     | +10 °C a +40 °C               |
| 97202800   | ST321T 27S/FMT PSU HMB FG WH    | +10 °C a +40 °C               |
| 97203500   | ST321T 27S/ROSE PSU MB FG WH    | +10 °C a +40 °C               |
| 97204200   | ST321T 27S/ROSE PSU HMB FG WH   | +10 °C a +40 °C               |
| 97205900   | ST321T 27S/FR PSU MB FG WH      | +10 °C a +40 °C               |
| 97206600   | ST321T 27S/FR PSU HMB FG WH     | +10 °C a +40 °C               |
| 97189200   | ST321T 27S/827 PSU MB SI        | +10 °C a +40 °C               |
| 97215800   | ST321S 27S/PW930 PSU MB BK      | +10 °C a +35 °C               |
| 97214100   | ST321S 27S/830 PSU HWB WH       | +10 °C a +40 °C               |
| 97216500   | ST321S 27S/PW930 PSU HMB BK     | +10 °C a +35 °C               |
| 97218900   | ST321S 27S/PC930 PSU HMB SI     | +10 °C a +35 °C               |
| 97496100   | ST321Y 27S/840 PSU WB WH        | +10 °C a +40 °C               |
| 97497800   | ST321Y 27S/PW930 DIA-VLC MB WH  | +10 °C a +35 °C               |
| 97498500   | ST321Y 39S/830 DIA-VLC MB WH    | +10 °C a +40 °C               |

| Order Code | Full Product Name             | Rango de temperatura ambiente |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 97499200   | ST321Y 39S/840 PSU WB WH      | +10 °C a +40 °C               |
| 97500500   | ST321Y 39S/PW930 PSU MB WH    | +10 °C a +35 °C               |
| 97501200   | ST321Y 49S/830 DIA-VLC MB WH  | +10 °C a +40 °C               |
| 97502900   | ST321Y 49S/840 PSU WB WH      | +10 °C a +40 °C               |
| 97213400   | ST321S 27S/830 PSU WB WH      | +10 °C a +40 °C               |
| 97217200   | ST321S 27S/PC930 PSU MB SI    | +10 °C a +35 °C               |
| 97184700   | ST321T 19S/ROSE PSU HMB FG BK | +10 °C a +40 °C               |
| 97186100   | ST321T 19S/FMT PSU HMB FG BK  | +10 °C a +40 °C               |
| 97187800   | ST321T 20S/PW930 PSU NB BK    | +10 °C a +35 °C               |
| 97188500   | ST321T 20S/PW930 PSU HNB BK   | +10 °C a +35 °C               |
| 97191500   | ST321T 27S/830 PSU WB BK      | +10 °C a +40 °C               |
| 97192200   | ST321T 27S/830 PSU HWB BK     | +10 °C a +40 °C               |
| 97195300   | ST321T 27S/PW930 PSU MB BK    | +10 °C a +35 °C               |
| 97196000   | ST321T 27S/PW930 PSU HMB BK   | +10 °C a +35 °C               |
| 97197700   | ST321T 27S/PC930 PSU MB BK    | +10 °C a +35 °C               |
| 97198400   | ST321T 27S/PC930 PSU HMB BK   | +10 °C a +35 °C               |
| 97207300   | ST321T 39S/830 PSU MB BK      | +10 °C a +40 °C               |
| 97208000   | ST321T 39S/830 PSU HMB BK     | +10 °C a +40 °C               |
| 97211000   | ST321T 49S/830 PSU MB BK      | +10 °C a +40 °C               |
| 97212700   | ST321T 49S/830 PSU HMB BK     | +10 °C a +40 °C               |
| 97190800   | ST321T 27S/827 PSU HMB SI     | +10 °C a +40 °C               |
| 97495400   | ST321Y 27S/830 PSU MB WH      | +10 °C a +40 °C               |

Controles y regulación

| Order Code | Full Product Name               | Regulable |
|------------|---------------------------------|-----------|
| 97193900   | ST321T 27S/840 DIA-VLC VWB BK   | Sí        |
| 97194600   | ST321T 27S/840 DIA-VLC HVWB BK  | Sí        |
| 97209700   | ST321T 39S/PW930 DIA-VLC WB BK  | Sí        |
| 97210300   | ST321T 39S/PW930 DIA-VLC HWB BK | Sí        |
| 97182300   | ST321T 19S/ROSE PSU MB FG WH    | No        |

| Order Code | Full Product Name            | Regulable |
|------------|------------------------------|-----------|
| 97185400   | ST321T 19S/FMT PSU MB FG WH  | No        |
| 97199100   | ST321T 27S/CH PSU OVL-H WH   | No        |
| 97200400   | ST321T 27S/CH PSU HOVL-H WH  | No        |
| 97201100   | ST321T 27S/FMT PSU MB FG WH  | No        |
| 97202800   | ST321T 27S/FMT PSU HMB FG WH | No        |

Proyector GreenSpace Accent

| Order Code | Full Product Name              | Regulable |
|------------|--------------------------------|-----------|
| 97203500   | ST321T 27S/ROSE PSU MB FG WH   | No        |
| 97204200   | ST321T 27S/ROSE PSU HMB FG WH  | No        |
| 97205900   | ST321T 27S/FR PSU MB FG WH     | No        |
| 97206600   | ST321T 27S/FR PSU HMB FG WH    | No        |
| 97189200   | ST321T 27S/827 PSU MB SI       | No        |
| 97215800   | ST321S 27S/PW930 PSU MB BK     | No        |
| 97214100   | ST321S 27S/830 PSU HWB WH      | No        |
| 97216500   | ST321S 27S/PW930 PSU HMB BK    | No        |
| 97218900   | ST321S 27S/PC930 PSU HMB SI    | No        |
| 97496100   | ST321Y 27S/840 PSU WB WH       | No        |
| 97497800   | ST321Y 27S/PW930 DIA-VLC MB WH | Sí        |
| 97498500   | ST321Y 39S/830 DIA-VLC MB WH   | Sí        |
| 97499200   | ST321Y 39S/840 PSU WB WH       | No        |
| 97500500   | ST321Y 39S/PW930 PSU MB WH     | No        |
| 97501200   | ST321Y 49S/830 DIA-VLC MB WH   | Sí        |
| 97502900   | ST321Y 49S/840 PSU WB WH       | No        |
| 97213400   | ST321S 27S/830 PSU WB WH       | No        |

| Order Code | Full Product Name             | Regulable |
|------------|-------------------------------|-----------|
| 97217200   | ST321S 27S/PC930 PSU MB SI    | No        |
| 97184700   | ST321T 19S/ROSE PSU HMB FG BK | No        |
| 97186100   | ST321T 19S/FMT PSU HMB FG BK  | No        |
| 97187800   | ST321T 20S/PW930 PSU NB BK    | No        |
| 97188500   | ST321T 20S/PW930 PSU HNB BK   | No        |
| 97191500   | ST321T 27S/830 PSU WB BK      | No        |
| 97192200   | ST321T 27S/830 PSU HWB BK     | No        |
| 97195300   | ST321T 27S/PW930 PSU MB BK    | No        |
| 97196000   | ST321T 27S/PW930 PSU HMB BK   | No        |
| 97197700   | ST321T 27S/PC930 PSU MB BK    | No        |
| 97198400   | ST321T 27S/PC930 PSU HMB BK   | No        |
| 97207300   | ST321T 39S/830 PSU MB BK      | No        |
| 97208000   | ST321T 39S/830 PSU HMB BK     | No        |
| 97211000   | ST321T 49S/830 PSU MB BK      | No        |
| 97212700   | ST321T 49S/830 PSU HMB BK     | No        |
| 97190800   | ST321T 27S/827 PSU HMB SI     | No        |
| 97495400   | ST321Y 27S/830 PSU MB WH      | No        |

Mecánicos y de carcasa

| Order Code | Full Product Name               | Color de la carcasa |
|------------|---------------------------------|---------------------|
| 97193900   | ST321T 27S/840 DIA-VLC VWB BK   | Negro               |
| 97194600   | ST321T 27S/840 DIA-VLC HVWB BK  | Negro               |
| 97209700   | ST321T 39S/PW930 DIA-VLC WB BK  | Negro               |
| 97210300   | ST321T 39S/PW930 DIA-VLC HWB BK | Negro               |
| 97182300   | ST321T 19S/ROSE PSU MB FG WH    | Blanco              |
| 97185400   | ST321T 19S/FMT PSU MB FG WH     | Blanco              |
| 97199100   | ST321T 27S/CH PSU OVL-H WH      | Blanco              |
| 97200400   | ST321T 27S/CH PSU HOVL-H WH     | Blanco              |
| 97201100   | ST321T 27S/FMT PSU MB FG WH     | Blanco              |
| 97202800   | ST321T 27S/FMT PSU HMB FG WH    | Blanco              |
| 97203500   | ST321T 27S/ROSE PSU MB FG WH    | Blanco              |
| 97204200   | ST321T 27S/ROSE PSU HMB FG WH   | Blanco              |
| 97205900   | ST321T 27S/FR PSU MB FG WH      | Blanco              |
| 97206600   | ST321T 27S/FR PSU HMB FG WH     | Blanco              |
| 97189200   | ST321T 27S/827 PSU MB SI        | Plata               |
| 97215800   | ST321S 27S/PW930 PSU MB BK      | Negro               |
| 97214100   | ST321S 27S/830 PSU HWB WH       | Blanco              |
| 97216500   | ST321S 27S/PW930 PSU HMB BK     | Negro               |
| 97218900   | ST321S 27S/PC930 PSU HMB SI     | Plata               |
| 97496100   | ST321Y 27S/840 PSU WB WH        | Blanco              |
| 97497800   | ST321Y 27S/PW930 DIA-VLC MB WH  | Blanco              |
| 97498500   | ST321Y 39S/830 DIA-VLC MB WH    | Blanco              |

| Order Code | Full Product Name             | Color de la carcasa |
|------------|-------------------------------|---------------------|
| 97499200   | ST321Y 39S/840 PSU WB WH      | Blanco              |
| 97500500   | ST321Y 39S/PW930 PSU MB WH    | Blanco              |
| 97501200   | ST321Y 49S/830 DIA-VLC MB WH  | Blanco              |
| 97502900   | ST321Y 49S/840 PSU WB WH      | Blanco              |
| 97213400   | ST321S 27S/830 PSU WB WH      | Blanco              |
| 97217200   | ST321S 27S/PC930 PSU MB SI    | Plata               |
| 97184700   | ST321T 19S/ROSE PSU HMB FG BK | Negro               |
| 97186100   | ST321T 19S/FMT PSU HMB FG BK  | Negro               |
| 97187800   | ST321T 20S/PW930 PSU NB BK    | Negro               |
| 97188500   | ST321T 20S/PW930 PSU HNB BK   | Negro               |
| 97191500   | ST321T 27S/830 PSU WB BK      | Negro               |
| 97192200   | ST321T 27S/830 PSU HWB BK     | Negro               |
| 97195300   | ST321T 27S/PW930 PSU MB BK    | Negro               |
| 97196000   | ST321T 27S/PW930 PSU HMB BK   | Negro               |
| 97197700   | ST321T 27S/PC930 PSU MB BK    | Negro               |
| 97198400   | ST321T 27S/PC930 PSU HMB BK   | Negro               |
| 97207300   | ST321T 39S/830 PSU MB BK      | Negro               |
| 97208000   | ST321T 39S/830 PSU HMB BK     | Negro               |
| 97211000   | ST321T 49S/830 PSU MB BK      | Negro               |
| 97212700   | ST321T 49S/830 PSU HMB BK     | Negro               |
| 97190800   | ST321T 27S/827 PSU HMB SI     | Plata               |
| 97495400   | ST321Y 27S/830 PSU MB WH      | Blanco              |

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

| Order Code | Full Product Name               | Cromaticidad inicial   |
|------------|---------------------------------|------------------------|
| 97193900   | ST321T 27S/840 DIA-VLC VWB BK   | (0.38, 0.38) SDCM<3    |
| 97194600   | ST321T 27S/840 DIA-VLC HVWB BK  | (0.38, 0.38) SDCM<3    |
| 97209700   | ST321T 39S/PW930 DIA-VLC WB BK  | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 97210300   | ST321T 39S/PW930 DIA-VLC HWB BK | (0.422, 0.386) SDCM <2 |

| Order Code | Full Product Name            | Cromaticidad inicial |
|------------|------------------------------|----------------------|
| 97182300   | ST321T 19S/ROSE PSU MB FG WH | (0.48, 0.38) SDCM <2 |
| 97185400   | ST321T 19S/FMT PSU MB FG WH  | (0.41, 0.35) SDCM<2  |
| 97199100   | ST321T 27S/CH PSU OVL-H WH   | (0.46, 0.41) SDCM<3  |
| 97200400   | ST321T 27S/CH PSU HOVL-H WH  | (0.46, 0.41) SDCM<3  |

## Proyector GreenSpace Accent

| Order Code | Full Product Name              | Cromaticidad inicial   |
|------------|--------------------------------|------------------------|
| 97201100   | ST321T 27S/FMT PSU MB FG WH    | (0.41, 0.35) SDCM<2    |
| 97202800   | ST321T 27S/FMT PSU HMB FG WH   | (0.41, 0.35) SDCM<2    |
| 97203500   | ST321T 27S/ROSE PSU MB FG WH   | (0.48, 0.38) SDCM <2   |
| 97204200   | ST321T 27S/ROSE PSU HMB FG WH  | (0.48, 0.38) SDCM <2   |
| 97205900   | ST321T 27S/FR PSU MB FG WH     | (0.34, 0.33) SDCM<2    |
| 97206600   | ST321T 27S/FR PSU HMB FG WH    | (0.34, 0.33) SDCM<2    |
| 97189200   | ST321T 27S/827 PSU MB SI       | (0.46, 0.41) SDCM<3    |
| 97215800   | ST321S 27S/PW930 PSU MB BK     | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 97214100   | ST321S 27S/830 PSU HWB WH      | (0.43, 0.40) SDCM<3    |
| 97216500   | ST321S 27S/PW930 PSU HMB BK    | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 97218900   | ST321S 27S/PC930 PSU HMB SI    | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 97496100   | ST321Y 27S/840 PSU WB WH       | (0.38, 0.38) SDCM<3    |
| 97497800   | ST321Y 27S/PW930 DIA-VLC MB WH | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 97498500   | ST321Y 39S/830 DIA-VLC MB WH   | (0.43, 0.40) SDCM<3    |
| 97499200   | ST321Y 39S/840 PSU WB WH       | (0.38, 0.38) SDCM<3    |
| 97500500   | ST321Y 39S/PW930 PSU MB WH     | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 97501200   | ST321Y 49S/830 DIA-VLC MB WH   | (0.43, 0.40) SDCM<3    |
| 97502900   | ST321Y 49S/840 PSU WB WH       | (0.38, 0.38) SDCM<3    |

| Order Code | Full Product Name             | Cromaticidad inicial   |
|------------|-------------------------------|------------------------|
| 97213400   | ST321S 27S/830 PSU WB WH      | (0.43, 0.40) SDCM<3    |
| 97217200   | ST321S 27S/PC930 PSU MB SI    | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 97184700   | ST321T 19S/ROSE PSU HMB FG BK | (0.48, 0.38) SDCM <2   |
| 97186100   | ST321T 19S/FMT PSU HMB FG BK  | (0.41, 0.35) SDCM<2    |
| 97187800   | ST321T 20S/PW930 PSU NB BK    | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 97188500   | ST321T 20S/PW930 PSU HNB BK   | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 97191500   | ST321T 27S/830 PSU WB BK      | (0.43, 0.40) SDCM<3    |
| 97192200   | ST321T 27S/830 PSU HWB BK     | (0.43, 0.40) SDCM<3    |
| 97195300   | ST321T 27S/PW930 PSU MB BK    | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 97196000   | ST321T 27S/PW930 PSU HMB BK   | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 97197700   | ST321T 27S/PC930 PSU MB BK    | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 97198400   | ST321T 27S/PC930 PSU HMB BK   | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 97207300   | ST321T 39S/830 PSU MB BK      | (0.43, 0.40) SDCM<3    |
| 97208000   | ST321T 39S/830 PSU HMB BK     | (0.43, 0.40) SDCM<3    |
| 97211000   | ST321T 49S/830 PSU MB BK      | (0.43, 0.40) SDCM<3    |
| 97212700   | ST321T 49S/830 PSU HMB BK     | (0.43, 0.40) SDCM<3    |
| 97190800   | ST321T 27S/827 PSU HMB SI     | (0.46, 0.41) SDCM<3    |
| 97495400   | ST321Y 27S/830 PSU MB WH      | (0.43, 0.40) SDCM<3    |

### Condiciones de aplicación

| Order Code | Full Product Name               | Nivel máximo de atenuación | Adecuado para conmutación aleatoria |
|------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 97193900   | ST321T 27S/840 DIA-VLC VWB BK   | 1%                         | Sí                                  |
| 97194600   | ST321T 27S/840 DIA-VLC HVWB BK  | 1%                         | Sí                                  |
| 97209700   | ST321T 39S/PW930 DIA-VLC WB BK  | 1%                         | Sí                                  |
| 97210300   | ST321T 39S/PW930 DIA-VLC HWB BK | 1%                         | Sí                                  |
| 97182300   | ST321T 19S/ROSE PSU MB FG WH    | No aplicable               | No                                  |
| 97185400   | ST321T 19S/FMT PSU MB FG WH     | No aplicable               | Sí                                  |
| 97199100   | ST321T 27S/CH PSU OVL-H WH      | No aplicable               | Sí                                  |
| 97200400   | ST321T 27S/CH PSU HOVL-H WH     | No aplicable               | Sí                                  |
| 97201100   | ST321T 27S/FMT PSU MB FG WH     | No aplicable               | Sí                                  |
| 97202800   | ST321T 27S/FMT PSU HMB FG WH    | No aplicable               | Sí                                  |
| 97203500   | ST321T 27S/ROSE PSU MB FG WH    | No aplicable               | Sí                                  |
| 97204200   | ST321T 27S/ROSE PSU HMB FG WH   | No aplicable               | Sí                                  |
| 97205900   | ST321T 27S/FR PSU MB FG WH      | No aplicable               | Sí                                  |
| 97206600   | ST321T 27S/FR PSU HMB FG WH     | No aplicable               | Sí                                  |
| 97189200   | ST321T 27S/827 PSU MB SI        | No aplicable               | Sí                                  |
| 97215800   | ST321S 27S/PW930 PSU MB BK      | No aplicable               | No                                  |
| 97214100   | ST321S 27S/830 PSU HWB WH       | No aplicable               | No                                  |
| 97216500   | ST321S 27S/PW930 PSU HMB BK     | No aplicable               | No                                  |
| 97218900   | ST321S 27S/PC930 PSU HMB SI     | No aplicable               | No                                  |
| 97496100   | ST321Y 27S/840 PSU WB WH        | No aplicable               | No aplicable                        |
| 97497800   | ST321Y 27S/PW930 DIA-VLC MB WH  | 1%                         | No aplicable                        |

| Order Code | Full Product Name             | Nivel máximo de atenuación | Adecuado para conmutación aleatoria |
|------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 97498500   | ST321Y 39S/830 DIA-VLC MB WH  | 1%                         | No aplicable                        |
| 97499200   | ST321Y 39S/840 PSU WB WH      | No aplicable               | No aplicable                        |
| 97500500   | ST321Y 39S/PW930 PSU MB WH    | No aplicable               | No aplicable                        |
| 97501200   | ST321Y 49S/830 DIA-VLC MB WH  | 1%                         | No aplicable                        |
| 97502900   | ST321Y 49S/840 PSU WB WH      | No aplicable               | No aplicable                        |
| 97213400   | ST321S 27S/830 PSU WB WH      | No aplicable               | No                                  |
| 97217200   | ST321S 27S/PC930 PSU MB SI    | No aplicable               | No                                  |
| 97184700   | ST321T 19S/ROSE PSU HMB FG BK | No aplicable               | Sí                                  |
| 97186100   | ST321T 19S/FMT PSU HMB FG BK  | No aplicable               | Sí                                  |
| 97187800   | ST321T 20S/PW930 PSU NB BK    | No aplicable               | Sí                                  |
| 97188500   | ST321T 20S/PW930 PSU HNB BK   | No aplicable               | Sí                                  |
| 97191500   | ST321T 27S/830 PSU WB BK      | No aplicable               | Sí                                  |
| 97192200   | ST321T 27S/830 PSU HWB BK     | No aplicable               | Sí                                  |
| 97195300   | ST321T 27S/PW930 PSU MB BK    | No aplicable               | Sí                                  |
| 97196000   | ST321T 27S/PW930 PSU HMB BK   | No aplicable               | Sí                                  |
| 97197700   | ST321T 27S/PC930 PSU MB BK    | No aplicable               | Sí                                  |
| 97198400   | ST321T 27S/PC930 PSU HMB BK   | No aplicable               | Sí                                  |
| 97207300   | ST321T 39S/830 PSU MB BK      | No aplicable               | Sí                                  |
| 97208000   | ST321T 39S/830 PSU HMB BK     | No aplicable               | Sí                                  |
| 97211000   | ST321T 49S/830 PSU MB BK      | No aplicable               | Sí                                  |
| 97212700   | ST321T 49S/830 PSU HMB BK     | No aplicable               | Sí                                  |
| 97190800   | ST321T 27S/827 PSU HMB SI     | No aplicable               | Sí                                  |
| 97495400   | ST321Y 27S/830 PSU MB WH      | No aplicable               | No aplicable                        |

## Proyector GreenSpace Accent

