



A solução de iluminação mais eficaz, flexível e confiável para cidades de hoje e do futuro

RoadForce

Contando com uma altíssima eficácia luminosa real de até 190 lm/W, excelente conjunto óptico e versatilidade de instalação com controle de inclinação integrado, a família RoadForce garante um resultado luminotécnico de alta qualidade atendendo as normas locais vigentes. Projetada com componentes robustos, as luminárias RoadForce atendem aos mais altos padrões de qualidade, reduzindo os custos de manutenção.

Benefícios

- Apresentando maior desempenho óptico e eficácia luminosa real (até 190 lm/W) e aliada a versatilidade de instalação, controle de inclinação integrado (-5° / 0° / $+5^\circ$), a RoadForce proporciona uma economia de energia na faixa de 70% frente às soluções convencionais, com potencial redução adicional quando utilizada em conjunto com sistemas de controle e telegestão (Interact City).
- A mais completa e diversificada família de produtos da categoria, com 24 opções de fluxos e potências, otimizando os resultados com a solução mais aderente ao projeto luminotécnico.
- Obtenha reduções de custos com manutenções: a RoadForce utiliza tecnologia LED, permitindo uma vida de 78.000 horas do sistema (L70B50) à temperatura de 35°C , com componentes de alta qualidade.

Características

- Corpo em alumínio injetado, com pintura Cinza Munsel N6.5, com alta resistência à corrosão, testado à 1.000 horas de Névoa Salina, e vedações em silicone;
- Duas opções de temperatura de cor (4.000K e 5.000K); e duas opções de lente (DML e DWL);
- Proteção contra surto padrão de fábrica de 10kV/10kA, com opção de 10kV/12kA;
- Driver dimerizável e em acordo com a CISPR15;
- Lente em Policarbonato (PC) resistente à UV e com alta transparência;
- Simples conexão à sistemas de telegestão como o Interact City, através de tomada NEMA 7 Pinos (padrão de fábrica), permitindo assim o gerenciamento à distância da iluminação.

Aplicação

- Rotas de tráfego: rodovias interurbanas principais, ruas e avenidas.
- Regiões centrais: praças e parques, calçadões e centros de compras, cruzamentos de pedestres, ciclovias e áreas de estacionamento
- Grandes áreas: pátios industriais, portos, aeroportos, canais, pátios ferroviários

Avisos e Segurança

- Faça a instalação conforme instrução de montagem.

Versions




RoadForce

Detalhes do produto



RoadForce




Roadforce

Detalhes do produto



RoadForce



Roadforce



RoadForce

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Fonte de luz substituível	Sim
Dados técnicos de luz	
Propagação do feixe de luz da luminária	-
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	0°
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-
Dados mecânicos e de compartimento	
Cor do compartimento	Cinza
Altura geral	126 mm
Aprovação e aplicação	
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08
Código de proteção de entrada	IP66

Order Code	Full Product Name	Código da família das lâmpadas
919306032811	BRP484 LED292 CW 169W DWL P7 0-10	LED-HP
919306035351	BRP484 LED292-2S NW 169W DML P7 0-10	-
919306035361	BRP484 LED292-2S NW 169W DML P7 0-10 M	-
919306035371	BRP484 LED292-2S NW 169W DWL P7 0-10	-
919306035381	BRP484 LED292-2S NW 169W DWL P7 0-10 M	-
919306035411	BRP484 LED307-2S NW 179W DML P7 0-10	-
919306035421	BRP484 LED307-2S NW 179W DML P7 0-10 M	-
919306035431	BRP484 LED307-2S NW 179W DWL P7 0-10	-
919306035441	BRP484 LED307-2S NW 179W DWL P7 0-10 M	-
919306035451	BRP484 LED328-2S NW 182W DWL-S P7 0-10	-
919306035461	BRP484 LED351-2S NW 196W DWL-S P7 0-10	-
919306035551	BRP486 LED351-2S NW 195W DML P7 0-10	-
919306035561	BRP486 LED351-2S NW 195W DML P7 0-10 M	-
919306035571	BRP486 LED351-2S NW 195W DWL P7 0-10	-
919306035581	BRP486 LED351-2S NW 195W DWL P7 0-10 M	-
919306032321	BRP482 LED126 CW 70W DWL P7 0-10	LED-HP
919306034471	BRP482 LED104-2S NW 56W DML P7 0-10	-
919306034481	BRP482 LED104-2S NW 56W DML P7 0-10 M	-
919306034491	BRP482 LED104-2S NW 56W DWL P7 0-10	-
919306034501	BRP482 LED104-2S NW 56W DWL P7 0-10 M	-
919306034531	BRP482 LED113-2S NW 61W DML P7 0-10	-
919306034541	BRP482 LED113-2S NW 61W DML P7 0-10 M	-
919306034551	BRP482 LED113-2S NW 61W DWL P7 0-10	-
919306034561	BRP482 LED113-2S NW 61W DWL P7 0-10 M	-
919306034591	BRP482 LED126-2S NW 70W DML P7 0-10	-
919306034601	BRP482 LED126-2S NW 70W DML P7 0-10 M	-
919306034611	BRP482 LED126-2S NW 70W DWL P7 0-10	-
919306034621	BRP482 LED126-2S NW 70W DWL P7 0-10 M	-
919306034651	BRP482 LED136-2S NW 76W DML P7 0-10	-
919306034661	BRP482 LED136-2S NW 76W DML P7 0-10 M	-

Order Code	Full Product Name	Código da família das lâmpadas
919306034671	BRP482 LED136-2S NW 76W DWL P7 0-10	-
919306034681	BRP482 LED136-2S NW 76W DWL P7 0-10 M	-
919306034711	BRP482 LED147-2S NW 83W DML P7 0-10	-
919306034721	BRP482 LED147-2S NW 83W DML P7 0-10 M	-
919306034731	BRP482 LED147-2S NW 83W DWL P7 0-10	-
919306034741	BRP482 LED147-2S NW 83W DWL P7 0-10 M	-
919306034771	BRP482 LED160-2S NW 92W DML P7 0-10	-
919306034781	BRP482 LED160-2S NW 92W DML P7 0-10 M	-
919306034791	BRP482 LED160-2S NW 92W DWL P7 0-10	-
919306034801	BRP482 LED160-2S NW 92W DWL P7 0-10 M	-
919306034831	BRP482 LED172-2S NW 100W DML P7 0-10	-
919306034841	BRP482 LED172-2S NW 100W DML P7 0-10 M	-
919306034851	BRP482 LED172-2S NW 100W DWL P7 0-10	-
919306034861	BRP482 LED172-2S NW 100W DWL P7 0-10 M	-
919306034891	BRP482 LED179-2S NW 105W DML P7 0-10	-
919306034901	BRP482 LED179-2S NW 105W DML P7 0-10 M	-
919306034911	BRP482 LED179-2S NW 105W DWL P7 0-10	-
919306034921	BRP482 LED179-2S NW 105W DWL P7 0-10 M	-
919306034951	BRP482 LED186-2S NW 110W DML P7 0-10	-
919306034961	BRP482 LED186-2S NW 110W DML P7 0-10 M	-
919306034971	BRP482 LED186-2S NW 110W DWL P7 0-10	-
919306034981	BRP482 LED186-2S NW 110W DWL P7 0-10 M	-
919306034991	BRP482 LED202-2S NW 118W DWL-S P7 0-10	-
919306035001	BRP482 LED216-2S NW 130W DWL-S P7 0-10	-
919306035031	BRP483 LED202-2S NW 113W DML P7 0-10	-
919306035041	BRP483 LED202-2S NW 113W DML P7 0-10 M	-
919306035051	BRP483 LED202-2S NW 113W DWL P7 0-10	-
919306035061	BRP483 LED202-2S NW 113W DWL P7 0-10 M	-
919306035091	BRP483 LED216-2S NW 122W DML P7 0-10	-
919306035101	BRP483 LED216-2S NW 122W DML P7 0-10 M	-
919306035111	BRP483 LED216-2S NW 122W DWL P7 0-10	-
919306035121	BRP483 LED216-2S NW 122W DWL P7 0-10 M	-
919306035151	BRP483 LED236-2S NW 136W DML P7 0-10	-
919306035161	BRP483 LED236-2S NW 136W DML P7 0-10 M	-
919306035171	BRP483 LED236-2S NW 136W DWL P7 0-10	-
919306035181	BRP483 LED236-2S NW 136W DWL P7 0-10 M	-
919306035211	BRP483 LED255-2S NW 150W DML P7 0-10	-
919306035221	BRP483 LED255-2S NW 150W DML P7 0-10 M	-
919306035231	BRP483 LED255-2S NW 150W DWL P7 0-10	-
919306035241	BRP483 LED255-2S NW 150W DWL P7 0-10 M	-
919306035271	BRP483 LED274-2S NW 165W DML P7 0-10	-
919306035281	BRP483 LED274-2S NW 165W DML P7 0-10 M	-
919306035291	BRP483 LED274-2S NW 165W DWL P7 0-10	-
919306035301	BRP483 LED274-2S NW 165W DWL P7 0-10 M	-
919306035311	BRP483 LED292-2S NW 170W DWL-S P7 0-10	-
919306035321	BRP483 LED307-2S NW 180W DWL-S P7 0-10	-
919306035491	BRP485 LED328-2S NW 185W DML P7 0-10	-
919306035501	BRP485 LED328-2S NW 185W DML P7 0-10 M	-
919306035511	BRP485 LED328-2S NW 185W DWL P7 0-10	-
919306035521	BRP485 LED328-2S NW 185W DWL P7 0-10 M	-
919306032061	BRP481 LED73 CW 41W DWL P7 0-10	LED-HP
919306034071	BRP481 LED43-2S NW 24W DWL P7 0-10 M	-

Order Code	Full Product Name	Código da família das lâmpadas
919306034081	BRP481 LED104-2S NW 61W DWL-S P7 0-10	-
919306034091	BRP481 LED113-2S NW 67W DWL-S P7 0-10	-
919306034121	BRP481 LED43-2S NW 24W DML P7 0-10	-
919306034131	BRP481 LED43-2S NW 24W DML P7 0-10 M	-
919306034141	BRP481 LED43-2S NW 24W DWL P7 0-10	-
919306034171	BRP481 LED51-2S NW 27W DML P7 0-10	-
919306034181	BRP481 LED51-2S NW 27W DML P7 0-10 M	-
919306034191	BRP481 LED51-2S NW 27W DWL P7 0-10	-
919306034201	BRP481 LED51-2S NW 27W DWL P7 0-10 M	-
919306034231	BRP481 LED60-2S NW 33W DML P7 0-10	-
919306034241	BRP481 LED60-2S NW 33W DML P7 0-10 M	-
919306034251	BRP481 LED60-2S NW 33W DWL P7 0-10	-
919306034261	BRP481 LED60-2S NW 33W DWL P7 0-10 M	-
919306034291	BRP481 LED73-2S NW 41W DML P7 0-10	-
919306034301	BRP481 LED73-2S NW 41W DML P7 0-10 M	-
919306034311	BRP481 LED73-2S NW 41W DWL P7 0-10	-
919306034321	BRP481 LED73-2S NW 41W DWL P7 0-10 M	-
919306034351	BRP481 LED85-2S NW 48W DML P7 0-10	-
919306034361	BRP481 LED85-2S NW 48W DML P7 0-10 M	-
919306034371	BRP481 LED85-2S NW 48W DWL P7 0-10	-
919306034381	BRP481 LED85-2S NW 48W DWL P7 0-10 M	-
919306034411	BRP481 LED96-2S NW 55W DML P7 0-10	-
919306034421	BRP481 LED96-2S NW 55W DML P7 0-10 M	-
919306034431	BRP481 LED96-2S NW 55W DWL P7 0-10	-
919306034441	BRP481 LED96-2S NW 55W DWL P7 0-10 M	-

Dados técnicos de luz (1/2)

		Temperatura de cor	Color rendering index	Eficiência luminosa (nominal)	Fluxo luminoso			Temperatura de cor	Color rendering index	Eficiência luminosa (nominal)	Fluxo luminoso
Order Code	Full Product Name	correlacionada (Nom.)	(CRI)	(Nom.)		Order Code	Full Product Name	correlacionada (Nom.)	(CRI)	(Nom.)	
919306032811	BRP484 LED292 CW 169W DWL P7 0-10	5000 K	>70	175,74 lm/W	29.200 lm	919306035411	BRP484 LED307-2S NW 179W DML P7 0-10	4000 K	70	172 lm/W	30.700 lm
919306035351	BRP484 LED292-2S NW 169W DML P7 0-10	4000 K	70	173 lm/W	29.200 lm	919306035421	BRP484 LED307-2S NW 179W DML P7 0-10 M	4000 K	70	172 lm/W	30.700 lm
919306035361	BRP484 LED292-2S NW 169W DML P7 0-10 M	4000 K	70	173 lm/W	29.200 lm	919306035431	BRP484 LED307-2S NW 179W DWL P7 0-10	4000 K	70	172 lm/W	30.700 lm
919306035371	BRP484 LED292-2S NW 169W DWL P7 0-10	4000 K	70	173 lm/W	29.200 lm	919306035441	BRP484 LED307-2S NW 179W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	172 lm/W	30.700 lm
919306035381	BRP484 LED292-2S NW 169W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	173 lm/W	29.200 lm	919306035451	BRP484 LED328-2S NW 182W DWL-S P7 0-10	4000 K	70	180 lm/W	32.800 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
919306035461	BRP484 LED351-2S NW 196W DWL-S P7 0-10	4000 K	70	179 lm/W	35.100 lm
919306035551	BRP486 LED351-2S NW 195W DML P7 0-10	4000 K	70	180 lm/W	35.100 lm
919306035561	BRP486 LED351-2S NW 195W DML P7 0-10 M	4000 K	70	180 lm/W	35.100 lm
919306035571	BRP486 LED351-2S NW 195W DWL P7 0-10	4000 K	70	180 lm/W	35.100 lm
919306035581	BRP486 LED351-2S NW 195W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	180 lm/W	35.100 lm
919306032321	BRP482 LED126 CW 70W DWL P7 0-10	5000 K	>70	183,54 lm/W	12.600 lm
919306034471	BRP482 LED104-2S NW 56W DML P7 0-10	4000 K	70	186 lm/W	10.400 lm
919306034481	BRP482 LED104-2S NW 56W DML P7 0-10 M	4000 K	70	186 lm/W	10.400 lm
919306034491	BRP482 LED104-2S NW 56W DWL P7 0-10	4000 K	70	186 lm/W	10.400 lm
919306034501	BRP482 LED104-2S NW 56W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	186 lm/W	10.400 lm
919306034531	BRP482 LED113-2S NW 61W DML P7 0-10	4000 K	70	185 lm/W	11.300 lm
919306034541	BRP482 LED113-2S NW 61W DML P7 0-10 M	4000 K	70	185 lm/W	11.300 lm
919306034551	BRP482 LED113-2S NW	4000 K	70	185 lm/W	11.300 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
	61W DWL P7 0-10				
919306034561	BRP482 LED113-2S NW 61W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	185 lm/W	11.300 lm
919306034591	BRP482 LED126-2S NW 70W DML P7 0-10	4000 K	70	180 lm/W	12.600 lm
919306034601	BRP482 LED126-2S NW 70W DML P7 0-10 M	4000 K	70	180 lm/W	12.600 lm
919306034611	BRP482 LED126-2S NW 70W DWL P7 0-10	4000 K	70	180 lm/W	12.600 lm
919306034621	BRP482 LED126-2S NW 70W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	180 lm/W	12.600 lm
919306034651	BRP482 LED136-2S NW 76W DML P7 0-10	4000 K	70	178 lm/W	13.600 lm
919306034661	BRP482 LED136-2S NW 76W DML P7 0-10 M	4000 K	70	178 lm/W	13.600 lm
919306034671	BRP482 LED136-2S NW 76W DWL P7 0-10	4000 K	70	178 lm/W	13.600 lm
919306034681	BRP482 LED136-2S NW 76W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	178 lm/W	13.600 lm
919306034711	BRP482 LED147-2S NW 83W DML P7 0-10	4000 K	70	177 lm/W	14.700 lm
919306034721	BRP482 LED147-2S NW 83W DML P7 0-10 M	4000 K	70	177 lm/W	14.700 lm
919306034731	BRP482 LED147-2S NW	4000 K	70	177 lm/W	14.700 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
	83W DWL P7 0-10				
919306034741	BRP482 LED147-2S NW 83W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	177 lm/W	14.700 lm
919306034771	BRP482 LED160-2S NW 92W DML P7 0-10	4000 K	70	174 lm/W	16.000 lm
919306034781	BRP482 LED160-2S NW 92W DML P7 0-10 M	4000 K	70	174 lm/W	16.000 lm
919306034791	BRP482 LED160-2S NW 92W DWL P7 0-10	4000 K	70	174 lm/W	16.000 lm
919306034801	BRP482 LED160-2S NW 92W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	174 lm/W	16.000 lm
919306034831	BRP482 LED172-2S NW 100W DML P7 0-10	4000 K	70	172 lm/W	17.200 lm
919306034841	BRP482 LED172-2S NW 100W DML P7 0-10 M	4000 K	70	172 lm/W	17.200 lm
919306034851	BRP482 LED172-2S NW 100W DWL P7 0-10	4000 K	70	172 lm/W	17.200 lm
919306034861	BRP482 LED172-2S NW 100W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	172 lm/W	17.200 lm
919306034891	BRP482 LED179-2S NW 105W DML P7 0-10	4000 K	70	170 lm/W	17.900 lm
919306034901	BRP482 LED179-2S NW 105W DML P7 0-10 M	4000 K	70	170 lm/W	17.900 lm
919306034911	BRP482 LED179-2S NW	4000 K	70	170 lm/W	17.900 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
	105W DWL P7 0-10				
919306034921	BRP482 LED179-2S NW 105W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	170 lm/W	17.900 lm
919306034951	BRP482 LED186-2S NW 110W DML P7 0-10	4000 K	70	169 lm/W	18.600 lm
919306034961	BRP482 LED186-2S NW 110W DML P7 0-10 M	4000 K	70	169 lm/W	18.600 lm
919306034971	BRP482 LED186-2S NW 110W DWL P7 0-10	4000 K	70	169 lm/W	18.600 lm
919306034981	BRP482 LED186-2S NW 110W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	169 lm/W	18.600 lm
919306034991	BRP482 LED202-2S NW 118W DWL-S P7 0-10	4000 K	70	171 lm/W	20.200 lm
919306035001	BRP482 LED216-2S NW 130W DWL-S P7 0-10	4000 K	70	179 lm/W	21.600 lm
919306035031	BRP483 LED202-2S NW 113W DML P7 0-10	4000 K	70	179 lm/W	20.200 lm
919306035041	BRP483 LED202-2S NW 113W DML P7 0-10 M	4000 K	70	179 lm/W	20.200 lm
919306035051	BRP483 LED202-2S NW 113W DWL P7 0-10	4000 K	70	179 lm/W	20.200 lm
919306035061	BRP483 LED202-2S NW 113W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	179 lm/W	20.200 lm
919306035091	BRP483 LED216-2S NW	4000 K	70	177 lm/W	21.600 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
	122W DML P7 0-10				
919306035101	BRP483 LED216-2S NW 122W DML P7 0-10 M	4000 K	70	177 lm/W	21.600 lm
919306035111	BRP483 LED216-2S NW 122W DWL P7 0-10	4000 K	70	177 lm/W	21.600 lm
919306035121	BRP483 LED216-2S NW 122W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	177 lm/W	21.600 lm
919306035151	BRP483 LED236-2S NW 136W DML P7 0-10	4000 K	70	174 lm/W	23.600 lm
919306035161	BRP483 LED236-2S NW 136W DML P7 0-10 M	4000 K	70	174 lm/W	23.600 lm
919306035171	BRP483 LED236-2S NW 136W DWL P7 0-10	4000 K	70	174 lm/W	23.600 lm
919306035181	BRP483 LED236-2S NW 136W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	174 lm/W	23.600 lm
919306035211	BRP483 LED255-2S NW 150W DML P7 0-10	4000 K	70	170 lm/W	25.500 lm
919306035221	BRP483 LED255-2S NW 150W DML P7 0-10 M	4000 K	70	170 lm/W	25.500 lm
919306035231	BRP483 LED255-2S NW 150W DWL P7 0-10	4000 K	70	170 lm/W	25.500 lm
919306035241	BRP483 LED255-2S NW 150W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	170 lm/W	25.500 lm
919306035271	BRP483 LED274-2S NW	4000 K	70	166 lm/W	27.400 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
	165W DML P7 0-10				
919306035281	BRP483 LED274-2S NW 165W DML P7 0-10 M	4000 K	70	166 lm/W	27.400 lm
919306035291	BRP483 LED274-2S NW 165W DWL P7 0-10	4000 K	70	166 lm/W	27.400 lm
919306035301	BRP483 LED274-2S NW 165W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	166 lm/W	27.400 lm
919306035311	BRP483 LED292-2S NW 170W DWL-S P7 0-10	4000 K	70	172 lm/W	29.200 lm
919306035321	BRP483 LED307-2S NW 180W DWL-S P7 0-10	4000 K	70	171 lm/W	30.700 lm
919306035491	BRP485 LED328-2S NW 185W DML P7 0-10	4000 K	70	177 lm/W	32.800 lm
919306035501	BRP485 LED328-2S NW 185W DML P7 0-10 M	4000 K	70	177 lm/W	32.800 lm
919306035511	BRP485 LED328-2S NW 185W DWL P7 0-10	4000 K	70	177 lm/W	32.800 lm
919306035521	BRP485 LED328-2S NW 185W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	177 lm/W	32.800 lm
919306032061	BRP481 LED73 CW 41W DWL P7 0-10	5000 K	>70	177,8 lm/W	7.300 lm
919306034071	BRP481 LED43-2S NW 24W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	179 lm/W	4.300 lm
919306034081	BRP481 LED104-2S NW 61W DWL-S P7 0-10	4000 K	70	170 lm/W	10.400 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
919306034091	BRP481 LED113-2S NW 67W DWL-S P7 0-10	4000 K	70	169 lm/W	11.300 lm
919306034121	BRP481 LED43-2S NW 24W DML P7 0-10	4000 K	70	179 lm/W	4.300 lm
919306034131	BRP481 LED43-2S NW 24W DML P7 0-10 M	4000 K	70	179 lm/W	4.300 lm
919306034141	BRP481 LED43-2S NW 24W DWL P7 0-10	4000 K	70	179 lm/W	4.300 lm
919306034171	BRP481 LED51-2S NW 27W DML P7 0-10	4000 K	70	189 lm/W	5.100 lm
919306034181	BRP481 LED51-2S NW 27W DML P7 0-10 M	4000 K	70	189 lm/W	5.100 lm
919306034191	BRP481 LED51-2S NW 27W DWL P7 0-10	4000 K	70	189 lm/W	5.100 lm
919306034201	BRP481 LED51-2S NW 27W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	189 lm/W	5.100 lm
919306034231	BRP481 LED60-2S NW 33W DML P7 0-10	4000 K	70	182 lm/W	6.000 lm
919306034241	BRP481 LED60-2S NW 33W DML P7 0-10 M	4000 K	70	182 lm/W	6.000 lm
919306034251	BRP481 LED60-2S NW 33W DWL P7 0-10	4000 K	70	182 lm/W	6.000 lm
919306034261	BRP481 LED60-2S NW 33W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	182 lm/W	6.000 lm
919306034291	BRP481 LED73-2S NW	4000 K	70	178 lm/W	7.300 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
	41W DML P7 0-10				
919306034301	BRP481 LED73-2S NW 41W DML P7 0-10 M	4000 K	70	178 lm/W	7.300 lm
919306034311	BRP481 LED73-2S NW 41W DWL P7 0-10	4000 K	70	178 lm/W	7.300 lm
919306034321	BRP481 LED73-2S NW 41W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	178 lm/W	7.300 lm
919306034351	BRP481 LED85-2S NW 48W DML P7 0-10	4000 K	70	177 lm/W	8.500 lm
919306034361	BRP481 LED85-2S NW 48W DML P7 0-10 M	4000 K	70	177 lm/W	8.500 lm
919306034371	BRP481 LED85-2S NW 48W DWL P7 0-10	4000 K	70	177 lm/W	8.500 lm
919306034381	BRP481 LED85-2S NW 48W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	177 lm/W	8.500 lm
919306034411	BRP481 LED96-2S NW 55W DML P7 0-10	4000 K	70	175 lm/W	9.600 lm
919306034421	BRP481 LED96-2S NW 55W DML P7 0-10 M	4000 K	70	175 lm/W	9.600 lm
919306034431	BRP481 LED96-2S NW 55W DWL P7 0-10	4000 K	70	175 lm/W	9.600 lm
919306034441	BRP481 LED96-2S NW 55W DWL P7 0-10 M	4000 K	70	175 lm/W	9.600 lm

Dados técnicos de luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Número de fontes de luz
919306032811	BRP484 LED292 CW 169W DWL P7 0-10	4
919306035351	BRP484 LED292-2S NW 169W DML P7 0-10	-
919306035361	BRP484 LED292-2S NW 169W DML P7 0-10 M	-
919306035371	BRP484 LED292-2S NW 169W DWL P7 0-10	-
919306035381	BRP484 LED292-2S NW 169W DWL P7 0-10 M	-
919306035411	BRP484 LED307-2S NW 179W DML P7 0-10	-
919306035421	BRP484 LED307-2S NW 179W DML P7 0-10 M	-
919306035431	BRP484 LED307-2S NW 179W DWL P7 0-10	-
919306035441	BRP484 LED307-2S NW 179W DWL P7 0-10 M	-
919306035451	BRP484 LED328-2S NW 182W DWL-S P7 0-10	-
919306035461	BRP484 LED351-2S NW 196W DWL-S P7 0-10	-
919306035551	BRP486 LED351-2S NW 195W DML P7 0-10	-
919306035561	BRP486 LED351-2S NW 195W DML P7 0-10 M	-
919306035571	BRP486 LED351-2S NW 195W DWL P7 0-10	-
919306035581	BRP486 LED351-2S NW 195W DWL P7 0-10 M	-
919306032321	BRP482 LED126 CW 70W DWL P7 0-10	2
919306034471	BRP482 LED104-2S NW 56W DML P7 0-10	-
919306034481	BRP482 LED104-2S NW 56W DML P7 0-10 M	-
919306034491	BRP482 LED104-2S NW 56W DWL P7 0-10	-
919306034501	BRP482 LED104-2S NW 56W DWL P7 0-10 M	-
919306034531	BRP482 LED113-2S NW 61W DML P7 0-10	-
919306034541	BRP482 LED113-2S NW 61W DML P7 0-10 M	-
919306034551	BRP482 LED113-2S NW 61W DWL P7 0-10	-
919306034561	BRP482 LED113-2S NW 61W DWL P7 0-10 M	-
919306034591	BRP482 LED126-2S NW 70W DML P7 0-10	-
919306034601	BRP482 LED126-2S NW 70W DML P7 0-10 M	-
919306034611	BRP482 LED126-2S NW 70W DWL P7 0-10	-
919306034621	BRP482 LED126-2S NW 70W DWL P7 0-10 M	-
919306034651	BRP482 LED136-2S NW 76W DML P7 0-10	-
919306034661	BRP482 LED136-2S NW 76W DML P7 0-10 M	-
919306034671	BRP482 LED136-2S NW 76W DWL P7 0-10	-
919306034681	BRP482 LED136-2S NW 76W DWL P7 0-10 M	-
919306034711	BRP482 LED147-2S NW 83W DML P7 0-10	-
919306034721	BRP482 LED147-2S NW 83W DML P7 0-10 M	-
919306034731	BRP482 LED147-2S NW 83W DWL P7 0-10	-
919306034741	BRP482 LED147-2S NW 83W DWL P7 0-10 M	-
919306034771	BRP482 LED160-2S NW 92W DML P7 0-10	-
919306034781	BRP482 LED160-2S NW 92W DML P7 0-10 M	-
919306034791	BRP482 LED160-2S NW 92W DWL P7 0-10	-
919306034801	BRP482 LED160-2S NW 92W DWL P7 0-10 M	-
919306034831	BRP482 LED172-2S NW 100W DML P7 0-10	-
919306034841	BRP482 LED172-2S NW 100W DML P7 0-10 M	-
919306034851	BRP482 LED172-2S NW 100W DWL P7 0-10	-
919306034861	BRP482 LED172-2S NW 100W DWL P7 0-10 M	-
919306034891	BRP482 LED179-2S NW 105W DML P7 0-10	-
919306034901	BRP482 LED179-2S NW 105W DML P7 0-10 M	-
919306034911	BRP482 LED179-2S NW 105W DWL P7 0-10	-
919306034921	BRP482 LED179-2S NW 105W DWL P7 0-10 M	-
919306034951	BRP482 LED186-2S NW 110W DML P7 0-10	-
919306034961	BRP482 LED186-2S NW 110W DML P7 0-10 M	-

Order Code	Full Product Name	Número de fontes de luz
919306034971	BRP482 LED186-2S NW 110W DWL P7 0-10	-
919306034981	BRP482 LED186-2S NW 110W DWL P7 0-10 M	-
919306034991	BRP482 LED202-2S NW 118W DWL-S P7 0-10	-
919306035001	BRP482 LED216-2S NW 130W DWL-S P7 0-10	-
919306035031	BRP483 LED202-2S NW 113W DML P7 0-10	-
919306035041	BRP483 LED202-2S NW 113W DML P7 0-10 M	-
919306035051	BRP483 LED202-2S NW 113W DWL P7 0-10	-
919306035061	BRP483 LED202-2S NW 113W DWL P7 0-10 M	-
919306035091	BRP483 LED216-2S NW 122W DML P7 0-10	-
919306035101	BRP483 LED216-2S NW 122W DML P7 0-10 M	-
919306035111	BRP483 LED216-2S NW 122W DWL P7 0-10	-
919306035121	BRP483 LED216-2S NW 122W DWL P7 0-10 M	-
919306035151	BRP483 LED236-2S NW 136W DML P7 0-10	-
919306035161	BRP483 LED236-2S NW 136W DML P7 0-10 M	-
919306035171	BRP483 LED236-2S NW 136W DWL P7 0-10	-
919306035181	BRP483 LED236-2S NW 136W DWL P7 0-10 M	-
919306035211	BRP483 LED255-2S NW 150W DML P7 0-10	-
919306035221	BRP483 LED255-2S NW 150W DML P7 0-10 M	-
919306035231	BRP483 LED255-2S NW 150W DWL P7 0-10	-
919306035241	BRP483 LED255-2S NW 150W DWL P7 0-10 M	-
919306035271	BRP483 LED274-2S NW 165W DML P7 0-10	-
919306035281	BRP483 LED274-2S NW 165W DML P7 0-10 M	-
919306035291	BRP483 LED274-2S NW 165W DWL P7 0-10	-
919306035301	BRP483 LED274-2S NW 165W DWL P7 0-10 M	-
919306035311	BRP483 LED292-2S NW 170W DWL-S P7 0-10	-
919306035321	BRP483 LED307-2S NW 180W DWL-S P7 0-10	-
919306035491	BRP485 LED328-2S NW 185W DML P7 0-10	-
919306035501	BRP485 LED328-2S NW 185W DML P7 0-10 M	-
919306035511	BRP485 LED328-2S NW 185W DWL P7 0-10	-
919306035521	BRP485 LED328-2S NW 185W DWL P7 0-10 M	-
919306032061	BRP481 LED73 CW 41W DWL P7 0-10	1
919306034071	BRP481 LED43-2S NW 24W DWL P7 0-10 M	-
919306034081	BRP481 LED104-2S NW 61W DWL-S P7 0-10	-
919306034091	BRP481 LED113-2S NW 67W DWL-S P7 0-10	-
919306034121	BRP481 LED43-2S NW 24W DML P7 0-10	-
919306034131	BRP481 LED43-2S NW 24W DML P7 0-10 M	-
919306034141	BRP481 LED43-2S NW 24W DWL P7 0-10	-
919306034171	BRP481 LED51-2S NW 27W DML P7 0-10	-
919306034181	BRP481 LED51-2S NW 27W DML P7 0-10 M	-
919306034191	BRP481 LED51-2S NW 27W DWL P7 0-10	-
919306034201	BRP481 LED51-2S NW 27W DWL P7 0-10 M	-
919306034231	BRP481 LED60-2S NW 33W DML P7 0-10	-
919306034241	BRP481 LED60-2S NW 33W DML P7 0-10 M	-
919306034251	BRP481 LED60-2S NW 33W DWL P7 0-10	-
919306034261	BRP481 LED60-2S NW 33W DWL P7 0-10 M	-
919306034291	BRP481 LED73-2S NW 41W DML P7 0-10	-
919306034301	BRP481 LED73-2S NW 41W DML P7 0-10 M	-
919306034311	BRP481 LED73-2S NW 41W DWL P7 0-10	-
919306034321	BRP481 LED73-2S NW 41W DWL P7 0-10 M	-
919306034351	BRP481 LED85-2S NW 48W DML P7 0-10	-

Order Code	Full Product Name	Número de fontes de luz
919306034361	BRP481 LED85-2S NW 48W DML P7 0-10 M	-
919306034371	BRP481 LED85-2S NW 48W DWL P7 0-10	-
919306034381	BRP481 LED85-2S NW 48W DWL P7 0-10 M	-
919306034411	BRP481 LED96-2S NW 55W DML P7 0-10	-

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
919306032811	BRP484 LED292 CW 169W DWL P7 0-10	166,56 W
919306035351	BRP484 LED292-2S NW 169W DML P7 0-10	169 W
919306035361	BRP484 LED292-2S NW 169W DML P7 0-10 M	169 W
919306035371	BRP484 LED292-2S NW 169W DWL P7 0-10	169 W
919306035381	BRP484 LED292-2S NW 169W DWL P7 0-10 M	169 W
919306035411	BRP484 LED307-2S NW 179W DML P7 0-10	179 W
919306035421	BRP484 LED307-2S NW 179W DML P7 0-10 M	179 W
919306035431	BRP484 LED307-2S NW 179W DWL P7 0-10	179 W
919306035441	BRP484 LED307-2S NW 179W DWL P7 0-10 M	179 W
919306035451	BRP484 LED328-2S NW 182W DWL-S P7 0-10	182 W
919306035461	BRP484 LED351-2S NW 196W DWL-S P7 0-10	196 W
919306035551	BRP486 LED351-2S NW 195W DML P7 0-10	195 W
919306035561	BRP486 LED351-2S NW 195W DML P7 0-10 M	195 W
919306035571	BRP486 LED351-2S NW 195W DWL P7 0-10	195 W
919306035581	BRP486 LED351-2S NW 195W DWL P7 0-10 M	195 W
919306032321	BRP482 LED126 CW 70W DWL P7 0-10	68,97 W
919306034471	BRP482 LED104-2S NW 56W DML P7 0-10	56 W
919306034481	BRP482 LED104-2S NW 56W DML P7 0-10 M	56 W
919306034491	BRP482 LED104-2S NW 56W DWL P7 0-10	56 W
919306034501	BRP482 LED104-2S NW 56W DWL P7 0-10 M	56 W
919306034531	BRP482 LED113-2S NW 61W DML P7 0-10	61 W
919306034541	BRP482 LED113-2S NW 61W DML P7 0-10 M	61 W
919306034551	BRP482 LED113-2S NW 61W DWL P7 0-10	61 W
919306034561	BRP482 LED113-2S NW 61W DWL P7 0-10 M	61 W
919306034591	BRP482 LED126-2S NW 70W DML P7 0-10	70 W
919306034601	BRP482 LED126-2S NW 70W DML P7 0-10 M	70 W
919306034611	BRP482 LED126-2S NW 70W DWL P7 0-10	70 W
919306034621	BRP482 LED126-2S NW 70W DWL P7 0-10 M	70 W
919306034651	BRP482 LED136-2S NW 76W DML P7 0-10	76 W
919306034661	BRP482 LED136-2S NW 76W DML P7 0-10 M	76 W
919306034671	BRP482 LED136-2S NW 76W DWL P7 0-10	76 W
919306034681	BRP482 LED136-2S NW 76W DWL P7 0-10 M	76 W
919306034711	BRP482 LED147-2S NW 83W DML P7 0-10	83 W
919306034721	BRP482 LED147-2S NW 83W DML P7 0-10 M	83 W
919306034731	BRP482 LED147-2S NW 83W DWL P7 0-10	83 W
919306034741	BRP482 LED147-2S NW 83W DWL P7 0-10 M	83 W
919306034771	BRP482 LED160-2S NW 92W DML P7 0-10	92 W
919306034781	BRP482 LED160-2S NW 92W DML P7 0-10 M	92 W
919306034791	BRP482 LED160-2S NW 92W DWL P7 0-10	92 W
919306034801	BRP482 LED160-2S NW 92W DWL P7 0-10 M	92 W
919306034831	BRP482 LED172-2S NW 100W DML P7 0-10	100 W
919306034841	BRP482 LED172-2S NW 100W DML P7 0-10 M	100 W
919306034851	BRP482 LED172-2S NW 100W DWL P7 0-10	100 W

Order Code	Full Product Name	Número de fontes de luz
919306034421	BRP481 LED96-2S NW 55W DML P7 0-10 M	-
919306034431	BRP481 LED96-2S NW 55W DWL P7 0-10	-
919306034441	BRP481 LED96-2S NW 55W DWL P7 0-10 M	-

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
919306034861	BRP482 LED172-2S NW 100W DWL P7 0-10 M	100 W
919306034891	BRP482 LED179-2S NW 105W DML P7 0-10	105 W
919306034901	BRP482 LED179-2S NW 105W DML P7 0-10 M	105 W
919306034911	BRP482 LED179-2S NW 105W DWL P7 0-10	105 W
919306034921	BRP482 LED179-2S NW 105W DWL P7 0-10 M	105 W
919306034951	BRP482 LED186-2S NW 110W DML P7 0-10	110 W
919306034961	BRP482 LED186-2S NW 110W DML P7 0-10 M	110 W
919306034971	BRP482 LED186-2S NW 110W DWL P7 0-10	110 W
919306034981	BRP482 LED186-2S NW 110W DWL P7 0-10 M	110 W
919306034991	BRP482 LED202-2S NW 118W DWL-S P7 0-10	118 W
919306035001	BRP482 LED216-2S NW 130W DWL-S P7 0-10	130 W
919306035031	BRP483 LED202-2S NW 113W DML P7 0-10	113 W
919306035041	BRP483 LED202-2S NW 113W DML P7 0-10 M	113 W
919306035051	BRP483 LED202-2S NW 113W DWL P7 0-10	113 W
919306035061	BRP483 LED202-2S NW 113W DWL P7 0-10 M	113 W
919306035091	BRP483 LED216-2S NW 122W DML P7 0-10	122 W
919306035101	BRP483 LED216-2S NW 122W DML P7 0-10 M	122 W
919306035111	BRP483 LED216-2S NW 122W DWL P7 0-10	122 W
919306035121	BRP483 LED216-2S NW 122W DWL P7 0-10 M	122 W
919306035151	BRP483 LED236-2S NW 136W DML P7 0-10	136 W
919306035161	BRP483 LED236-2S NW 136W DML P7 0-10 M	136 W
919306035171	BRP483 LED236-2S NW 136W DWL P7 0-10	136 W
919306035181	BRP483 LED236-2S NW 136W DWL P7 0-10 M	136 W
919306035211	BRP483 LED255-2S NW 150W DML P7 0-10	150 W
919306035221	BRP483 LED255-2S NW 150W DML P7 0-10 M	150 W
919306035231	BRP483 LED255-2S NW 150W DWL P7 0-10	150 W
919306035241	BRP483 LED255-2S NW 150W DWL P7 0-10 M	150 W
919306035271	BRP483 LED274-2S NW 165W DML P7 0-10	165 W
919306035281	BRP483 LED274-2S NW 165W DML P7 0-10 M	165 W
919306035291	BRP483 LED274-2S NW 165W DWL P7 0-10	165 W
919306035301	BRP483 LED274-2S NW 165W DWL P7 0-10 M	165 W
919306035311	BRP483 LED292-2S NW 170W DWL-S P7 0-10	170 W
919306035321	BRP483 LED307-2S NW 180W DWL-S P7 0-10	180 W
919306035491	BRP485 LED328-2S NW 185W DML P7 0-10	185 W
919306035501	BRP485 LED328-2S NW 185W DML P7 0-10 M	185 W
919306035511	BRP485 LED328-2S NW 185W DWL P7 0-10	185 W
919306035521	BRP485 LED328-2S NW 185W DWL P7 0-10 M	185 W
919306032061	BRP481 LED73 CW 41W DWL P7 0-10	41,57 W
919306034071	BRP481 LED43-2S NW 24W DWL P7 0-10 M	24 W
919306034081	BRP481 LED104-2S NW 61W DWL-S P7 0-10	61 W
919306034091	BRP481 LED113-2S NW 67W DWL-S P7 0-10	67 W
919306034121	BRP481 LED43-2S NW 24W DML P7 0-10	24 W
919306034131	BRP481 LED43-2S NW 24W DML P7 0-10 M	24 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
919306034141	BRP481 LED43-2S NW 24W DWL P7 0-10	24 W
919306034171	BRP481 LED51-2S NW 27W DML P7 0-10	27 W
919306034181	BRP481 LED51-2S NW 27W DML P7 0-10 M	27 W
919306034191	BRP481 LED51-2S NW 27W DWL P7 0-10	27 W
919306034201	BRP481 LED51-2S NW 27W DWL P7 0-10 M	27 W
919306034231	BRP481 LED60-2S NW 33W DML P7 0-10	33 W
919306034241	BRP481 LED60-2S NW 33W DML P7 0-10 M	33 W
919306034251	BRP481 LED60-2S NW 33W DWL P7 0-10	33 W
919306034261	BRP481 LED60-2S NW 33W DWL P7 0-10 M	33 W
919306034291	BRP481 LED73-2S NW 41W DML P7 0-10	41 W
919306034301	BRP481 LED73-2S NW 41W DML P7 0-10 M	41 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
919306034311	BRP481 LED73-2S NW 41W DWL P7 0-10	41 W
919306034321	BRP481 LED73-2S NW 41W DWL P7 0-10 M	41 W
919306034351	BRP481 LED85-2S NW 48W DML P7 0-10	48 W
919306034361	BRP481 LED85-2S NW 48W DML P7 0-10 M	48 W
919306034371	BRP481 LED85-2S NW 48W DWL P7 0-10	48 W
919306034381	BRP481 LED85-2S NW 48W DWL P7 0-10 M	48 W
919306034411	BRP481 LED96-2S NW 55W DML P7 0-10	55 W
919306034421	BRP481 LED96-2S NW 55W DML P7 0-10 M	55 W
919306034431	BRP481 LED96-2S NW 55W DWL P7 0-10	55 W
919306034441	BRP481 LED96-2S NW 55W DWL P7 0-10 M	55 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
919306032811	BRP484 LED292 CW 169W DWL P7 0-10	-5 a 50 °C
919306035351	BRP484 LED292-2S NW 169W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
919306035361	BRP484 LED292-2S NW 169W DML P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306035371	BRP484 LED292-2S NW 169W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
919306035381	BRP484 LED292-2S NW 169W DWL P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306035411	BRP484 LED307-2S NW 179W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
919306035421	BRP484 LED307-2S NW 179W DML P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306035431	BRP484 LED307-2S NW 179W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
919306035441	BRP484 LED307-2S NW 179W DWL P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306035451	BRP484 LED328-2S NW 182W DWL-S P7 0-10	-20 a 50 °C
919306035461	BRP484 LED351-2S NW 196W DWL-S P7 0-10	-20 a 50 °C
919306035551	BRP486 LED351-2S NW 195W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
919306035561	BRP486 LED351-2S NW 195W DML P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306035571	BRP486 LED351-2S NW 195W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
919306035581	BRP486 LED351-2S NW 195W DWL P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306032321	BRP482 LED126 CW 70W DWL P7 0-10	-5 a 50 °C
919306034471	BRP482 LED104-2S NW 56W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034481	BRP482 LED104-2S NW 56W DML P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306034491	BRP482 LED104-2S NW 56W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
919306034501	BRP482 LED104-2S NW 56W DWL P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306034531	BRP482 LED113-2S NW 61W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034541	BRP482 LED113-2S NW 61W DML P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306034551	BRP482 LED113-2S NW 61W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034561	BRP482 LED113-2S NW 61W DWL P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306034591	BRP482 LED126-2S NW 70W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034601	BRP482 LED126-2S NW 70W DML P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306034611	BRP482 LED126-2S NW 70W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034621	BRP482 LED126-2S NW 70W DWL P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306034651	BRP482 LED136-2S NW 76W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034661	BRP482 LED136-2S NW 76W DML P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306034671	BRP482 LED136-2S NW 76W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034681	BRP482 LED136-2S NW 76W DWL P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306034711	BRP482 LED147-2S NW 83W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034721	BRP482 LED147-2S NW 83W DML P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306034731	BRP482 LED147-2S NW 83W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034741	BRP482 LED147-2S NW 83W DWL P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306034771	BRP482 LED160-2S NW 92W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034781	BRP482 LED160-2S NW 92W DML P7 0-10 M	-20 a 50 °C

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
919306034791	BRP482 LED160-2S NW 92W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034801	BRP482 LED160-2S NW 92W DWL P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306034831	BRP482 LED172-2S NW 100W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034841	BRP482 LED172-2S NW 100W DML P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306034851	BRP482 LED172-2S NW 100W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034861	BRP482 LED172-2S NW 100W DWL P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306034891	BRP482 LED179-2S NW 105W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034901	BRP482 LED179-2S NW 105W DML P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306034911	BRP482 LED179-2S NW 105W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034921	BRP482 LED179-2S NW 105W DWL P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306034951	BRP482 LED186-2S NW 110W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034961	BRP482 LED186-2S NW 110W DML P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306034971	BRP482 LED186-2S NW 110W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034981	BRP482 LED186-2S NW 110W DWL P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306034991	BRP482 LED202-2S NW 118W DWL-S P7 0-10	-20 a 50 °C
919306035001	BRP482 LED216-2S NW 130W DWL-S P7 0-10	-20 a 50 °C
919306035031	BRP483 LED202-2S NW 113W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
919306035041	BRP483 LED202-2S NW 113W DML P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306035051	BRP483 LED202-2S NW 113W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
919306035061	BRP483 LED202-2S NW 113W DWL P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306035091	BRP483 LED216-2S NW 122W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
919306035101	BRP483 LED216-2S NW 122W DML P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306035111	BRP483 LED216-2S NW 122W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
919306035121	BRP483 LED216-2S NW 122W DWL P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306035151	BRP483 LED236-2S NW 136W DML P7 0-10	-20 a 50 °C

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
919306035161	BRP483 LED236-2S NW 136W DML P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306035171	BRP483 LED236-2S NW 136W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
919306035181	BRP483 LED236-2S NW 136W DWL P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306035211	BRP483 LED255-2S NW 150W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
919306035221	BRP483 LED255-2S NW 150W DML P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306035231	BRP483 LED255-2S NW 150W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
919306035241	BRP483 LED255-2S NW 150W DWL P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306035271	BRP483 LED274-2S NW 165W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
919306035281	BRP483 LED274-2S NW 165W DML P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306035291	BRP483 LED274-2S NW 165W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
919306035301	BRP483 LED274-2S NW 165W DWL P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306035311	BRP483 LED292-2S NW 170W DWL-S P7 0-10	-20 a 50 °C
919306035321	BRP483 LED307-2S NW 180W DWL-S P7 0-10	-20 a 50 °C
919306035491	BRP485 LED328-2S NW 185W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
919306035501	BRP485 LED328-2S NW 185W DML P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306035511	BRP485 LED328-2S NW 185W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
919306035521	BRP485 LED328-2S NW 185W DWL P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306032061	BRP481 LED73 CW 41W DWL P7 0-10	-5 a 50 °C
919306034071	BRP481 LED43-2S NW 24W DWL P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306034081	BRP481 LED104-2S NW 61W DWL-S P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034091	BRP481 LED113-2S NW 67W DWL-S P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034121	BRP481 LED43-2S NW 24W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034131	BRP481 LED43-2S NW 24W DML P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306034141	BRP481 LED43-2S NW 24W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034171	BRP481 LED51-2S NW 27W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034181	BRP481 LED51-2S NW 27W DML P7 0-10 M	-20 a 50 °C
919306034191	BRP481 LED51-2S NW 27W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034201	BRP481 LED51-2S NW 27W DWL P7 0-10 M	-20 a 50 °C

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
919306034231	BRP481 LED60-2S NW 33W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034241	BRP481 LED60-2S NW 33W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
	M	
919306034251	BRP481 LED60-2S NW 33W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034261	BRP481 LED60-2S NW 33W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
	M	
919306034291	BRP481 LED73-2S NW 41W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034301	BRP481 LED73-2S NW 41W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
	M	
919306034311	BRP481 LED73-2S NW 41W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034321	BRP481 LED73-2S NW 41W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
	M	

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
919306034351	BRP481 LED85-2S NW 48W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034361	BRP481 LED85-2S NW 48W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
	M	
919306034371	BRP481 LED85-2S NW 48W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034381	BRP481 LED85-2S NW 48W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
	M	
919306034411	BRP481 LED96-2S NW 55W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034421	BRP481 LED96-2S NW 55W DML P7 0-10	-20 a 50 °C
	M	
919306034431	BRP481 LED96-2S NW 55W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
919306034441	BRP481 LED96-2S NW 55W DWL P7 0-10	-20 a 50 °C
	M	

Controles e dimerização

Order Code	Full Product Name	Regulável
919306032811	BRP484 LED292 CW 169W DWL P7 0-10	Sim
919306035351	BRP484 LED292-2S NW 169W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306035361	BRP484 LED292-2S NW 169W DML P7 0-10 M	0 - 10 V
919306035371	BRP484 LED292-2S NW 169W DWL P7 0-10	0 - 10 V
919306035381	BRP484 LED292-2S NW 169W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V
919306035411	BRP484 LED307-2S NW 179W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306035421	BRP484 LED307-2S NW 179W DML P7 0-10 M	0 - 10 V
919306035431	BRP484 LED307-2S NW 179W DWL P7 0-10	0 - 10 V
919306035441	BRP484 LED307-2S NW 179W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V
919306035451	BRP484 LED328-2S NW 182W DWL-S P7 0-10	0 - 10 V
919306035461	BRP484 LED351-2S NW 196W DWL-S P7 0-10	0 - 10 V
919306035551	BRP486 LED351-2S NW 195W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306035561	BRP486 LED351-2S NW 195W DML P7 0-10 M	0 - 10 V
919306035571	BRP486 LED351-2S NW 195W DWL P7 0-10	0 - 10 V
919306035581	BRP486 LED351-2S NW 195W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V
919306032321	BRP482 LED126 CW 70W DWL P7 0-10	Sim
919306034471	BRP482 LED104-2S NW 56W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306034481	BRP482 LED104-2S NW 56W DML P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034491	BRP482 LED104-2S NW 56W DWL P7 0-10	0 - 10 V
919306034501	BRP482 LED104-2S NW 56W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034531	BRP482 LED113-2S NW 61W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306034541	BRP482 LED113-2S NW 61W DML P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034551	BRP482 LED113-2S NW 61W DWL P7 0-10	0 - 10 V
919306034561	BRP482 LED113-2S NW 61W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034591	BRP482 LED126-2S NW 70W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306034601	BRP482 LED126-2S NW 70W DML P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034611	BRP482 LED126-2S NW 70W DWL P7 0-10	0 - 10 V
919306034621	BRP482 LED126-2S NW 70W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034651	BRP482 LED136-2S NW 76W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306034661	BRP482 LED136-2S NW 76W DML P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034671	BRP482 LED136-2S NW 76W DWL P7 0-10	0 - 10 V
919306034681	BRP482 LED136-2S NW 76W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034711	BRP482 LED147-2S NW 83W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306034721	BRP482 LED147-2S NW 83W DML P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034731	BRP482 LED147-2S NW 83W DWL P7 0-10	0 - 10 V

Order Code	Full Product Name	Regulável
919306034741	BRP482 LED147-2S NW 83W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034771	BRP482 LED160-2S NW 92W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306034781	BRP482 LED160-2S NW 92W DML P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034791	BRP482 LED160-2S NW 92W DWL P7 0-10	0 - 10 V
919306034801	BRP482 LED160-2S NW 92W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034831	BRP482 LED172-2S NW 100W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306034841	BRP482 LED172-2S NW 100W DML P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034851	BRP482 LED172-2S NW 100W DWL P7 0-10	0 - 10 V
919306034861	BRP482 LED172-2S NW 100W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034891	BRP482 LED179-2S NW 105W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306034901	BRP482 LED179-2S NW 105W DML P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034911	BRP482 LED179-2S NW 105W DWL P7 0-10	0 - 10 V
919306034921	BRP482 LED179-2S NW 105W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034951	BRP482 LED186-2S NW 110W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306034961	BRP482 LED186-2S NW 110W DML P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034971	BRP482 LED186-2S NW 110W DWL P7 0-10	0 - 10 V
919306034981	BRP482 LED186-2S NW 110W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034991	BRP482 LED202-2S NW 118W DWL-S P7 0-10	0 - 10 V
919306035001	BRP482 LED216-2S NW 130W DWL-S P7 0-10	0 - 10 V
919306035031	BRP483 LED202-2S NW 113W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306035041	BRP483 LED202-2S NW 113W DML P7 0-10 M	0 - 10 V
919306035051	BRP483 LED202-2S NW 113W DWL P7 0-10	0 - 10 V
919306035061	BRP483 LED202-2S NW 113W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V
919306035091	BRP483 LED216-2S NW 122W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306035101	BRP483 LED216-2S NW 122W DML P7 0-10 M	0 - 10 V
919306035111	BRP483 LED216-2S NW 122W DWL P7 0-10	0 - 10 V
919306035121	BRP483 LED216-2S NW 122W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V
919306035151	BRP483 LED236-2S NW 136W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306035161	BRP483 LED236-2S NW 136W DML P7 0-10 M	0 - 10 V
919306035171	BRP483 LED236-2S NW 136W DWL P7 0-10	0 - 10 V
919306035181	BRP483 LED236-2S NW 136W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V
919306035211	BRP483 LED255-2S NW 150W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306035221	BRP483 LED255-2S NW 150W DML P7 0-10 M	0 - 10 V
919306035231	BRP483 LED255-2S NW 150W DWL P7 0-10	0 - 10 V
919306035241	BRP483 LED255-2S NW 150W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V

Order Code	Full Product Name	Regulável
919306035271	BRP483 LED274-2S NW 165W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306035281	BRP483 LED274-2S NW 165W DML P7 0-10 M	0 - 10 V
919306035291	BRP483 LED274-2S NW 165W DWL P7 0-10	0 - 10 V
919306035301	BRP483 LED274-2S NW 165W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V
919306035311	BRP483 LED292-2S NW 170W DWL-S P7 0-10	0 - 10 V
919306035321	BRP483 LED307-2S NW 180W DWL-S P7 0-10	0 - 10 V
919306035491	BRP485 LED328-2S NW 185W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306035501	BRP485 LED328-2S NW 185W DML P7 0-10 M	0 - 10 V
919306035511	BRP485 LED328-2S NW 185W DWL P7 0-10	0 - 10 V
919306035521	BRP485 LED328-2S NW 185W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V
919306032061	BRP481 LED73 CW 41W DWL P7 0-10	Sim
919306034071	BRP481 LED43-2S NW 24W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034081	BRP481 LED104-2S NW 61W DWL-S P7 0-10	0 - 10 V
919306034091	BRP481 LED113-2S NW 67W DWL-S P7 0-10	0 - 10 V
919306034121	BRP481 LED43-2S NW 24W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306034131	BRP481 LED43-2S NW 24W DML P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034141	BRP481 LED43-2S NW 24W DWL P7 0-10	0 - 10 V
919306034171	BRP481 LED51-2S NW 27W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306034181	BRP481 LED51-2S NW 27W DML P7 0-10 M	0 - 10 V

Dados mecânicos e de compartimento

Order Code	Full Product Name	Comprimento geral	Largura total
919306032811	BRP484 LED292 CW 169W DWL P7 0-10	670 mm	200 mm
919306035351	BRP484 LED292-2S NW 169W DML P7 0-10	-	-
919306035361	BRP484 LED292-2S NW 169W DML P7 0-10 M	-	-
919306035371	BRP484 LED292-2S NW 169W DWL P7 0-10	-	-
919306035381	BRP484 LED292-2S NW 169W DWL P7 0-10 M	-	-
919306035411	BRP484 LED307-2S NW 179W DML P7 0-10	-	-
919306035421	BRP484 LED307-2S NW 179W DML P7 0-10 M	-	-
919306035431	BRP484 LED307-2S NW 179W DWL P7 0-10	-	-
919306035441	BRP484 LED307-2S NW 179W DWL P7 0-10 M	-	-
919306035451	BRP484 LED328-2S NW 182W DWL-S P7 0-10	-	-
919306035461	BRP484 LED351-2S NW 196W DWL-S P7 0-10	-	-
919306035551	BRP486 LED351-2S NW 195W DML P7 0-10	-	-
919306035561	BRP486 LED351-2S NW 195W DML P7 0-10 M	-	-
919306035571	BRP486 LED351-2S NW 195W DWL P7 0-10	-	-

Order Code	Full Product Name	Regulável
919306034191	BRP481 LED51-2S NW 27W DWL P7 0-10	0 - 10 V
919306034201	BRP481 LED51-2S NW 27W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034231	BRP481 LED60-2S NW 33W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306034241	BRP481 LED60-2S NW 33W DML P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034251	BRP481 LED60-2S NW 33W DWL P7 0-10	0 - 10 V
919306034261	BRP481 LED60-2S NW 33W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034291	BRP481 LED73-2S NW 41W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306034301	BRP481 LED73-2S NW 41W DML P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034311	BRP481 LED73-2S NW 41W DWL P7 0-10	0 - 10 V
919306034321	BRP481 LED73-2S NW 41W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034351	BRP481 LED85-2S NW 48W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306034361	BRP481 LED85-2S NW 48W DML P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034371	BRP481 LED85-2S NW 48W DWL P7 0-10	0 - 10 V
919306034381	BRP481 LED85-2S NW 48W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034411	BRP481 LED96-2S NW 55W DML P7 0-10	0 - 10 V
919306034421	BRP481 LED96-2S NW 55W DML P7 0-10 M	0 - 10 V
919306034431	BRP481 LED96-2S NW 55W DWL P7 0-10	0 - 10 V
919306034441	BRP481 LED96-2S NW 55W DWL P7 0-10 M	0 - 10 V

Order Code	Full Product Name	Comprimento geral	Largura total
919306035581	BRP486 LED351-2S NW 195W DWL P7 0-10 M	-	-
919306032321	BRP482 LED126 CW 70W DWL P7 0-10	430 mm	203 mm
919306034471	BRP482 LED104-2S NW 56W DML P7 0-10	-	-
919306034481	BRP482 LED104-2S NW 56W DML P7 0-10 M	-	-
919306034491	BRP482 LED104-2S NW 56W DWL P7 0-10	-	-
919306034501	BRP482 LED104-2S NW 56W DWL P7 0-10 M	-	-
919306034531	BRP482 LED113-2S NW 61W DML P7 0-10	-	-
919306034541	BRP482 LED113-2S NW 61W DML P7 0-10 M	-	-
919306034551	BRP482 LED113-2S NW 61W DWL P7 0-10	-	-
919306034561	BRP482 LED113-2S NW 61W DWL P7 0-10 M	-	-
919306034591	BRP482 LED126-2S NW 70W DML P7 0-10	-	-
919306034601	BRP482 LED126-2S NW 70W DML P7 0-10 M	-	-
919306034611	BRP482 LED126-2S NW 70W DWL P7 0-10	-	-
919306034621	BRP482 LED126-2S NW 70W DWL P7 0-10 M	-	-

Order Code	Full Product Name	Comprimento geral	Largura total
919306034651	BRP482 LED136-2S NW 76W DML P7 0-10	-	-
919306034661	BRP482 LED136-2S NW 76W DML P7 0-10 M	-	-
919306034671	BRP482 LED136-2S NW 76W DWL P7 0-10	-	-
919306034681	BRP482 LED136-2S NW 76W DWL P7 0-10 M	-	-
919306034711	BRP482 LED147-2S NW 83W DML P7 0-10	-	-
919306034721	BRP482 LED147-2S NW 83W DML P7 0-10 M	-	-
919306034731	BRP482 LED147-2S NW 83W DWL P7 0-10	-	-
919306034741	BRP482 LED147-2S NW 83W DWL P7 0-10 M	-	-
919306034771	BRP482 LED160-2S NW 92W DML P7 0-10	-	-
919306034781	BRP482 LED160-2S NW 92W DML P7 0-10 M	-	-
919306034791	BRP482 LED160-2S NW 92W DWL P7 0-10	-	-
919306034801	BRP482 LED160-2S NW 92W DWL P7 0-10 M	-	-
919306034831	BRP482 LED172-2S NW 100W DML P7 0-10	-	-
919306034841	BRP482 LED172-2S NW 100W DML P7 0-10 M	-	-
919306034851	BRP482 LED172-2S NW 100W DWL P7 0-10	-	-
919306034861	BRP482 LED172-2S NW 100W DWL P7 0-10 M	-	-
919306034891	BRP482 LED179-2S NW 105W DML P7 0-10	-	-
919306034901	BRP482 LED179-2S NW 105W DML P7 0-10 M	-	-
919306034911	BRP482 LED179-2S NW 105W DWL P7 0-10	-	-
919306034921	BRP482 LED179-2S NW 105W DWL P7 0-10 M	-	-
919306034951	BRP482 LED186-2S NW 110W DML P7 0-10	-	-
919306034961	BRP482 LED186-2S NW 110W DML P7 0-10 M	-	-
919306034971	BRP482 LED186-2S NW 110W DWL P7 0-10	-	-
919306034981	BRP482 LED186-2S NW 110W DWL P7 0-10 M	-	-
919306034991	BRP482 LED202-2S NW 118W DWL-S P7 0-10	-	-

Order Code	Full Product Name	Comprimento geral	Largura total
919306035001	BRP482 LED216-2S NW 130W DWL-S P7 0-10	-	-
919306035031	BRP483 LED202-2S NW 113W DML P7 0-10	-	-
919306035041	BRP483 LED202-2S NW 113W DML P7 0-10 M	-	-
919306035051	BRP483 LED202-2S NW 113W DWL P7 0-10	-	-
919306035061	BRP483 LED202-2S NW 113W DWL P7 0-10 M	-	-
919306035091	BRP483 LED216-2S NW 122W DML P7 0-10	-	-
919306035101	BRP483 LED216-2S NW 122W DML P7 0-10 M	-	-
919306035111	BRP483 LED216-2S NW 122W DWL P7 0-10	-	-
919306035121	BRP483 LED216-2S NW 122W DWL P7 0-10 M	-	-
919306035151	BRP483 LED236-2S NW 136W DML P7 0-10	-	-
919306035161	BRP483 LED236-2S NW 136W DML P7 0-10 M	-	-
919306035171	BRP483 LED236-2S NW 136W DWL P7 0-10	-	-
919306035181	BRP483 LED236-2S NW 136W DWL P7 0-10 M	-	-
919306035211	BRP483 LED255-2S NW 150W DML P7 0-10	-	-
919306035221	BRP483 LED255-2S NW 150W DML P7 0-10 M	-	-
919306035231	BRP483 LED255-2S NW 150W DWL P7 0-10	-	-
919306035241	BRP483 LED255-2S NW 150W DWL P7 0-10 M	-	-
919306035271	BRP483 LED274-2S NW 165W DML P7 0-10	-	-
919306035281	BRP483 LED274-2S NW 165W DML P7 0-10 M	-	-
919306035291	BRP483 LED274-2S NW 165W DWL P7 0-10	-	-
919306035301	BRP483 LED274-2S NW 165W DWL P7 0-10 M	-	-
919306035311	BRP483 LED292-2S NW 170W DWL-S P7 0-10	-	-
919306035321	BRP483 LED307-2S NW 180W DWL-S P7 0-10	-	-
919306035491	BRP485 LED328-2S NW 185W DML P7 0-10	-	-
919306035501	BRP485 LED328-2S NW 185W DML P7 0-10 M	-	-

Order Code	Full Product Name	Comprimento geral	Largura total
919306035511	BRP485 LED328-2S NW 185W DWL P7 0-10	-	-
919306035521	BRP485 LED328-2S NW 185W DWL P7 0-10 M	-	-
919306032061	BRP481 LED73 CW 41W DWL P7 0-10	420 mm	180 mm
919306034071	BRP481 LED43-2S NW 24W DWL P7 0-10 M	-	-
919306034081	BRP481 LED104-2S NW 61W DWL-S P7 0-10	-	-
919306034091	BRP481 LED113-2S NW 67W DWL-S P7 0-10	-	-
919306034121	BRP481 LED43-2S NW 24W DML P7 0-10	-	-
919306034131	BRP481 LED43-2S NW 24W DML P7 0-10 M	-	-
919306034141	BRP481 LED43-2S NW 24W DWL P7 0-10	-	-
919306034171	BRP481 LED51-2S NW 27W DML P7 0-10	-	-
919306034181	BRP481 LED51-2S NW 27W DML P7 0-10 M	-	-
919306034191	BRP481 LED51-2S NW 27W DWL P7 0-10	-	-
919306034201	BRP481 LED51-2S NW 27W DWL P7 0-10 M	-	-
919306034231	BRP481 LED60-2S NW 33W DML P7 0-10	-	-
919306034241	BRP481 LED60-2S NW 33W DML P7 0-10 M	-	-

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Surge Protection (Common/ Differential)
919306032811	BRP484 LED292 CW 169W DWL P7 0-10	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até o modo diferencial de 10 kV e o modo comum de 10 kV
919306035351	BRP484 LED292-2S NW 169W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035361	BRP484 LED292-2S NW 169W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035371	BRP484 LED292-2S NW 169W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035381	BRP484 LED292-2S NW 169W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035411	BRP484 LED307-2S NW 179W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035421	BRP484 LED307-2S NW 179W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV

Order Code	Full Product Name	Comprimento geral	Largura total
919306034251	BRP481 LED60-2S NW 33W DWL P7 0-10	-	-
919306034261	BRP481 LED60-2S NW 33W DWL P7 0-10 M	-	-
919306034291	BRP481 LED73-2S NW 41W DML P7 0-10	-	-
919306034301	BRP481 LED73-2S NW 41W DML P7 0-10 M	-	-
919306034311	BRP481 LED73-2S NW 41W DWL P7 0-10	-	-
919306034321	BRP481 LED73-2S NW 41W DWL P7 0-10 M	-	-
919306034351	BRP481 LED85-2S NW 48W DML P7 0-10	-	-
919306034361	BRP481 LED85-2S NW 48W DML P7 0-10 M	-	-
919306034371	BRP481 LED85-2S NW 48W DWL P7 0-10	-	-
919306034381	BRP481 LED85-2S NW 48W DWL P7 0-10 M	-	-
919306034411	BRP481 LED96-2S NW 55W DML P7 0-10	-	-
919306034421	BRP481 LED96-2S NW 55W DML P7 0-10 M	-	-
919306034431	BRP481 LED96-2S NW 55W DWL P7 0-10	-	-
919306034441	BRP481 LED96-2S NW 55W DWL P7 0-10 M	-	-

Order Code	Full Product Name	Surge Protection (Common/ Differential)
919306035431	BRP484 LED307-2S NW 179W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035441	BRP484 LED307-2S NW 179W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035451	BRP484 LED328-2S NW 182W DWL-S P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035461	BRP484 LED351-2S NW 196W DWL-S P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035551	BRP486 LED351-2S NW 195W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035561	BRP486 LED351-2S NW 195W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035571	BRP486 LED351-2S NW 195W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035581	BRP486 LED351-2S NW 195W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV

Order Code	Full Product Name	Surge Protection (Common/ Differential)
919306032321	BRP482 LED126 CW 70W DWL P7 0-10	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até o modo diferencial de 10 kV e o modo comum de 10 kV
919306034471	BRP482 LED104-2S NW 56W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034481	BRP482 LED104-2S NW 56W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034491	BRP482 LED104-2S NW 56W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034501	BRP482 LED104-2S NW 56W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034531	BRP482 LED113-2S NW 61W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034541	BRP482 LED113-2S NW 61W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034551	BRP482 LED113-2S NW 61W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034561	BRP482 LED113-2S NW 61W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034591	BRP482 LED126-2S NW 70W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034601	BRP482 LED126-2S NW 70W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034611	BRP482 LED126-2S NW 70W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034621	BRP482 LED126-2S NW 70W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034651	BRP482 LED136-2S NW 76W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034661	BRP482 LED136-2S NW 76W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034671	BRP482 LED136-2S NW 76W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034681	BRP482 LED136-2S NW 76W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034711	BRP482 LED147-2S NW 83W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034721	BRP482 LED147-2S NW 83W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034731	BRP482 LED147-2S NW 83W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034741	BRP482 LED147-2S NW 83W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034771	BRP482 LED160-2S NW 92W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034781	BRP482 LED160-2S NW 92W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034791	BRP482 LED160-2S NW 92W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV

Order Code	Full Product Name	Surge Protection (Common/ Differential)
919306034801	BRP482 LED160-2S NW 92W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034831	BRP482 LED172-2S NW 100W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034841	BRP482 LED172-2S NW 100W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034851	BRP482 LED172-2S NW 100W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034861	BRP482 LED172-2S NW 100W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034891	BRP482 LED179-2S NW 105W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034901	BRP482 LED179-2S NW 105W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034911	BRP482 LED179-2S NW 105W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034921	BRP482 LED179-2S NW 105W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034951	BRP482 LED186-2S NW 110W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034961	BRP482 LED186-2S NW 110W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034971	BRP482 LED186-2S NW 110W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034981	BRP482 LED186-2S NW 110W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034991	BRP482 LED202-2S NW 118W DWL-S P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035001	BRP482 LED216-2S NW 130W DWL-S P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035031	BRP483 LED202-2S NW 113W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035041	BRP483 LED202-2S NW 113W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035051	BRP483 LED202-2S NW 113W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035061	BRP483 LED202-2S NW 113W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035091	BRP483 LED216-2S NW 122W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035101	BRP483 LED216-2S NW 122W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035111	BRP483 LED216-2S NW 122W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035121	BRP483 LED216-2S NW 122W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035151	BRP483 LED236-2S NW 136W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035161	BRP483 LED236-2S NW 136W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV

Order Code	Full Product Name	Surge Protection (Common/ Differential)
919306035171	BRP483 LED236-2S NW 136W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035181	BRP483 LED236-2S NW 136W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035211	BRP483 LED255-2S NW 150W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035221	BRP483 LED255-2S NW 150W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035231	BRP483 LED255-2S NW 150W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035241	BRP483 LED255-2S NW 150W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035271	BRP483 LED274-2S NW 165W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035281	BRP483 LED274-2S NW 165W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035291	BRP483 LED274-2S NW 165W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035301	BRP483 LED274-2S NW 165W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035311	BRP483 LED292-2S NW 170W DWL-S P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035321	BRP483 LED307-2S NW 180W DWL-S P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035491	BRP485 LED328-2S NW 185W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035501	BRP485 LED328-2S NW 185W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035511	BRP485 LED328-2S NW 185W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306035521	BRP485 LED328-2S NW 185W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306032061	BRP481 LED73 CW 41W DWL P7 0-10	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até o modo diferencial de 10 kV e o modo comum de 10 kV
919306034071	BRP481 LED43-2S NW 24W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034081	BRP481 LED104-2S NW 61W DWL-S P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034091	BRP481 LED113-2S NW 67W DWL-S P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034121	BRP481 LED43-2S NW 24W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV

Order Code	Full Product Name	Surge Protection (Common/ Differential)
919306034131	BRP481 LED43-2S NW 24W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034141	BRP481 LED43-2S NW 24W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034171	BRP481 LED51-2S NW 27W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034181	BRP481 LED51-2S NW 27W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034191	BRP481 LED51-2S NW 27W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034201	BRP481 LED51-2S NW 27W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034231	BRP481 LED60-2S NW 33W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034241	BRP481 LED60-2S NW 33W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034251	BRP481 LED60-2S NW 33W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034261	BRP481 LED60-2S NW 33W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034291	BRP481 LED73-2S NW 41W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034301	BRP481 LED73-2S NW 41W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034311	BRP481 LED73-2S NW 41W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034321	BRP481 LED73-2S NW 41W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034351	BRP481 LED85-2S NW 48W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034361	BRP481 LED85-2S NW 48W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034371	BRP481 LED85-2S NW 48W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034381	BRP481 LED85-2S NW 48W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034411	BRP481 LED96-2S NW 55W DML P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034421	BRP481 LED96-2S NW 55W DML P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034431	BRP481 LED96-2S NW 55W DWL P7 0-10	Nível de proteção de surto até 10 kV
919306034441	BRP481 LED96-2S NW 55W DWL P7 0-10 M	Nível de proteção de surto até 10 kV

