



Ledinaire schijnwerper – de geweldige eenvoud van LED

Ledinaire Schijnwerper

Deze Ledinaire schijnwerperreeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips voor een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat je nodig hebt.

Voordelen

- Betrouwbaar
- Betaalbaar
- Beschikbaar

Kenmerken

- Breed scala aan toepassingen met lichtopbrengsten van 1200 lm tot 24.000 lm
- Lange levensduur van 50.000 uur
- Verkrijgbaar met symmetrische en asymmetrische optiek
- Warmwit (3000 K), neutraalwit (4000 K), en koelwit (6500 K) uitvoeringen
- Extra vlak IP65/IK07-ontwerp van schijnwerpers, voorzien van kabel, kan staand of hangend gemonteerd worden
- Uitvoeringen met bewegingsdetector

Ledinaire Schijnwerper

Toepassing

- Buitenlocaties, parkeerterreinen
- Gevels van winkels
- Omgeving van magazijnen
- Kleinschalige recreatiesportvelden of gemeentelijke multifunctionele sportaccommodaties

Versions



Ledinaire floodlights gen3



Ledinaire floodlights gen3



Ledinaire floodlights gen3





Ledinaire floodlights gen3




Ledinaire floodlights gen3
asymetric beam


Maatschets



Maatschets



Maatschets



Ledinaire Schijnwerper

Productgegevens



PHL-Ledinaire-Floodlight-DPP.tif

Algemene informatie

CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Type lichtbron	-
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit

Gegevens lichttechniek

Type lichtkap	Glas
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Standaard kantelhoek opzetmontage	-
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Grijs
-----------------	-------

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 65
--------------------	-------

Toepassingsomstandigheden

Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
--------------------	---------------------

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding	Kleur	Gecorreleerde	
		armatuur	lichtbron	kleurtemperatuur (nom)	Lichtstroom
8719514533615	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K	5.500 lm
8719514533608	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K	7.700 lm
8719514533530	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K	6.000 lm
8719514533523	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K	8.400 lm
8719514533639	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K	2.200 lm
8719514533622	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K	3.300 lm
8719514533554	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K	2.400 lm
8719514534803	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K	2.200 lm
8719514534797	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K	2.400 lm
8719514534780	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB MDU CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K	3.300 lm
8719514534773	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K	3.600 lm
8719514534766	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K	5.500 lm
8719514534759	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K	6.000 lm
8719514534742	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB MDU CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K	7.700 lm

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding	Kleur	Gecorreleerde	
		armatuur	lichtbron	kleurtemperatuur (nom)	Lichtstroom
8719514534735	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K	8.400 lm
8719514534827	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K	1.100 lm
8719514534810	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K	1.200 lm
8719514533592	BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K	11.000 lm
8719514533585	BVP165 LED165/830 PSU 150W SWB CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K	16.500 lm
8719514533578	BVP165 LED220/830 PSU 200W SWB CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K	22.000 lm
8719514533516	BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K	12.000 lm
8719514533509	BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K	18.000 lm
8719514533493	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K	24.000 lm
8719514533646	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K	1.100 lm
8719514533561	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K	1.200 lm
8719514536333	BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE	40° x 83°	830 warmwit	3000 K	7.000 lm
8719514534964	BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	40° x 83°	840 neutraalwit	4000 K	7.350 lm
8719514534957	BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE	40° x 83°	840 neutraalwit	4000 K	10.500 lm
8719514536319	BVP165 LED150/830 PSU 150W AWB CE	40° x 83°	830 warmwit	3000 K	15.000 lm
8719514534940	BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	40° x 83°	840 neutraalwit	4000 K	15.750 lm
8719514536302	BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE	40° x 83°	830 warmwit	3000 K	20.000 lm
8719514534933	BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	40° x 83°	840 neutraalwit	4000 K	21.000 lm

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiektype buiten	Order Code	Full Product Name	Optiektype buiten
8719514533615	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	Symmetrische brede bundel	8719514534803	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	Symmetrische brede bundel
8719514533608	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB CE	Symmetrische brede bundel	8719514534797	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	Symmetrische brede bundel
8719514533530	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	Symmetrische brede bundel	8719514534780	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB MDU CE	Symmetrische brede bundel
8719514533523	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	Symmetrische brede bundel			
8719514533639	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	Symmetrische brede bundel			
8719514533622	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE	Symmetrische brede bundel			
8719514533554	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	Symmetrische brede bundel			

Ledinaire Schijnwerper

Order Code	Full Product Name	Optiektype buiten
8719514534773	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	Symmetrische brede bundel
8719514534766	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	Symmetrische brede bundel
8719514534759	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	Symmetrische brede bundel
8719514534742	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB MDU CE	Symmetrische brede bundel
8719514534735	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE	Symmetrische brede bundel
8719514534827	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	Symmetrische brede bundel
8719514534810	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	Symmetrische brede bundel
8719514533592	BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE	Symmetrische brede bundel
8719514533585	BVP165 LED165/830 PSU 150W SWB CE	Symmetrische brede bundel
8719514533578	BVP165 LED220/830 PSU 200W SWB CE	Symmetrische brede bundel
8719514533516	BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	Symmetrische brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514533615	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	50 W
8719514533608	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB CE	70 W
8719514533530	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	50 W
8719514533523	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	70 W
8719514533639	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	20 W
8719514533622	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE	30 W
8719514533554	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	20 W
8719514534803	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	20 W
8719514534797	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	20 W
8719514534780	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB MDU CE	30 W
8719514534773	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	30 W
8719514534766	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	50 W
8719514534759	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	50 W
8719514534742	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB MDU CE	70 W
8719514534735	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE	70 W
8719514534827	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	10 W

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Surge Protection (Common/Differential)
8719514533615	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514533608	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus

Order Code	Full Product Name	Optiektype buiten
8719514533509	BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	Symmetrische brede bundel
8719514533493	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	Symmetrische brede bundel
8719514533646	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	Symmetrische brede bundel
8719514533561	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	Symmetrische brede bundel
8719514536333	BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE	Asymmetrische brede bundel
8719514534964	BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	Asymmetrische brede bundel
8719514534957	BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE	Asymmetrische brede bundel
8719514536319	BVP165 LED150/830 PSU 150W AWB CE	Asymmetrische brede bundel
8719514534940	BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	Asymmetrische brede bundel
8719514536302	BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE	Asymmetrische brede bundel
8719514534933	BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	Asymmetrische brede bundel

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514534810	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	10 W
8719514533592	BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE	100 W
8719514533585	BVP165 LED165/830 PSU 150W SWB CE	150 W
8719514533578	BVP165 LED220/830 PSU 200W SWB CE	200 W
8719514533516	BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	100 W
8719514533509	BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	150 W
8719514533493	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	200 W
8719514533646	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	10 W
8719514533561	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	10 W
8719514536333	BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE	70 W
8719514534964	BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	70 W
8719514534957	BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE	100 W
8719514536319	BVP165 LED150/830 PSU 150W AWB CE	150 W
8719514534940	BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	150 W
8719514536302	BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE	200 W
8719514534933	BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	200 W

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Surge Protection (Common/Differential)
8719514533530	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514533523	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus

Ledinaire Schijnwerper

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Surge Protection (Common/Differential)
8719514533639	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514533622	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514533554	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514534803	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514534797	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514534780	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB MDU CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514534773	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514534766	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514534759	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514534742	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB MDU CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514534735	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514534827	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514534810	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514533592	BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Surge Protection (Common/Differential)
8719514533585	BVP165 LED165/830 PSU 150W SWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514533578	BVP165 LED220/830 PSU 200W SWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514533516	BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514533509	BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514533493	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514533646	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514533561	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514536333	BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514534964	BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514534957	BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514536319	BVP165 LED150/830 PSU 150W AWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514534940	BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514536302	BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514534933	BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus

