



# Ledinaire schijnwerper – de geweldige eenvoud van LED

## Ledinaire Schijnwerper

Deze Ledinaire schijnwerperreeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips voor een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat je nodig hebt.

### Voordelen

- Betrouwbaar
- Betaalbaar
- Beschikbaar

### Kenmerken

- Breed scala aan toepassingen met lichtopbrengsten van 1200 lm tot 24.000 lm
- Lange levensduur van 50.000 uur
- Verkrijgbaar met symmetrische en asymmetrische optiek
- Warmwit (3000 K), neutraalwit (4000 K), en koelwit (6500 K) uitvoeringen
- Extra vlak IP65/IK07-ontwerp van schijnwerpers, voorzien van kabel, kan staand of hangend gemonteerd worden
- Uitvoeringen met bewegingsdetector

# Ledinaire Schijnwerper

## Toepassing

- Buitenlocaties, parkeerterreinen
- Gevels van winkels
- Omgeving van magazijnen
- Kleinschalige recreatiesportvelden of gemeentelijke multifunctionele sportaccommodaties

## Versions

Ledinaire floodlights gen3



Ledinaire floodlights gen3 with motion detector







Ledinaire floodlights gen3 with motion detector



Ledinaire floodlights gen3











## Maatschets








# Ledinaire Schijnwerper

## Maatschets



# Ledinaire Schijnwerper

## Maatschets



## Productgegevens



PHL-Ledinaire-Floodlight-DPP.tif

# Ledinaire Schijnwerper

## Algemene informatie

CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Type lichtbron	-
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit

## Gegevens lichttechniek

Type lichtkap	Glas
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Standaard kantelhoek	-
opschuifmontage	-
Standaard kantelhoek opzetmontage	-
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Grijs
-----------------	-------

## Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 65
--------------------	-------

## Toepassingsomstandigheden

Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
--------------------	---------------------

## Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Kleur lichtbron	Gecorreleerde		Lichtstroom
				kleurtemperatuur (nom)		
8719514533615	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K		5.500 lm
8719514533608	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K		7.700 lm
8719514533530	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K		6.000 lm
8719514533523	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K		8.400 lm
8719514533639	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K		2.200 lm
8719514533622	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K		3.300 lm
8719514533554	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K		2.400 lm
8719514534803	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K		2.200 lm
8719514534797	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K		2.400 lm
8719514534780	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB MDU CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K		3.300 lm
8719514534773	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K		3.600 lm
8719514534766	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K		5.500 lm
8719514534759	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K		6.000 lm
8719514534742	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB MDU CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K		7.700 lm
8719514534735	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K		8.400 lm
8719514534827	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K		1.100 lm
8719514534810	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K		1.200 lm
8719514533592	BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K		11.000 lm
8719514533585	BVP165 LED165/830 PSU 150W SWB CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K		16.500 lm

## Ledinaire Schijnwerper

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Kleur lichtbron	Gecorreleerde		Lichtstroom
				kleurtemperatuur (nom)		
8719514533578	BVP165 LED220/830 PSU 200W SWB CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K		22.000 lm
8719514533516	BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K		12.000 lm
8719514533509	BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K		18.000 lm
8719514533493	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K		24.000 lm
8719514533646	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	110° x 110°	830 warmwit	3000 K		1.100 lm
8719514533561	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	110° x 110°	840 neutraalwit	4000 K		1.200 lm
8719514536333	BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE	40° x 83°	830 warmwit	3000 K		7.000 lm
8719514534964	BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	40° x 83°	840 neutraalwit	4000 K		7.350 lm
8719514534957	BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE	40° x 83°	840 neutraalwit	4000 K		10.500 lm
8719514536319	BVP165 LED150/830 PSU 150W AWB CE	40° x 83°	830 warmwit	3000 K		15.000 lm
8719514534940	BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	40° x 83°	840 neutraalwit	4000 K		15.750 lm
8719514536302	BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE	40° x 83°	830 warmwit	3000 K		20.000 lm
8719514534933	BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	40° x 83°	840 neutraalwit	4000 K		21.000 lm

### Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiektype buiten	Order Code	Full Product Name	Optiektype buiten
8719514533615	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	Symmetrische brede bundel	8719514534742	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB MDU CE	Symmetrische brede bundel
8719514533608	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB CE	Symmetrische brede bundel	8719514534735	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE	Symmetrische brede bundel
8719514533530	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	Symmetrische brede bundel	8719514534827	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	Symmetrische brede bundel
8719514533523	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	Symmetrische brede bundel	8719514534810	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	Symmetrische brede bundel
8719514533639	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	Symmetrische brede bundel	8719514533592	BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE	Symmetrische brede bundel
8719514533622	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE	Symmetrische brede bundel	8719514533585	BVP165 LED165/830 PSU 150W SWB CE	Symmetrische brede bundel
8719514533554	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	Symmetrische brede bundel	8719514533578	BVP165 LED220/830 PSU 200W SWB CE	Symmetrische brede bundel
8719514534803	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	Symmetrische brede bundel	8719514533516	BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	Symmetrische brede bundel
8719514534797	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	Symmetrische brede bundel	8719514533509	BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	Symmetrische brede bundel
8719514534780	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB MDU CE	Symmetrische brede bundel	8719514533493	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	Symmetrische brede bundel
8719514534773	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	Symmetrische brede bundel	8719514533646	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	Symmetrische brede bundel
8719514534766	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	Symmetrische brede bundel	8719514533561	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	Symmetrische brede bundel
8719514534759	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	Symmetrische brede bundel	8719514536333	BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE	Asymmetrische brede bundel
			8719514534964	BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	Asymmetrische brede bundel

## Ledinaire Schijnwerper

Order Code	Full Product Name	Optiektype buiten
8719514534957	BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE	Asymmetrische brede bundel
8719514536319	BVP165 LED150/830 PSU 150W AWB CE	Asymmetrische brede bundel
8719514534940	BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	Asymmetrische brede bundel

Order Code	Full Product Name	Optiektype buiten
8719514536302	BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE	Asymmetrische brede bundel
8719514534933	BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	Asymmetrische brede bundel

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514533615	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	50 W
8719514533608	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB CE	70 W
8719514533530	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	50 W
8719514533523	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	70 W
8719514533639	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	20 W
8719514533622	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE	30 W
8719514533554	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	20 W
8719514534803	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	20 W
8719514534797	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	20 W
8719514534780	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB MDU CE	30 W
8719514534773	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	30 W
8719514534766	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	50 W
8719514534759	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	50 W
8719514534742	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB MDU CE	70 W
8719514534735	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE	70 W
8719514534827	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	10 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514534810	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	10 W
8719514533592	BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE	100 W
8719514533585	BVP165 LED165/830 PSU 150W SWB CE	150 W
8719514533578	BVP165 LED220/830 PSU 200W SWB CE	200 W
8719514533516	BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	100 W
8719514533509	BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	150 W
8719514533493	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	200 W
8719514533646	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	10 W
8719514533561	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	10 W
8719514536333	BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE	70 W
8719514534964	BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	70 W
8719514534957	BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE	100 W
8719514536319	BVP165 LED150/830 PSU 150W AWB CE	150 W
8719514534940	BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	150 W
8719514536302	BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE	200 W
8719514534933	BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	200 W

### Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Surge Protection (Common/Differential)
8719514533615	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514533608	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514533530	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514533523	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514533639	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514533622	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Surge Protection (Common/Differential)
8719514533554	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514534803	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514534797	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514534780	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB MDU CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514534773	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514534766	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus

## Ledinaire Schijnwerper

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Surge Protection (Common/Differential)
8719514534759	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514534742	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB MDU CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514534735	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514534827	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514534810	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514533592	BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514533585	BVP165 LED165/830 PSU 150W SWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514533578	BVP165 LED220/830 PSU 200W SWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514533516	BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514533509	BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Surge Protection (Common/Differential)
8719514533493	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514533646	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514533561	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	IK07	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 2 kV, differentiële modus en 2 kV normale modus
8719514536333	BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514534964	BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514534957	BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514536319	BVP165 LED150/830 PSU 150W AWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514534940	BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514536302	BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
8719514534933	BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	IK08	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus

