PHILIPS

Lighting



Más confiable, más profesional: la solución de LED más asequible para las oficinas

Panel LED Essential RC048 G2

El panel Essential LED es la solución de LED más económica que proporciona iluminación confiable y calificada en áreas de trabajo en una larga duración, que crea un entorno de oficina más brillante y más saludable.

Beneficios

- Diseño delgado y elegante: altura del luminario <lt/>4 cm
- PMMA como material "Light Guide": fuerte rendimiento antiamarilleamiento durante toda la vida útil
- Eficacia del sistema de 111 lm/W, ahorros de energía de más del 50 % en comparación con troffers tradicionales
- Brinda luz cómoda con uniformidad excelente
- Larga duración de 50.000 horas
- Garantía de 5 años

Características

- 4.000 lm
- 111 lm/W
- 50.000 h L70B50 a 25 °C
- 100-277 V, 50/60 Hz
- 4.000 K, 6.500 K, (3.000 K a pedido)

Panel LED Essential RC048 G2

Aplicaciones

- Oficina abierta
- Sala de reuniones
- Área de circulación
- Hospital
- Biblioteca

Advertencias y seguridad

- Para uso en interiores únicamente
- El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de materiales peligrosos, como azufre, cloro, ftalato, etc.

Versions

Essential LED Panel RC048 G2

Essential LED Panel RC048 G2

Panel LED Essential RC048 G2

Información general	
Controlador incluido	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	≥80
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	111 lm/W
Flujo luminoso	4.000 lm

Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	100 a 277 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Consumo de energía	36 W

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-10 a +45 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Blanco

Aprobación y aplicación	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Código de protección de ingreso	IP20

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada
911401855081	RC048B LED40S/840 100-277 W30L121 LA	4000 K
911401855181	RC048B LED40S/865 100-277 W30L121 LA	6500 K
911401854281	RC048B LED40S/840 100-277 W59L59 LA	4000 K
911401854381	RC048B LED40S/865 100-277 W59L59 LA	6500 K
911401854481	RC048B LED40S/840 100-277 W60L60 LA	4000 K

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.