



A solução de iluminação mais confiável e completa para o varejo e indústrias de hoje e do futuro

SlimPerform Batten

A iluminação desempenha um papel diferente em cada aplicação. Alguns locais requerem soluções de última geração com qualidade de luz superior e excepcional alcance. Mas para muitos outros, soluções de iluminação que oferecem o equilíbrio certo entre simplicidade e funcionalidade são a escolha certa. Como a SlimPerform. Uma ótima opção para aplicações que requerem uma solução de iluminação prática e adequada para o seu propósito. E além disso, oferece funcionalidades inteligentes para que o seu sistema esteja preparado para o mundo do IoT (Internet das Coisas).

Benefícios

- Alta eficácia e vida útil mais longa para reduzir custos operacionais.
- Performance ótica superior
- Fácil instalação
- Pronta para o futuro

SlimPerform Batten

Características

- Eficácia de até 169lm/W
- Qualidade e confiabilidade com vida útil > 60 khrs
- Quatro opções de ótica - DA (duplo assimétrico), WB (aberto), MB (médio) e HRO (corredor)
- Versão com módulo de emergência integrado com autonomia de 3 horas
- Preparada para sistemas Interact Indoor Navigation e Interact Pro Scalable

Aplicação

- Hipermercados
- Supermercados
- Atacadistas
- Loja de Departamento
- Pet Centers
- Home Centers
- Indústrias
- Galpões Logísticos

Avisos e Segurança

- 5 anos de garantia

Versions



SlimPerform Batten



SlimPerform Batten



SlimPerform Batten



SlimPerform Batten



SlimPerform Batten

SlimPerform Batten

Detalhes do produto



SlimPerform Batten



SlimPerform Batten



SlimPerform Batten

Informações gerais	
Fonte de luz substituível	N
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Driver incluído
919406021901	BN310P LED92/840 SRD H4 WB L1150 WH	Sim
919406021911	BN310P LED92/840 SRD H4 MB L1150 WH	Sim
919406021921	BN310P LED92/840 SRD H4 HRO L1150 WH	Sim
919406021931	BN310P LED92/840 SRD H4 DA L1150 WH	Sim
919406021941	BN310P LED92/865 SRD H4 WB L1150 WH	Sim
919406021951	BN310P LED92/865 SRD H4 MB L1150 WH	Sim
919406021961	BN310P LED92/865 SRD H4 HRO L1150 WH	Sim
919406021971	BN310P LED92/865 SRD H4 DA L1150 WH	Sim
919406021981	BN310P LED160/840 SRD H4 WB L1700 WH	Sim
919406021991	BN310P LED160/840 SRD H4 MB L1700 WH	Sim
919406022001	BN310P LED160/840 SRD H4 HRO L1700 WH	Sim
919406022011	BN310P LED160/865 SRD H4 WB L1700 WH	Sim
919406022021	BN310P LED160/865 SRD H4 MB L1700 WH	Sim
919406022031	BN310P LED160/865 SRD H4 HRO L1700 WH	Sim
919406022041	BN310P LED200/840 SRD H4 WB L1700 WH	Sim
919406022051	BN310P LED200/840 SRD H4 MB L1700 WH	Sim
919406022061	BN310P LED200/840 SRD H4 HRO L1700 WH	Sim
919406022071	BN310P LED200/865 SRD H4 WB L1700 WH	Sim
919406022081	BN310P LED200/865 SRD H4 MB L1700 WH	Sim
919406022091	BN310P LED200/865 SRD H4 HRO L1700 WH	Sim
919506310581	BN310P Xitanium 60W Driver Spare Part	Sim
820619283951	BN310P LED48/840PSD-VLC WB L1150WH PP1,2	Sim
820619284351	BN310P LED92/840 PSU HRO L1150 WH	Sim
820619284711	BN310P LED160/850 PSU WB L1700 WH	Sim
820619284721	BN310P LED160/850 PSU HRO L1700 WH	Sim
820619284731	BN310P LED160/850 PSU MB L1700 WH	Sim
820619284761	BN310P LED92/850 PSU MB L1150 WH	Sim
820619284771	BN310P LED70/850 PSU WB L1150 WH	Sim
820619284781	BN310P LED130/850 PSU HRO L1700 WH	Sim

Order Code	Full Product Name	Driver incluído
820619284791	BN310P LED130/850 PSU MB L1700 WH	Sim
820619284801	BN310P LED130/850 PSU WB L1700 WH	Sim
919406020741	BN310P LED70/840 PSU WB L1150 WH	Sim
919406020751	BN310P LED70/840 PSD- VLC WB L1150 WH	Sim
919406020761	BN310P LED92/840 PSU WB L1150 WH	Sim
919406020771	BN310P LED92/840 PSD- VLC WB L1150 WH	Sim
919406020781	BN310P LED92/840 PSD- VLC WB EL L1150 WH	Sim
919406020791	BN310P LED160/840 PSU WB L1700 WH	Sim
919406020801	BN310P LED160/840 PSD- VLC WB L1700 WH	Sim
919406020811	BN310P LED160/840PSD- VLC WB EL L1700 WH	Sim
919406020821	BN310P LED70/865 PSU MB L1150 WH	Sim
919406020831	BN310P LED70 /865 PSD- VLC MB L1150 WH	Sim
919406020841	BN310P LED92/830 PSU DA L1150 WH	Sim
919406020851	BN310P LED92/830 PSD- VLC DA L1150 WH	Sim
919406020881	BN310P LED160/865 PSU HRO L1700 WH	Sim
919406020891	BN310P LED160/865 PSD- VLC HRO L1700 WH	Sim
919406020901	BN310P LED92/865 PSU DA L1150 WH	Sim
919406020911	BN310P LED92/865 PSD- VLC DA L1150 WH	Sim
919406020921	BN310P LED70/840 PSU MB L1150 WH	Sim
919406020931	BN310P LED160/840 PSU HRO L1700 WH	Sim
919406020951	BN310P LED70/865 PSU WB L1150 WH	Sim
919406020961	BN310P LED70/865 PSD-VLC WB L1150 WH	Sim
919406020971	BN310P LED70/840 PSD-VLC MB L1150 WH	Sim
919406020981	BN310P LED70/840 PSU WB EL L1150 WH	Sim
919406020991	BN310P LED70/840 PSD-VLC WB EL L1150 WH	Sim
919406021001	BN310P LED70/830 PSU MB L1150 WH	Sim
919406021011	BN310P LED70/830 PSD-VLC MB L1150 WH	Sim
919406021021	BN310P LED70/830 PSU WB L1150 WH	Sim
919406021031	BN310P LED70/830 PSD-VLC WB L1150 WH	Sim

SlimPerform Batten

Order Code	Full Product Name	Driver incluído
919406021041	BN310P LED92/865 PSU MB L1150 WH	Sim
919406021051	BN310P LED92/865 PSD-VLC MB L1150 WH	Sim
919406021061	BN310P LED92/865 PSU MB EL L1150 WH	Sim
919406021071	BN310P LED92/865 PSD-VLC MB EL L1150 WH	Sim
919406021081	BN310P LED92/865 PSU WB L1150 WH	Sim
919406021091	BN310P LED92/865 PSD-VLC WB L1150 WH	Sim
919406021101	BN310P LED92/865 PSU WB EL L1150 WH	Sim
919406021111	BN310P LED92/865 PSD WB EL L1150 WH	Sim
919406021121	BN310P LED92/865 PSU DA EL L1150 WH	Sim
919406021131	BN310P LED92/865 PSD-VLC DA EL L1150 WH	Sim
919406021141	BN310P LED92/840 PSU MB L1150 WH	Sim
919406021151	BN310P LED92/840 PSD-VLC MB L1150 WH	Sim
919406021161	BN310P LED92/840 PSU MB EL L1150 WH	Sim
919406021171	BN310P LED92/840 PSD-VLC MB EL L1150 WH	Sim
919406021181	BN310P LED92/840 PSU WB EL L1150 WH	Sim
919406021191	BN310P LED92/840 PSU DA EL L1150 WH	Sim
919406021201	BN310P LED92/840 PSD-VLC DA EL L1150 WH	Sim
919406021211	BN310P LED92/830 PSU MB L1150 WH	Sim
919406021221	BN310P LED92/830 PSD-VLC MB L1150 WH	Sim
919406021231	BN310P LED92/830 PSU MB EL L1150 WH	Sim
919406021241	BN310P LED92/830 PSD-VLC MB EL L1150 WH	Sim
919406021251	BN310P LED92/830 PSU WB L1150 WH	Sim
919406021261	BN310P LED92/830 PSD-VLC WB L1150 WH	Sim
919406021271	BN310P LED92/830 PSU WB EL L1150 WH	Sim
919406021281	BN310P LED92/830 PSD-VLC WB EL L1150 WH	Sim
919406021291	BN310P LED92/830 PSU DA EL L1150 WH	Sim
919406021301	BN310P LED92/830 PSD-VLC DA EL L1150 WH	Sim
919406021341	BN310P LED160/865 PSU MB L1700 WH	Sim
919406021351	BN310P LED160/865 PSD-VLC MB L1700 WH	Sim
919406021361	BN310P LED160/865 PSU MB EL L1700 WH	Sim
919406021371	BN310P LED160/865 PSD-VLC MB EL L1700 WH	Sim
919406021381	BN310P LED160/865 PSU WB L1700 WH	Sim
919406021391	BN310P LED160/865 PSD-VLC WB L1700 WH	Sim
919406021401	BN310P LED160/865 PSU WB EL L1700 WH	Sim
919406021411	BN310P LED160/865 PSD-VLC WB EL L1700 WH	Sim
919406021421	BN310P LED160/865 PSU HRO EL L1700 WH	Sim
919406021431	BN310P LED160/865PSD-VLC HRO EL L1700 WH	Sim
919406021441	BN310P LED160/840 PSU MB L1700 WH	Sim
919406021451	BN310P LED160/840 PSD-VLC MB L1700 WH	Sim
919406021461	BN310P LED160/840 PSU MB EL L1700 WH	Sim
919406021471	BN310P LED160/840 PSD-VLC MB EL L1700 WH	Sim
919406021481	BN310P LED160/840 PSU WB EL L1700 WH	Sim
919406021491	BN310P LED160/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	Sim
919406021501	BN310P LED160/840 PSU HRO EL L1700 WH	Sim
919406021511	BN310P LED160/840PSD-VLC HRO EL L1700 WH	Sim
919406021521	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 WH	Sim
919406021531	BN310P LED92/840 PSD- VLC DA L1150 WH	Sim
919406021621	BN310P LED200/840 PSD- VLC WB L1700 WH	Sim
919406021631	BN310P LED200/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	Sim

Order Code	Full Product Name	Driver incluído
919406021641	BN310P LED200/840 PSD-VLC MB EL L1700 WH	Sim
919406021651	BN310P LED200/840 PSD-VLC MB L1700 WH	Sim
919406021661	BN310P LED200/840 PSU HRO EL L1700 WH	Sim
919406021671	BN310P LED200/840 PSU HRO L1700 WH	Sim
919406021681	BN310P LED200/840 PSU MB EL L1700 WH	Sim
919406021691	BN310P LED200/840 PSU MB L1700 WH	Sim
919406021701	BN310P LED200/840 PSU WB EL L1700 WH	Sim
919406021711	BN310P LED200/840 PSU WB L1700 WH	Sim
919406021721	BN310P LED200/840PSD-VLC WB EL L1700 WH	Sim
919406021731	BN310P LED200/840PSD-VLC HRO EL L1700WH	Sim
919406021741	BN310P LED200/865 PSD-V LC HRO L1700 WH	Sim
919406021751	BN310P LED200/865 PSD-VLC MB EL L1700 WH	Sim
919406021761	BN310P LED200/865 PSD-VLC MB L1700 WH	Sim
919406021771	BN310P LED200/865 PSD-VLC WB EL L1700 WH	Sim
919406021781	BN310P LED200/865 PSD-VLC WB L1700 WH	Sim
919406021791	BN310P LED200/865 PSU HRO EL L1700 WH	Sim
919406021801	BN310P LED200/865 PSU HRO L1700 WH	Sim
919406021811	BN310P LED200/865 PSU MB EL L1700 WH	Sim
919406021821	BN310P LED200/865 PSU MB L1700 WH	Sim
919406021831	BN310P LED200/865 PSU WB EL L1700 WH	Sim
919406021841	BN310P LED200/865 PSU WB L1700 WH	Sim
919406021851	BN310P LED200/865PSD-VLC HRO EL L1700 WH	Sim
919406021861	BN310P LED70/840 WIA WB L1150 WH	Sim
919406021871	BN310P LED70/840 WIA MB L1150 WH	Sim
919406021881	BN310P LED70/865 WIA WB L1150 WH	Sim
919406021891	BN310P LED70/865 WIA MB L1150 WH	Sim
919406022101	BN310P LED230/840 PSD- VLC WB L1700 WH	Sim
919406022111	BN310P LED230/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	Sim
919406022121	BN310P LED230/840 PSD-VLC MB L1700 WH	Sim
919406022131	BN310P LED230/840 PSU HRO L1700 WH	Sim
919406022141	BN310P LED230/840 PSU MB L1700 WH	Sim
919406022151	BN310P LED230/840 PSU WB L1700 WH	Sim
820619283931	BN310P LED92/840 PSU MB L1150 BK	Sim
820619284281	BN310P LED92/865 PSU MB L1150 BK	Sim
820619284431	BN310P LED92/830 PSU MB L1150 BK	Sim
820619284681	BN310P LED70/840 PSU WB L1150 BK	Sim
820619284691	BN310P LED70/840 PSU WB EL L1150 BK	Sim
820619284701	BN310P LED70/830 PSU MB L1150 BK	Sim
919406020861	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 BK	Sim
919406020871	BN310P LED92/840 PSD- VLC DA L1150 BK	Sim
919406020941	BN310P LED92/840 PSU WB L1150 BK	Sim
919406021311	BN310P LED92/840 PSD-VLC WB L1150 BK	Sim
919406021321	BN310P LED92/840 PSU WB EL L1150 BK	Sim
919406021331	BN310P LED92/840 PSD-VLC WB EL L1150 BK	Sim
919506310591	BN310P Xitanium 100W Driver Spare Part	Sim
919506310621	BN310P Bracket Withe Spare Part	N
919506310631	BN310P Bracket Black Spare Part	N
919506310601	BN310P CertaDrive 44W Driver Spare Part	Sim
919506310611	BN310P CertaDrive 65W Driver Spare Part	Sim

Dados técnicos de luz

		Temperatura	Color			Temperatura	Color				
		de cor	rendering			de cor	rendering				
Order Code	Full Product	correlacionada	index	Eficiência luminosa	Fluxo	Order Code	Full Product	correlacionada	index	Eficiência luminosa	Fluxo
	Name	(Nom.)	(CRI)	(nominal) (Nom.)	lumin		Name	(Nom.)	(CRI)	(nominal) (Nom.)	luminoso
919406021901	BN310P	4000 K	>80	163,8 lm/W	9.500 lm		SRD H4 WB				
	LED92/840 SRD						L1700 WH				
	H4 WB L1150 WH					919406022051	BN310P	4000 K	>80	155,04 lm/W	20.000
919406021911	BN310P	4000 K	>80	163,8 lm/W	9.500 lm		LED200/840				lm
	LED92/840 SRD						SRD H4 MB				
	H4 MB L1150 WH						L1700 WH				
919406021921	BN310P	4000 K	>80	163,8 lm/W	9.500 lm	919406022061	BN310P	4000 K	>80	155,04 lm/W	20.000
	LED92/840 SRD						LED200/840				lm
	H4 HRO L1150 WH						SRD H4 HRO				
							L1700 WH				
919406021931	BN310P	4000 K	>80	163,8 lm/W	9.500 lm	919406022071	BN310P	6500 K	>80	155,04 lm/W	20.000
	LED92/840 SRD						LED200/865 SRD				lm
	H4 DA L1150 WH						H4 WB L1700 WH				
919406021941	BN310P	6500 K	>80	163,8 lm/W	9.500 lm	919406022081	BN310P	6500 K	>80	155,04 lm/W	20.000
	LED92/865 SRD						LED200/865 SRD				lm
	H4 WB L1150 WH						H4 MB L1700 WH				
919406021951	BN310P	6500 K	>80	163,8 lm/W	9.500 lm	919406022091	BN310P	6500 K	>80	155,04 lm/W	20.000
	LED92/865 SRD						LED200/865 SRD				lm
	H4 MB L1150 WH						H4 HRO L1700				
919406021961	BN310P	6500 K	>80	163,8 lm/W	9.500 lm		WH				
	LED92/865 SRD					919506310581	BN310P Xitanium	-	-	0 lm/W	0 lm
	H4 HRO L1150 WH						60W Driver Spare Part				
919406021971	BN310P	6500 K	>80	163,8 lm/W	9.500 lm	820619283951	BN310P	4000 K	>80	161,6 lm/W	4.848 lm
	LED92/865 SRD						LED48/840PSD-VLC WB L1150WH				
	H4 DA L1150 WH						PP1,2				
919406021981	BN310P	4000 K	>80	161,77 lm/W	16.500 lm	820619284351	BN310P	4000 K	>80	169,65 lm/W	9.500 lm
	LED160/840 SRD						LED92/840 PSU				
	H4 WB L1700 WH						HRO L1150 WH				
919406021991	BN310P	4000 K	>80	161,77 lm/W	16.500 lm	820619284711	BN310P	5000 K	>80	163,37 lm/W	16.500
	LED160/840 SRD						LED160/850 PSU				lm
	H4 MB L1700 WH						WB L1700 WH				
919406022001	BN310P	4000 K	>80	161,77 lm/W	16.500 lm	820619284721	BN310P	5000 K	>80	163,37 lm/W	16.500
	LED160/840 SRD						LED160/850 PSU				lm
	H4 HRO L1700 WH						HRO L1700 WH				
919406022011	BN310P	6500 K	>80	161,77 lm/W	16.500 lm	820619284731	BN310P	5000 K	>80	163,37 lm/W	16.500
	LED160/865 SRD						LED160/850 PSU				lm
	H4 WB L1700 WH						MB L1700 WH				
919406022021	BN310P	6500 K	>80	161,77 lm/W	16.500 lm	820619284761	BN310P	5000 K	>80	169,65 lm/W	9.500 lm
	LED160/865 SRD						LED92/850 PSU				
	H4 MB L1700 WH						MB L1150 WH				
919406022031	BN310P	6500 K	>80	161,77 lm/W	16.500 lm	820619284771	BN310P	5000 K	>80	165,12 lm/W	7.100 lm
	LED160/865 SRD						LED70/850 PSU				
	H4 HRO L1700 WH						WB L1150 WH				
919406022041	BN310P	4000 K	>80	155,04 lm/W	20.000 lm	820619284781	BN310P	5000 K	>80	162,69 lm/W	14.154 lm
	LED200/840						LED130/850 PSU				
							HRO L1700 WH				

		Temperatura	Color			Temperatura	Color		
		de cor	rendering			de cor	rendering		
Full Product	correlacionada	index	Eficiência luminosa	Fluxo	Full Product	correlacionada	index	Eficiência luminosa	Fluxo
Order Code	Name	(Nom.)	(CRI)	(nominal) (Nom.)	lumin. Order Code	Name	(Nom.)	(CRI)	(nominal) (Nom.)
820619284791	BN310P	5000 K	>80	162,69 lm/W	14.154 lm	919406020881	BN310P	6500 K	>80
	LED130/850 PSU						LED160/865 PSU		163,36633663366337
	MB L1700 WH						HRO L1700 WH		16.500 lm
820619284801	BN310P	5000 K	>80	162,69 lm/W	14.154 lm	919406020891	BN310P	6500 K	>80
	LED130/850 PSU						LED160/865		161,76470588235293
	WB L1700 WH						PSD- VLC HRO		16.500 lm
919406020741	BN310P	4000 K	>80	165,11627906976744	7.100 lm		L1700 WH		
	LED70/840 PSU			lm/W		919406020901	BN310P	6500 K	>80
	WB L1150 WH						LED92/865 PSU		169,64285714285714
919406020751	BN310P	4000 K	>80	161,36363636363637	7.100 lm		DA L1150 WH		9.500 lm
	LED70/840 PSD-			lm/W		919406020911	BN310P	6500 K	>80
	VLC WB L1150						LED92/865 PSD-		163,79310344827587
	WH						VLC DA L1150 WH		9.500 lm
919406020761	BN310P	4000 K	>80	169,64285714285714	9.500 lm	919406020921	BN310P	4000 K	>80
	LED92/840 PSU			lm/W			LED70/840 PSU		165,11627906976744
	WB L1150 WH						MB L1150 WH		7.100 lm
919406020771	BN310P	4000 K	>80	163,79310344827587	9.500 lm	919406020931	BN310P	4000 K	>80
	LED92/840 PSD-			lm/W			LED160/840 PSU		163,36633663366337
	VLC WB L1150						HRO L1700 WH		16.500 lm
	WH					919406020951	BN310P	6500 K	>80
919406020781	BN310P	4000 K	>80	163,79310344827587	9.500 lm		LED70/865 PSU		165,11627906976744
	LED92/840 PSD-			lm/W			WB L1150 WH		lm/W
	VLC WB EL L1150					919406020961	BN310P	6500 K	>80
	WH						LED70/865 PSD-		161,36363636363637
919406020791	BN310P	4000 K	>80	163,36633663366337	16.500		VLC WB L1150		lm/W
	LED160/840 PSU			lm/W	lm		WH		
	WB L1700 WH					919406020971	BN310P	4000 K	>80
919406020801	BN310P	4000 K	>80	161,76470588235293	16.500		LED70/840 PSD-		161,36363636363637
	LED160/840			lm/W	lm		VLC MB L1150		lm/W
	PSD- VLC WB						WH		
	L1700 WH					919406020981	BN310P	4000 K	>80
919406020811	BN310P	4000 K	>80	161,76470588235293	16.500		LED70/840 PSU		161,36363636363637
	LED160/840PSD-			lm/W	lm		WB EL L1150 WH		lm/W
	VLC WB EL L1700					919406020991	BN310P	4000 K	>80
	WH						LED70/840 PSD-		161,36363636363637
919406020821	BN310P	6500 K	>80	165,11627906976744	7.100 lm		VLC WB EL L1150		lm/W
	LED70/865 PSU			lm/W			WH		
	MB L1150 WH					919406021001	BN310P	3000 K	>80
919406020831	BN310P	6500 K	>80	161,36363636363637	7.100 lm		LED70/830 PSU		162,7906976744186
	LED70 /865 PSD-			lm/W			MB L1150 WH		lm/W
	VLC MB L1150					919406021011	BN310P	3000 K	>80
	WH						LED70/830 PSD-		159,0909090909091
919406020841	BN310P	3000 K	>80	164,28571428571428	9.200 lm		VLC MB L1150		lm/W
	LED92/830 PSU			lm/W			WH		
	DA L1150 WH					919406021021	BN310P	3000 K	>80
919406020851	BN310P	3000 K	>80	158,6206896551724	9.200 lm		LED70/830 PSU		162,7906976744186
	LED92/830 PSD-			lm/W			WB L1150 WH		lm/W
	VLC DA L1150 WH					919406021031	BN310P	3000 K	>80
							LED70/830 PSD-		159,0909090909091

		Temperatura de cor	Color rendering					Temperatura de cor	Color rendering		
Order Code	Full Product Name	correlacionada (Nom.)	index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo lumin.	Order Code	Full Product Name	correlacionada (Nom.)	index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
	VLC WB L1150 WH						VLC MB EL L1150 WH				
919406021041	BN310P LED92/865 PSU MB L1150 WH	6500 K	>80	169,64285714285714 lm/W	9.500 lm	919406021181	BN310P LED92/840 PSU WB EL L1150 WH	4000 K	>80	169,64285714285714 lm/W	9.500 lm
919406021051	BN310P LED92/865 PSD- VLC MB L1150 WH	6500 K	>80	163,79310344827587 lm/W	9.500 lm	919406021191	BN310P LED92/840 PSU DA EL L1150 WH	4000 K	>80	169,64285714285714 lm/W	9.500 lm
919406021061	BN310P LED92/865 PSU MB EL L1150 WH	6500 K	>80	169,64285714285714 lm/W	9.500 lm	919406021201	BN310P LED92/840 PSD- VLC DA EL L1150 WH	4000 K	>80	163,79310344827587 lm/W	9.500 lm
919406021071	BN310P LED92/865 PSD- VLC MB EL L1150 WH	6500 K	>80	163,79310344827587 lm/W	9.500 lm	919406021211	BN310P LED92/830 PSU MB L1150 WH	3000 K	>80	164,28571428571428 lm/W	9.200 lm
919406021081	BN310P LED92/865 PSU WB L1150 WH	6500 K	>80	169,64285714285714 lm/W	9.500 lm	919406021221	BN310P LED92/830 PSD- VLC MB L1150 WH	3000 K	>80	158,6206896551724 lm/W	9.200 lm
919406021091	BN310P LED92/865 PSD- VLC WB L1150 WH	6500 K	>80	163,79310344827587 lm/W	9.500 lm	919406021231	BN310P LED92/830 PSU MB EL L1150 WH	3000 K	>80	164,28571428571428 lm/W	9.200 lm
919406021101	BN310P LED92/865 PSU WB EL L1150 WH	6500 K	>80	169,64285714285714 lm/W	9.500 lm	919406021241	BN310P LED92/830 PSD- VLC MB EL L1150 WH	3000 K	>80	158,6206896551724 lm/W	9.200 lm
919406021111	BN310P LED92/865 PSD WB EL L1150 WH	6500 K	>80	163,79310344827587 lm/W	9.500 lm	919406021251	BN310P LED92/830 PSU WB L1150 WH	3000 K	>80	164,28571428571428 lm/W	9.200 lm
919406021121	BN310P LED92/865 PSU DA EL L1150 WH	6500 K	>80	169,64285714285714 lm/W	9.500 lm	919406021261	BN310P LED92/830 PSD- VLC WB L1150 WH	3000 K	>80	158,6206896551724 lm/W	9.200 lm
919406021131	BN310P LED92/865 PSD- VLC DA EL L1150 WH	6500 K	>80	163,79310344827587 lm/W	9.500 lm	919406021271	BN310P LED92/830 PSU WB EL L1150 WH	3000 K	>80	164,28571428571428 lm/W	9.200 lm
919406021141	BN310P LED92/840 PSU MB L1150 WH	4000 K	>80	169,64285714285714 lm/W	9.500 lm	919406021281	BN310P LED92/830 PSD- VLC WB EL L1150 WH	3000 K	>80	158,6206896551724 lm/W	9.200 lm
919406021151	BN310P LED92/840 PSD- VLC MB L1150 WH	4000 K	>80	163,79310344827587 lm/W	9.500 lm	919406021291	BN310P LED92/830 PSU DA EL L1150 WH	3000 K	>80	164,28571428571428 lm/W	9.200 lm
919406021161	BN310P LED92/840 PSU MB EL L1150 WH	4000 K	>80	169,64285714285714 lm/W	9.500 lm	919406021301	BN310P LED92/830 PSD- VLC DA EL L1150 WH	3000 K	>80	158,6206896551724 lm/W	9.200 lm
919406021171	BN310P LED92/840 PSD-	4000 K	>80	163,79310344827587 lm/W	9.500 lm		WH				

		Temperatura	Color			Temperatura	Color				
		de cor	rendering			de cor	rendering				
Full Product		correlacionada	index	Eficiência luminosa	Fluxo	Full Product	correlacionada	index	Eficiência luminosa	Fluxo	
Order Code	Name	(Nom.)	(CRI)	(nominal) (Nom.)	lumin	Order Code	Name	(Nom.)	(CRI)	(nominal) (Nom.)	luminoso
919406021341	BN310P	6500 K	>80	163,36633663366337	16.500	PSD-VLC MB EL					
	LED160/865 PSU			lm/W	lm	L1700 WH					
	MB L1700 WH					919406021481	BN310P	4000 K	>80	163,36633663366337	16.500
919406021351	BN310P	6500 K	>80	161,76470588235293	16.500	LED160/840 PSU					
	LED160/865			lm/W	lm	WB EL L1700 WH					
	PSD-VLC MB					919406021491	BN310P	4000 K	>80	161,76470588235293	16.500
	L1700 WH						LED160/840			lm/W	lm
919406021361	BN310P	6500 K	>80	163,36633663366337	16.500	PSD-VLC HRO					
	LED160/865 PSU			lm/W	lm	L1700 WH					
	MB EL L1700 WH					919406021501	BN310P	4000 K	>80	163,36633663366337	16.500
919406021371	BN310P	6500 K	>80	161,76470588235293	16.500	LED160/840 PSU					
	LED160/865			lm/W	lm	HRO EL L1700					
	PSD-VLC MB EL					WH					
	L1700 WH					919406021511	BN310P	4000 K	>80	161,76470588235293	16.500
919406021381	BN310P	6500 K	>80	163,36633663366337	16.500	LED160/840PSD-					
	LED160/865 PSU			lm/W	lm	VLC HRO EL					
	WB L1700 WH					L1700 WH					
919406021391	BN310P	6500 K	>80	161,76470588235293	16.500	919406021521	BN310P	4000 K	>80	169,64285714285714	9.500
	LED160/865			lm/W	lm	LED92/840 PSU					
	PSD-VLC WB					DA L1150 WH					
	L1700 WH					919406021531	BN310P	4000 K	>80	163,79310344827587	9.500
919406021401	BN310P	6500 K	>80	163,36633663366337	16.500	LED92/840 PSD-					
	LED160/865 PSU			lm/W	lm	VLC DA L1150 WH					
	WB EL L1700 WH					919406021621	BN310P	4000 K	>80	155,04 lm/W	20.000
919406021411	BN310P	6500 K	>80	161,76470588235293	16.500	LED200/840					
	LED160/865			lm/W	lm	PSD- VLC WB					
	PSD-VLC WB EL					L1700 WH					
	L1700 WH					919406021631	BN310P	4000 K	>80	155,04 lm/W	20.000
919406021421	BN310P	6500 K	>80	163,36633663366337	16.500	LED200/840					
	LED160/865 PSU			lm/W	lm	PSD-VLC HRO					
	HRO EL L1700					L1700 WH					
	WH					919406021641	BN310P	4000 K	>80	155,04 lm/W	20.000
919406021431	BN310P	6500 K	>80	161,76470588235293	16.500	LED200/840					
	LED160/865PSD-			lm/W	lm	PSD-VLC MB EL					
	VLC HRO EL					L1700 WH					
919406021441	BN310P	4000 K	>80	163,36633663366337	16.500	BN310P					
	LED160/840 PSU			lm/W	lm	LED200/840					
	MB L1700 WH					PSD-VLC MB					
919406021451	BN310P	4000 K	>80	161,76470588235293	16.500	919406021661	BN310P	4000 K	>80	155,04 lm/W	20.000
	LED160/840			lm/W	lm	LED200/840 PSU					
	PSD-VLC MB					HRO EL L1700					
	L1700 WH					WH					
919406021461	BN310P	4000 K	>80	163,36633663366337	16.500	919406021671	BN310P	4000 K	>80	155,04 lm/W	20.000
	LED160/840 PSU			lm/W	lm	LED200/840 PSU					
	MB EL L1700 WH					HRO L1700 WH					
919406021471	BN310P	4000 K	>80	161,76470588235293	16.500	919406021681	BN310P	4000 K	>80	155,04 lm/W	20.000
	LED160/840			lm/W	lm	LED200/840 PSU					
						MB EL L1700 WH					

SlimPerform Batten

		Temperatura de cor	Color rendering				Temperatura de cor	Color rendering			
	Full Product	correlacionada	index	Eficiência luminosa	Fluxo	Full Product	correlacionada	index	Eficiência luminosa	Fluxo	
Order Code	Name	(Nom.)	(CRI)	(nominal) (Nom.)	lumin	Order Code	Name	(Nom.)	(CRI)	(nominal) (Nom.)	luminoso
919406021691	BN310P LED200/840 PSU MB L1700 WH	4000 K	>80	155,04 lm/W	20.000 lm	919406021821	BN310P LED200/865 PSU MB L1700 WH	6500 K	>80	155,04 lm/W	20.000 lm
919406021701	BN310P LED200/840 PSU WB EL L1700 WH	4000 K	>80	155,04 lm/W	20.000 lm	919406021831	BN310P LED200/865 PSU WB EL L1700 WH	6500 K	>80	155,04 lm/W	20.000 lm
919406021711	BN310P LED200/840 PSU WB L1700 WH	4000 K	>80	155,04 lm/W	20.000 lm	919406021841	BN310P LED200/865 PSU WB L1700 WH	6500 K	>80	155,04 lm/W	20.000 lm
919406021721	BN310P LED200/840PSD -VLC WB EL L1700 WH	4000 K	>80	155,04 lm/W	20.000 lm	919406021851	BN310P LED200/865PSD -VLC HRO EL L1700 WH	6500 K	>80	155,04 lm/W	20.000 lm
919406021731	BN310P LED200/840PSD -VLC HRO EL L1700WH	4000 K	>80	155,04 lm/W	20.000 lm	919406021861	BN310P LED70/840 WIA WB L1150 WH	4000 K	>80	161,37 lm/W	7.100 lm
					919406021871	BN310P LED70/840 WIA MB L1150 WH	4000 K	>80	161,37 lm/W	7.100 lm	
919406021741	BN310P LED200/865 PSD-V LC HRO L1700 WH	6500 K	>80	155,04 lm/W	20.000 lm	919406021881	BN310P LED70/865 WIA WB L1150 WH	6500 K	>80	161,37 lm/W	7.100 lm
					919406021891	BN310P LED70/865 WIA MB L1150 WH	6500 K	>80	161,37 lm/W	7.100 lm	
919406021751	BN310P LED200/865 PSD-VLC MB EL L1700 WH	6500 K	>80	155,04 lm/W	20.000 lm	919406022101	BN310P LED230/840 PSD- VLC WB L1700 WH	4000 K	>80	150,33 lm/W	23.000 lm
919406021761	BN310P LED200/865 PSD-VLC MB L1700 WH	6500 K	>80	155,04 lm/W	20.000 lm	919406022111	BN310P LED230/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	4000 K	>80	150,33 lm/W	23.000 lm
919406021771	BN310P LED200/865 PSD-VLC WB EL L1700 WH	6500 K	>80	155,04 lm/W	20.000 lm	919406022121	BN310P LED230/840 PSD-VLC MB L1700 WH	4000 K	>80	150,33 lm/W	23.000 lm
919406021781	BN310P LED200/865 PSD-VLC WB L1700 WH	6500 K	>80	155,04 lm/W	20.000 lm	919406022131	BN310P LED230/840 PSU HRO L1700 WH	4000 K	>80	150,33 lm/W	23.000 lm
919406021791	BN310P LED200/865 PSU HRO EL L1700 WH	6500 K	>80	155,04 lm/W	20.000 lm	919406022141	BN310P LED230/840 PSU MB L1700 WH	4000 K	>80	150,33 lm/W	23.000 lm
						919406022151	BN310P LED230/840 PSU WB L1700 WH	4000 K	>80	150,33 lm/W	23.000 lm
919406021801	BN310P LED200/865 PSU HRO L1700 WH	6500 K	>80	155,04 lm/W	20.000 lm	820619283931	BN310P LED92/840 PSU MB L1150 BK	4000 K	>80	169,65 lm/W	9.500 lm

		Temperatura	Color			Temperatura	Color				
		de cor	rendering			de cor	rendering				
	Full Product	correlacionada	index	Eficiência luminosa	Fluxo		Full Product	correlacionada	index	Eficiência luminosa	Fluxo
Order Code	Name	(Nom.)	(CRI)	(nominal) (Nom.)	lumin	Order Code	Name	(Nom.)	(CRI)	(nominal) (Nom.)	luminoso
820619284281	BN310P LED92/865 PSU MB L1150 BK	6500 K	>80	169,65 lm/W	9.500 lm	919406021311	BN310P LED92/840 PSD- VLC WB L1150 BK	4000 K	>80	163,79310344827587 lm/W	9.500 lm
820619284431	BN310P LED92/830 PSU MB L1150 BK	3000 K	>80	164,29 lm/W	9.200 lm	919406021321	BN310P LED92/840 PSU WB EL L1150 BK	4000 K	>80	169,64285714285714 lm/W	9.500 lm
820619284681	BN310P LED70/840 PSU WB L1150 BK	4000 K	>80	165,12 lm/W	7.100 lm	919406021331	BN310P LED92/840 PSD- VLC WB EL L1150 BK	4000 K	>80	163,79310344827587 lm/W	9.500 lm
820619284691	BN310P LED70/840 PSU WB EL L1150 BK	4000 K	>80	165,12 lm/W	7.100 lm	919506310591	BN310P Xitanium 100W Driver Spare Part	-	-	0 lm/W	0 lm
820619284701	BN310P LED70/830 PSU MB L1150 BK	3000 K	>80	162,8 lm/W	7.000 lm	919506310621	BN310P Bracket Withe Spare Part	-	-	0 lm/W	0 lm
919406020861	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 BK	4000 K	>80	169,64285714285714 lm/W	9.500 lm	919506310631	BN310P Bracket Black Spare Part	-	-	0 lm/W	0 lm
						919506310601	BN310P	-	-	0 lm/W	0 lm
919406020871	BN310P LED92/840 PSD- VLC DA L1150 BK	4000 K	>80	163,79310344827587 lm/W	9.500 lm		CertaDrive 44W Driver Spare Part				
						919506310611	BN310P	-	-	0 lm/W	0 lm
919406020941	BN310P LED92/840 PSU WB L1150 BK	4000 K	>80	169,64285714285714 lm/W	9.500 lm		CertaDrive 65W Driver Spare Part				

Dados elétricos e de operação

		Tensão de			Consumo
Order Code	Full Product Name	entrada	Line Frequency	de energia	
919406021901	BN310P LED92/840 SRD H4 WB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W	
919406021911	BN310P LED92/840 SRD H4 MB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W	
919406021921	BN310P LED92/840 SRD H4 HRO L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W	
919406021931	BN310P LED92/840 SRD H4 DA L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W	
919406021941	BN310P LED92/865 SRD H4 WB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W	
919406021951	BN310P LED92/865 SRD H4 MB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W	
919406021961	BN310P LED92/865 SRD H4 HRO L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W	
919406021971	BN310P LED92/865 SRD H4 DA L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W	
919406021981	BN310P LED160/840 SRD H4 WB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	102 W	
919406021991	BN310P LED160/840 SRD H4 MB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	102 W	
919406022001	BN310P LED160/840 SRD H4 HRO L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	102 W	
919406022011	BN310P LED160/865 SRD H4 WB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	102 W	
919406022021	BN310P LED160/865 SRD H4 MB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	102 W	
919406022031	BN310P LED160/865 SRD H4 HRO L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	102 W	
919406022041	BN310P LED200/840 SRD H4 WB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W	
919406022051	BN310P LED200/840 SRD H4 MB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W	
919406022061	BN310P LED200/840 SRD H4 HRO L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W	
919406022071	BN310P LED200/865 SRD H4 WB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W	
919406022081	BN310P LED200/865 SRD H4 MB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W	
919406022091	BN310P LED200/865 SRD H4 HRO L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W	

SlimPerform Batten

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Line Frequency	Consumo de energia
919506310581	BN310P Xitanium 60W Driver Spare Part	220 a 240 V	- Hz	60 W
820619283951	BN310P LED48/840PSD- VLC WB L1150WH PP1,2	220 a 240 V	50 or 60 Hz	30 W
820619284351	BN310P LED92/840 PSU HRO L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
820619284711	BN310P LED160/850 PSU WB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	101 W
820619284721	BN310P LED160/850 PSU HRO L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	101 W
820619284731	BN310P LED160/850 PSU MB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	101 W
820619284761	BN310P LED92/850 PSU MB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
820619284771	BN310P LED70/850 PSU WB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	43 W
820619284781	BN310P LED130/850 PSU HRO L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	87 W
820619284791	BN310P LED130/850 PSU MB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	87 W
820619284801	BN310P LED130/850 PSU WB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	87 W
919406020741	BN310P LED70/840 PSU WB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	43 W
919406020751	BN310P LED70/840 PSD- VLC WB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	44 W
919406020761	BN310P LED92/840 PSU WB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
919406020771	BN310P LED92/840 PSD- VLC WB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W
919406020781	BN310P LED92/840 PSD- VLC WB EL L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W
919406020791	BN310P LED160/840 PSU WB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	101 W
919406020801	BN310P LED160/840 PSD- VLC WB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	102 W
919406020811	BN310P LED160/840PSD- VLC WB EL L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	102 W
919406020821	BN310P LED70/865 PSU MB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	43 W
919406020831	BN310P LED70 / 865 PSD- VLC MB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	44 W
919406020841	BN310P LED92/830 PSU DA L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
919406020851	BN310P LED92/830 PSD- VLC DA L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W
919406020881	BN310P LED160/865 PSU HRO L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	101 W
919406020891	BN310P LED160/865 PSD- VLC HRO L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	102 W

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Line Frequency	Consumo de energia
919406020901	BN310P LED92/865 PSU DA L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
919406020911	BN310P LED92/865 PSD- VLC DA L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W
919406020921	BN310P LED70/840 PSU MB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	43 W
919406020931	BN310P LED160/840 PSU HRO L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	101 W
919406020951	BN310P LED70/865 PSU WB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	43 W
919406020961	BN310P LED70/865 PSD- VLC WB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	44 W
919406020971	BN310P LED70/840 PSD- VLC MB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	44 W
919406020981	BN310P LED70/840 PSU WB EL L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	44 W
919406020991	BN310P LED70/840 PSD- VLC WB EL L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	44 W
919406021001	BN310P LED70/830 PSU MB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	43 W
919406021011	BN310P LED70/830 PSD- VLC MB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	44 W
919406021021	BN310P LED70/830 PSU WB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	43 W
919406021031	BN310P LED70/830 PSD- VLC WB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	44 W
919406021041	BN310P LED92/865 PSU MB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
919406021051	BN310P LED92/865 PSD- VLC MB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W
919406021061	BN310P LED92/865 PSU MB EL L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
919406021071	BN310P LED92/865 PSD- VLC MB EL L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W
919406021081	BN310P LED92/865 PSU WB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
919406021091	BN310P LED92/865 PSD- VLC WB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W
919406021101	BN310P LED92/865 PSU WB EL L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
919406021111	BN310P LED92/865 PSD WB EL L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W
919406021121	BN310P LED92/865 PSU DA EL L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
919406021131	BN310P LED92/865 PSD- VLC DA EL L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W
919406021141	BN310P LED92/840 PSU MB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
919406021151	BN310P LED92/840 PSD- VLC MB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W

SlimPerform Batten

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Line Frequency	Consumo de energia
919406021161	BN310P LED92/840 PSU MB EL L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
919406021171	BN310P LED92/840 PSD-VLC MB EL L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W
919406021181	BN310P LED92/840 PSU WB EL L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
919406021191	BN310P LED92/840 PSU DA EL L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
919406021201	BN310P LED92/840 PSD-VLC DA EL L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W
919406021211	BN310P LED92/830 PSU MB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
919406021221	BN310P LED92/830 PSD-VLC MB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W
919406021231	BN310P LED92/830 PSU MB EL L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
919406021241	BN310P LED92/830 PSD-VLC MB EL L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W
919406021251	BN310P LED92/830 PSU WB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
919406021261	BN310P LED92/830 PSD-VLC WB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W
919406021271	BN310P LED92/830 PSU WB EL L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
919406021281	BN310P LED92/830 PSD-VLC WB EL L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W
919406021291	BN310P LED92/830 PSU DA EL L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
919406021301	BN310P LED92/830 PSD-VLC DA EL L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W
919406021341	BN310P LED160/865 PSU MB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	101 W
919406021351	BN310P LED160/865 PSD-VLC MB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	102 W
919406021361	BN310P LED160/865 PSU MB EL L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	101 W
919406021371	BN310P LED160/865 PSD-VLC MB EL L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	102 W
919406021381	BN310P LED160/865 PSU WB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	101 W
919406021391	BN310P LED160/865 PSD-VLC WB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	102 W
919406021401	BN310P LED160/865 PSU WB EL L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	101 W
919406021411	BN310P LED160/865 PSD-VLC WB EL L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	102 W
919406021421	BN310P LED160/865 PSU HRO EL L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	101 W

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Line Frequency	Consumo de energia
919406021431	BN310P LED160/865PSD-VLC HRO EL L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	102 W
919406021441	BN310P LED160/840 PSU MB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	101 W
919406021451	BN310P LED160/840 PSD-VLC MB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	102 W
919406021461	BN310P LED160/840 PSU MB EL L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	101 W
919406021471	BN310P LED160/840 PSD-VLC MB EL L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	102 W
919406021481	BN310P LED160/840 PSU WB EL L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	101 W
919406021491	BN310P LED160/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	102 W
919406021501	BN310P LED160/840 PSU HRO EL L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	101 W
919406021511	BN310P LED160/840PSD-VLC HRO EL L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	102 W
919406021521	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
919406021531	BN310P LED92/840 PSD-VLC DA L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W
919406021621	BN310P LED200/840 PSD-VLC WB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W
919406021631	BN310P LED200/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W
919406021641	BN310P LED200/840 PSD-VLC MB EL L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W
919406021651	BN310P LED200/840 PSD-VLC MB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W
919406021661	BN310P LED200/840 PSU HRO EL L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W
919406021671	BN310P LED200/840 PSU HRO L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W
919406021681	BN310P LED200/840 PSU MB EL L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W
919406021691	BN310P LED200/840 PSU MB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W
919406021701	BN310P LED200/840 PSU WB EL L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W
919406021711	BN310P LED200/840 PSU WB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W
919406021721	BN310P LED200/840PSD-VLC WB EL L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W
919406021731	BN310P LED200/840PSD-VLC HRO EL L1700WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W

SlimPerform Batten

Order Code	Full Product Name	Tensão de		Consumo
		entrada	Line Frequency	de energia
919406021741	BN310P LED200/865 PSD-V LC HRO L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W
919406021751	BN310P LED200/865 PSD-VLC MB EL L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W
919406021761	BN310P LED200/865 PSD-VLC MB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W
919406021771	BN310P LED200/865 PSD-VLC WB EL L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W
919406021781	BN310P LED200/865 PSD-VLC WB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W
919406021791	BN310P LED200/865 PSU HRO EL L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W
919406021801	BN310P LED200/865 PSU HRO L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W
919406021811	BN310P LED200/865 PSU MB EL L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W
919406021821	BN310P LED200/865 PSU MB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W
919406021831	BN310P LED200/865 PSU WB EL L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W
919406021841	BN310P LED200/865 PSU WB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W
919406021851	BN310P LED200/865PSD-VLC HRO EL L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	129 W
919406021861	BN310P LED70/840 WIA WB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	44 W
919406021871	BN310P LED70/840 WIA MB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	44 W
919406021881	BN310P LED70/865 WIA WB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	44 W
919406021891	BN310P LED70/865 WIA MB L1150 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	44 W
919406022101	BN310P LED230/840 PSD- VLC WB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	153 W
919406022111	BN310P LED230/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	153 W
919406022121	BN310P LED230/840 PSD-VLC MB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	153 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura	
		ambiente	
919406021901	BN310P LED92/840 SRD H4 WB L1150 WH	-20 a 45 °C	
919406021911	BN310P LED92/840 SRD H4 MB L1150 WH	-20 a 45 °C	
919406021921	BN310P LED92/840 SRD H4 HRO L1150 WH	-20 a 45 °C	
919406021931	BN310P LED92/840 SRD H4 DA L1150 WH	-20 a 45 °C	

Order Code	Full Product Name	Tensão de		Consumo
		entrada	Line Frequency	de energia
919406022131	BN310P LED230/840 PSU HRO L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	153 W
919406022141	BN310P LED230/840 PSU MB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	153 W
919406022151	BN310P LED230/840 PSU WB L1700 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	153 W
820619283931	BN310P LED92/840 PSU MB L1150 BK	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
820619284281	BN310P LED92/865 PSU MB L1150 BK	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
820619284431	BN310P LED92/830 PSU MB L1150 BK	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
820619284681	BN310P LED70/840 PSU WB L1150 BK	220 a 240 V	50 or 60 Hz	43 W
820619284691	BN310P LED70/840 PSU WB EL L1150 BK	220 a 240 V	50 or 60 Hz	43 W
820619284701	BN310P LED70/830 PSU MB L1150 BK	220 a 240 V	50 or 60 Hz	43 W
919406020861	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 BK	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
919406020871	BN310P LED92/840 PSD- VLC DA L1150 BK	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W
919406020941	BN310P LED92/840 PSU WB L1150 BK	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
919406021311	BN310P LED92/840 PSD- VLC WB L1150 BK	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W
919406021321	BN310P LED92/840 PSU WB EL L1150 BK	220 a 240 V	50 or 60 Hz	56 W
919406021331	BN310P LED92/840 PSD- VLC WB EL L1150 BK	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W
919506310591	BN310P Xitanium 100W Driver Spare Part	220 a 240 V	- Hz	100 W
919506310621	BN310P Bracket Withe Spare Part	- V	- Hz	0 W
919506310631	BN310P Bracket Black Spare Part	- V	- Hz	0 W
919506310601	BN310P CertaDrive 44W Driver Spare Part	220 a 240 V	- Hz	44 W
919506310611	BN310P CertaDrive 65W Driver Spare Part	220 a 240 V	- Hz	65 W

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura	
		ambiente	
919406021941	BN310P LED92/865 SRD H4 WB L1150 WH	-20 a 45 °C	
919406021951	BN310P LED92/865 SRD H4 MB L1150 WH	-20 a 45 °C	
919406021961	BN310P LED92/865 SRD H4 HRO L1150 WH	-20 a 45 °C	
919406021971	BN310P LED92/865 SRD H4 DA L1150 WH	-20 a 45 °C	

SlimPerform Batten

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
919406021981	BN310P LED160/840 SRD H4 WB L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021991	BN310P LED160/840 SRD H4 MB L1700 WH	-20 a 45 °C
919406022001	BN310P LED160/840 SRD H4 HRO L1700 WH	-20 a 45 °C
919406022011	BN310P LED160/865 SRD H4 WB L1700 WH	-20 a 45 °C
919406022021	BN310P LED160/865 SRD H4 MB L1700 WH	-20 a 45 °C
919406022031	BN310P LED160/865 SRD H4 HRO L1700 WH	-20 a 45 °C
919406022041	BN310P LED200/840 SRD H4 WB L1700 WH	-20 a 45 °C
919406022051	BN310P LED200/840 SRD H4 MB L1700 WH	-20 a 45 °C
919406022061	BN310P LED200/840 SRD H4 HRO L1700 WH	-20 a 45 °C
919406022071	BN310P LED200/865 SRD H4 WB L1700 WH	-20 a 45 °C
919406022081	BN310P LED200/865 SRD H4 MB L1700 WH	-20 a 45 °C
919406022091	BN310P LED200/865 SRD H4 HRO L1700 WH	-20 a 45 °C
919506310581	BN310P Xitanium 60W Driver Spare Part	-20 a 45 °C
820619283951	BN310P LED48/840PSD-VLC WB L1150WH PP1,2	-20 a 45 °C
820619284351	BN310P LED92/840 PSU HRO L1150 WH	-20 a 45 °C
820619284711	BN310P LED160/850 PSU WB L1700 WH	-20 a 45 °C
820619284721	BN310P LED160/850 PSU HRO L1700 WH	-20 a 45 °C
820619284731	BN310P LED160/850 PSU MB L1700 WH	-20 a 45 °C
820619284761	BN310P LED92/850 PSU MB L1150 WH	-20 a 45 °C
820619284771	BN310P LED70/850 PSU WB L1150 WH	-20 a 45 °C
820619284781	BN310P LED130/850 PSU HRO L1700 WH	-20 a 45 °C
820619284791	BN310P LED130/850 PSU MB L1700 WH	-20 a 45 °C
820619284801	BN310P LED130/850 PSU WB L1700 WH	-20 a 45 °C
919406020741	BN310P LED70/840 PSU WB L1150 WH	-20 a 35 °C
919406020751	BN310P LED70/840 PSD- VLC WB L1150 WH	-20 a 35 °C
919406020761	BN310P LED92/840 PSU WB L1150 WH	-20 a 35 °C
919406020771	BN310P LED92/840 PSD- VLC WB L1150 WH	-20 a 35 °C
919406020781	BN310P LED92/840 PSD- VLC WB EL L1150 WH	-20 a 35 °C
919406020791	BN310P LED160/840 PSU WB L1700 WH	-20 a 35 °C
919406020801	BN310P LED160/840 PSD- VLC WB L1700 WH	-20 a 35 °C
919406020811	BN310P LED160/840PSD- VLC WB EL L1700 WH	-20 a 35 °C
919406020821	BN310P LED70/865 PSU MB L1150 WH	-20 a 35 °C

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
919406020831	BN310P LED70 /865 PSD- VLC MB L1150 WH	-20 a 35 °C
919406020841	BN310P LED92/830 PSU DA L1150 WH	-20 a 35 °C
919406020851	BN310P LED92/830 PSD- VLC DA L1150 WH	-20 a 35 °C
919406020881	BN310P LED160/865 PSU HRO L1700 WH	-20 a 35 °C
919406020891	BN310P LED160/865 PSD- VLC HRO L1700 WH	-20 a 35 °C
919406020901	BN310P LED92/865 PSU DA L1150 WH	-20 a 35 °C
919406020911	BN310P LED92/865 PSD- VLC DA L1150 WH	-20 a 35 °C
919406020921	BN310P LED70/840 PSU MB L1150 WH	-20 a 35 °C
919406020931	BN310P LED160/840 PSU HRO L1700 WH	-20 a 35 °C
919406020951	BN310P LED70/865 PSU WB L1150 WH	-20 a 35 °C
919406020961	BN310P LED70/865 PSD-VLC WB L1150 WH	-20 a 35 °C
919406020971	BN310P LED70/840 PSD-VLC MB L1150 WH	-20 a 35 °C
919406020981	BN310P LED70/840 PSU WB EL L1150 WH	-20 a 35 °C
919406020991	BN310P LED70/840 PSD-VLC WB EL L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021001	BN310P LED70/830 PSU MB L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021011	BN310P LED70/830 PSD-VLC MB L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021021	BN310P LED70/830 PSU WB L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021031	BN310P LED70/830 PSD-VLC WB L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021041	BN310P LED92/865 PSU MB L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021051	BN310P LED92/865 PSD-VLC MB L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021061	BN310P LED92/865 PSU MB EL L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021071	BN310P LED92/865 PSD-VLC MB EL L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021081	BN310P LED92/865 PSU WB L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021091	BN310P LED92/865 PSD-VLC WB L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021101	BN310P LED92/865 PSU WB EL L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021111	BN310P LED92/865 PSD WB EL L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021121	BN310P LED92/865 PSU DA EL L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021131	BN310P LED92/865 PSD-VLC DA EL L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021141	BN310P LED92/840 PSU MB L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021151	BN310P LED92/840 PSD-VLC MB L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021161	BN310P LED92/840 PSU MB EL L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021171	BN310P LED92/840 PSD-VLC MB EL L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021181	BN310P LED92/840 PSU WB EL L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021191	BN310P LED92/840 PSU DA EL L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021201	BN310P LED92/840 PSD-VLC DA EL L1150 WH	-20 a 35 °C

SlimPerform Batten

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
919406021211	BN310P LED92/830 PSU MB L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021221	BN310P LED92/830 PSD-VLC MB L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021231	BN310P LED92/830 PSU MB EL L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021241	BN310P LED92/830 PSD-VLC MB EL L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021251	BN310P LED92/830 PSU WB L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021261	BN310P LED92/830 PSD-VLC WB L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021271	BN310P LED92/830 PSU WB EL L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021281	BN310P LED92/830 PSD-VLC WB EL L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021291	BN310P LED92/830 PSU DA EL L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021301	BN310P LED92/830 PSD-VLC DA EL L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021341	BN310P LED160/865 PSU MB L1700 WH	-20 a 35 °C
919406021351	BN310P LED160/865 PSD-VLC MB L1700 WH	-20 a 35 °C
919406021361	BN310P LED160/865 PSU MB EL L1700 WH	-20 a 35 °C
919406021371	BN310P LED160/865 PSD-VLC MB EL L1700 WH	-20 a 35 °C
919406021381	BN310P LED160/865 PSU WB L1700 WH	-20 a 35 °C
919406021391	BN310P LED160/865 PSD-VLC WB L1700 WH	-20 a 35 °C
919406021401	BN310P LED160/865 PSU WB EL L1700 WH	-20 a 35 °C
919406021411	BN310P LED160/865 PSD-VLC WB EL L1700 WH	-20 a 35 °C
919406021421	BN310P LED160/865 PSU HRO EL L1700 WH	-20 a 35 °C
919406021431	BN310P LED160/865PSD-VLC HRO EL L1700 WH	-20 a 35 °C
919406021441	BN310P LED160/840 PSU MB L1700 WH	-20 a 35 °C
919406021451	BN310P LED160/840 PSD-VLC MB L1700 WH	-20 a 35 °C
919406021461	BN310P LED160/840 PSU MB EL L1700 WH	-20 a 35 °C
919406021471	BN310P LED160/840 PSD-VLC MB EL L1700 WH	-20 a 35 °C
919406021481	BN310P LED160/840 PSU WB EL L1700 WH	-20 a 35 °C
919406021491	BN310P LED160/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	-20 a 35 °C
919406021501	BN310P LED160/840 PSU HRO EL L1700 WH	-20 a 35 °C
919406021511	BN310P LED160/840PSD-VLC HRO EL L1700 WH	-20 a 35 °C
919406021521	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 WH	-20 a 35 °C
919406021531	BN310P LED92/840 PSD- VLC DA L1150 WH	-20 a 35 °C

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
919406021621	BN310P LED200/840 PSD- VLC WB L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021631	BN310P LED200/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021641	BN310P LED200/840 PSD-VLC MB EL L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021651	BN310P LED200/840 PSD-VLC MB L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021661	BN310P LED200/840 PSU HRO EL L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021671	BN310P LED200/840 PSU HRO L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021681	BN310P LED200/840 PSU MB EL L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021691	BN310P LED200/840 PSU MB L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021701	BN310P LED200/840 PSU WB EL L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021711	BN310P LED200/840 PSU WB L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021721	BN310P LED200/840PSD-VLC WB EL L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021731	BN310P LED200/840PSD-VLC HRO EL L1700WH	-20 a 45 °C
919406021741	BN310P LED200/865 PSD-V LC HRO L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021751	BN310P LED200/865 PSD-VLC MB EL L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021761	BN310P LED200/865 PSD-VLC MB L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021771	BN310P LED200/865 PSD-VLC WB EL L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021781	BN310P LED200/865 PSD-VLC WB L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021791	BN310P LED200/865 PSU HRO EL L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021801	BN310P LED200/865 PSU HRO L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021811	BN310P LED200/865 PSU MB EL L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021821	BN310P LED200/865 PSU MB L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021831	BN310P LED200/865 PSU WB EL L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021841	BN310P LED200/865 PSU WB L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021851	BN310P LED200/865PSD-VLC HRO EL L1700 WH	-20 a 45 °C
919406021861	BN310P LED70/840 WIA WB L1150 WH	-20 a 45 °C
919406021871	BN310P LED70/840 WIA MB L1150 WH	-20 a 45 °C
919406021881	BN310P LED70/865 WIA WB L1150 WH	-20 a 45 °C
919406021891	BN310P LED70/865 WIA MB L1150 WH	-20 a 45 °C
919406022101	BN310P LED230/840 PSD- VLC WB L1700 WH	-20 a 45 °C
919406022111	BN310P LED230/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	-20 a 45 °C

SlimPerform Batten

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
919406022121	BN310P LED230/840 PSD-VLC MB L1700 WH	-20 a 45 °C
919406022131	BN310P LED230/840 PSU HRO L1700 WH	-20 a 45 °C
919406022141	BN310P LED230/840 PSU MB L1700 WH	-20 a 45 °C
919406022151	BN310P LED230/840 PSU WB L1700 WH	-20 a 45 °C
820619283931	BN310P LED92/840 PSU MB L1150 BK	-20 a 45 °C
820619284281	BN310P LED92/865 PSU MB L1150 BK	-20 a 45 °C
820619284431	BN310P LED92/830 PSU MB L1150 BK	-20 a 45 °C
820619284681	BN310P LED70/840 PSU WB L1150 BK	-20 a 45 °C
820619284691	BN310P LED70/840 PSU WB EL L1150 BK	-20 a 45 °C
820619284701	BN310P LED70/830 PSU MB L1150 BK	-20 a 45 °C
919406020861	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 BK	-20 a 35 °C
919406020871	BN310P LED92/840 PSD- VLC DA L1150 BK	-20 a 35 °C

Controles e dimerização

Order Code	Full Product Name	Regulável
919406021901	BN310P LED92/840 SRD H4 WB L1150 WH	Regulação sem fio
919406021911	BN310P LED92/840 SRD H4 MB L1150 WH	Regulação sem fio
919406021921	BN310P LED92/840 SRD H4 HRO L1150 WH	Regulação sem fio
919406021931	BN310P LED92/840 SRD H4 DA L1150 WH	Regulação sem fio
919406021941	BN310P LED92/865 SRD H4 WB L1150 WH	Regulação sem fio
919406021951	BN310P LED92/865 SRD H4 MB L1150 WH	Regulação sem fio
919406021961	BN310P LED92/865 SRD H4 HRO L1150 WH	Regulação sem fio
919406021971	BN310P LED92/865 SRD H4 DA L1150 WH	Regulação sem fio
919406021981	BN310P LED160/840 SRD H4 WB L1700 WH	Regulação sem fio
919406021991	BN310P LED160/840 SRD H4 MB L1700 WH	Regulação sem fio
919406022001	BN310P LED160/840 SRD H4 HRO L1700 WH	Regulação sem fio
919406022011	BN310P LED160/865 SRD H4 WB L1700 WH	Regulação sem fio
919406022021	BN310P LED160/865 SRD H4 MB L1700 WH	Regulação sem fio
919406022031	BN310P LED160/865 SRD H4 HRO L1700 WH	Regulação sem fio
919406022041	BN310P LED200/840 SRD H4 WB L1700 WH	Regulação sem fio
919406022051	BN310P LED200/840 SRD H4 MB L1700 WH	Regulação sem fio
919406022061	BN310P LED200/840 SRD H4 HRO L1700 WH	Regulação sem fio
919406022071	BN310P LED200/865 SRD H4 WB L1700 WH	Regulação sem fio
919406022081	BN310P LED200/865 SRD H4 MB L1700 WH	Regulação sem fio
919406022091	BN310P LED200/865 SRD H4 HRO L1700 WH	Regulação sem fio
919506310581	BN310P Xitanium 60W Driver Spare Part	Sim
820619283951	BN310P LED48/840PSD-VLC WB L1150WH PP1,2	Sim
820619284351	BN310P LED92/840 PSU HRO L1150 WH	Não
820619284711	BN310P LED160/850 PSU WB L1700 WH	Não
820619284721	BN310P LED160/850 PSU HRO L1700 WH	Não
820619284731	BN310P LED160/850 PSU MB L1700 WH	Não
820619284761	BN310P LED92/850 PSU MB L1150 WH	Não
820619284771	BN310P LED70/850 PSU WB L1150 WH	Não
820619284781	BN310P LED130/850 PSU HRO L1700 WH	Não
820619284791	BN310P LED130/850 PSU MB L1700 WH	Não
820619284801	BN310P LED130/850 PSU WB L1700 WH	Não
919406020741	BN310P LED70/840 PSU WB L1150 WH	Não
919406020751	BN310P LED70/840 PSD- VLC WB L1150 WH	Sim

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
919406020941	BN310P LED92/840 PSU WB L1150 BK	-20 a 35 °C
919406021311	BN310P LED92/840 PSD-VLC WB L1150 BK	-20 a 35 °C
919406021321	BN310P LED92/840 PSU WB EL L1150 BK	-20 a 35 °C
919406021331	BN310P LED92/840 PSD-VLC WB EL L1150 BK	-20 a 35 °C
919506310591	BN310P Xitanium 100W Driver Spare Part	-20 a 45 °C
919506310621	BN310P Bracket Withe Spare Part	-20 a 45 °C
919506310631	BN310P Bracket Black Spare Part	-20 a 45 °C
919506310601	BN310P CertaDrive 44W Driver Spare Part	-20 a 45 °C
919506310611	BN310P CertaDrive 65W Driver Spare Part	-20 a 45 °C

Order Code	Full Product Name	Regulável
919406020761	BN310P LED92/840 PSU WB L1150 WH	Não
919406020771	BN310P LED92/840 PSD- VLC WB L1150 WH	Sim
919406020781	BN310P LED92/840 PSD- VLC WB EL L1150 WH	Sim
919406020791	BN310P LED160/840 PSU WB L1700 WH	Não
919406020801	BN310P LED160/840 PSD- VLC WB L1700 WH	Sim
919406020811	BN310P LED160/840PSD- VLC WB EL L1700 WH	Sim
919406020821	BN310P LED70/865 PSU MB L1150 WH	Não
919406020831	BN310P LED70 /865 PSD- VLC MB L1150 WH	Sim
919406020841	BN310P LED92/830 PSU DA L1150 WH	Não
919406020851	BN310P LED92/830 PSD- VLC DA L1150 WH	Sim
919406020881	BN310P LED160/865 PSU HRO L1700 WH	Não
919406020891	BN310P LED160/865 PSD- VLC HRO L1700 WH	Sim
919406020901	BN310P LED92/865 PSU DA L1150 WH	Não
919406020911	BN310P LED92/865 PSD- VLC DA L1150 WH	Sim
919406020921	BN310P LED70/840 PSU MB L1150 WH	Não
919406020931	BN310P LED160/840 PSU HRO L1700 WH	Não
919406020951	BN310P LED70/865 PSU WB L1150 WH	Não
919406020961	BN310P LED70/865 PSD-VLC WB L1150 WH	Sim
919406020971	BN310P LED70/840 PSD-VLC MB L1150 WH	Sim
919406020981	BN310P LED70/840 PSU WB EL L1150 WH	Não
919406020991	BN310P LED70/840 PSD-VLC WB EL L1150 WH	Sim
919406021001	BN310P LED70/830 PSU MB L1150 WH	Não
919406021011	BN310P LED70/830 PSD-VLC MB L1150 WH	Sim
919406021021	BN310P LED70/830 PSU WB L1150 WH	Não
919406021031	BN310P LED70/830 PSD-VLC WB L1150 WH	Sim
919406021041	BN310P LED92/865 PSU MB L1150 WH	Não
919406021051	BN310P LED92/865 PSD-VLC MB L1150 WH	Sim
919406021061	BN310P LED92/865 PSU MB EL L1150 WH	Não
919406021071	BN310P LED92/865 PSD-VLC MB EL L1150 WH	Sim
919406021081	BN310P LED92/865 PSU WB L1150 WH	Não
919406021091	BN310P LED92/865 PSD-VLC WB L1150 WH	Sim
919406021101	BN310P LED92/865 PSU WB EL L1150 WH	Não
919406021111	BN310P LED92/865 PSD WB EL L1150 WH	Sim

SlimPerform Batten

Order Code	Full Product Name	Regulável
919406021121	BN310P LED92/865 PSU DA EL L1150 WH	Não
919406021131	BN310P LED92/865 PSD-VLC DA EL L1150 WH	Sim
919406021141	BN310P LED92/840 PSU MB L1150 WH	Não
919406021151	BN310P LED92/840 PSD-VLC MB L1150 WH	Sim
919406021161	BN310P LED92/840 PSU MB EL L1150 WH	Não
919406021171	BN310P LED92/840 PSD-VLC MB EL L1150 WH	Sim
919406021181	BN310P LED92/840 PSU WB EL L1150 WH	Não
919406021191	BN310P LED92/840 PSU DA EL L1150 WH	Não
919406021201	BN310P LED92/840 PSD-VLC DA EL L1150 WH	Sim
919406021211	BN310P LED92/830 PSU MB L1150 WH	Não
919406021221	BN310P LED92/830 PSD-VLC MB L1150 WH	Sim
919406021231	BN310P LED92/830 PSU MB EL L1150 WH	Não
919406021241	BN310P LED92/830 PSD-VLC MB EL L1150 WH	Sim
919406021251	BN310P LED92/830 PSU WB L1150 WH	Não
919406021261	BN310P LED92/830 PSD-VLC WB L1150 WH	Sim
919406021271	BN310P LED92/830 PSU WB EL L1150 WH	Não
919406021281	BN310P LED92/830 PSD-VLC WB EL L1150 WH	Sim
919406021291	BN310P LED92/830 PSU DA EL L1150 WH	Não
919406021301	BN310P LED92/830 PSD-VLC DA EL L1150 WH	Sim
919406021341	BN310P LED160/865 PSU MB L1700 WH	Não
919406021351	BN310P LED160/865 PSD-VLC MB L1700 WH	Sim
919406021361	BN310P LED160/865 PSU MB EL L1700 WH	Não
919406021371	BN310P LED160/865 PSD-VLC MB EL L1700 WH	Sim
919406021381	BN310P LED160/865 PSU WB L1700 WH	Não
919406021391	BN310P LED160/865 PSD-VLC WB L1700 WH	Sim
919406021401	BN310P LED160/865 PSU WB EL L1700 WH	Não
919406021411	BN310P LED160/865 PSD-VLC WB EL L1700 WH	Sim
919406021421	BN310P LED160/865 PSU HRO EL L1700 WH	Não
919406021431	BN310P LED160/865PSD-VLC HRO EL L1700 WH	Sim
919406021441	BN310P LED160/840 PSU MB L1700 WH	Não
919406021451	BN310P LED160/840 PSD-VLC MB L1700 WH	Sim
919406021461	BN310P LED160/840 PSU MB EL L1700 WH	Não
919406021471	BN310P LED160/840 PSD-VLC MB EL L1700 WH	Sim
919406021481	BN310P LED160/840 PSU WB EL L1700 WH	Não
919406021491	BN310P LED160/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	Sim
919406021501	BN310P LED160/840 PSU HRO EL L1700 WH	Não
919406021511	BN310P LED160/840PSD-VLC HRO EL L1700 WH	Sim
919406021521	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 WH	Não
919406021531	BN310P LED92/840 PSD- VLC DA L1150 WH	Sim
919406021621	BN310P LED200/840 PSD- VLC WB L1700 WH	Sim
919406021631	BN310P LED200/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	Sim
919406021641	BN310P LED200/840 PSD-VLC MB EL L1700 WH	Sim
919406021651	BN310P LED200/840 PSD-VLC MB L1700 WH	Sim
919406021661	BN310P LED200/840 PSU HRO EL L1700 WH	Não
919406021671	BN310P LED200/840 PSU HRO L1700 WH	Não

Order Code	Full Product Name	Regulável
919406021681	BN310P LED200/840 PSU MB EL L1700 WH	Não
919406021691	BN310P LED200/840 PSU MB L1700 WH	Não
919406021701	BN310P LED200/840 PSU WB EL L1700 WH	Não
919406021711	BN310P LED200/840 PSU WB L1700 WH	Não
919406021721	BN310P LED200/840PSD-VLC WB EL L1700 WH	Sim
919406021731	BN310P LED200/840PSD-VLC HRO EL L1700WH	Sim
919406021741	BN310P LED200/865 PSD-V LC HRO L1700 WH	Sim
919406021751	BN310P LED200/865 PSD-VLC MB EL L1700 WH	Sim
919406021761	BN310P LED200/865 PSD-VLC MB L1700 WH	Sim
919406021771	BN310P LED200/865 PSD-VLC WB EL L1700 WH	Sim
919406021781	BN310P LED200/865 PSD-VLC WB L1700 WH	Sim
919406021791	BN310P LED200/865 PSU HRO EL L1700 WH	Não
919406021801	BN310P LED200/865 PSU HRO L1700 WH	Não
919406021811	BN310P LED200/865 PSU MB EL L1700 WH	Não
919406021821	BN310P LED200/865 PSU MB L1700 WH	Não
919406021831	BN310P LED200/865 PSU WB EL L1700 WH	Não
919406021841	BN310P LED200/865 PSU WB L1700 WH	Não
919406021851	BN310P LED200/865PSD-VLC HRO EL L1700 WH	Sim
919406021861	BN310P LED70/840 WIA WB L1150 WH	Regulação sem fio
919406021871	BN310P LED70/840 WIA MB L1150 WH	Regulação sem fio
919406021881	BN310P LED70/865 WIA WB L1150 WH	Regulação sem fio
919406021891	BN310P LED70/865 WIA MB L1150 WH	Regulação sem fio
919406022101	BN310P LED230/840 PSD- VLC WB L1700 WH	Sim
919406022111	BN310P LED230/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	Sim
919406022121	BN310P LED230/840 PSD-VLC MB L1700 WH	Sim
919406022131	BN310P LED230/840 PSU HRO L1700 WH	Não
919406022141	BN310P LED230/840 PSU MB L1700 WH	Não
919406022151	BN310P LED230/840 PSU WB L1700 WH	Não
820619283931	BN310P LED92/840 PSU MB L1150 BK	Não
820619284281	BN310P LED92/865 PSU MB L1150 BK	Não
820619284431	BN310P LED92/830 PSU MB L1150 BK	Não
820619284681	BN310P LED70/840 PSU WB L1150 BK	Não
820619284691	BN310P LED70/840 PSU WB EL L1150 BK	Não
820619284701	BN310P LED70/830 PSU MB L1150 BK	Não
919406020861	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 BK	Não
919406020871	BN310P LED92/840 PSD- VLC DA L1150 BK	Sim
919406020941	BN310P LED92/840 PSU WB L1150 BK	Não
919406021311	BN310P LED92/840 PSD-VLC WB L1150 BK	Sim
919406021321	BN310P LED92/840 PSU WB EL L1150 BK	Não
919406021331	BN310P LED92/840 PSD-VLC WB EL L1150 BK	Sim
919506310591	BN310P Xitanium 100W Driver Spare Part	Sim
919506310621	BN310P Bracket Withe Spare Part	Não
919506310631	BN310P Bracket Black Spare Part	Não
919506310601	BN310P CertaDrive 44W Driver Spare Part	Não
919506310611	BN310P CertaDrive 65W Driver Spare Part	Não

Dados mecânicos e de compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
919406021901	BN310P LED92/840 SRD H4 WB L1150 WH	Branco
919406021911	BN310P LED92/840 SRD H4 MB L1150 WH	Branco

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
919406021921	BN310P LED92/840 SRD H4 HRO L1150 WH	Branco
919406021931	BN310P LED92/840 SRD H4 DA L1150 WH	Branco

SlimPerform Batten

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
919406021941	BN310P LED92/865 SRD H4 WB L1150 WH	Branco
919406021951	BN310P LED92/865 SRD H4 MB L1150 WH	Branco
919406021961	BN310P LED92/865 SRD H4 HRO L1150 WH	Branco
919406021971	BN310P LED92/865 SRD H4 DA L1150 WH	Branco
919406021981	BN310P LED160/840 SRD H4 WB L1700 WH	Branco
919406021991	BN310P LED160/840 SRD H4 MB L1700 WH	Branco
919406022001	BN310P LED160/840 SRD H4 HRO L1700 WH	Branco
919406022011	BN310P LED160/865 SRD H4 WB L1700 WH	Branco
919406022021	BN310P LED160/865 SRD H4 MB L1700 WH	Branco
919406022031	BN310P LED160/865 SRD H4 HRO L1700 WH	Branco
919406022041	BN310P LED200/840 SRD H4 WB L1700 WH	Branco
919406022051	BN310P LED200/840 SRD H4 MB L1700 WH	Branco
919406022061	BN310P LED200/840 SRD H4 HRO L1700 WH	Branco
919406022071	BN310P LED200/865 SRD H4 WB L1700 WH	Branco
919406022081	BN310P LED200/865 SRD H4 MB L1700 WH	Branco
919406022091	BN310P LED200/865 SRD H4 HRO L1700 WH	Branco
919506310581	BN310P Xitanium 60W Driver Spare Part	Branco
820619283951	BN310P LED48/840PSD-VLC WB L1150WH PP1,2	Branco
820619284351	BN310P LED92/840 PSU HRO L1150 WH	Branco
820619284711	BN310P LED160/850 PSU WB L1700 WH	Branco
820619284721	BN310P LED160/850 PSU HRO L1700 WH	Branco
820619284731	BN310P LED160/850 PSU MB L1700 WH	Branco
820619284761	BN310P LED92/850 PSU MB L1150 WH	Branco
820619284771	BN310P LED70/850 PSU WB L1150 WH	Branco
820619284781	BN310P LED130/850 PSU HRO L1700 WH	Branco
820619284791	BN310P LED130/850 PSU MB L1700 WH	Branco
820619284801	BN310P LED130/850 PSU WB L1700 WH	Branco
919406020741	BN310P LED70/840 PSU WB L1150 WH	Branco
919406020751	BN310P LED70/840 PSD- VLC WB L1150 WH	Branco
919406020761	BN310P LED92/840 PSU WB L1150 WH	Branco
919406020771	BN310P LED92/840 PSD- VLC WB L1150 WH	Branco
919406020781	BN310P LED92/840 PSD- VLC WB EL L1150 WH	Branco
919406020791	BN310P LED160/840 PSU WB L1700 WH	Branco
919406020801	BN310P LED160/840 PSD- VLC WB L1700 WH	Branco
919406020811	BN310P LED160/840PSD- VLC WB EL L1700 WH	Branco
919406020821	BN310P LED70/865 PSU MB L1150 WH	Branco
919406020831	BN310P LED70 /865 PSD- VLC MB L1150 WH	Branco
919406020841	BN310P LED92/830 PSU DA L1150 WH	Branco
919406020851	BN310P LED92/830 PSD- VLC DA L1150 WH	Branco
919406020881	BN310P LED160/865 PSU HRO L1700 WH	Branco
919406020891	BN310P LED160/865 PSD- VLC HRO L1700 WH	Branco
919406020901	BN310P LED92/865 PSU DA L1150 WH	Branco
919406020911	BN310P LED92/865 PSD- VLC DA L1150 WH	Branco
919406020921	BN310P LED70/840 PSU MB L1150 WH	Branco
919406020931	BN310P LED160/840 PSU HRO L1700 WH	Branco
919406020951	BN310P LED70/865 PSU WB L1150 WH	Branco
919406020961	BN310P LED70/865 PSD-VLC WB L1150 WH	Branco
919406020971	BN310P LED70/840 PSD-VLC MB L1150 WH	Branco
919406020981	BN310P LED70/840 PSU WB EL L1150 WH	Branco
919406020991	BN310P LED70/840 PSD-VLC WB EL L1150 WH	Branco
919406021001	BN310P LED70/830 PSU MB L1150 WH	Branco

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
919406021011	BN310P LED70/830 PSD-VLC MB L1150 WH	Branco
919406021021	BN310P LED70/830 PSU WB L1150 WH	Branco
919406021031	BN310P LED70/830 PSD-VLC WB L1150 WH	Branco
919406021041	BN310P LED92/865 PSU MB L1150 WH	Branco
919406021051	BN310P LED92/865 PSD-VLC MB L1150 WH	Branco
919406021061	BN310P LED92/865 PSU MB EL L1150 WH	Branco
919406021071	BN310P LED92/865 PSD-VLC MB EL L1150 WH	Branco
919406021081	BN310P LED92/865 PSU WB L1150 WH	Branco
919406021091	BN310P LED92/865 PSD-VLC WB L1150 WH	Branco
919406021101	BN310P LED92/865 PSU WB EL L1150 WH	Branco
919406021111	BN310P LED92/865 PSD WB EL L1150 WH	Branco
919406021121	BN310P LED92/865 PSU DA EL L1150 WH	Branco
919406021131	BN310P LED92/865 PSD-VLC DA EL L1150 WH	Branco
919406021141	BN310P LED92/840 PSU MB L1150 WH	Branco
919406021151	BN310P LED92/840 PSD-VLC MB L1150 WH	Branco
919406021161	BN310P LED92/840 PSU MB EL L1150 WH	Branco
919406021171	BN310P LED92/840 PSD-VLC MB EL L1150 WH	Branco
919406021181	BN310P LED92/840 PSU WB EL L1150 WH	Branco
919406021191	BN310P LED92/840 PSU DA EL L1150 WH	Branco
919406021201	BN310P LED92/840 PSD-VLC DA EL L1150 WH	Branco
919406021211	BN310P LED92/830 PSU MB L1150 WH	Branco
919406021221	BN310P LED92/830 PSD-VLC MB L1150 WH	Branco
919406021231	BN310P LED92/830 PSU MB EL L1150 WH	Branco
919406021241	BN310P LED92/830 PSD-VLC MB EL L1150 WH	Branco
919406021251	BN310P LED92/830 PSU WB L1150 WH	Branco
919406021261	BN310P LED92/830 PSD-VLC WB L1150 WH	Branco
919406021271	BN310P LED92/830 PSU WB EL L1150 WH	Branco
919406021281	BN310P LED92/830 PSD-VLC WB EL L1150 WH	Branco
919406021291	BN310P LED92/830 PSU DA EL L1150 WH	Branco
919406021301	BN310P LED92/830 PSD-VLC DA EL L1150 WH	Branco
919406021341	BN310P LED160/865 PSU MB L1700 WH	Branco
919406021351	BN310P LED160/865 PSD-VLC MB L1700 WH	Branco
919406021361	BN310P LED160/865 PSU MB EL L1700 WH	Branco
919406021371	BN310P LED160/865 PSD-VLC MB EL L1700 WH	Branco
919406021381	BN310P LED160/865 PSU WB L1700 WH	Branco
919406021391	BN310P LED160/865 PSD-VLC WB L1700 WH	Branco
919406021401	BN310P LED160/865 PSU WB EL L1700 WH	Branco
919406021411	BN310P LED160/865 PSD-VLC WB EL L1700 WH	Branco
919406021421	BN310P LED160/865 PSU HRO EL L1700 WH	Branco
919406021431	BN310P LED160/865PSD-VLC HRO EL L1700 WH	Branco
919406021441	BN310P LED160/840 PSU MB L1700 WH	Branco
919406021451	BN310P LED160/840 PSD-VLC MB L1700 WH	Branco
919406021461	BN310P LED160/840 PSU MB EL L1700 WH	Branco
919406021471	BN310P LED160/840 PSD-VLC MB EL L1700 WH	Branco
919406021481	BN310P LED160/840 PSU WB EL L1700 WH	Branco
919406021491	BN310P LED160/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	Branco
919406021501	BN310P LED160/840 PSU HRO EL L1700 WH	Branco
919406021511	BN310P LED160/840PSD-VLC HRO EL L1700 WH	Branco
919406021521	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 WH	Branco
919406021531	BN310P LED92/840 PSD- VLC DA L1150 WH	Branco

SlimPerform Batten

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
919406021621	BN310P LED200/840 PSD- VLC WB L1700 WH	Branco
919406021631	BN310P LED200/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	Branco
919406021641	BN310P LED200/840 PSD-VLC MB EL L1700 WH	Branco
919406021651	BN310P LED200/840 PSD-VLC MB L1700 WH	Branco
919406021661	BN310P LED200/840 PSU HRO EL L1700 WH	Branco
919406021671	BN310P LED200/840 PSU HRO L1700 WH	Branco
919406021681	BN310P LED200/840 PSU MB EL L1700 WH	Branco
919406021691	BN310P LED200/840 PSU MB L1700 WH	Branco
919406021701	BN310P LED200/840 PSU WB EL L1700 WH	Branco
919406021711	BN310P LED200/840 PSU WB L1700 WH	Branco
919406021721	BN310P LED200/840PSD-VLC WB EL L1700 WH	Branco
919406021731	BN310P LED200/840PSD-VLC HRO EL L1700WH	Branco
919406021741	BN310P LED200/865 PSD-V LC HRO L1700 WH	Branco
919406021751	BN310P LED200/865 PSD-VLC MB EL L1700 WH	Branco
919406021761	BN310P LED200/865 PSD-VLC MB L1700 WH	Branco
919406021771	BN310P LED200/865 PSD-VLC WB EL L1700 WH	Branco
919406021781	BN310P LED200/865 PSD-VLC WB L1700 WH	Branco
919406021791	BN310P LED200/865 PSU HRO EL L1700 WH	Branco
919406021801	BN310P LED200/865 PSU HRO L1700 WH	Branco
919406021811	BN310P LED200/865 PSU MB EL L1700 WH	Branco
919406021821	BN310P LED200/865 PSU MB L1700 WH	Branco
919406021831	BN310P LED200/865 PSU WB EL L1700 WH	Branco
919406021841	BN310P LED200/865 PSU WB L1700 WH	Branco
919406021851	BN310P LED200/865PSD-VLC HRO EL L1700 WH	Branco
919406021861	BN310P LED70/840 WIA WB L1150 WH	Branco

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
919406021871	BN310P LED70/840 WIA MB L1150 WH	Branco
919406021881	BN310P LED70/865 WIA WB L1150 WH	Branco
919406021891	BN310P LED70/865 WIA MB L1150 WH	Branco
919406022101	BN310P LED230/840 PSD- VLC WB L1700 WH	Branco
919406022111	BN310P LED230/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	Branco
919406022121	BN310P LED230/840 PSD-VLC MB L1700 WH	Branco
919406022131	BN310P LED230/840 PSU HRO L1700 WH	Branco
919406022141	BN310P LED230/840 PSU MB L1700 WH	Branco
919406022151	BN310P LED230/840 PSU WB L1700 WH	Branco
820619283931	BN310P LED92/840 PSU MB L1150 BK	Preto
820619284281	BN310P LED92/865 PSU MB L1150 BK	Preto
820619284431	BN310P LED92/830 PSU MB L1150 BK	Preto
820619284681	BN310P LED70/840 PSU WB L1150 BK	Preto
820619284691	BN310P LED70/840 PSU WB EL L1150 BK	Preto
820619284701	BN310P LED70/830 PSU MB L1150 BK	Preto
919406020861	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 BK	Preto
919406020871	BN310P LED92/840 PSD- VLC DA L1150 BK	Preto
919406020941	BN310P LED92/840 PSU WB L1150 BK	Preto
919406021311	BN310P LED92/840 PSD-VLC WB L1150 BK	Preto
919406021321	BN310P LED92/840 PSU WB EL L1150 BK	Preto
919406021331	BN310P LED92/840 PSD-VLC WB EL L1150 BK	Preto
919506310591	BN310P Xitanium 100W Driver Spare Part	Branco
919506310621	BN310P Bracket Withe Spare Part	Branco
919506310631	BN310P Bracket Black Spare Part	Preto
919506310601	BN310P CertaDrive 44W Driver Spare Part	Branco
919506310611	BN310P CertaDrive 65W Driver Spare Part	Branco

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Proteção/Classe IEC	Código de proteção de entrada
919406021901	BN310P LED92/840 SRD H4 WB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021911	BN310P LED92/840 SRD H4 MB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021921	BN310P LED92/840 SRD H4 HRO L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021931	BN310P LED92/840 SRD H4 DA L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021941	BN310P LED92/865 SRD H4 WB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021951	BN310P LED92/865 SRD H4 MB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021961	BN310P LED92/865 SRD H4 HRO L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021971	BN310P LED92/865 SRD H4 DA L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021981	BN310P LED160/840 SRD H4 WB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20

Order Code	Full Product Name	Proteção/Classe IEC	Código de proteção de entrada
919406021991	BN310P LED160/840 SRD H4 MB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406022001	BN310P LED160/840 SRD H4 HRO L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406022011	BN310P LED160/865 SRD H4 WB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406022021	BN310P LED160/865 SRD H4 MB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406022031	BN310P LED160/865 SRD H4 HRO L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406022041	BN310P LED200/840 SRD H4 WB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406022051	BN310P LED200/840 SRD H4 MB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406022061	BN310P LED200/840 SRD H4 HRO L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406022071	BN310P LED200/865 SRD H4 WB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20

SlimPerform Batten

Order Code	Full Product Name	Proteção/Classe IEC	Código de proteção de entrada
919406022081	BN310P LED200/865 SRD H4 MB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406022091	BN310P LED200/865 SRD H4 HRO L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919506310581	BN310P Xitanium 60W Driver Spare Part	Classe de segurança I	IP20
820619283951	BN310P LED48/840PSD-VLC WB L1150WH PP1,2	Classe de segurança I	IP20
820619284351	BN310P LED92/840 PSU HRO L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
820619284711	BN310P LED160/850 PSU WB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
820619284721	BN310P LED160/850 PSU HRO L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
820619284731	BN310P LED160/850 PSU MB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
820619284761	BN310P LED92/850 PSU MB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
820619284771	BN310P LED70/850 PSU WB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
820619284781	BN310P LED130/850 PSU HRO L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
820619284791	BN310P LED130/850 PSU MB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
820619284801	BN310P LED130/850 PSU WB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406020741	BN310P LED70/840 PSU WB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406020751	BN310P LED70/840 PSD- VLC WB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406020761	BN310P LED92/840 PSU WB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406020771	BN310P LED92/840 PSD- VLC WB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406020781	BN310P LED92/840 PSD- VLC WB EL L1150 WH	Classe de segurança I	IP23
919406020791	BN310P LED160/840 PSU WB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406020801	BN310P LED160/840 PSD- VLC WB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406020811	BN310P LED160/840PSD- VLC WB EL L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406020821	BN310P LED70/865 PSU MB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406020831	BN310P LED70 /865 PSD- VLC MB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406020841	BN310P LED92/830 PSU DA L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406020851	BN310P LED92/830 PSD- VLC DA L1150 WH	Classe de segurança I	IP20

Order Code	Full Product Name	Proteção/Classe IEC	Código de proteção de entrada
919406020881	BN310P LED160/865 PSU HRO L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406020891	BN310P LED160/865 PSD- VLC HRO L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406020901	BN310P LED92/865 PSU DA L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406020911	BN310P LED92/865 PSD- VLC DA L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406020921	BN310P LED70/840 PSU MB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406020931	BN310P LED160/840 PSU HRO L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406020951	BN310P LED70/865 PSU WB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406020961	BN310P LED70/865 PSD-VLC WB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406020971	BN310P LED70/840 PSD-VLC MB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406020981	BN310P LED70/840 PSU WB EL L1150 WH	Classe de segurança I	IP23
919406020991	BN310P LED70/840 PSD-VLC WB EL L1150 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021001	BN310P LED70/830 PSU MB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021011	BN310P LED70/830 PSD-VLC MB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021021	BN310P LED70/830 PSU WB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021031	BN310P LED70/830 PSD-VLC WB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021041	BN310P LED92/865 PSU MB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021051	BN310P LED92/865 PSD-VLC MB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021061	BN310P LED92/865 PSU MB EL L1150 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021071	BN310P LED92/865 PSD-VLC MB EL L1150 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021081	BN310P LED92/865 PSU WB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021091	BN310P LED92/865 PSD-VLC WB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021101	BN310P LED92/865 PSU WB EL L1150 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021111	BN310P LED92/865 PSD WB EL L1150 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021121	BN310P LED92/865 PSU DA EL L1150 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021131	BN310P LED92/865 PSD-VLC DA EL L1150 WH	Classe de segurança I	IP23

SlimPerform Batten

Order Code	Full Product Name	Proteção/Classe IEC	Código de proteção de entrada
919406021141	BN310P LED92/840 PSU MB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021151	BN310P LED92/840 PSD-VLC MB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021161	BN310P LED92/840 PSU MB EL L1150 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021171	BN310P LED92/840 PSD-VLC MB EL L1150 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021181	BN310P LED92/840 PSU WB EL L1150 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021191	BN310P LED92/840 PSU DA EL L1150 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021201	BN310P LED92/840 PSD-VLC DA EL L1150 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021211	BN310P LED92/830 PSU MB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021221	BN310P LED92/830 PSD-VLC MB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021231	BN310P LED92/830 PSU MB EL L1150 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021241	BN310P LED92/830 PSD-VLC MB EL L1150 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021251	BN310P LED92/830 PSU WB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021261	BN310P LED92/830 PSD-VLC WB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021271	BN310P LED92/830 PSU WB EL L1150 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021281	BN310P LED92/830 PSD-VLC WB EL L1150 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021291	BN310P LED92/830 PSU DA EL L1150 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021301	BN310P LED92/830 PSD-VLC DA EL L1150 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021341	BN310P LED160/865 PSU MB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021351	BN310P LED160/865 PSD-VLC MB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021361	BN310P LED160/865 PSU MB EL L1700 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021371	BN310P LED160/865 PSD-VLC MB EL L1700 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021381	BN310P LED160/865 PSU WB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021391	BN310P LED160/865 PSD-VLC WB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021401	BN310P LED160/865 PSU WB EL L1700 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021411	BN310P LED160/865 PSD-VLC WB EL L1700 WH	Classe de segurança I	IP23

Order Code	Full Product Name	Proteção/Classe IEC	Código de proteção de entrada
919406021421	BN310P LED160/865 PSU HRO EL L1700 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021431	BN310P LED160/865PSD-VLC HRO EL L1700 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021441	BN310P LED160/840 PSU MB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021451	BN310P LED160/840 PSD-VLC MB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021461	BN310P LED160/840 PSU MB EL L1700 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021471	BN310P LED160/840 PSD-VLC MB EL L1700 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021481	BN310P LED160/840 PSU WB EL L1700 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021491	BN310P LED160/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021501	BN310P LED160/840 PSU HRO EL L1700 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021511	BN310P LED160/840PSD-VLC HRO EL L1700 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021521	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021531	BN310P LED92/840 PSD-VLC DA L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021621	BN310P LED200/840 PSD-VLC WB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021631	BN310P LED200/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021641	BN310P LED200/840 PSD-VLC MB EL L1700 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021651	BN310P LED200/840 PSD-VLC MB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021661	BN310P LED200/840 PSU HRO EL L1700 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021671	BN310P LED200/840 PSU HRO L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021681	BN310P LED200/840 PSU MB EL L1700 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021691	BN310P LED200/840 PSU MB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021701	BN310P LED200/840 PSU WB EL L1700 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021711	BN310P LED200/840 PSU WB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021721	BN310P LED200/840PSD-VLC WB EL L1700 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021731	BN310P LED200/840PSD-VLC HRO EL L1700WH	Classe de segurança I	IP23
919406021741	BN310P LED200/865 PSD-V LC HRO L1700 WH	Classe de segurança I	IP20

			Código de proteção
Order Code	Full Product Name	Proteção/Classe IEC	de entrada
919406021751	BN310P LED200/865 PSD-VLC MB EL L1700 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021761	BN310P LED200/865 PSD-VLC MB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021771	BN310P LED200/865 PSD-VLC WB EL L1700 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021781	BN310P LED200/865 PSD-VLC WB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021791	BN310P LED200/865 PSU HRO EL L1700 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021801	BN310P LED200/865 PSU HRO L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021811	BN310P LED200/865 PSU MB EL L1700 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021821	BN310P LED200/865 PSU MB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021831	BN310P LED200/865 PSU WB EL L1700 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021841	BN310P LED200/865 PSU WB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021851	BN310P LED200/865PSD-VLC HRO EL L1700 WH	Classe de segurança I	IP23
919406021861	BN310P LED70/840 WIA WB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021871	BN310P LED70/840 WIA MB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021881	BN310P LED70/865 WIA WB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406021891	BN310P LED70/865 WIA MB L1150 WH	Classe de segurança I	IP20
919406022101	BN310P LED230/840 PSD- VLC WB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406022111	BN310P LED230/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406022121	BN310P LED230/840 PSD-VLC MB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406022131	BN310P LED230/840 PSU HRO L1700 WH	Classe de segurança I	IP20

Condições de aplicação

		Nível de regulação máximo
Order Code	Full Product Name	
919406021901	BN310P LED92/840 SRD H4 WB L1150 WH	Programável
919406021911	BN310P LED92/840 SRD H4 MB L1150 WH	Programável
919406021921	BN310P LED92/840 SRD H4 HRO L1150 WH	Programável
919406021931	BN310P LED92/840 SRD H4 DA L1150 WH	Programável
919406021941	BN310P LED92/865 SRD H4 WB L1150 WH	Programável
919406021951	BN310P LED92/865 SRD H4 MB L1150 WH	Programável
919406021961	BN310P LED92/865 SRD H4 HRO L1150 WH	Programável

			Código de proteção
Order Code	Full Product Name	Proteção/Classe IEC	de entrada
919406022141	BN310P LED230/840 PSU MB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
919406022151	BN310P LED230/840 PSU WB L1700 WH	Classe de segurança I	IP20
820619283931	BN310P LED92/840 PSU MB L1150 BK	Classe de segurança I	IP20
820619284281	BN310P LED92/865 PSU MB L1150 BK	Classe de segurança I	IP20
820619284431	BN310P LED92/830 PSU MB L1150 BK	Classe de segurança I	IP20
820619284681	BN310P LED70/840 PSU WB L1150 BK	Classe de segurança I	IP20
820619284691	BN310P LED70/840 PSU WB EL L1150 BK	Classe de segurança I	IP23
820619284701	BN310P LED70/830 PSU MB L1150 BK	Classe de segurança I	IP20
919406020861	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 BK	Classe de segurança I	IP20
919406020871	BN310P LED92/840 PSD- VLC DA L1150 BK	Classe de segurança I	IP20
919406020941	BN310P LED92/840 PSU WB L1150 BK	Classe de segurança I	IP20
919406021311	BN310P LED92/840 PSD-VLC WB L1150 BK	Classe de segurança I	IP20
919406021321	BN310P LED92/840 PSU WB EL L1150 BK	Classe de segurança I	IP23
919406021331	BN310P LED92/840 PSD-VLC WB EL L1150 BK	Classe de segurança I	IP23
919506310591	BN310P Xitanium 100W Driver Spare Part	Classe de segurança I	IP20
919506310621	BN310P Bracket Withe Spare Part	-	-
919506310631	BN310P Bracket Black Spare Part	-	-
919506310601	BN310P CertaDrive 44W Driver Spare Part	Classe de segurança I	IP20
919506310611	BN310P CertaDrive 65W Driver Spare Part	Classe de segurança I	IP20

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
919406022041	BN310P LED200/840 SRD H4 WB L1700 WH	Programável
919406022051	BN310P LED200/840 SRD H4 MB L1700 WH	Programável
919406022061	BN310P LED200/840 SRD H4 HRO L1700 WH	Programável
919406022071	BN310P LED200/865 SRD H4 WB L1700 WH	Programável
919406022081	BN310P LED200/865 SRD H4 MB L1700 WH	Programável
919406022091	BN310P LED200/865 SRD H4 HRO L1700 WH	Programável
919506310581	BN310P Xitanium 60W Driver Spare Part	-
820619283951	BN310P LED48/840PSD-VLC WB L1150WH PP1,2	1%
820619284351	BN310P LED92/840 PSU HRO L1150 WH	Não se aplica
820619284711	BN310P LED160/850 PSU WB L1700 WH	Não se aplica
820619284721	BN310P LED160/850 PSU HRO L1700 WH	Não se aplica
820619284731	BN310P LED160/850 PSU MB L1700 WH	Não se aplica
820619284761	BN310P LED92/850 PSU MB L1150 WH	Não se aplica
820619284771	BN310P LED70/850 PSU WB L1150 WH	Não se aplica
820619284781	BN310P LED130/850 PSU HRO L1700 WH	Não se aplica
820619284791	BN310P LED130/850 PSU MB L1700 WH	Não se aplica
820619284801	BN310P LED130/850 PSU WB L1700 WH	Não se aplica
919406020741	BN310P LED70/840 PSU WB L1150 WH	Não se aplica
919406020751	BN310P LED70/840 PSD- VLC WB L1150 WH	1%
919406020761	BN310P LED92/840 PSU WB L1150 WH	Não se aplica
919406020771	BN310P LED92/840 PSD- VLC WB L1150 WH	1%
919406020781	BN310P LED92/840 PSD- VLC WB EL L1150 WH	1%
919406020791	BN310P LED160/840 PSU WB L1700 WH	Não se aplica
919406020801	BN310P LED160/840 PSD- VLC WB L1700 WH	1%
919406020811	BN310P LED160/840PSD- VLC WB EL L1700 WH	1%
919406020821	BN310P LED70/865 PSU MB L1150 WH	Não se aplica
919406020831	BN310P LED70 /865 PSD- VLC MB L1150 WH	1%
919406020841	BN310P LED92/830 PSU DA L1150 WH	Não se aplica
919406020851	BN310P LED92/830 PSD- VLC DA L1150 WH	1%
919406020881	BN310P LED160/865 PSU HRO L1700 WH	Não se aplica
919406020891	BN310P LED160/865 PSD- VLC HRO L1700 WH	1%
919406020901	BN310P LED92/865 PSU DA L1150 WH	Não se aplica
919406020911	BN310P LED92/865 PSD- VLC DA L1150 WH	1%
919406020921	BN310P LED70/840 PSU MB L1150 WH	Não se aplica
919406020931	BN310P LED160/840 PSU HRO L1700 WH	Não se aplica
919406020951	BN310P LED70/865 PSU WB L1150 WH	Não se aplica
919406020961	BN310P LED70/865 PSD-VLC WB L1150 WH	1%
919406020971	BN310P LED70/840 PSD-VLC MB L1150 WH	1%
919406020981	BN310P LED70/840 PSU WB EL L1150 WH	Não se aplica
919406020991	BN310P LED70/840 PSD-VLC WB EL L1150 WH	1%
919406021001	BN310P LED70/830 PSU MB L1150 WH	Não se aplica
919406021011	BN310P LED70/830 PSD-VLC MB L1150 WH	1%
919406021021	BN310P LED70/830 PSU WB L1150 WH	Não se aplica
919406021031	BN310P LED70/830 PSD-VLC WB L1150 WH	1%
919406021041	BN310P LED92/865 PSU MB L1150 WH	Não se aplica
919406021051	BN310P LED92/865 PSD-VLC MB L1150 WH	1%
919406021061	BN310P LED92/865 PSU MB EL L1150 WH	Não se aplica
919406021071	BN310P LED92/865 PSD-VLC MB EL L1150 WH	1%
919406021081	BN310P LED92/865 PSU WB L1150 WH	Não se aplica
919406021091	BN310P LED92/865 PSD-VLC WB L1150 WH	1%
919406021101	BN310P LED92/865 PSU WB EL L1150 WH	Não se aplica

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
919406021111	BN310P LED92/865 PSD WB EL L1150 WH	1%
919406021121	BN310P LED92/865 PSU DA EL L1150 WH	Não se aplica
919406021131	BN310P LED92/865 PSD-VLC DA EL L1150 WH	1%
919406021141	BN310P LED92/840 PSU MB L1150 WH	Não se aplica
919406021151	BN310P LED92/840 PSD-VLC MB L1150 WH	1%
919406021161	BN310P LED92/840 PSU MB EL L1150 WH	Não se aplica
919406021171	BN310P LED92/840 PSD-VLC MB EL L1150 WH	1%
919406021181	BN310P LED92/840 PSU WB EL L1150 WH	Não se aplica
919406021191	BN310P LED92/840 PSU DA EL L1150 WH	Não se aplica
919406021201	BN310P LED92/840 PSD-VLC DA EL L1150 WH	1%
919406021211	BN310P LED92/830 PSU MB L1150 WH	Não se aplica
919406021221	BN310P LED92/830 PSD-VLC MB L1150 WH	1%
919406021231	BN310P LED92/830 PSU MB EL L1150 WH	Não se aplica
919406021241	BN310P LED92/830 PSD-VLC MB EL L1150 WH	1%
919406021251	BN310P LED92/830 PSU WB L1150 WH	Não se aplica
919406021261	BN310P LED92/830 PSD-VLC WB L1150 WH	1%
919406021271	BN310P LED92/830 PSU WB EL L1150 WH	Não se aplica
919406021281	BN310P LED92/830 PSD-VLC WB EL L1150 WH	1%
919406021291	BN310P LED92/830 PSU DA EL L1150 WH	Não se aplica
919406021301	BN310P LED92/830 PSD-VLC DA EL L1150 WH	1%
919406021341	BN310P LED160/865 PSU MB L1700 WH	Não se aplica
919406021351	BN310P LED160/865 PSD-VLC MB L1700 WH	1%
919406021361	BN310P LED160/865 PSU MB EL L1700 WH	Não se aplica
919406021371	BN310P LED160/865 PSD-VLC MB EL L1700 WH	1%
919406021381	BN310P LED160/865 PSU WB L1700 WH	Não se aplica
919406021391	BN310P LED160/865 PSD-VLC WB L1700 WH	1%
919406021401	BN310P LED160/865 PSU WB EL L1700 WH	Não se aplica
919406021411	BN310P LED160/865 PSD-VLC WB EL L1700 WH	1%
919406021421	BN310P LED160/865 PSU HRO EL L1700 WH	Não se aplica
919406021431	BN310P LED160/865PSD-VLC HRO EL L1700 WH	1%
919406021441	BN310P LED160/840 PSU MB L1700 WH	Não se aplica
919406021451	BN310P LED160/840 PSD-VLC MB L1700 WH	1%
919406021461	BN310P LED160/840 PSU MB EL L1700 WH	Não se aplica
919406021471	BN310P LED160/840 PSD-VLC MB EL L1700 WH	1%
919406021481	BN310P LED160/840 PSU WB EL L1700 WH	Não se aplica
919406021491	BN310P LED160/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	1%
919406021501	BN310P LED160/840 PSU HRO EL L1700 WH	Não se aplica
919406021511	BN310P LED160/840PSD-VLC HRO EL L1700 WH	1%
919406021521	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 WH	Não se aplica
919406021531	BN310P LED92/840 PSD- VLC DA L1150 WH	1%
919406021621	BN310P LED200/840 PSD- VLC WB L1700 WH	1%
919406021631	BN310P LED200/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	1%
919406021641	BN310P LED200/840 PSD-VLC MB EL L1700 WH	1%
919406021651	BN310P LED200/840 PSD-VLC MB L1700 WH	1%
919406021661	BN310P LED200/840 PSU HRO EL L1700 WH	Não se aplica
919406021671	BN310P LED200/840 PSU HRO L1700 WH	Não se aplica
919406021681	BN310P LED200/840 PSU MB EL L1700 WH	Não se aplica
919406021691	BN310P LED200/840 PSU MB L1700 WH	Não se aplica

SlimPerform Batten

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
919406021701	BN310P LED200/840 PSU WB EL L1700 WH	Não se aplica
919406021711	BN310P LED200/840 PSU WB L1700 WH	Não se aplica
919406021721	BN310P LED200/840PSD-VLC WB EL L1700 WH	1%
919406021731	BN310P LED200/840PSD-VLC HRO EL L1700WH	1%
919406021741	BN310P LED200/865 PSD-V LC HRO L1700 WH	1%
919406021751	BN310P LED200/865 PSD-VLC MB EL L1700 WH	1%
919406021761	BN310P LED200/865 PSD-VLC MB L1700 WH	1%
919406021771	BN310P LED200/865 PSD-VLC WB EL L1700 WH	1%
919406021781	BN310P LED200/865 PSD-VLC WB L1700 WH	1%
919406021791	BN310P LED200/865 PSU HRO EL L1700 WH	Não se aplica
919406021801	BN310P LED200/865 PSU HRO L1700 WH	Não se aplica
919406021811	BN310P LED200/865 PSU MB EL L1700 WH	Não se aplica
919406021821	BN310P LED200/865 PSU MB L1700 WH	Não se aplica
919406021831	BN310P LED200/865 PSU WB EL L1700 WH	Não se aplica
919406021841	BN310P LED200/865 PSU WB L1700 WH	Não se aplica
919406021851	BN310P LED200/865PSD-VLC HRO EL L1700 WH	1%
919406021861	BN310P LED70/840 WIA WB L1150 WH	Programável
919406021871	BN310P LED70/840 WIA MB L1150 WH	Programável
919406021881	BN310P LED70/865 WIA WB L1150 WH	Programável
919406021891	BN310P LED70/865 WIA MB L1150 WH	Programável

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
919406022101	BN310P LED230/840 PSD- VLC WB L1700 WH	1%
919406022111	BN310P LED230/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	1%
919406022121	BN310P LED230/840 PSD-VLC MB L1700 WH	1%
919406022131	BN310P LED230/840 PSU HRO L1700 WH	Não se aplica
919406022141	BN310P LED230/840 PSU MB L1700 WH	Não se aplica
919406022151	BN310P LED230/840 PSU WB L1700 WH	Não se aplica
820619283931	BN310P LED92/840 PSU MB L1150 BK	Não se aplica
820619284281	BN310P LED92/865 PSU MB L1150 BK	Não se aplica
820619284431	BN310P LED92/830 PSU MB L1150 BK	Não se aplica
820619284681	BN310P LED70/840 PSU WB L1150 BK	Não se aplica
820619284691	BN310P LED70/840 PSU WB EL L1150 BK	Não se aplica
820619284701	BN310P LED70/830 PSU MB L1150 BK	Não se aplica
919406020861	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 BK	Não se aplica
919406020871	BN310P LED92/840 PSD- VLC DA L1150 BK	1%
919406020941	BN310P LED92/840 PSU WB L1150 BK	Não se aplica
919406021311	BN310P LED92/840 PSD-VLC WB L1150 BK	1%
919406021321	BN310P LED92/840 PSU WB EL L1150 BK	Não se aplica
919406021331	BN310P LED92/840 PSD-VLC WB EL L1150 BK	1%
919506310591	BN310P Xitanium 100W Driver Spare Part	-
919506310621	BN310P Bracket Withe Spare Part	-
919506310631	BN310P Bracket Black Spare Part	-
919506310601	BN310P CertaDrive 44W Driver Spare Part	-
919506310611	BN310P CertaDrive 65W Driver Spare Part	-

