



Tira LED delgada que ofrece una luz de alta calidad con opciones diversificadas en términos de brillo y color de la luz

Tira LED Corepro

Una familia completa que brinda una solución brillante, compacta, segura y fiable. Elige la que mejor se adapte a cada proyecto, entre cuatro paquetes de lúmenes/potencia y cuatro CCT. Disfruta de una instalación sencilla con un diseño compacto.

Beneficios

- Amplia gama de productos: variedad de combinaciones de lúmenes/potencia y CCT para dar respuesta a distintas aplicaciones.
- Instalación sencilla: el diseño compacto garantiza el ajuste en espacios reducidos.
- Excelente rendimiento de luz: alta eficiencia con una buena reproducción del color y un rendimiento fiable durante el uso

Características

- Gama de productos completa: opciones de 300 lm, 800 lm, 1200 lm, 1600 lm/m, 2700 K, 3000 K, 4000 K y 6500 K.
- Alta eficiencia para ahorro energético: 130 lm/W
- Baja tensión CC 24 V que ofrece una gran seguridad
- 35.000 horas de vida útil

Tira LED Corepro

Aplicaciones

- Comercios
- Oficinas
- Hostelería

Versions



LS tapetowire connector IP20-EU




LEDStrip V profile accessory kit



LS tapetotape connector IP20-EU



LEDStrip H profile accessory kit




LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

Plano de dimensiones



Tira LED Corepro

Plano de dimensiones



Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Flujo luminoso
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-	-	-
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Flujo luminoso
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	2700 K	80	270 lm
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	3000 K	80	270 lm
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	4000 K	80	300 lm

Tira LED Corepro

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Flujo luminoso
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	6500 K	80	300 lm
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	2700 K	80	750 lm
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	3000 K	80	750 lm
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	4000 K	80	800 lm
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	6500 K	80	780 lm
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	2700 K	80	1.080 lm
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	3000 K	80	1.080 lm
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	4000 K	80	1.200 lm
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	6500 K	80	1.180 lm
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	2700 K	80	1.450 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-	-
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	24 V	10,5 W
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	24 V	10,5 W
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	24 V	10,5 W
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	24 V	10,5 W
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	24 V	27 W
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	24 V	27 W
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	24 V	27 W

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Flujo luminoso
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	3000 K	80	1.450 lm
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	4000 K	80	1.600 lm
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	6500 K	80	1.580 lm
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
45035600	U profile 1M accessory kit 60pcs	-	-	-
45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-	-	-
45043100	H profile 1M accessory kit 60pcs	-	-	-
45045500	H profile 2M accessory kit 30pcs	-	-	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	24 V	27 W
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	24 V	39 W
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	24 V	39 W
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	24 V	39 W
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	24 V	39 W
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	24 V	52 W
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	24 V	52 W
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	24 V	52 W
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	24 V	52 W

Tira LED Corepro

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
45035600	U profile 1M accessory kit 60pcs	-	-
45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-	-

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	-20 °C a +40 °C

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	Si
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	Si
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	Si
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	Si
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	Si
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	Si
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	Si
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	Si
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	Si
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	Si

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Código de protección de entrada
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	IP20
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	IP20

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía
45043100	H profile 1M accessory kit 60pcs	-	-
45045500	H profile 2M accessory kit 30pcs	-	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-



Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	-20 °C a +40 °C
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
45035600	U profile 1M accessory kit 60pcs	-
45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-
45043100	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
45045500	H profile 2M accessory kit 30pcs	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Order Code	Full Product Name	Regulable
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	Si
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	Si
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	Si
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	Si
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	Si
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	Si
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
45035600	U profile 1M accessory kit 60pcs	-
45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-
45043100	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
45045500	H profile 2M accessory kit 30pcs	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Order Code	Full Product Name	Código de protección de entrada
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	IP20
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	IP20
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	IP20
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	IP20
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	IP20

Tira LED Corepro

Order Code	Full Product Name	Código de protección de entrada
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	IP20
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	IP20
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	IP20
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	IP20
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	IP20
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	IP20
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	IP20
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	IP20
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	IP20
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
45035600	U profile 1M accessory kit 60pcs	-
45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-
45043100	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
45045500	H profile 2M accessory kit 30pcs	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



Tira LED Corepro

