



Đơn giản mà trang nhã

SlimBalance G2

SlimBalance G2 SP560P là một giải pháp đèn treo tuyến tính, giúp tiết kiệm chi phí cho văn phòng. Sản phẩm có nhiều kích thước và mức quang thông. Thiết kế mỏng và trang nhã sẽ giúp tạo nên những không gian văn phòng cuốn hút và khác biệt cho khách hàng. Dòng sản phẩm này có 3 chiều sâu: 30 mm, 60 mm và 90 mm. Thấu kính khuếch tán có thể dài tới 12 m mà không tạo ra khe hở giữa 2 đèn sau khi lắp đặt để văn phòng sáng và đẹp hơn. Dòng sản phẩm thế hệ mới này còn có Hệ thống Interact, Dali, PSU cho phép điều khiển đèn thật dễ dàng và linh hoạt. Giắc kết nối nhanh cũng giúp khách hàng dễ dàng lắp đặt hơn.

Lợi ích

- Nhiều kích thước dài và rộng để phù hợp với các ứng dụng khác nhau trong văn phòng
- Có thể lắp đặt liên tiếp để thấu kính khuếch tán dài tới 12 m giúp văn phòng đẹp hơn
- Có sẵn các tùy chọn hệ thống để dễ dàng điều khiển đèn

Tính năng

- Các tùy chọn chiều dài: 600/1.200 mm; các tùy chọn chiều rộng: 30/60/90 mm
- CRI 80 không nhấp nháy
- Có Hệ thống Interact và Dali

Ứng dụng

- Văn phòng
- Phòng họp
- Khu vực công cộng trong nhà

SlimBalance G2

Phiên bản



SlimBalance G2

SlimBalance G2

Bản vẽ kích thước

Chi tiết sản phẩm



SlimBalance G2



SlimBalance G2

Chi tiết sản phẩm

SlimBalance G2



Thông tin chung	
Dấu CE	Dấu CE
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K
Kiểu chụp quang học	Chóa phân xạ
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	100 lm/W
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Nhiệt độ	
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-20 đến +40°C
Cơ khí và vỏ đèn	
Màu vỏ đèn	RAL 9003 trắng
Phê duyệt và ứng dụng	
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK02
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Màu sắc ban đầu	(0.384, 0.380) SDCM 4
Dung sai quang thông	+/-10%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Quang thông
911401553481	SP560P LED40/840 L120W6 CD PSU	4.213 lm
911401552781	SP560P LED12/840 L120W3 SD PSU	1.237 lm
911401551581	SP560P LED12/840 L60W9 CD PSU	1.354 lm
911401551681	SP560P LED20/840 L60W9 CD PSU	2.083 lm
911401553081	SP560P LED25/840 L120W9 SD PSU	2.544 lm
911401553181	SP560P LED40/840 L120W9 SD PSU	4.374 lm
911401553581	SP560P LED25/840 L120W9 CD PSU	2.544 lm
911401553681	SP560P LED40/840 L120W9 CD PSU	4.374 lm
911401555381	SP560P LED20/840 L60W9 SD PSD	2.083 lm
911401555481	SP560P LED40/840 L120W9 SD PSD	4.374 lm
911401556081	SP560P LED40/840 L120W9 CD PSD	4.374 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401553481	SP560P LED40/840 L120W6 CD PSU	35 W
911401552781	SP560P LED12/840 L120W3 SD PSU	12 W
911401551581	SP560P LED12/840 L60W9 CD PSU	12 W
911401551681	SP560P LED20/840 L60W9 CD PSU	18 W
911401553081	SP560P LED25/840 L120W9 SD PSU	20 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401553181	SP560P LED40/840 L120W9 SD PSU	35 W
911401553581	SP560P LED25/840 L120W9 CD PSU	20 W
911401553681	SP560P LED40/840 L120W9 CD PSU	35 W
911401555381	SP560P LED20/840 L60W9 SD PSD	18 W
911401555481	SP560P LED40/840 L120W9 SD PSD	35 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401556081	SP560P LED40/840 L120W9 CD PSD	35 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401553481	SP560P LED40/840 L120W6 CD PSU	Không
911401552781	SP560P LED12/840 L120W3 SD PSU	Không
911401551581	SP560P LED12/840 L60W9 CD PSU	Không
911401551681	SP560P LED20/840 L60W9 CD PSU	Không
911401553081	SP560P LED25/840 L120W9 SD PSU	Không
911401553181	SP560P LED40/840 L120W9 SD PSU	Không

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401553581	SP560P LED25/840 L120W9 CD PSU	Không
911401553681	SP560P LED40/840 L120W9 CD PSU	Không
911401555381	SP560P LED20/840 L60W9 SD PSD	Có
911401555481	SP560P LED40/840 L120W9 SD PSD	Có
911401556081	SP560P LED40/840 L120W9 CD PSD	Có

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ chống xâm nhập
911401553481	SP560P LED40/840 L120W6 CD PSU	IP20
911401552781	SP560P LED12/840 L120W3 SD PSU	IP40
911401551581	SP560P LED12/840 L60W9 CD PSU	IP20
911401551681	SP560P LED20/840 L60W9 CD PSU	IP20
911401553081	SP560P LED25/840 L120W9 SD PSU	IP40
911401553181	SP560P LED40/840 L120W9 SD PSU	IP40

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ chống xâm nhập
911401553581	SP560P LED25/840 L120W9 CD PSU	IP20
911401553681	SP560P LED40/840 L120W9 CD PSU	IP20
911401555381	SP560P LED20/840 L60W9 SD PSD	IP40
911401555481	SP560P LED40/840 L120W9 SD PSD	IP40
911401556081	SP560P LED40/840 L120W9 CD PSD	IP20

