



造型簡約優雅

SlimBalance G2

SlimBalance G2 SP560P 是符合成本效益的線性懸掛式辦公室照明方案，提供多種流明輸出和產品尺寸。外型設計俐落優雅，適合客戶用來打造視覺動人且能區隔各空間的辦公室。這個產品系列共有 3 種不同寬度：30、60 和 90 公釐。漫射體最大長度可達 12 公尺，因此 2 盞燈具在安裝之後不會發生漫射體斷層，全面提升辦公室的整體視覺效果。新一代的這個系列產品提供 PSU、Dali、Interact 系統，為您提供簡單且彈性的照明控制。搭配其快速連接器，現場安裝更加輕鬆。

优点

- 多種長度與寬度，適合不同辦公室應用
- 最長連續 12 公尺漫射體安裝，提高辦公室整體視覺效果
- 提供系統性選項，讓燈光控制更加輕鬆

特点

- 600/1200 公釐長度選項；30/60/90 公釐寬度選項
- CRI 80 無閃爍
- 提供 Dali 及 Interact 系統

应用

- 辦公室照明
- 會議室
- 室內公共區域

SlimBalance G2

Versions



SlimBalance G2

SlimBalance G2

二维绘图

产品详细



SlimBalance G2



SlimBalance G2

产品详细



一般資訊	
CE 標誌	CE 標誌
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
照明技術	
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光學罩類型	反射燈
演色性指數 (CRI)	>80
光效 (額定) (標準)	100 lm/W
運轉與電力	
輸入電壓	220-240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
溫度	
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
機械與外罩	
外罩色彩	白色 RAL 9003
認證與應用	
保護等級 IEC	安全等級 I
機械衝擊保護規範	IK02
初始效能 (符合 IEC 標準)	
點火色度	(0.384, 0.380)
	SDCM 4
光通量容限	+/-10%

照明技術

Order Code	Full Product Name	光通量
911401553481	SP560P LED40/840 L120W6 CD PSU	4,213 lm
911401552781	SP560P LED12/840 L120W3 SD PSU	1,237 lm
911401551581	SP560P LED12/840 L60W9 CD PSU	1,354 lm
911401551681	SP560P LED20/840 L60W9 CD PSU	2,083 lm
911401553081	SP560P LED25/840 L120W9 SD PSU	2,544 lm
911401553181	SP560P LED40/840 L120W9 SD PSU	4,374 lm
911401553581	SP560P LED25/840 L120W9 CD PSU	2,544 lm
911401553681	SP560P LED40/840 L120W9 CD PSU	4,374 lm
911401555381	SP560P LED20/840 L60W9 SD PSD	2,083 lm
911401555481	SP560P LED40/840 L120W9 SD PSD	4,374 lm
911401556081	SP560P LED40/840 L120W9 CD PSD	4,374 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401553481	SP560P LED40/840 L120W6 CD PSU	35 W
911401552781	SP560P LED12/840 L120W3 SD PSU	12 W
911401551581	SP560P LED12/840 L60W9 CD PSU	12 W
911401551681	SP560P LED20/840 L60W9 CD PSU	18 W
911401553081	SP560P LED25/840 L120W9 SD PSU	20 W
911401553181	SP560P LED40/840 L120W9 SD PSU	35 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401553581	SP560P LED25/840 L120W9 CD PSU	20 W
911401553681	SP560P LED40/840 L120W9 CD PSU	35 W
911401555381	SP560P LED20/840 L60W9 SD PSD	18 W
911401555481	SP560P LED40/840 L120W9 SD PSD	35 W
911401556081	SP560P LED40/840 L120W9 CD PSD	35 W

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光
911401553481	SP560P LED40/840 L120W6 CD PSU	否
911401552781	SP560P LED12/840 L120W3 SD PSU	否
911401551581	SP560P LED12/840 L60W9 CD PSU	否
911401551681	SP560P LED20/840 L60W9 CD PSU	否
911401553081	SP560P LED25/840 L120W9 SD PSU	否
911401553181	SP560P LED40/840 L120W9 SD PSU	否

Order Code	Full Product Name	可調光
911401553581	SP560P LED25/840 L120W9 CD PSU	否
911401553681	SP560P LED40/840 L120W9 CD PSU	否
911401555381	SP560P LED20/840 L60W9 SD PSD	是
911401555481	SP560P LED40/840 L120W9 SD PSD	是
911401556081	SP560P LED40/840 L120W9 CD PSD	是

認證與應用

Order Code	Full Product Name	防水防塵規範 (IP)
911401553481	SP560P LED40/840 L120W6 CD PSU	IP20
911401552781	SP560P LED12/840 L120W3 SD PSU	IP40
911401551581	SP560P LED12/840 L60W9 CD PSU	IP20
911401551681	SP560P LED20/840 L60W9 CD PSU	IP20
911401553081	SP560P LED25/840 L120W9 SD PSU	IP40
911401553181	SP560P LED40/840 L120W9 SD PSU	IP40

Order Code	Full Product Name	防水防塵規範 (IP)
911401553581	SP560P LED25/840 L120W9 CD PSU	IP20
911401553681	SP560P LED40/840 L120W9 CD PSU	IP20
911401555381	SP560P LED20/840 L60W9 SD PSD	IP40
911401555481	SP560P LED40/840 L120W9 SD PSD	IP40
911401556081	SP560P LED40/840 L120W9 CD PSD	IP20

