



Philips UniFlood M gen2: proyector de alta potencia con modularidad real

UniFlood M G2

Philips UniFlood M gen2 es un proyector LED arquitectónico económico para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación por proyección de fachadas, paisajes y exteriores. El diseño robusto, modular y rectangular cuenta con ópticas de gran eficiencia, lo que lo hace ideal para iluminarlo todo, desde fachadas de varios pisos y puentes hasta monumentos y lugares de interés. Este proyector LED está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable. Viene con seis lentes dispersoras diferentes que van desde proyección de foco estrecho a amplio y tiene opción de control DMX512/RDM. Un proyector realmente modular que ofrece a los arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones.

Beneficios

- Gran flexibilidad de diseño con cabezales y controles de inclinación individual
- Crea el efecto de iluminación adecuado con seis lentes dispersoras diferentes (proyección de foco estrecho a amplio)
- Fácil de controlar con DMX512/RDM
- Una opción robusta con clasificación IP66 para uso en exteriores

Características

- Estándar: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K y 4000 K
- Opcional: 5000 K, colores monocromáticos y blanco ajustable
- Longitudes flexibles de 155 a 569 mm
- Ángulos de inclinación ajustables para cada cabezal y para todo el conjunto
- Soportes de acero







Aplicaciones

- Puentes, monumentos y fachadas
- Parques y plazas
- Paisajismo









Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

Plano de dimensiones



Plano de dimensiones



Información general	
Marca CE	Marca CE
Driver incluido	Sí
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Datos técnicos de la luz	
Tipo de cubierta óptica	Vidrio transparente
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Gris oscuro
Aprobación y aplicación	
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06
Código de protección de entrada	IP66

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Flujo luminoso
92608099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	830 blanco cálido	3000 K	4.710 lm
92611099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	4.400 lm
92614199	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	RGBW	-	2.855 lm
92615899	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	RGBW	-	2.985 lm
92618999	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	840 blanco neutro	4000 K	5.520 lm
92619699	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	827 blanco cálido	2700 K	4.430 lm
92624099	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	RGBW	-	3.130 lm
92626499	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	830 blanco cálido	3000 K	5.125 lm
92632599	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	RGBW	-	3.105 lm
92634999	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	827 blanco cálido	2700 K	4.740 lm
92635699	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	830 blanco cálido	3000 K	4.945 lm
92636399	BVP353 30LED 40K 220V L30 45	840 blanco neutro	4000 K	5.520 lm
92642499	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	RGBW	-	3.130 lm
92791900	BVP354 96LED 30K 220V L40 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	15.270 lm
92794000	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	10.505 lm
92795700	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	10.975 lm
92805300	BVP354 96LED 27K 220V L40 30	827 blanco cálido	2700 K	17.260 lm
92806000	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	830 blanco cálido	3000 K	18.005 lm
92812100	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	RGBW	-	11.425 lm
92815200	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	830 blanco cálido	3000 K	17.385 lm
92822000	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	RGBW	-	11.520 lm
92827500	BVP354 120LED 30K 220V L50 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	17.605 lm
92833600	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	830 blanco cálido	3000 K	19.795 lm
92842800	BVP354 120LED 30K 220V L50 30	830 blanco cálido	3000 K	20.500 lm
92843500	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	840 blanco neutro	4000 K	22.875 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Flujo luminoso
92849700	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	12.170 lm
92851000	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	830 blanco cálido	3000 K	19.795 lm
92857200	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	11.255 lm
92858900	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	11.750 lm
92866400	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	14.395 lm
92867100	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	15.030 lm
92872500	BVP354 144LED 30K 220V L57 15 DMX	830 blanco cálido	3000 K	23.755 lm
92875600	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	15.115 lm
92876300	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	15.785 lm
92878700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	830 blanco cálido	3000 K	25.820 lm
92884800	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	15.655 lm
92885500	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	16.345 lm
92886200	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	827 blanco cálido	2700 K	23.900 lm
92890900	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	830 blanco cálido	3000 K	23.755 lm
92893000	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	15.115 lm
92894700	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	15.785 lm
92752099	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	830 blanco cálido	3000 K	11.870 lm
92753799	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	840 blanco neutro	4000 K	13.245 lm
92755199	BVP353 72LED 30K 220V L57 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	11.310 lm
92758299	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	7.195 lm
92759999	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	7.515 lm
92760599	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	827 blanco cálido	2700 K	11.950 lm
92762999	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	840 blanco neutro	4000 K	13.905 lm
92767499	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	7.555 lm
92768199	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	7.890 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Flujo luminoso
92769899	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	827 blanco cálido	2700 K	12.375 lm
92771199	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	840 blanco neutro	4000 K	14.405 lm
92776699	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	7.825 lm
92777399	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	8.170 lm
92778099	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	827 blanco cálido	2700 K	11.950 lm
92779799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	830 blanco cálido	3000 K	12.465 lm
92785899	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	7.555 lm
92786599	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	7.890 lm
92539799	BVP353 18LED 30K 220V L21 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	2.755 lm
92543499	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	RGBW	-	1.945 lm
92545899	BVP353 18LED 30K 220V L21 15	830 blanco cálido	3000 K	3.115 lm
92552699	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	RGBW	-	2.040 lm
92561899	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	RGBW	-	2.115 lm
92562599	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	827 blanco cálido	2700 K	2.985 lm
92563299	BVP353 18LED 30K 220V L21 45	830 blanco cálido	3000 K	3.115 lm
92463599	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	827 blanco cálido	2700 K	1.760 lm
92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	830 blanco cálido	3000 K	1.835 lm
92465999	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	840 blanco neutro	4000 K	2.050 lm
92466699	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	827 blanco cálido	2700 K	1.615 lm
92467399	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	1.685 lm
92470399	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	RGBW	-	1.175 lm
92471099	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	RGBW	-	1.225 lm
92472799	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	827 blanco cálido	2700 K	1.845 lm
92474199	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	840 blanco neutro	4000 K	2.150 lm
92476599	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	830 blanco cálido	3000 K	1.770 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Flujo luminoso
92479699	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	RGBW	-	1.230 lm
92481999	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	827 blanco cálido	2700 K	1.915 lm
92482699	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	830 blanco cálido	3000 K	1.995 lm
92483399	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	840 blanco neutro	4000 K	2.225 lm
92490199	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	827 blanco cálido	2700 K	1.845 lm
92492599	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	840 blanco neutro	4000 K	2.150 lm
92497099	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	RGBW	-	1.230 lm
92498799	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	RGBW	-	1.285 lm
92644899	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	830 blanco cálido	3000 K	6.205 lm
92645599	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	840 blanco neutro	4000 K	6.925 lm
92647999	BVP353 36LED 30K 220V L35 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	5.585 lm
92654799	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	840 blanco neutro	4000 K	7.270 lm
92658599	BVP353 36LED RGB 220V L35 15 DMX	RGB	-	3.455 lm
92661599	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	827 blanco cálido	2700 K	6.470 lm
92662299	BVP353 36LED 30K 220V L35 30	830 blanco cálido	3000 K	6.750 lm
92663999	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	840 blanco neutro	4000 K	7.530 lm
92665399	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	830 blanco cálido	3000 K	6.070 lm
92670799	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	827 blanco cálido	2700 K	6.245 lm
92676999	BVP353 36LED RGB 220V L35 45 DMX	RGB	-	3.455 lm
92678399	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	RGBW	-	3.995 lm
92572499	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	830 blanco cálido	3000 K	3.770 lm
92573199	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	840 blanco neutro	4000 K	4.205 lm
92580999	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	827 blanco cálido	2700 K	3.795 lm
92581699	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	830 blanco cálido	3000 K	3.955 lm
92582399	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	840 blanco neutro	4000 K	4.415 lm
92590899	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	830 blanco cálido	3000 K	4.100 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Flujo luminoso
92596099	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	RGBW	-	2.555 lm
92598499	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	827 blanco cálido	2700 K	3.795 lm
92599199	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	830 blanco cálido	3000 K	3.955 lm
92600499	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	840 blanco neutro	4000 K	4.415 lm
92602899	BVP353 24LED 30K 220V L24 45 DMX	830 blanco cálido	3000 K	3.800 lm
92605999	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 45 DMX	RGBW	-	2.465 lm
92715599	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	827 blanco cálido	2700 K	9.150 lm
92719399	BVP353 60LED 30K 220V L50 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	9.185 lm
92732299	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	RGBW	-	6.575 lm
92733999	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	827 blanco cálido	2700 K	9.950 lm
92734699	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	830 blanco cálido	3000 K	10.380 lm
92735399	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	840 blanco neutro	4000 K	11.580 lm
92741499	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	6.810 lm
92742199	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	827 blanco cálido	2700 K	9.605 lm
92743899	BVP353 60LED 30K 220V L50 45	830 blanco cálido	3000 K	10.020 lm
92749099	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	6.295 lm
92750699	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	6.575 lm
92503899	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	2.145 lm
92509099	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	830 blanco cálido	3000 K	3.020 lm
92510699	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	840 blanco neutro	4000 K	3.365 lm
92518299	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	830 blanco cálido	3000 K	3.125 lm
92534299	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	RGBW	-	1.565 lm
92897800	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	840 blanco neutro	4000 K	39.740 lm
92899200	BVP355 216LED 30K 220V L57 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	33.935 lm
92902900	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	21.590 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Flujo luminoso
92912800	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	23.675 lm
92923400	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	830 blanco cálido	3000 K	37.400 lm
92930200	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	23.675 lm
92933300	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	840 blanco neutro	4000 K	31.945 lm
92935700	BVP355 180LED 30K 220V L50 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	27.565 lm
92942500	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	840 blanco neutro	4000 K	33.540 lm
92957900	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	20.435 lm
92960900	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	840 blanco neutro	4000 K	33.540 lm
92683799	BVP353 48LED 30K 220V L40 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	7.155 lm
92686899	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	5.250 lm
92687599	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	5.485 lm
92690599	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	840 blanco neutro	4000 K	9.090 lm
92695099	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 15 DMX	RGBW	-	5.515 lm
92699899	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	840 blanco neutro	4000 K	9.415 lm
92701899	BVP353 48LED 30K 220V L40 30 DMX	830 blanco cálido	3000 K	7.785 lm
92704999	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 30 DMX	RGBW	-	5.710 lm
92705699	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	RGBW	-	5.965 lm
92707099	BVP353 48LED 30K 220V L40 45	830 blanco cálido	3000 K	8.145 lm
92708799	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	840 blanco neutro	4000 K	9.090 lm
92713199	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 45 DMX	RGBW	-	5.515 lm
92714899	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	RGBW	-	5.760 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
92608099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	60 W	92619699	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	60 W
92611099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10 DMX	60 W	92624099	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	60 W
92614199	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	60 W	92626499	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	60 W
92615899	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	60 W	92632599	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	60 W
92618999	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	60 W	92634999	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	60 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
92635699	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	60 W
92636399	BVP353 30LED 40K 220V L30 45	60 W
92642499	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	60 W
92791900	BVP354 96LED 30K 220V L40 10 DMX	200 W
92794000	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	200 W
92795700	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	200 W
92805300	BVP354 96LED 27K 220V L40 30	200 W
92806000	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	200 W
92812100	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	200 W
92815200	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	200 W
92822000	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	200 W
92827500	BVP354 120LED 30K 220V L50 10 DMX	240 W
92833600	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	240 W
92842800	BVP354 120LED 30K 220V L50 30	240 W
92843500	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	240 W
92849700	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	240 W
92851000	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	240 W
92857200	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	240 W
92858900	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	240 W
92866400	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	300 W
92867100	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	300 W
92872500	BVP354 144LED 30K 220V L57 15 DMX	300 W
92875600	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 15 DMX	300 W
92876300	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	300 W
92878700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	300 W
92884800	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 30 DMX	300 W
92885500	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	300 W
92886200	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	300 W
92890900	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	300 W
92893000	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	300 W
92894700	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	300 W
92752099	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	150 W
92753799	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	150 W
92755199	BVP353 72LED 30K 220V L57 10 DMX	150 W
92758299	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	150 W
92759999	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	150 W
92760599	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	150 W
92762999	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	150 W
92767499	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	150 W
92768199	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	150 W
92769899	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	150 W
92771199	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	150 W
92776699	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	150 W
92777399	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	150 W
92778099	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	150 W
92779799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	150 W
92785899	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	150 W
92786599	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	150 W
92539799	BVP353 18LED 30K 220V L21 10 DMX	40 W
92543499	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	40 W
92545899	BVP353 18LED 30K 220V L21 15	40 W
92552699	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	40 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
92561899	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	40 W
92562599	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	40 W
92563299	BVP353 18LED 30K 220V L21 45	40 W
92463599	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	24 W
92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	24 W
92465999	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	24 W
92466699	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	24 W
92467399	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	24 W
92470399	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	24 W
92471099	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	24 W
92472799	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	24 W
92474199	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	24 W
92476599	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	24 W
92479699	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	24 W
92481999	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	24 W
92482699	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	24 W
92483399	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	24 W
92490199	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	24 W
92492599	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	24 W
92497099	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	24 W
92498799	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	24 W
92644899	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	80 W
92645599	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	80 W
92647999	BVP353 36LED 30K 220V L35 10 DMX	80 W
92654799	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	80 W
92658599	BVP353 36LED RGB 220V L35 15 DMX	80 W
92661599	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	80 W
92662299	BVP353 36LED 30K 220V L35 30	80 W
92663999	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	80 W
92665399	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	80 W
92670799	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	80 W
92676999	BVP353 36LED RGB 220V L35 45 DMX	80 W
92678399	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	80 W
92572499	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	50 W
92573199	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	50 W
92580999	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	50 W
92581699	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	50 W
92582399	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	50 W
92590899	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	50 W
92596099	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	50 W
92598499	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	50 W
92599199	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	50 W
92600499	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	50 W
92602899	BVP353 24LED 30K 220V L24 45 DMX	50 W
92605999	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 45 DMX	50 W
92715599	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	120 W
92719399	BVP353 60LED 30K 220V L50 10 DMX	120 W
92732299	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	120 W
92733999	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	120 W
92734699	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	120 W
92735399	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	120 W
92741499	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	120 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
92742199	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	120 W
92743899	BVP353 60LED 30K 220V L50 45	120 W
92749099	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	120 W
92750699	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	120 W
92503899	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	30 W
92509099	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	30 W
92510699	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	30 W
92518299	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	30 W
92534299	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	30 W
92897800	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	450 W
92899200	BVP355 216LED 30K 220V L57 10 DMX	450 W
92902900	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	450 W
92912800	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	450 W
92923400	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	450 W
92930200	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	450 W
92933300	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	360 W
92935700	BVP355 180LED 30K 220V L50 10 DMX	360 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
92942500	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	360 W
92957900	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	360 W
92960900	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	360 W
92683799	BVP353 48LED 30K 220V L40 10 DMX	100 W
92686899	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	100 W
92687599	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	100 W
92690599	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	100 W
92695099	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 15 DMX	100 W
92699899	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	100 W
92701899	BVP353 48LED 30K 220V L40 30 DMX	100 W
92704999	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 30 DMX	100 W
92705699	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	100 W
92707099	BVP353 48LED 30K 220V L40 45	100 W
92708799	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	100 W
92713199	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 45 DMX	100 W
92714899	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	100 W

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
92608099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	No
92611099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10 DMX	Sí
92614199	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	Sí
92615899	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	Sí
92618999	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	No
92619699	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	Sí
92624099	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	Sí
92626499	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	No
92632599	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	Sí
92634999	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	No
92635699	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	No
92636399	BVP353 30LED 40K 220V L30 45	No
92642499	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	Sí
92791900	BVP354 96LED 30K 220V L40 10 DMX	Sí
92794000	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	Sí
92795700	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	Sí
92805300	BVP354 96LED 27K 220V L40 30	No
92806000	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	No
92812100	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	Sí
92815200	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	No
92822000	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	Sí
92827500	BVP354 120LED 30K 220V L50 10 DMX	Sí
92833600	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	No
92842800	BVP354 120LED 30K 220V L50 30	No
92843500	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	No
92849700	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Sí
92851000	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	No
92857200	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	Sí
92858900	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	Sí
92866400	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Sí
92867100	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
92872500	BVP354 144LED 30K 220V L57 15 DMX	Sí
92875600	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 15 DMX	Sí
92876300	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Sí
92878700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	No
92884800	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 30 DMX	Sí
92885500	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Sí
92886200	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	No
92890900	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	Sí
92893000	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	Sí
92894700	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Sí
92752099	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	No
92753799	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	No
92755199	BVP353 72LED 30K 220V L57 10 DMX	Sí
92758299	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Sí
92759999	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Sí
92760599	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	No
92762999	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	No
92767499	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	Sí
92768199	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Sí
92769899	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	No
92771199	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	No
92776699	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	Sí
92777399	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Sí
92778099	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	No
92779799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	No
92785899	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	Sí
92786599	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Sí
92539799	BVP353 18LED 30K 220V L21 10 DMX	Sí
92543499	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	Sí
92545899	BVP353 18LED 30K 220V L21 15	No
92552699	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
92561899	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	Si
92562599	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	No
92563299	BVP353 18LED 30K 220V L21 45	No
92463599	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	No
92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	No
92465999	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	No
92466699	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	Si
92467399	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	Si
92470399	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	Si
92471099	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	Si
92472799	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	No
92474199	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	No
92476599	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	Si
92479699	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	Si
92481999	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	No
92482699	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	No
92483399	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	No
92490199	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	No
92492599	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	No
92497099	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	Si
92498799	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	Si
92644899	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	No
92645599	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	No
92647999	BVP353 36LED 30K 220V L35 10 DMX	Si
92654799	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	No
92658599	BVP353 36LED RGB 220V L35 15 DMX	Si
92661599	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	No
92662299	BVP353 36LED 30K 220V L35 30	No
92663999	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	No
92665399	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	Si
92670799	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	No
92676999	BVP353 36LED RGB 220V L35 45 DMX	Si
92678399	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	Si
92572499	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	No
92573199	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	No
92580999	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	No
92581699	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	No
92582399	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	No
92590899	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	No
92596099	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	Si
92598499	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	No
92599199	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	No
92600499	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
92602899	BVP353 24LED 30K 220V L24 45 DMX	Si
92605999	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 45 DMX	Si
92715599	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	No
92719399	BVP353 60LED 30K 220V L50 10 DMX	Si
92732299	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	Si
92733999	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	No
92734699	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	No
92735399	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	No
92741499	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Si
92742199	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	No
92743899	BVP353 60LED 30K 220V L50 45	No
92749099	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	Si
92750699	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	Si
92503899	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	Si
92509099	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	No
92510699	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	No
92518299	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	No
92534299	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	Si
92897800	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	No
92899200	BVP355 216LED 30K 220V L57 10 DMX	Si
92902900	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Si
92912800	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Si
92923400	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	No
92930200	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Si
92933300	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	No
92935700	BVP355 180LED 30K 220V L50 10 DMX	Si
92942500	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	No
92957900	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Si
92960900	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	No
92683799	BVP353 48LED 30K 220V L40 10 DMX	Si
92686899	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	Si
92687599	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	Si
92690599	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	No
92695099	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 15 DMX	Si
92699899	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	No
92701899	BVP353 48LED 30K 220V L40 30 DMX	Si
92704999	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 30 DMX	Si
92705699	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	Si
92707099	BVP353 48LED 30K 220V L40 45	No
92708799	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	No
92713199	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 45 DMX	Si
92714899	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	Si

