



Philips UniFlood M Gen2: Strålkastare med hög effekt och verklig moduluppbyggnad

UniFlood M G2

Philips UniFlood M Gen2 är en kostnadseffektiv, utomhusklassad arkitektonisk LED-strålkastare utformad för strålkastarbelysning på fasader, i landskap och utomhus. Den robusta, modulära, rektangulära designen har mycket effektiv optik, vilket gör den perfekt för belysning av allt från flervåningshusfasader och broar till landmärken och monument. LED-strålkastaren finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och inställbart vitt. Den levereras med sex olika spridningslinser, från smal spot till brett flöde, och har DMX512/RDM-styrning. En verkligt moduluppbyggd strålkastare som ger arkitekter och designer friheten att prova en mängd olika koncept och designar utan begränsningar.

Fördelar

- Stor designflexibilitet med separata vinklade huvuden och styrsystem
- Skapa rätt belysningseffekt med sex olika spridningslinser (smal spot till brett flöde)
- Enkelt att styra med DMX512/RDM
- Ett robust val som är IP66-klassat för utomhusbruk

UniFlood M G2

Funktioner

- Standard: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K och 4 000 K
- Tillval: 5 000 K, monokromatiska färger och inställbart vitt
- Flexibla längder från 155 till 569 mm
- Justerbar lutningsvinkel för enskilda huvuden och för hela uppsättningen
- Fästen i stål







Användning

- Broar, monument och fasader
- Parker och torg
- Landskap









Varning och Säkerhet

- Endast för utomhusbruk.

Måttskiss



Måttskiss



Allmän information	
CE-märkning	CE-märkning
Driftdon ingår	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Ljusteknik	
Typ av optisk kåpa	Klart glas
Färgåtergivningsindex	>80
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Mörkgrå
Användning och godkännande	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06
Kod för kapslingsklass	IP66

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans färg	Korrelerad	
			färgtemperatur (nom)	Ljusflöde
92608099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	830 varmvit	3000 K	4 710 lm
92614199	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	RGBW	-	2 855 lm
92615899	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	RGBW	-	2 985 lm
92624099	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	RGBW	-	3 130 lm
92626499	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	830 varmvit	3000 K	5 125 lm
92632599	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	RGBW	-	3 105 lm
92634999	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	827 varmvit	2700 K	4 740 lm
92635699	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	830 varmvit	3000 K	4 945 lm
92642499	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	RGBW	-	3 130 lm
92794000	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	10 505 lm
92795700	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	10 975 lm
92806000	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	830 varmvit	3000 K	18 005 lm
92812100	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	RGBW	-	11 425 lm
92815200	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	830 varmvit	3000 K	17 385 lm
92822000	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	RGBW	-	11 520 lm
92833600	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	830 varmvit	3000 K	19 795 lm
92849700	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	12 170 lm
92851000	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	830 varmvit	3000 K	19 795 lm
92857200	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	11 255 lm
92858900	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	11 750 lm
92866400	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	14 395 lm
92867100	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	15 030 lm
92876300	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	15 785 lm
92878700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	830 varmvit	3000 K	25 820 lm
92885500	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	16 345 lm
92886200	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	827 varmvit	2700 K	23 900 lm
92893000	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	15 115 lm
92894700	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	15 785 lm
92752099	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	830 varmvit	3000 K	11 870 lm
92758299	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	7 195 lm
92759999	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	7 515 lm
92760599	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	827 varmvit	2700 K	11 950 lm
92767499	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	7 555 lm
92768199	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	7 890 lm
92769899	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	827 varmvit	2700 K	12 375 lm
92776699	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	7 825 lm
92777399	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	8 170 lm
92778099	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	827 varmvit	2700 K	11 950 lm
92779799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	830 varmvit	3000 K	12 465 lm
92785899	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	7 555 lm
92786599	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	7 890 lm
92543499	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	RGBW	-	1 945 lm
92552699	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	RGBW	-	2 040 lm
92561899	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	RGBW	-	2 115 lm
92562599	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	827 varmvit	2700 K	2 985 lm
92463599	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	827 varmvit	2700 K	1 760 lm
92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	830 varmvit	3000 K	1 835 lm
92470399	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	RGBW	-	1 175 lm
92471099	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	RGBW	-	1 225 lm
92472799	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	827 varmvit	2700 K	1 845 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelerad		
		Ljuskällans färg	färgtemperatur (nom)	Ljusflöde
92479699	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	RGBW	-	1 230 lm
92481999	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	827 varmvit	2700 K	1 915 lm
92482699	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	830 varmvit	3000 K	1 995 lm
92490199	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	827 varmvit	2700 K	1 845 lm
92497099	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	RGBW	-	1 230 lm
92498799	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	RGBW	-	1 285 lm
92644899	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	830 varmvit	3000 K	6 205 lm
92651699	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 10 DMX	RGBW	-	3 805 lm
92654799	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	840 neutralvit	4000 K	7 270 lm
92660899	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 15 DMX	RGBW	-	3 995 lm
92661599	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	827 varmvit	2700 K	6 470 lm
92663999	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	840 neutralvit	4000 K	7 530 lm
92670799	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	827 varmvit	2700 K	6 245 lm
92678399	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	RGBW	-	3 995 lm
92572499	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	830 varmvit	3000 K	3 770 lm
92579399	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX	RGBW	-	2 450 lm
92580999	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	827 varmvit	2700 K	3 795 lm
92581699	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	830 varmvit	3000 K	3 955 lm
92590899	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	830 varmvit	3000 K	4 100 lm
92596099	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	RGBW	-	2 555 lm
92598499	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	827 varmvit	2700 K	3 795 lm
92599199	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	830 varmvit	3000 K	3 955 lm
92600499	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	840 neutralvit	4000 K	4 415 lm
92715599	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	827 varmvit	2700 K	9 150 lm
92732299	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	RGBW	-	6 575 lm
92733999	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	827 varmvit	2700 K	9 950 lm
92734699	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	830 varmvit	3000 K	10 380 lm
92735399	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	840 neutralvit	4000 K	11 580 lm
92741499	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	6 810 lm
92742199	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	827 varmvit	2700 K	9 605 lm
92749099	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	6 295 lm
92750699	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	6 575 lm
92509099	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	830 varmvit	3000 K	3 020 lm
92510699	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	840 neutralvit	4000 K	3 365 lm
92518299	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	830 varmvit	3000 K	3 125 lm
92534299	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	RGBW	-	1 565 lm
92902900	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	21 590 lm
92912800	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	23 675 lm
92923400	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	830 varmvit	3000 K	37 400 lm
92930200	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	23 675 lm
92956200	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	19 565 lm
92957900	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	20 435 lm
92686899	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	5 250 lm
92687599	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	5 485 lm
92690599	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	840 neutralvit	4000 K	9 090 lm
92699899	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	840 neutralvit	4000 K	9 415 lm
92705699	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	RGBW	-	5 965 lm
92714899	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	RGBW	-	5 760 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
92608099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	60 W
92614199	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	60 W
92615899	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	60 W
92624099	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	60 W
92626499	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	60 W
92632599	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	60 W
92634999	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	60 W
92635699	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	60 W
92642499	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	60 W
92794000	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	200 W
92795700	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	200 W
92806000	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	200 W
92812100	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	200 W
92815200	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	200 W
92822000	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	200 W
92833600	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	240 W
92849700	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	240 W
92851000	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	240 W
92857200	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	240 W
92858900	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	240 W
92866400	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	300 W
92867100	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	300 W
92876300	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	300 W
92878700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	300 W
92885500	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	300 W
92886200	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	300 W
92893000	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	300 W
92894700	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	300 W
92752099	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	150 W
92758299	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	150 W
92759999	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	150 W
92760599	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	150 W
92767499	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	150 W
92768199	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	150 W
92769899	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	150 W
92776699	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	150 W
92777399	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	150 W
92778099	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	150 W
92779799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	150 W
92785899	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	150 W
92786599	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	150 W
92543499	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	40 W
92552699	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	40 W
92561899	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	40 W
92562599	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	40 W
92463599	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	24 W
92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	24 W
92470399	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	24 W
92471099	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	24 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
92472799	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	24 W
92479699	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	24 W
92481999	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	24 W
92482699	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	24 W
92490199	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	24 W
92497099	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	24 W
92498799	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	24 W
92644899	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	80 W
92651699	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 10 DMX	80 W
92654799	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	80 W
92660899	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 15 DMX	80 W
92661599	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	80 W
92663999	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	80 W
92670799	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	80 W
92678399	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	80 W
92572499	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	50 W
92579399	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX	50 W
92580999	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	50 W
92581699	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	50 W
92590899	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	50 W
92596099	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	50 W
92598499	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	50 W
92599199	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	50 W
92600499	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	50 W
92715599	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	120 W
92732299	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	120 W
92733999	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	120 W
92734699	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	120 W
92735399	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	120 W
92741499	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	120 W
92742199	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	120 W
92749099	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	120 W
92750699	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	120 W
92509099	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	30 W
92510699	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	30 W
92518299	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	30 W
92534299	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	30 W
92902900	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	450 W
92912800	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	450 W
92923400	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	450 W
92930200	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	450 W
92956200	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 30 DMX	360 W
92957900	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	360 W
92686899	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	100 W
92687599	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	100 W
92690599	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	100 W
92699899	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	100 W
92705699	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	100 W
92714899	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	100 W

Styrenheter och dimring

UniFlood M G2

Order Code	Full Product Name	Dimbar
92608099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	Nej
92614199	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	Ja
92615899	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	Ja
92624099	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	Ja
92626499	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	Nej
92632599	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	Ja
92634999	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	Nej
92635699	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	Nej
92642499	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	Ja
92794000	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	Ja
92795700	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	Ja
92806000	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	Nej
92812100	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	Ja
92815200	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	Nej
92822000	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	Ja
92833600	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	Nej
92849700	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Ja
92851000	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	Nej
92857200	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	Ja
92858900	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	Ja
92866400	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Ja
92867100	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Ja
92876300	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Ja
92878700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	Nej
92885500	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Ja
92886200	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	Nej
92893000	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	Ja
92894700	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Ja
92752099	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	Nej
92758299	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Ja
92759999	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Ja
92760599	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	Nej
92767499	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	Ja
92768199	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Ja
92769899	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	Nej
92776699	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	Ja
92777399	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Ja
92778099	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	Nej
92779799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	Nej
92785899	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	Ja
92786599	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Ja
92543499	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	Ja
92552699	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	Ja
92561899	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	Ja
92562599	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	Nej
92463599	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	Nej
92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	Nej
92470399	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	Ja
92471099	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbar
92472799	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	Nej
92479699	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	Ja
92481999	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	Nej
92482699	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	Nej
92490199	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	Nej
92497099	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	Ja
92498799	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	Ja
92644899	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	Nej
92651699	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 10 DMX	Ja
92654799	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	Nej
92660899	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 15 DMX	Ja
92661599	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	Nej
92663999	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	Nej
92670799	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	Nej
92678399	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	Ja
92572499	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	Nej
92579399	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX	Ja
92580999	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	Nej
92581699	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	Nej
92590899	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	Nej
92596099	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	Ja
92598499	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	Nej
92599199	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	Nej
92600499	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	Nej
92715599	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	Nej
92732299	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	Ja
92733999	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	Nej
92734699	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	Nej
92735399	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	Nej
92741499	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Ja
92742199	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	Nej
92749099	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	Ja
92750699	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	Ja
92509099	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	Nej
92510699	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	Nej
92518299	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	Nej
92534299	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	Ja
92902900	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Ja
92912800	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Ja
92923400	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	Nej
92930200	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Ja
92956200	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 30 DMX	Ja
92957900	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Ja
92686899	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	Ja
92687599	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	Ja
92690599	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	Nej
92699899	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	Nej
92705699	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	Ja
92714899	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	Ja

