



飛利浦 UniFlood M gen2：高功率的投射燈，打造真實的模組化風格照明

UniFlood M G2

飛利浦 UniFlood M gen2 是一款具成本效益、戶外評等的建築 LED 投射燈，專為大樓正面外牆、景觀和戶外探照用途打造。堅固、模組化的矩形設計特色以高效率光學為名，是照亮多層正面外牆、橋樑到地標、古蹟的理想照明裝置。這款 LED 投射燈目前提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可微調白光供人選購。共有六款不同的擴展透鏡，包括窄聚光燈到寬投射燈，並且具備 DMX512/RDM 控制選項。真正模組化設計的投射燈讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，自由設計毫不受限。

优点

- 傾斜器和控制元件個別安裝，形成最佳的設計靈活度
- 利用六款不同的擴展透鏡創造恰如其分的照明效果 (窄幅聚光到寬幅投射)
- DMX512/RDM 打造輕鬆的操控模式
- 堅固的 IP66 級選擇，專為戶外使用需求打造

特点

- 標準：RGBW、RGB、2700K、3000K 和 4000K
- 選配 5000K、單一色和可微調白光
- 長度彈性，155 到 569 mm 不等
- 單側頂部與整套燈具的傾斜角度均可任意調整
- 鋼材支架









应用

- 橋樑、古蹟和建築正面外牆
- 公園和廣場
- 造景燈







安全提示

- 戶外專用。

二维绘图



二维绘图



一般資訊

CE 標誌	CE 標誌
內附驅動器	是
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面

照明技術

光學罩類型	透明玻璃
演色性指數 (CRI)	>80

機械與外罩

外罩色彩	深灰色
------	-----

認證與應用

機械衝擊保護規範	IK06
防水防塵規範 (IP)	IP66

照明技術

Order Code	Full Product Name	光源色彩	相關色彩溫度 (規範)	光通量
911401746873	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	830 暖白光	3000 K	4,710 lm
911401746933	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	RGBW	-	2,855 lm
911401746943	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	RGBW	-	2,985 lm
911401746973	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	840 中性白光	4000 K	5,520 lm
911401746983	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	827 暖白光	2700 K	4,430 lm
911401747013	BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX	RGB	-	2,620 lm
911401747033	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	RGBW	-	3,130 lm
911401747053	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	830 暖白光	3000 K	5,125 lm
911401747103	BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX	RGB	-	2,715 lm
911401747113	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	RGBW	-	3,105 lm
911401747133	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	827 暖白光	2700 K	4,740 lm
911401747143	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	830 暖白光	3000 K	4,945 lm
911401747213	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	RGBW	-	3,130 lm
911401748733	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	10,505 lm
911401748743	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	10,975 lm
911401748853	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	830 暖白光	3000 K	18,005 lm
911401748913	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	RGBW	-	11,425 lm
911401748943	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	830 暖白光	3000 K	17,385 lm
911401749013	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	RGBW	-	11,520 lm
911401749123	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	830 暖白光	3000 K	19,795 lm
911401749223	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	840 中性白光	4000 K	22,875 lm
911401749283	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	12,170 lm
911401749303	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	830 暖白光	3000 K	19,795 lm
911401749363	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	11,255 lm
911401749373	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	11,750 lm
911401749453	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	14,395 lm
911401749463	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	15,030 lm
911401749553	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	15,785 lm
911401749573	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	830 暖白光	3000 K	25,820 lm
911401749643	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	16,345 lm
911401749653	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	827 暖白光	2700 K	23,900 lm
911401749693	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	830 暖白光	3000 K	23,755 lm
911401749723	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	15,115 lm
911401749733	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	15,785 lm
911401748313	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	830 暖白光	3000 K	11,870 lm
911401748323	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	840 中性白光	4000 K	13,245 lm
911401748373	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	7,195 lm
911401748383	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	7,515 lm
911401748393	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	827 暖白光	2700 K	11,950 lm
911401748413	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	840 中性白光	4000 K	13,905 lm
911401748463	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	7,555 lm
911401748473	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	7,890 lm
911401748483	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	827 暖白光	2700 K	12,375 lm
911401748503	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	840 中性白光	4000 K	14,405 lm
911401748553	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	7,825 lm
911401748563	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	8,170 lm
911401748573	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	827 暖白光	2700 K	11,950 lm
911401748583	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	830 暖白光	3000 K	12,465 lm
911401748643	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	7,555 lm
911401748653	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	7,890 lm
911401746223	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	RGBW	-	1,945 lm

Order Code	Full Product Name	光源色彩	相關色彩溫度 (規範)	光通量
911401746313	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	RGBW	-	2,040 lm
911401746403	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	RGBW	-	2,115 lm
911401746413	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	827 暖白光	2700 K	2,985 lm
911401746473	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	RGB	-	1,640 lm
911401745423	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	827 暖白光	2700 K	1,760 lm
911401745433	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	830 暖白光	3000 K	1,835 lm
911401745443	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	840 中性白光	4000 K	2,050 lm
911401745453	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	827 暖白光	2700 K	1,615 lm
911401745463	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	830 暖白光	3000 K	1,685 lm
911401745483	BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX	RGB	-	960 lm
911401745493	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	RGBW	-	1,175 lm
911401745503	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	RGBW	-	1,225 lm
911401745513	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	827 暖白光	2700 K	1,845 lm
911401745533	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	840 中性白光	4000 K	2,150 lm
911401745553	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	830 暖白光	3000 K	1,770 lm
911401745583	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	RGBW	-	1,230 lm
911401745603	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	827 暖白光	2700 K	1,915 lm
911401745613	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	830 暖白光	3000 K	1,995 lm
911401745623	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	840 中性白光	4000 K	2,225 lm
911401745693	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	827 暖白光	2700 K	1,845 lm
911401745713	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	840 中性白光	4000 K	2,150 lm
911401745753	BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX	RGB	-	1,010 lm
911401745763	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	RGBW	-	1,230 lm
911401745773	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	RGBW	-	1,285 lm
911401747233	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	830 暖白光	3000 K	6,205 lm
911401747243	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	840 中性白光	4000 K	6,925 lm
911401747333	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	840 中性白光	4000 K	7,270 lm
911401747403	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	827 暖白光	2700 K	6,470 lm
911401747423	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	840 中性白光	4000 K	7,530 lm
911401747443	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	830 暖白光	3000 K	6,070 lm
911401747493	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	827 暖白光	2700 K	6,245 lm
911401747573	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	RGBW	-	3,995 lm
911401746513	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	830 暖白光	3000 K	3,770 lm
911401746523	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	840 中性白光	4000 K	4,205 lm
911401746563	BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX	RGB	-	2,085 lm
911401746593	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	827 暖白光	2700 K	3,795 lm
911401746603	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	830 暖白光	3000 K	3,955 lm
911401746613	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	840 中性白光	4000 K	4,415 lm
911401746693	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	830 暖白光	3000 K	4,100 lm
911401746743	BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX	RGB	-	2,270 lm
911401746753	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	RGBW	-	2,555 lm
911401746773	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	827 暖白光	2700 K	3,795 lm
911401746783	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	830 暖白光	3000 K	3,955 lm
911401746793	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	840 中性白光	4000 K	4,415 lm
911401747943	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	827 暖白光	2700 K	9,150 lm
911401748093	BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX	RGB	-	5,480 lm
911401748113	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	RGBW	-	6,575 lm
911401748123	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	827 暖白光	2700 K	9,950 lm
911401748133	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	830 暖白光	3000 K	10,380 lm
911401748143	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	840 中性白光	4000 K	11,580 lm
911401748203	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	6,810 lm
911401748213	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	827 暖白光	2700 K	9,605 lm

Order Code	Full Product Name	光源色彩	相關色彩溫度 (規範)	光通量
911401748283	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	6,295 lm
911401748293	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	6,575 lm
911401745823	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	830 暖白光	3000 K	2,145 lm
911401745883	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	830 暖白光	3000 K	3,020 lm
911401745893	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	840 中性白光	4000 K	3,365 lm
911401745933	BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX	RGB	-	1,260 lm
911401745973	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	830 暖白光	3000 K	3,125 lm
911401746113	BVP353 15LED RGB 220V L18 45 DMX	RGB	-	1,260 lm
911401746133	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	RGBW	-	1,565 lm
911401749763	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	840 中性白光	4000 K	39,740 lm
911401749813	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	21,590 lm
911401749913	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	23,675 lm
911401750023	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	830 暖白光	3000 K	37,400 lm
911401750093	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	23,675 lm
911401750123	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	840 中性白光	4000 K	31,945 lm
911401750213	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	840 中性白光	4000 K	33,540 lm
911401750363	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	20,435 lm
911401750393	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	840 中性白光	4000 K	33,540 lm
911401747653	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	5,250 lm
911401747663	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	5,485 lm
911401747693	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	840 中性白光	4000 K	9,090 lm
911401747783	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	840 中性白光	4000 K	9,415 lm
911401747843	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	RGBW	-	5,965 lm
911401747873	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	840 中性白光	4000 K	9,090 lm
911401747933	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	RGBW	-	5,760 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量	Order Code	Full Product Name	耗電量
911401746873	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	60 W	911401749363	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	240 W
911401746933	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	60 W	911401749373	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	240 W
911401746943	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	60 W	911401749453	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	300 W
911401746973	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	60 W	911401749463	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	300 W
911401746983	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	60 W	911401749553	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	300 W
911401747013	BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX	60 W	911401749573	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	300 W
911401747033	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	60 W	911401749643	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	300 W
911401747053	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	60 W	911401749653	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	300 W
911401747103	BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX	60 W	911401749693	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	300 W
911401747113	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	60 W	911401749723	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	300 W
911401747133	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	60 W	911401749733	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	300 W
911401747143	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	60 W	911401748313	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	150 W
911401747213	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	60 W	911401748323	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	150 W
911401748733	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	200 W	911401748373	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	150 W
911401748743	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	200 W	911401748383	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	150 W
911401748853	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	200 W	911401748393	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	150 W
911401748913	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	200 W	911401748413	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	150 W
911401748943	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	200 W	911401748463	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	150 W
911401749013	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	200 W	911401748473	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	150 W
911401749123	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	240 W	911401748483	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	150 W
911401749223	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	240 W	911401748503	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	150 W
911401749283	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	240 W	911401748553	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	150 W
911401749303	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	240 W	911401748563	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	150 W

UniFlood M G2

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401748573	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	150 W
911401748583	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	150 W
911401748643	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	150 W
911401748653	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	150 W
911401746223	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	40 W
911401746313	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	40 W
911401746403	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	40 W
911401746413	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	40 W
911401746473	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	40 W
911401745423	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	24 W
911401745433	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	24 W
911401745443	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	24 W
911401745453	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	24 W
911401745463	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	24 W
911401745483	BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX	24 W
911401745493	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	24 W
911401745503	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	24 W
911401745513	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	24 W
911401745533	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	24 W
911401745553	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	24 W
911401745583	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	24 W
911401745603	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	24 W
911401745613	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	24 W
911401745623	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	24 W
911401745693	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	24 W
911401745713	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	24 W
911401745753	BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX	24 W
911401745763	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	24 W
911401745773	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	24 W
911401747233	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	80 W
911401747243	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	80 W
911401747333	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	80 W
911401747403	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	80 W
911401747423	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	80 W
911401747443	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	80 W
911401747493	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	80 W
911401747573	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	80 W
911401746513	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	50 W
911401746523	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	50 W
911401746563	BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX	50 W
911401746593	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	50 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401746603	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	50 W
911401746613	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	50 W
911401746693	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	50 W
911401746743	BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX	50 W
911401746753	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	50 W
911401746773	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	50 W
911401746783	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	50 W
911401746793	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	50 W
911401747943	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	120 W
911401748093	BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX	120 W
911401748113	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	120 W
911401748123	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	120 W
911401748133	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	120 W
911401748143	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	120 W
911401748203	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	120 W
911401748213	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	120 W
911401748283	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	120 W
911401748293	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	120 W
911401745823	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	30 W
911401745883	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	30 W
911401745893	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	30 W
911401745933	BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX	30 W
911401745973	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	30 W
911401746113	BVP353 15LED RGB 220V L18 45 DMX	30 W
911401746133	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	30 W
911401749763	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	450 W
911401749813	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	450 W
911401749913	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	450 W
911401750023	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	450 W
911401750093	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	450 W
911401750123	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	360 W
911401750213	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	360 W
911401750363	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	360 W
911401750393	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	360 W
911401747653	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	100 W
911401747663	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	100 W
911401747693	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	100 W
911401747783	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	100 W
911401747843	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	100 W
911401747873	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	100 W
911401747933	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	100 W

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光
911401746873	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	否
911401746933	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	是
911401746943	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	是
911401746973	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	否
911401746983	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	是
911401747013	BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX	是
911401747033	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	是

Order Code	Full Product Name	可調光
911401747053	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	否
911401747103	BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX	是
911401747113	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	是
911401747133	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	否
911401747143	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	否
911401747213	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	是
911401748733	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	是

Order Code	Full Product Name	可調光	Order Code	Full Product Name	可調光
911401748743	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	是	911401745583	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	是
911401748853	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	否	911401745603	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	否
911401748913	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	是	911401745613	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	否
911401748943	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	否	911401745623	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	否
911401749013	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	是	911401745693	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	否
911401749123	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	否	911401745713	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	否
911401749223	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	否	911401745753	BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX	是
911401749283	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	是	911401745763	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	是
911401749303	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	否	911401745773	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	是
911401749363	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	是	911401747233	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	否
911401749373	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	是	911401747243	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	否
911401749453	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	是	911401747333	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	否
911401749463	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	是	911401747403	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	否
911401749553	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	是	911401747423	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	否
911401749573	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	否	911401747443	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	是
911401749643	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	是	911401747493	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	否
911401749653	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	否	911401747573	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	是
911401749693	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	是	911401746513	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	否
911401749723	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	是	911401746523	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	否
911401749733	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	是	911401746563	BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX	是
911401748313	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	否	911401746593	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	否
911401748323	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	否	911401746603	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	否
911401748373	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	是	911401746613	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	否
911401748383	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	是	911401746693	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	否
911401748393	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	否	911401746743	BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX	是
911401748413	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	否	911401746753	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	是
911401748463	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	是	911401746773	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	否
911401748473	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	是	911401746783	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	否
911401748483	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	否	911401746793	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	否
911401748503	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	否	911401747943	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	否
911401748553	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	是	911401748093	BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX	是
911401748563	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	是	911401748113	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	是
911401748573	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	否	911401748123	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	否
911401748583	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	否	911401748133	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	否
911401748643	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	是	911401748143	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	否
911401748653	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	是	911401748203	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	是
911401746223	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	是	911401748213	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	否
911401746313	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	是	911401748283	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	是
911401746403	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	是	911401748293	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	是
911401746413	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	否	911401745823	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	是
911401746473	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	是	911401745883	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	否
911401745423	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	否	911401745893	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	否
911401745433	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	否	911401745933	BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX	是
911401745443	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	否	911401745973	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	否
911401745453	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	是	911401746113	BVP353 15LED RGB 220V L18 45 DMX	是
911401745463	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	是	911401746133	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	是
911401745483	BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX	是	911401749763	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	否
911401745493	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	是	911401749813	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	是
911401745503	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	是	911401749913	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	是
911401745513	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	否	911401750023	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	否
911401745533	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	否	911401750093	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	是
911401745553	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	是	911401750123	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	否

UniFlood M G2

Order Code	Full Product Name	可調光
911401750213	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	否
911401750363	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	是
911401750393	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	否
911401747653	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	是
911401747663	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	是

Order Code	Full Product Name	可調光
911401747693	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	否
911401747783	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	否
911401747843	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	是
911401747873	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	否
911401747933	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	是

