



For topp ytelse og bærekraft

MASTER LED-lyspærer av glass

Disse MASTER-glødepærene har et klassisk tradisjonsdesign og kombinerer de kjente formene til LED-glødepærer i glass med fordelene til langvarig LED-teknologi. Disse LED-glasspærene er ideelle for å skape en koselig atmosfære for kundene, og gir utmerket lyskvalitet. MASTER glasspærer kan dimmes for forskjellige lumennivåer og fargetemperaturer (dimbare LED-pærer i glass). De gir også betydelige energibesparelser, og bruker 30 % mindre energi sammenlignet med vanlige LED-pærer. Ved å tilby en levetid på 25 000 timer, reduserer disse dimbare LED-glasspærene også vedlikeholdskostnadene.

Fordeler

- Sparer 30 % energi sammenlignet med standard Philips LED-pærer
- Svært lang levetid som reduserer behovet for utskiftninger
- Enkel ettermonterbar erstatningsenhet for konvensjonelle lamper

Funksjoner

- klassisk design og tradisjonelle former
- perfekt passform og utførelse av høy kvalitet
- Meget god lyskvalitet med utmerket fargegjengivelse (CRI>95)
- Laget for å ses, både tendt og slukket
- Miljøvennlig: inneholder ikke kvikksølv eller andre skadelige stoffer

Søknad

- Hjem
- Hotell- og restauranthæringen

MASTER LED-lyspærer av glass

Versions



LEDclassic 60W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W A60 B22 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 100W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 75W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 60W A60 B22 CL
WGD90 SRT4 1





LEDclassic 40W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 100W A60 B22 CL
WGD90 SRT4 1

MASTER LED-lyspærer av glass

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS LEDBulb DT5.9-60W B22 927A60CL G	60 mm	103 mm
MAS LEDBulbDT10.5-100W B22 927A60CLG	60 mm	107 mm
MASLEDBulbDT3.4-40W B22 927A60CL G	60 mm	103 mm

MASTER LED-lyspærer av glass

Generell informasjon	
Brytersyklus	20 000
Nominell levetid	25 000 time(r)
Teknisk belysning	
Korrelert fargetemperatur (nom)	2200 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Fargekode	922-927
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
44971800	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	E27
32467100	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G	E27
32475600	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G	E27
32493000	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G	E27
32501200	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G	E27
44969500	MASLEDBulbDT3.4-40W B22 927A60CL G	B22
44977000	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	E27
44975600	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G	E27
44973200	MAS LEDBulb DT5.9-60W B22 927A60CL G	B22
44967100	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	E27
44979400	MAS LEDBulbDT10.5-100W B22 927A60CLG	B22

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
44971800	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	806 lm
32467100	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G	470 lm
32475600	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G	806 lm
32493000	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G	1 055 lm
32501200	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G	1 521 lm
44969500	MASLEDBulbDT3.4-40W B22 927A60CL G	470 lm

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
44977000	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	1 521 lm
44975600	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G	1 055 lm
44973200	MAS LEDBulb DT5.9-60W B22 927A60CL G	806 lm
44967100	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	470 lm
44979400	MAS LEDBulbDT10.5-100W B22 927A60CLG	1 521 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer
44971800	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	5,9 W	60 W
32467100	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G	3,4 W	40 W
32475600	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G	5,9 W	60 W
32493000	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G	7,2 W	75 W
32501200	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G	10,5 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer
44969500	MASLEDBulbDT3.4-40W B22 927A60CL G	3,4 W	40 W
44977000	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	10,5 W	100 W
44975600	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G	7,2 W	75 W
44973200	MAS LEDBulb DT5.9-60W B22 927A60CL G	5,9 W	60 W
44967100	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	3,4 W	40 W
44979400	MAS LEDBulbDT10.5-100W B22 927A60CLG	10,5 W	100 W

MASTER LED-lyspærer av glass

