



Regulovatelné skleněné svíčkové a lustrové LED světelné zdroje splňující vysoké nároky na světelný zážitek

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

LED světelné zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Představují ideální produkt poskytující zákazníkům příjemnou atmosféru. Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER je možné regulovat na různé úrovně světelného toku a také různé teploty chromatičnosti. LED světelné zdroje MASTER Glass zajišťují významnou úsporu energie, nabízejí dokonce o 30 % nižší spotřebu než běžné LED světelné zdroje a poskytují špičkovou kvalitu světla. S životností 25 000 hodin snižují náklady na údržbu.

Výhody

- úspora energie, o 30 % nižší spotřeba energie ve srovnání se standardním svíčkovým a lustrovým LED světelným zdrojem Philips
- Velmi dlouhá životnost prodlužující interval výměny
- Snadná náhrada běžných světelných zdrojů

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

Vlastnosti

- Tradiční design s klasickými tvary
- Dokonalý vzhled a vysoce kvalitní povrchová úprava
- Vysoce kvalitní světlo s mimořádně dobrým barevným podáním (CRI > 95)
- Nepřehlédnutelný design, zajímavý vzhled v zapnutém i vypnutém stavu
- Šetrnost k životnímu prostředí: neobsahuje rtuť ani jiné nebezpečné látky

Aplikace

- Domácí použití
- Pohostinství: restaurace a hotely

Versions



LEDclassic 40W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



CLA LEDcandle 25W E27 827 FR
P45



LEDclassic 40W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E14 CL
WGD90 SRT4 1

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

Versions






LEDclassic 40W B35 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1

Rozměrové výkresy





Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	35 mm	97 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	35 mm	97 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	45 mm	80 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	35 mm	119 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	35 mm	119 mm

Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	35 mm	95 mm

Obecné informace	
Cyklus zapnutí	20 000
Nominální životnost	25 000 h
Světelně technické	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2200 K
Index podání barev (CRI)	90
Kód barvy	922-927
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 45 °C
Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Patice krytky
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	E14
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	E14
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	E14
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	E27
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	E14
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	E27
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	E27
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	E27
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	E14
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	E27
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	E14
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	E14
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	E14

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	470 lm
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	806 lm
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	340 lm
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	470 lm
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	470 lm
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	470 lm
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	806 lm

Order Code	Full Product Name	Světelný tok
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	340 lm
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	340 lm
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	470 lm
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	340 lm
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	470 lm
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	806 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	3,4 W	40 W
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	5,9 W	60 W
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	2,5 W	25 W
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	3,4 W	40 W
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	3,4 W	40 W
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	3,4 W	40 W
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	5,9 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	2,5 W	25 W
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	2,5 W	25 W
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	3,4 W	40 W
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	2,5 W	25 W
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	3,4 W	40 W
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	5,9 W	60 W

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	B35
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	B35
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	B35
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	P45
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	BA35
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	P45
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	P45











Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	P45
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	P45
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	B35
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	BA35
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	P45
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	P45

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	4 kWh
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	6 kWh
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	3 kWh
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	4 kWh
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	4 kWh
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	4 kWh
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	6 kWh
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	3 kWh

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	3 kWh
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	4 kWh
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	3 kWh
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	4 kWh
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	6 kWh

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

