



Стеклянные светодиодные свечи и грушевидные лампы с ВОЗМОЖНОСТЬЮ изменения светового потока, соответствующие высоким стандартам качества освещения

Светодиодные свечи и грушевидные лампы MASTER GLASS

Филаментные светодиодные лампы серии Classic, выполненные в классическом винтажном стиле, визуально очень похожи на традиционные лампы-свечи и грушевидные лампы. При этом они долговечны за счет использования светодиодной технологии. Эти лампы идеально подходят для создания уютной атмосферы. В светодиодных лампах серии MASTER можно регулировать яркость света до необходимого уровня светоотдачи, а также цветовую температуру. Стеклянные светодиодные лампы MASTER существенно экономят электроэнергию — на 30 % по сравнению с обычными светодиодными лампами, — а также обеспечивают превосходное качество освещения. За счет того, что срок службы этих ламп составляет 25 000 часов, они также позволяют снижать расходы на обслуживание.

Светодиодные свечи и грушевидные лампы MASTER GLASS

Преимущества

- Экономия электроэнергии, энергопотребление на 30 % ниже по сравнению со стандартными лампами-свечами и грушевидными лампами Philips
- Минимальная потребность в замене ламп ввиду очень длительного срока службы
- Удобная замена стандартных ламп

Характеристики

- Винтажный дизайн классической формы
- Совершенная сборка и высококачественная отделка
- Высококачественное освещение с превосходной цветопередачей (CRI>95)
- Не останутся незамеченными. Притягивают взгляд даже когда выключены.
- Безопасно для окружающей среды: не содержит ртути и других опасных веществ

Применение

- Для дома
- Для ресторанов и гостиниц

Versions



LEDclassic 40W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1




LEDclassic 40W B35 E27 CL
WGD90 SRT4 1




LEDclassic 40W P45 E14 WGD90
CL SRT4 1

Светодиодные свечи и грушевидные лампы MASTER GLASS


Чертеж размеров




Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 мм	97 мм
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	35 мм	97 мм



Product	D	C
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	45 мм	80 мм
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	45 мм	80 мм




Product	D	C
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	45 мм	78 мм



Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	35 мм	119 мм

Светодиодные свечи и грушевидные лампы MASTER GLASS

Чертеж размеров



Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	35 мм	95 мм

Общая информация

Цикл переключения	20 000
Номинальный срок службы	25 000 часов

Технические характеристики освещения

Коррелированная цветовая температура (ном.)	2200 К
Коэффициент цветопередачи (CRI)	90
Код цвета	922-927
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	50–60 Hz
Частота сети	50 to 60 Hz
Время включения (ном.)	0,5 s

Температура

Диапазон температур окружающей среды	от –20 до 45 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	70 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Только с проверенными диммерами
--------------------------	---------------------------------

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
--------------------------	------------

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цоколь
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	E14
929003013982	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	E14
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	E14
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	E27
929003012382	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	E27
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	E14
929003014182	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	E14

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Светоотдача
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	470 лм
929003013982	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	806 лм
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	470 лм
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	470 лм

Order Code	Full Product Name	Светоотдача
929003012382	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	470 лм
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	470 лм
929003014182	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	806 лм

Светодиодные свечи и грушевидные лампы MASTER GLASS

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление	Эквивалент мощности
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	3,4 B	40 B
929003013982	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	5,9 B	60 B
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	3,4 B	40 B
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	3,4 B	40 B

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление	Эквивалент мощности
929003012382	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	3,4 B	40 B
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	3,4 B	40 B
929003014182	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	5,9 B	60 B





Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	B35
929003013982	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	B35
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	BA35
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	P45

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
929003012382	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	B35
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	P45
929003014182	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	P45

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	4 kWh
929003013982	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	6 kWh
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	4 kWh
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	4 kWh
929003012382	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	4 kWh
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	4 kWh
929003014182	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	6 kWh



Светодиодные свечи и грушевидные лампы MASTER GLASS

